



# Ledinaire ClearAccent

## RS071B 5S/827\_30\_40 60D PSR PI6 IP65 WH

Ledinaire ClearAccent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Framkantsdimmer, Spridningsvinkel 60°, Vit, IP20/65

Adjustable, Metall-plast, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Spridningsvinkel 60°, Klar, Polykarbonat, IP20/65 | Petskyddad, dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK03 | 0.35 J förstärkt. Säkerhetsklass II, 3-polig tryckanslutning

### Produktdata

#### Allmän information

Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Lighting Technology	LED
Värdetrappa	Värde
Garantitid	3 år

#### Ljusteknik

Ljustöde	550 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 3000 4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	91 lm/W
Färgåtergivningsindex	80
Ljuskällans färg	2 700/3 000/4 000K
Optiktyp	Spridningsvinkel 60°
Armaturens ljusfördelning	60°
Enhetlig bländmärkning	23

Photobiological safety according to EN 62471 RG1

Allt-i-ett-typ All-in, Multi Color Temperature

#### Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz
Ingående ström	1,4 A
Ingåendetid	0,2 ms
Strömförbrukning	6 W
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Anslutning	3-polig tryckanslutning
Kabel	Kabel 0,75 m, utan stickkontakt
Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	240
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

## Ledinaire ClearAccent

Total harmonisk distorsion	20 %
----------------------------	------

### Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Styrgränssnitt	Framkantdimmer
Konstant ljusflöde	Nej


### Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Metall-plast
Material i reflektor	-
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total höjd	43 mm
Total diameter	89 mm
Kod för kapslingsklass	IP20/65 [Petsyddad, dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0.35 J förstärkt]
Montering	Infällt montering
Nettovikt (styck)	0,215 kg

### Användning och godkännande

Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Flimmervärde (PstLM)	0,1
Stroboskopisk effekt	0,4

### Måttskiss



Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
----------------------	-----------------

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	-0%,+20%
Initial kromaticitet	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Energiförbrukningstolerans	-10%,+5%

### Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Drivdonsbortfallskvot vid 5 000 tim	1,2 %
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar	L65

### Hållbarhetsdata



Reparationsklass	Reparationsklass D, den här produkten är inte avsedd att repareras.
------------------	---

### Produktdata

Beställningsproduktnamn	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH
Fullständigt produktnamn	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH
Full EOC	872016920886500
Beskrivning av lokal kod	7477354
Beställningsnummer	929003322702
Materialnummer (12NC)	929003322702
Lokal kod	7477354
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8720169208865
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8720169208872

# Ledinaire ClearAccent

## Fotometriska data



Light Distribution Diagram - RS071B 5S/827\_30\_40 60D PSR PI6 IP65 WH

Accent Lighting Spots - RS071B 5S/827\_30\_40 60D PSR PI6 IP65 WH

