



MASTER VALUE LED Spot PAR



MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 3000 K, 760 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas

MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 3000 K, 760 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 80 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produkt Daten


Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Garantiedauer	5 Jahre
Lichttechnische Daten	
Farbcode	930 [CCT of 3000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	25 Grad
Lichtstrom	760 lm
Lichtstärke (Nom)	3.000 cd
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	80 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	90

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	760 lm
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	9,5 W
Lampenstrom (Nom)	60 mA
Äquivalente Leistung	75 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	80 °C


MASTER VALUE LED Spot PAR

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	PAR30S
Nettogewicht (Stück)	0,160 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	10 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1121747
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4

Abmessungsskizzen




Photometrische Daten



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Anwendungsbedingungen	
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D
Gesamt-Produktcode	871951444322800
Bestellcode	8719514443228
Material-Nr. (12NC)	929003485502
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514443228
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8719514443235


Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	95 mm	86 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D


MASTER VALUE LED Spot PAR

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

