

Lampadine LED in vetro MASTER Value

MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine in vetro a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine LED in vetro MASTER Value offrono un maggiore risparmio energetico rispetto alle normali lampadine LED in vetro. Allo stesso tempo, forniscono anche ai clienti una buona esperienza di illuminazione, migliorata da eccellenti prestazioni di regolazione (lampadine LED in vetro regolabili). Le lampadine a LED in vetro MASTER Value offrono un notevole risparmio energetico, utilizzando il 30% in meno di energia rispetto alle normali lampadine a LED e forniscono un'eccellente qualità della luce. Con una durata di 15.000 ore, queste lampadine a LED regolabili riducono anche i costi di manutenzione.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Designazione colore	
Attacco	E27	Temperatura di colore correlata (Nom)	Bianco freddo (CW)
Durata nominale	15.000 ore	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	4000 K
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Uniformità del colore	135 lm/W
Lighting Technology	LED	Indice di resa cromatica (CRI)	<6
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	90
Periodo di garanzia	2.5 anni	Photobiological safety according to EN 62471	70 %
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	940 [CCT of 4000K]	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Angolo del fascio (Nom)	300 °	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Flusso luminoso	1.521 lm	Consumo energetico	11,2 W

Lampadine LED in vetro MASTER Value

Corrente lampada (Nom)	51 mA
Potenza equivalente	100 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.7
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	80 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	A60
Peso netto (Pezzo)	0,030 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	12 kWh
Numero di registrazione EPREL	1189717
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si

EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG
Nome completo prodotto	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG
Full EOC	871951444987900
Descrizione codice locale	PHILED100940D
Codice d'ordine	44987900
Codice materiale (12NC)	929003526902
Codice locale	PHILED100940D
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514449879
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514449886


Disegno tecnico




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	60 mm	108 mm

Lampadine LED in vetro MASTER Value


Fotometrie



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG

Lampadine LED in vetro MASTER Value

