



Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

Dotées d'un design vintage, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Cette gamme offre une expérience personnalisée à l'utilisateur final qui pourra adapter son éclairage en fonction de l'endroit et l'ambiance souhaitée via des performances de gradation exceptionnelles. Les lampes MASTER LED Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie (jusqu'à 30 % de plus par rapport aux LED standards), et fournissent une excellente qualité de lumière. Disponibles en IRC 90 pour une restitution optimale des couleurs.

Données du produit

Informations générales		Cohérence des couleurs	
Culot	E27	Indice de rendu de couleur (IRC)	<6
Durée de vie nominale	15.000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	90
Nombre de cycles d'allumage	20.000	Sécurité photobiologique selon EN 62471	70 %
Type de lampe	LED		RGO
Référence de mesure de flux	Sphere	Fonctionnement et électricité	
Données techniques de l'éclairage		Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Code couleur	940 [CCT of 4000K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)	Consommation électrique	3,4 W
Flux lumineux	470 lm	Courant lampe (nom.)	20 mA
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Puissance équivalente	40 W
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	138 lm/W	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
		Facteur de puissance (fraction)	0,7

Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

Tension (nom.)	220-240 V
----------------	-----------

Température

Température maximale du produit (nom.)	80 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60
Poids net (pièce)	0,030 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1189713
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1

Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit


Nom du produit de la commande	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G
Nom de produit complet	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G
Code EOC	871951444989300
Code de commande	8719514449893
Code 12NC	929003527002
Code de commande local	44989300
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8719514449893
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514449909

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

Données photométriques



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

