



# Lampadine LED in vetro MASTER Value

## MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine in vetro a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine LED in vetro MASTER Value offrono un maggiore risparmio energetico rispetto alle normali lampadine LED in vetro. Allo stesso tempo, forniscono anche ai clienti una buona esperienza di illuminazione, migliorata da eccellenti prestazioni di regolazione (lampadine LED in vetro regolabili). Le lampadine a LED in vetro MASTER Value offrono un notevole risparmio energetico, utilizzando il 30% in meno di energia rispetto alle normali lampadine a LED e forniscono un'eccellente qualità della luce. Con una durata di 15.000 ore, queste lampadine a LED regolabili riducono anche i costi di manutenzione.


### Dati del prodotto

| Informazioni generali                     |                    | Temperatura di colore correlata (Nom)        |               |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Attacco                                   | E27                | Efficienza luminosa (specificata) (Nom)      | 4000 K        |
| Durata nominale                           | 15.000 ore         | Uniformità del colore                        | 138 lm/W      |
| Ciclo di commutazione on/off              | 20.000             | Indice di resa cromatica (CRI)               | <6            |
| Lighting Technology                       | LED                | LLMF a fine durata vita nominale (Nom)       | 90            |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Sphere             | Photobiological safety according to EN 62471 | 70 %          |
| Dati tecnici di illuminazione             |                    | Funzionamento e parte elettrica              |               |
| Codice colore                             | 940 [CCT of 4000K] | Frequenza di linea                           | 50 to 60 Hz   |
| Angolo del fascio (Nom)                   | 300 °              | Frequenza di ingresso                        | Da 50 a 60 Hz |
| Flusso luminoso                           | 470 lm             | Consumo energetico                           | 3,4 W         |
| Designazione colore                       | Bianco freddo (CW) | Corrente lampada (Nom)                       | 20 mA         |

Lampadine LED in vetro MASTER Value

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Potenza equivalente                                               | 40 W                      |
| Tempo di avvio (Nom)                                              | 0,5 s                     |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 0.5 s                     |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.7                       |
| Tensione (Nom)                                                    | 220-240 V                 |
| Temperatura                                                       |                           |
| Temp. massima involucro (Nom)                                     | 80 °C                     |
| Controlli e dimmerazione                                          |                           |
| Dimmerabile                                                       | Solo con dimmer specifici |
| Meccanica e corpo                                                 |                           |
| Finitura lampadina                                                | Smerigliata               |
| Forma lampadina                                                   | A60                       |
| Peso netto (Pezzo)                                                | 0,030 kg                  |
| Approvazione e applicazione                                       |                           |
| Classe di efficienza energetica                                   | D                         |
| Consumo energetico kWh/1000 h                                     | 4 kWh                     |
| Numero di registrazione EPREL                                     | 1189713                   |
| Marchio CE                                                        | Si                        |
| Conformità a RoHS EU                                              | Si                        |
| EyeComfort                                                        | Si                        |

Disegno tecnico




|                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Valore di tremolio (PstLM)                                    | 1                                          |
| Effetto stroboscopico                                         | 0,4                                        |
| Intervallo temperatura ambiente                               | Da -20 °C a 45 °C                          |
| Condizioni di applicazione                                    |                                            |
| Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi? | No                                         |
| Dati del prodotto                                             |                                            |
| Nome prodotto ordine                                          | MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G    |
| Nome completo prodotto                                        | MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G |
| Full EOC                                                      | 871951444989300                            |
| Descrizione codice locale                                     | INCALED40940D                              |
| Codice d'ordine                                               | 44989300                                   |
| Codice materiale (12NC)                                       | 929003527002                               |
| Codice locale                                                 | INCALED40940D                              |
| Numeratore - Quantità per confezione                          | 1                                          |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                                    | 8719514449893                              |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna                   | 10                                         |
| EAN/UPC - Case                                                | 8719514449909                              |


| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G | 60 mm | 104 mm |

Lampadine LED in vetro MASTER Value


Fotometrie



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

## Lampadine LED in vetro MASTER Value

