

CorePro LEDtube T8 KVG/VVG/230V



CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 600 mm, 8 W, 18W
TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W
TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 100 lm/W, EEL F, G13, Glas, 600
mm, RGO, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Hinweise

- Hinweise:
- Nicht für Gleichspannung und/oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht dimmbar
- KVG/VVG (EM/Mains) Version ausschließlich für Betrieb am konventionellen Vorschaltgerät oder 230V geeignet
- Beim Wechsel zu LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden
- Die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung jeder Anlage, hängt von der Auslegung der Installation ab.
- Installationshinweise, abrufbar unter <https://www.lighting.philips.de/produkte/master-ledtubes>, sind zu beachten
- Nicht für Tandemschaltung geeignet
- Wir empfehlen den Betrieb ohne Kompensationskondensator. Der Betrieb am Kompensationskondensator führt zu einer Verringerung des Leistungsfaktors und damit zu einer erhöhten Blindleistung. Außerdem wird die Anzahl der LEDtubes verringert, die an einem Sicherungsautomaten betrieben werden kann.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Beleuchtungstechnologie	
Sockel	G13	Referenz für Lichtstrommessung	LEDtube
Nennlebensdauer	50.000 Stunde(n)	Garantiedauer	Sphere
Schaltzyklus	200.000		3 Jahre


CorePro LEDtube T8 KVG/VVG/230V

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 Grad
Lichtstrom	800 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	100 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	8 W
Lampenstrom (Nom)	46 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,9
Spannung (Nom)	220-240 V
LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung	18W TL-D
Einschaltstrom am Netz	4.27
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	119
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	154
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	24
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	191
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	246
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	39
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	KVG/VVG/220-240V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	50 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas
Produktlänge	600 mm
Kolbenform	T8
Nettogewicht (Stück)	0,120 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS Konformität CE Zeichen KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1827699
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Anwendungsbedingungen	
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
Gesamt-Produktcode	871951445977900
Bestellcode	8719514459779
Material-Nr. (12NC)	929003547202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514459779
Zähler – Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8719514459786


CorePro LEDtube T8 KVG/VVG/230V

Abmessungsskizzen




Product
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8





Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8




General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

CorePro LEDtube T8 KVG/VVG/230V


Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



FailureRate



LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

