



CorePro tubo LED EM/230V T8



CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

CorePro LEDtube es una solución LED económica adecuada para la sustitución de lámparas fluorescentes T8. Proporciona un efecto de luz natural en aplicaciones de iluminación general, así como un ahorro energético inmediato. Es una solución respetuosa con el medio ambiente.

Advertencias y seguridad

• -

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13
Vida útil nominal	50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	200.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nom.)	240 °
Flujo luminoso	800 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	8 W
Corriente de lámpara (nom.)	46 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18 W
Corriente de irrupción en la red eléctrica	4.27
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica	119
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto	154
EM sin condensador de compensación.	

CorePro tubo LED EM/230V T8

N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM con condensador de compensación.	24
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica	191
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM sin condensador de compensación.	246
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM con condensador de compensación.	39
Compatibilidad con balastos	EM/red
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	50 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	T8
Peso neto (pieza)	0,120 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de conformidad	Conformidad con RoHS Certificado CE Certificado KEMA

Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
Número de registro EPREL	1827699
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C


Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	Yes
--	-----

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
Nombre completo del producto	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
Full EOC	871951445977900
Código de pedido	45977900
Código 12NC	929003547202
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514459779
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	20
Embalaje con código EAN/UPC	8719514459786


Plano de dimensiones




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

CorePro tubo LED EM/230V T8


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8




General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

Vida útil



Life Expectancy Diagram



FailureRate

CorePro tubo LED EM/230V T8

Vida útil



LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

