



CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

CorePro LEDtube è una soluzione LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmi energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.

Warnings and safety

• -

Dati del prodotto


Informazioni generali		Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Attacco	G13	Funzionamento e parte elettrica	
Durata nominale	50.000 ore		
Ciclo di commutazione on/off	200.000	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Consumo energetico	8 W
Dati tecnici di illuminazione		Corrente lampada (Nom)	46 mA
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Angolo del fascio (Nom)	240 °	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Flusso luminoso	800 lm	Fattore di potenza (frazione)	0.9
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	LED alternative to fluorescent lamp power	18 W
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100 lm/W	Corrente di spunto di alimentazione	4.27
Uniformità del colore	<6	N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	119
Indice di resa cromatica (CRI)	80	N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM	154
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	senza condensatore di rifasamento.	

CorePro LEDtube EM/Mains

N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	24
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	191
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	246
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	39
Compatibilità del ballast	EM/Mains
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	50 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Lunghezza prodotto	600 mm
Forma lampadina	T8
Peso netto (Pezzo)	0,120 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Marchio CE Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh


Numero di registrazione EPREL	1827699
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	Yes
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
Nome completo prodotto	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
Full EOC	871951445977900
Descrizione codice locale	CORE18840G3
Codice d'ordine	45977900
Codice materiale (12NC)	929003547202
Codice locale	CORE18840G3
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514459779
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8719514459786

Disegno tecnico




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8




General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

Durata



Life Expectancy Diagram



FailureRate

Durata



LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

