




**MZD LEDtube 600mm
8W 840**

929003547632



Tubos LED MAZDA para una iluminación más brillante



Nuestros tubos LED ofrecen luz de alta calidad para iluminar cualquier espacio

Información general

Base del casquillo	G13
Vida útil nominal	30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	200.000
Lighting Technology	LEDtube
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz

Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nom.)	240 °

Flujo luminoso	800 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Operativos y eléctricos

Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	8 W
Corriente de lámpara (nom.)	46 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18W TL-D
Corriente de irrupción en la red eléctrica	4.27
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica	119
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM sin condensador de compensación.	154
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM con condensador de compensación.	24
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica	191
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM sin condensador de compensación.	246
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM con condensador de compensación.	39
Compatibilidad con balastos	EM/red

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	50 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	T8
Peso neto (pieza)	0,220 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	F
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de conformidad	Conformidad con RoHS
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
Número de registro EPREL	1827714
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C

Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	Yes
--	-----

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MZD LEDtube 600mm 8W 840
Nombre completo del producto	MZD LEDtube 600mm 8W 840
Full EOC	871016354328400
Código de pedido	54328400
Código 12NC	929003547632
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8710163543284
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	20
Embalaje con código EAN/UPC	8710163543291