




**MZD LEDtube 600mm
8W 840**

929003547632



Tubes LED MAZDA pour un éclairage plus lumineux



Nos tubes LED fournissent une lumière de haute qualité pour illuminer n'importe quel espace

Informations générales

Culot	G13
Durée de vie nominale	30 000 h
Nombre de cycles d'allumage	200 000
Type de lampe	LEDtube
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage

Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	240 degré(s)
Flux lumineux	800 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	100 lm/W

Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	8 W
Courant lampe (nom.)	46 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V
Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	18W TL-D
Courant d'appel sur secteur	4.27
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	119
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	154
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	24
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	191
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	246
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	39
Compatibilité des ballasts	EM/Secteur

Température

Température maximale du produit (nom.)	50 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Longueur du produit	600 mm
Forme de la lampe	T8
Poids net (pièce)	0,220 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1827714
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C

Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	Yes
---	-----

Données du produit

Nom du produit de la commande	MZD LEDtube 600mm 8W 840
Nom de produit complet	MZD LEDtube 600mm 8W 840
Code EOC	871016354328400
Code de commande	54328400
Code 12NC	929003547632
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163543284
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC - Boîte	8710163543291