



MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG



MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5

MASTER, LEDtube, T5, EVG, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MASTER, LEDtube, T5, EVG, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 151 lm/W, EEL D, G5, Glas, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Hinweise

- Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch DEKRA)
- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- LEDtube für EVG sind nicht für den Betrieb an 230V geeignet
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
- Die InstantFit EVG ist mit gängigen EVGs von Markenherstellern kompatibel. Bitte prüfen Sie vor Installation die Kompatibilität mit der Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/LEDtube

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5
Nennlebensdauer	60.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Garantiedauer	5 Jahre
Lichttechnische Daten	
Farbcode	865 [CCT of 6500K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 Grad
Lichtstrom	2.800 lm
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht

MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

Ähnlichste Farbtemperatur	6500 K
Nennlichtausbeute (Nom)	151 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	30K to 100K Hz
Eingangsfrequenz	30 K bis 100 K Hz
Systemleistung	18,5 W
Lampenstrom (max.)	350 mA
Lampenstrom (min.)	120 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Spannung (Nom)	60-100 V
LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung	39W TL5 HO
Einschaltstrom am Netz	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	EVG

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	60 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja – Kompatibilität mit Betriebsgeräten prüfen
---------	--

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas
Produktlänge	900 mm
Kolbenform	T5
Nettogewicht (Stück)	0,115 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	D
Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS Konformität KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	19 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1407662
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C


Anwendungsbedingungen

Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
----------------------	-----------------

Produktdaten

Bestell-Produktname	MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5
Gesamt-Produktcode	872016916317100
Bestellcode	8720169163171
Material-Nr. (12NC)	929003596702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169163171
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8720169163188


Abmessungsskizzen




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5	15,5 mm	16/19 mm	849 mm	856 mm	863 mm

MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5

Lebensdauer





FailureRate



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5


MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

Lebensdauer



LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5



Life Expectancy Diagram

