



Lampadina MASTER UltraEfficient LED

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE

MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro

MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	500.000
Lighting Technology	LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	5 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	1.095 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	210 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	5,2 W
Corrente lampada (Nom)	60 mA
Potenza equivalente	75 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,4
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	70 °C

Lampadina MASTER UltraEfficient LED

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	A60
Peso netto (Pezzo)	0,035 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	A
Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh
Numero di registrazione EPREL	1442617
Marchio CE	Si
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Innovazioni LED	UltraEfficient
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4


Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE
Nome completo prodotto	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE
Full EOC	872016918861700
Descrizione codice locale	ML75827AG2
Codice d'ordine	18861700
Codice materiale (12NC)	929003624302
Codice locale	ML75827AG2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169188617
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169188624

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm

Fotometrie




General uniform lighting - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE


Lampadina MASTER UltraEfficient LED

Fotometrie




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE

