



Lámpara MASTER UltraEfficient LED

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE

MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 hora(s), Vidrio

MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 hora(s), Vidrio, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	500.000
Lighting Technology	LEDbulb
Referencia de medición de flujo	Sphere
Periodo de garantía	5 años

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	300 °
Flujo luminoso	1.095 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	210 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
--	-----

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	5,2 W
Corriente de lámpara (nom.)	60 mA
Equivalente de potencia	75 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,4
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	70 °C

Lámpara MASTER UltraEfficient LED

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	A60
Peso neto (pieza)	0,037 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	A
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh
Número de registro EPREL	2519101
Marca CE	Si
Conforme con EU RoHS	Si
EyeComfort	Si
Innovaciones LED	UltraEfficient
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C
-------------------------------	-----------------


Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

Datos de producto



Nombre de producto del pedido	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE
Nombre completo del producto	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE
Full EOC	872016925420600
Código de pedido	25420600
Código 12NC	929003703302
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169254206
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8720169254213

Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm

Datos fotométricos




General Uniform Lighting - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE

General uniform lighting - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE

Lámpara MASTER UltraEfficient LED

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE

