



Trueforce Core LED SON-T



TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

CorePro, LED SON-T, T38, Solo red eléctrica, 26 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 hora(s)

CorePro, LED SON-T, T38, Solo red eléctrica, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 hora(s), 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Advertencias y seguridad

- Consulte la guía de instalación o consulte a un representante de Philips Iluminación para ver el diagrama y las instrucciones del cableado.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED SON-T
Referencia de medición de flujo	Sphere
Periodo de garantía	3 años
Datos técnicos de la luz	
Código de color	727 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	330 °
Flujo luminoso	4.000 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K

Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	153 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	70
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	26 W
Corriente de lámpara (nom.)	120 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Trueforce Core LED SON-T

Corriente de irrupción en la red eléctrica	8.4
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica	66
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM sin condensador de compensación.	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM con condensador de compensación.	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica	106
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM sin condensador de compensación.	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM con condensador de compensación.	-
Equivalente de potencia (solo LED HID)	SON-T 70W
Compatibilidad con balastos	Solo red eléctrica

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	44,55 °C
---------------------------	----------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T38
Peso neto (pieza)	0,096 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	D
--------------------------------	---

Producto de ahorro de energía	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	26 kWh
Número de registro EPREL	1617393
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	4
Rango de temperatura ambiente	-30 °C a +45 °C


Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV
Nombre completo del producto	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV
Full EOC	872016926773200
Código de pedido	26773200
Código 12NC	929003730902
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169267732
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8720169267749



Plano de dimensiones



Product	D	C
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	38,5 mm	214 mm


Trueforce Core LED SON-T

Datos fotométricos




General uniform lighting - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV




Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

Trueforce Core LED SON-T

