



Trueforce Core LED SON-T



TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

CorePro, LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 40 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n)

CorePro, LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n), 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Hinweise

- Bitte lesen Sie die Installationsanleitung oder wenden Sie sich an einen Philips Lighting Mitarbeiter, um den Schaltplan und die Anweisungen zu erhalten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E40
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED SON-T
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Garantiedauer	3 Jahre
Lichttechnische Daten	
Farbcode	727 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	330 Grad
Lichtstrom	6.500 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K

Nennlichtausbeute (Nom)	162 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	70
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	40 W
Lampenstrom (Nom)	178 mA
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V

Trueforce Core LED SON-T

Einschaltstrom am Netz	24.5
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	11
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	18
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Äquivalente Leistung (nur für LED Entladungslampen)	SON-T 100W
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	220-240V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	48,7 °C
-------------------------	---------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	Röhrenform
Nettogewicht (Stück)	0,155 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	C
------------------------	---

Energiesparendes Produkt	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1617389
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	2
Umgebungstemperaturbereich	-30 bis +45 °C


Anwendungsbedingungen

Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
----------------------	-----------------

Produktdaten


Bestell-Produktname	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV
Gesamtbezeichnung des Produkts	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV
Gesamt-Produktcode	872016926775600
Bestellcode	8720169267756
Material-Nr. (12NC)	929003731002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169267756
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8720169267763

Abmessungsskizzen




Product	D	C
TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	47 mm	229 mm


Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV



General uniform lighting - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV




Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

Trueforce Core LED SON-T

