



Tubo LED MASTER T8 UltraEfficient con plástico reciclado



MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA

MASTER, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 17.6 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 hora(s)

MASTER, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 17.6 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 hora(s), 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 40 %, 1500 mm, RGO, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	G13 Rotatable end-cap	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Vida útil nominal	100.000 hora(s)	Consumo de energía	17,6 W
Ciclo de encendido/apagado	200.000	Corriente de lámpara (máx.)	93 mA
Lighting Technology	LEDtube	Corriente de lámpara (mín.)	73 mA
Referencia de medición de flujo	Sphere	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Periodo de garantía	10 years	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Datos técnicos de la luz		Factor de potencia (fracción)	0,9
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Voltaje (nom.)	220-240 V
Ángulo de haz (nom.)	160 °	LED alternative to fluorescent lamp power	58W TL-D
Flujo luminoso	3.700 lm		
Designación de color	Luz natural fría		
Temperatura de color correlacionada (nom.)	6500 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	210 lm/W		
Consistencia del color	<6		
Índice de reproducción cromática (IRC)	80		
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		
Photobiological safety according to EN 62471	RGO		

Tubo LED MASTER T8 UltraEfficient con plástico reciclado

Corriente de irrupción en la red eléctrica	5
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica	80
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM sin condensador de compensación.	80
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM con condensador de compensación.	10
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica	130
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM sin condensador de compensación.	130
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM con condensador de compensación.	16
Compatibilidad con balastos	EM/red

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	45 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Plástico
Forma de la bombilla	T8
Peso neto (pieza)	0,285 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	A
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de conformidad	Conformidad con RoHS Certificado CE Certificado KEMA Certificado ENEC

Consumo energético kWh/1000 h	18 kWh
Número de registro EPREL	2102400
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Innovaciones LED	UltraEfficient
Valor de parpadeo (PstLM)	0,1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,1
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C
Proporción de material plástico reciclado postconsumo	40 %

Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	Yes
Tecnología inalámbrica	No aplicable


Datos de sostenibilidad

Sustainability rating	Signify Circle
Proporción de material no virgen del producto	25,3 %

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA
Nombre completo del producto	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA
Full EOC	872016926961300
Código de pedido	26961300
Código 12NC	929003731902
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169269613
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8720169269620



Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm


Tubo LED MASTER T8 UltraEfficient con plástico reciclado

Datos fotométricos




General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA

Vida útil





Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA


Tubo LED MASTER T8 UltraEfficient con plástico reciclado

Vida útil



LifetimeVsTc

LEDtube-100K-4565-FailureRate-LED



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA

