



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2

CorePro, LED, PL-C, EM/Secteur, 125 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 h

La lampe CorePro LED PLC 2P intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d'éclairage général : il répond aux exigences d'éclairage de base, il permet des économies d'énergies considérables et il est écologique.

Données du produit

Informations générales		Sécurité photobiologique selon EN 62471	
Culot	G24D-2 Rotatable end-cap	RG1	
Durée de vie nominale	30.000 h	Fonctionnement et électricité	
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Type de lampe	LED	Consommation électrique	6,9 W
Référence de mesure de flux	Sphere	Courant lampe (nom.)	38 mA
Garantie	3 ans	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Données techniques de l'éclairage		Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Angle du faisceau (nom.)	120 degré(s)	Tension (nom.)	220-240 V
Flux lumineux	770 lm	Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	18W PL-C
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Courant d'appel sur secteur	2.78
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	264
Efficacité lumineuse (nominale)	111 lm/W	Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	264
Cohérence des couleurs	<6		
Indice de rendu de couleur (IRC)	82		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

CorePro LED PLC 2P

Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM – avec condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	422
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM – sans condensateur de compensation.	422
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM – avec condensateur de compensation.	-
Compatibilité des ballasts	EM/Secteur

Température

Température maximale du produit (nom.)	75 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Plastique
Longueur du produit	125 mm
Forme de la lampe	PL-C
Poids net (pièce)	0,075 kg

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	E
Produit à faible consommation	Oui

Homologation	Conformité à la directive RoHS Marquage CE Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1820628
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +35 °C

Données du produit


Nom du produit de la commande	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2
Nom de produit complet	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2
Code EOC	872016928756300
Code de commande	8720169287563
Code 12NC	929003757302
Code de commande local	8720169287563
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169287563
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8720169287570

Schéma dimensionnel




Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	34 mm	34 mm	106 mm	125 mm	148 mm


Données photométriques



General uniform lighting - CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2

Durée de vie





Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc

CorePro LED PLC 2P

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2

FailureRate



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2

