



CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

LED, PL-C, HF/Mains, G24Q-2 ROT, 6.5 W, 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro LED PLC 4P una sorgente luminosa LED che sostituisce perfettamente le versioni fluorescenti tradizionali. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni d'illuminazione generale: soddisfa i requisiti d'illuminazione di base, offre risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G24q-2 ROT
Durata nominale	30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	200.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	3 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	120 °
Flusso luminoso	700 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	107 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	82
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	
70 %	
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	6.5 W
Corrente lampada (Nom)	35 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,9
Tensione (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18W PL-C
Corrente di spunto di alimetazione	7
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	222
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	-

CorePro LED PLC 4P

N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	350
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM -	-
senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM -	-
con condensatore di rifasamento.	
Compatibilità del ballast	HF/Mains
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	70 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza prodotto	128 mm
Forma lampadina	PL-C
Peso netto (Pezzo)	0,100 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Marchi di approvazione	Conformità RoHS
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	1945438

Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C


Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	Yes
---	-----

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
Nome completo prodotto	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
Full EOC	872016929045700
Descrizione codice locale	PLCLED4P18830G2
Codice d'ordine	29045700
Codice materiale (12NC)	929003757802
Codice locale	PLCLED4P18830G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169290457
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169290464



Disegno tecnico




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm

CorePro LED PLC 4P

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

Durata



FailureRate



Life Expectancy Diagram

CorePro LED PLC 4P

Durata

