



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

CorePro LED PLC 4P una sorgente luminosa LED che sostituisce perfettamente le versioni fluorescenti tradizionali. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni d'illuminazione generale: soddisfa i requisiti d'illuminazione di base, offre risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente.

Dati del prodotto


Informazioni generali			
Attacco	G24q-3 ROT	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Durata nominale	30.000 ore	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Ciclo di commutazione on/off	200.000	Fattore di potenza (frazione)	0,9
Lighting Technology	LED	Tensione (Nom)	220-240 V
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	LED alternative to fluorescent lamp power	26 W
Dati tecnici di illuminazione		Corrente di spunto di alimentazione	-
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	-
Angolo del fascio (Nom)	120 °	N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	-
Flusso luminoso	990 lm	N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	-
Designazione colore	Bianco (WH)	N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	-
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K	N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	-
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	104 lm/W	N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	-
Uniformità del colore	<6	Compatibilità del ballast	HF/Mains
Indice di resa cromatica (CRI)	82	Temperatura	
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Temp. massima involucri (Nom)	75 °C
Funzionamento e parte elettrica			
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz		
Consumo energetico	9,5 W		
Corrente lampada (Nom)	52 mA		

CorePro LED PLC 4P

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza prodotto	148 mm
Forma lampadina	PL-C
Peso netto (Pezzo)	0,108 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Marchi di approvazione	Conformità RoHS
Consumo energetico kWh/1000 h	10 kWh
Numero di registrazione EPREL	1945436
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C


Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	Yes
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3
Nome completo prodotto	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3
Full EOC	872016929049500
Descrizione codice locale	PLCLED4P26830G2
Codice d'ordine	29049500
Codice materiale (12NC)	929003758002
Codice locale	PLCLED4P26830G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169290495
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169290501

Disegno tecnico




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3



General uniform lighting - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3


CorePro LED PLC 4P

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3


Durata




Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3



LifetimeVsTc



FailureRate

CorePro LED PLC 4P

Durata



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

