

# CorePro LED tube T5 InstantFit EVG



## CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5

CorePro, LEDtube, T5, EVG, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

CorePro, LEDtube, T5, EVG, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 147 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

### Hinweise

- Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen
- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- LEDtube für EVG sind nicht für den Betrieb an 230V geeignet
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
- Die InstantFit EVG ist mit gängigen EVGs von Markenherstellern kompatibel. Bitte prüfen Sie vor Installation die Kompatibilität mit der Kompatibilitätsliste unter [www.philips.de/LEDtube](http://www.philips.de/LEDtube)

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen       |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Sockel                         | G5                 |
| Nennlebensdauer                | 50.000 Stunde(n)   |
| Schaltzyklus                   | 50.000             |
| Beleuchtungstechnologie        | LEDtube            |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere             |
| Garantiedauer                  | 3 Jahre            |
| Lichttechnische Daten          |                    |
| Farbcode                       | 840 [CCT of 4000K] |
| Ausstrahlungswinkel (Nom)      | 200 Grad           |
| Lichtstrom                     | 1.050 lm           |
| Lichtfarbe                     | Kaltweiß (CW)      |

CorePro LED tube T5 InstantFit EVG

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Ähnlichste Farbtemperatur                         | 4000 K   |
| Nennlichtausbeute (Nom)                           | 147 lm/W |
| Farbkonsistenz                                    | <6       |
| Farbwiedergabeindex (CRI)                         | 80       |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 %     |
| Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471        | RG0      |

Betrieb und Elektrik

|                                                                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Eingangsfrequenz                                                                         | 30 K bis 100 K Hz |
| Systemleistung                                                                           | 7,1 W             |
| Lampenstrom (max.)                                                                       | 350 mA            |
| Lampenstrom (min.)                                                                       | 150 mA            |
| Startzeit (Nom)                                                                          | 0,5 s             |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht                                                               | 0,5 s             |
| Leistungsfaktor (Bruchteil)                                                              | 0,9               |
| Spannung (Nom)                                                                           | 40-70 V           |
| LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung                                             | 14W TL5 HE        |
| Einschaltstrom am Netz                                                                   | -                 |
| Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz                                              | -                 |
| Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator. | -                 |
| Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.  | -                 |
| Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz                                              | -                 |
| Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator. | -                 |
| Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.  | -                 |
| Kompatibilität mit Vorschaltgeräten                                                      | EVG               |

Temperatur

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Gehäusetemperatur (Nom) | 45 °C |
|-------------------------|-------|

Lichtregelung und Dimmen

|         |      |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

Mechanik und Gehäuse

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Kolbenausführung     | Matt     |
| Kolbenmaterial       | Glas     |
| Produktlänge         | 600 mm   |
| Kolbenform           | T5       |
| Nettogewicht (Stück) | 0,085 kg |

Genehmigung und Anwendung

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse          | D                                            |
| Energiesparendes Produkt        | Ja                                           |
| Zeichen & Zertifikate           | RoHS Konformität KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 8 kWh                                        |
| EPREL-Registrierungsnummer      | 1880102                                      |
| CE-Zeichen                      | Ja                                           |
| EU RoHS-konform                 | Ja                                           |
| Umgebungstemperaturbereich      | -20 bis +45 °C                               |


Anwendungsbedingungen

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Wireless-Technologie | Nicht anwendbar |
|----------------------|-----------------|

Produktdaten

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Bestell-Produktname             | CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5 |
| Gesamt-Produktcode              | 872016929542100                        |
| Bestellcode                     | 8720169295421                          |
| Material-Nr. (12NC)             | 929003774202                           |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                      |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8720169295421                          |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 10                                     |
| EAN Umverpackung                | 8720169295438                          |


Abmessungsskizzen




| Product                                | D1      | D2       | A1     | A2     | A3     |
|----------------------------------------|---------|----------|--------|--------|--------|
| CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5 | 15,5 mm | 16/19 mm | 549 mm | 556 mm | 563 mm |

# CorePro LED tube T5 InstantFit EVG


## Photometrische Daten



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5

## Lebensdauer





Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5


# CorePro LED tube T5 InstantFit EVG

## Lebensdauer



FailureRate

LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5

