



# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

| Informations générales                           |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Culot                                            | E27                           |
| Durée de vie nominale                            | 15 000 h                      |
| Nombre de cycles d'allumage                      | 50 000                        |
| Type de lampe                                    | LED                           |
| Référence de mesure de flux                      | Sphere                        |
| Données techniques de l'éclairage                |                               |
| Code couleur                                     | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K |
| Angle du faisceau (nom.)                         | 200 degré(s)                  |
| Flux lumineux                                    | 806 lm                        |
| Désignation de la couleur                        | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K |
| Température de couleur corrélée (nom.)           | 2700 3000 4000 5000 6500 K    |
| Efficacité lumineuse (nominale)                  | 100 lm/W                      |
| Cohérence des couleurs                           | <6                            |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                 | 80                            |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 %                          |

| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RGO                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Fonctionnement et électricité           |                                     |
| Fréquence d'entrée                      | 50 à 60 Hz                          |
| Consommation électrique                 | 8 W                                 |
| Courant lampe (nom.)                    | 40 mA                               |
| Puissance équivalente                   | 60 W                                |
| Heure de démarrage (nom.)               | 0,5 s                               |
| Temps de chauffe à 60 %                 | 0,5 s                               |
| Facteur de puissance (fraction)         | 0,7                                 |
| Tension (nom.)                          | 220-240 V                           |
| Température                             |                                     |
| Température maximale du produit (nom.)  | 80 °C                               |
| Commandes et gradation                  |                                     |
| Variation de l'intensité lumineuse      | Uniquement avec certains variateurs |

# Lampes CorePro LEDbulb forme classique


|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Mécanique et boîtier |           |
| Finition ampoule     | Dépoli    |
| Matériaux des lampes | Plastique |
| Forme de la lampe    | A60       |
| Poids net (pièce)    | 0,043 kg  |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Approbation et application          |              |
| Classe d'efficacité énergétique     | F            |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h  | 8 kWh        |
| Numéro d'enregistrement EPREL       | 2022894      |
| Conforme à RoHS                     | Oui          |
| EyeComfort                          | Oui          |
| Valeur de scintillement (PstLM)     | 1            |
| Valeur d'effet stroboscopique (SVM) | 0,4          |
| Gamme de températures ambiantes     | -20 à +45 °C |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Conditions d'application                          |    |
| peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? | No |


|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Données du produit            |                                        |
| Nom du produit de la commande | CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT |
| Nom de produit complet        | CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT |
| Code EOC                      | 872016935333600                        |
| Code de commande              | 35333600                               |
| Code 12NC                     | 929003785202                           |
| Numérateur - Quantité par kit | 1                                      |
| Code EAN - Produit/Boîte      | 8720169353336                          |
| Conditionnement par carton    | 10                                     |
| Codes EAN/UPC - Boîte         | 8720169353343                          |

## Schéma dimensionnel




| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT | 60 mm | 115 mm |

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT



General uniform lighting - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT


Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

