

**PHILIPS****Lighting**

# CorePro LED Capsule MV

## CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

CorePro, LED, G9, 25 W, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h,  
Plastique

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

### Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	G9	Température de couleur corrélaée (nom.)	2700 K
Durée de vie nominale	15.000 h	Efficacité lumineuse (nominale)	115 lm/W
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Cohérence des couleurs	<6
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Référence de mesure de flux	Sphère	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Garantie	2 ans	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Angle du faisceau (nom.)	320 degré(s)	Consommation électrique	1,9 W
Flux lumineux	220 lm	Courant lampe (nom.)	17 mA
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Puissance équivalente	25 W
		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

# CorePro LED Capsule MV

Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V
<b>Température</b>	
Température maximale du produit (nom.)	92 °C
<b>Commandes et gradation</b>	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
<b>Mécanique et boîtier</b>	
Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Plastique
Forme de la lampe	G9
Poids net (pièce)	0,006 kg
<b>Approbation et application</b>	
Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1932582
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
<b>Conditions d'application</b>	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
Nom de produit complet	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
Code EOC	872016930181800
Code de commande	8720169301818
Code 12NC	929003790502
Code de commande local	8720169301818
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169301818
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169301825


## Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	14 mm	43 mm

# CorePro LED Capsule MV


## Données photométriques



General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

## CorePro LED Capsule MV



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d aucun devis ni d aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2025, décembre 12 - Les données sont sujettes à changement