



# Lampade a goccia LED MASTER in vetro G



## MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED MASTER a filamento combinano le forme classiche delle lampadine in vetro a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Ideali per creare un'atmosfera accogliente per i clienti, queste lampadine a LED in vetro forniscono un'eccellente qualità della luce. L'intensità delle lampadine in vetro MASTER può essere regolata su vari livelli di lumen e temperature del colore (lampadine a LED in vetro regolabili). Garantiscono inoltre un notevole risparmio energetico, utilizzando il 30% di energia in meno rispetto alle normali lampadine a LED. Con una durata di 25.000 ore, queste lampadine LED in vetro regolabili riducono anche i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto


| Informazioni generali                     |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Attacco                                   | E27                          |
| Durata nominale                           | 25.000 ore                   |
| Ciclo di commutazione on/off              | 20.000                       |
| Lighting Technology                       | LED                          |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Sphere                       |
| Periodo di garanzia                       | 5 anni                       |
| Dati tecnici di illuminazione             |                              |
| Codice colore                             | 922-927 [CCT of 2200K-2700K] |
| Angolo del fascio (Nom)                   | 300 °                        |
| Flusso luminoso                           | 470 lm                       |
| Designazione colore                       | Warm Glow (WG)               |
| Temperatura di colore correlata (Nom)     | 2200 2700 K                  |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)   | 138 lm/W                     |
| Uniformità del colore                     | <6                           |

| Indice di resa cromatica (CRI)                                    | 95            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| LLMF a fine durata vita nominale (Nom)                            | 70 %          |
| Photobiological safety according to EN 62471                      | RG1           |
| Funzionamento e parte elettrica                                   |               |
| Frequenza di ingresso                                             | Da 50 a 60 Hz |
| Consumo energetico                                                | 3,4 W         |
| Corrente lampada (Nom)                                            | 24 mA         |
| Potenza equivalente                                               | 40 W          |
| Tempo di avvio (Nom)                                              | 0,5 s         |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 0.5 s         |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.6           |
| Tensione (Nom)                                                    | 220-240 V     |

# Lampade a goccia LED MASTER in vetro G

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Temperatura                     |                           |
| Temp. massima involucro (Nom)   | 70 °C                     |
| Controlli e dimmerazione        |                           |
| Dimmerabile                     | Solo con dimmer specifici |
| Meccanica e corpo               |                           |
| Finitura lampadina              | Trasparente               |
| Materiale della lampadina       | Vetro                     |
| Forma lampadina                 | A60                       |
| Peso netto (Pezzo)              | 0,031 kg                  |
| Approvazione e applicazione     |                           |
| Classe di efficienza energetica | D                         |
| Consumo energetico kWh/1000 h   | 4 kWh                     |
| Numero di registrazione EPREL   | 1969961                   |
| Marchio CE                      | Si                        |
| Conformità a RoHS EU            | Si                        |
| EyeComfort                      | Si                        |
| Valore di tremolio (PstLM)      | 0,9                       |
| Effetto stroboscopico           | 0,4                       |
| Intervallo temperatura ambiente | Da -20 a +45 °C           |

## Disegno tecnico




|                                                               |                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Condizioni di applicazione                                    |                                           |
| Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi? | No                                        |
| Dati del prodotto                                             |                                           |
| Nome prodotto ordine                                          | MAS LEDBulb DT3.4-40W E27<br>CRI95A60CL G |
| Nome completo prodotto                                        | MAS LEDBulb DT3.4-40W E27<br>CRI95A60CL G |
| Full EOC                                                      | 872016931091900                           |
| Descrizione codice locale                                     | ML40927CLG2                               |
| Codice d'ordine                                               | 31091900                                  |
| Codice materiale (12NC)                                       | 929003798502                              |
| Codice locale                                                 | ML40927CLG2                               |
| Numeratore - Quantità per confezione                          | 1                                         |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                                    | 8720169310919                             |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna                   | 10                                        |
| EAN/UPC - Case                                                | 8720169310926                             |


| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G | 60 mm | 108 mm |

Lampade a goccia LED MASTER in vetro G


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G




General uniform lighting - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G

## Lampade a goccia LED MASTER in vetro G

