



Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient



MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h,
Verre

Il s'agit de la bougie LED la plus efficace de marque Philips. Une consommation de 210 lm/W aide à concrétiser la déclaration de durabilité de l'entreprise. La durée de vie de 50 000 heures permet d'étendre le cycle de remplacement pour réduire les déchets. Ce n'est pas seulement un produit de haute qualité, mais aussi la qualité de lumière de la marque Philips

Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	
Culot	E14	Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Durée de vie nominale	50 000 h	Efficacité lumineuse (nominale)	210 lm/W
Nombre de cycles d'allumage	500 000	Cohérence des couleurs	<6
Type de lampe	LEDbulb	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Référence de mesure de flux	Sphere	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Garantie	5 ans	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)	Consommation électrique	2,3 W
Flux lumineux	485 lm	Courant lampe (nom.)	23 mA
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Puissance équivalente	40 W

Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.4
Tension (nom.)	220–240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	70 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	P45
Poids net (pièce)	0,015 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1881206
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

EyeComfort	Oui
Innovations LED	UltraEfficient
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
Nom de produit complet	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
Code EOC	872016931073500
Code de commande	31073500
Code 12NC	929003801102
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169310735
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8720169310742



Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	45 mm	80 mm


Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

Données photométriques




General uniform lighting - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

