



Trueforce CorePro LED HPL



TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR

LED HPL, Ovale, Solo impianto elettrico, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 ore

LED HPL, Ovale, Solo impianto elettrico, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 ore, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Vetro, RGO, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Warnings and safety

- L'installazione dev'essere eseguita da un elettricista o da un installatore qualificato. Per istruzioni, consulta la guida all'installazione.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Attacco	E27	Uniformità del colore	<6
Durata nominale	25.000 ore	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Ciclo di commutazione on/off	50.000	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Lighting Technology	LED HPL	Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Funzionamento e parte elettrica	
Periodo di garanzia	3 anni	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	24,5 W
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Corrente lampada (Nom)	175 mA
Angolo del fascio (Nom)	300 °	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Flusso luminoso	4.000 lm	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Fattore di potenza (frazione)	0.5
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K		

Trueforce CorePro LED HPL

Tensione (Nom)	220-240 V
Corrente di spunto di alimentazione	10.6
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	30
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	49
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	
Wattaggio equivalente (solo LED HID)	HPL 125W, SON 70W
Compatibilità del ballast	Solo impianto elettrico

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	44,6 °C
-------------------------------	---------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----


Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	Ovale
Peso netto (Pezzo)	0,140 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	C
---------------------------------	---

Disegno tecnico



Prodotto per il risparmio energetico	Si
Consumo energetico kWh/1000 h	25 kWh
Numero di registrazione EPREL	1962815
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	1,6
Intervallo temperatura ambiente	Da -30 a +45 °C

Condizioni di applicazione


Tecnologia wireless	Non applicabile
---------------------	-----------------

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR
Nome completo prodotto	TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR
Full EOC	872016933635300
Descrizione codice locale	COREHPL125840G2
Codice d'ordine	33635300
Codice materiale (12NC)	929003836602
Codice locale	COREHPL125840G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169336353
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8720169336360

Product	D	C
TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR	91,5 mm	218 mm


Fotometrie



Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR




Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR




General uniform lighting - TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR

Trueforce CorePro LED HPL

