



Ledinaire Slim Downlight

DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD

Ledinaire Slim Downlight, All-in, 19 W, 2000 lm, 3000 K, Abstrahlungswinkel (100°), Weiß

Metall, Weiß, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (ANSI3000K, 0.4339; 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM, Abstrahlungswinkel (100°), Satiniert, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse II, Steckverbinder, 3-polig, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Produkt Daten


Allgemeine Informationen	
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Betriebsgerät inklusive	Ja
Montage	Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio	Good
Garantiedauer	5 Jahre
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	2.000 lm
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	105 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Farbe der Lichtquelle	3000/4000/6500
Optik	Abstrahlungswinkel (100°)

Ausstrahlungswinkel Leuchte	110°
Unified Glare Rating CEN	28
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Komplett-Set Typ	All-in, Multi Color Temperature
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz
Einschaltstrom	6 A
Einschaltzeit	0,15 ms
Systemleistung	19 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, 3-polig
Kabel	Kabel mit Steckverbinder, 2-polig

Ledinaire Slim Downlight

Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	126
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Klirrfaktor	20 %
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Konstanter Lichtstrom	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusematerial	Metall
Reflektor-Material	-
Optisches Material	Acrylat
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Befestigungsmaterial	Stahl
Gehäusefarbe	Weiß
Ausführung optische Abdeckung	Satiniert
Gesamte Höhe	25 mm
Gesamter Durchmesser	218 mm
Schutzart (IP)	IP20/44 [Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [0,35 J verstärkt]
Montage	Einbau- und Einlegeleuchten
Nettogewicht (Stück)	0,420 kg
Notfallbetrieb	
Zentrale Notbeleuchtung	Nein
Notbeleuchtung	Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)
Genehmigung und Anwendung	
Deckungsgrad der Isolierung	Full coverage acc. to IEC 60598-1 9.0
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)

Abmessungsskizzen



CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	0,9
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,3
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(ANSI3000K, 0.4339,; 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)


Nutzlebensdauer L70B50	50.000 Stunde(n)
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L70

Produktdaten


Bestell-Produktname	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD
Gesamtbezeichnung des Produkts	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD
Gesamt-Produktcode	872016930397301
Bestellcode	8720169303973
Material-Nr. (12NC)	929004083632
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169303973
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8720169303980

Ledinaire Slim Downlight

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD



General uniform lighting - DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD

