



# MASTER LEDtube EM/ Mains



## MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

### Mises en garde et sécurité

• -

### Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 ROT
Durée de vie nominale	75 000 h
Nombre de cycles d'allumage	200 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]
Angle du faisceau (nom.)	160 degré(s)
Flux lumineux	3 700 lm
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	185 lm/W
Cohérence des couleurs	<6

Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	20 W
Courant lampe (max.)	103 mA
Courant lampe (min.)	85 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V
Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	58 W

## MASTER LEDtube EM/Mains

Courant d'appel sur secteur	9
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	75
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	75
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	10
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	120
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	120
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	16
Compatibilité des ballasts	EM/Secteur

### Température

Température maximale du produit (nom.)	50 °C
--	-------

### Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

### Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Plastique
Longueur du produit	1 500 mm
Forme de la lampe	T8
Poids net (pièce)	0,265 kg

### Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	B
Produit à faible consommation	Oui

<b>Homologation</b>	Conformité à la directive RoHS Marquage CE Certificat KEMA Keur Certificat ENEC
<b>Consommation d'énergie kWh/1 000 h</b>	20 kWh
<b>Numéro d'enregistrement EPREL</b>	2144200
<b>Marquage CE</b>	Oui
<b>Conforme à RoHS</b>	Oui
<b>Innovations LED</b>	UltraEfficient
<b>Valeur de scintillement (PstLM)</b>	0,1
<b>Valeur d'effet stroboscopique (SVM)</b>	0,1
<b>Gamme de températures ambiantes</b>	-20 à +45 °C


### Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	Yes
---	-----

### Données du produit

<b>Nom du produit de la commande</b>	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB
<b>Nom de produit complet</b>	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB
<b>Code EOC</b>	872016938803100
<b>Code de commande</b>	38803100
<b>Code 12NC</b>	929004242302
<b>Numérateur - Quantité par kit</b>	1
<b>Code EAN – Produit/Boîte</b>	8720169388031
<b>Conditionnement par carton</b>	10
<b>Codes EAN/UPC – Boîte</b>	8720169388048



## Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm


# MASTER LEDtube EM/Mains

## Données photométriques




General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB

## Durée de vie





Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB


# MASTER LEDtube EM/Mains

## Durée de vie



LEDtube-75K-5070-FailureRate-LED

Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc

