



# MASTER Value LEDspot MV - GU10



## MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D

MASTER Value, LED, PAR16, Alleen met specifieke dimmers,  
GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

De MASTER VALUE geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfraaien. De LEDspots MV GU10 hebben de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers. MASTER VALUE levert ook meer energiebesparingen op dan normale LEDspots.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Geschikt voor toepassingen bij temperaturen tussen -20°C and 45°C.
- Geschikt voor binnengebruik en in armaturen waarbij de lamphouder voldoende vrije ruimte (10mm) heeft.
- Niet geschikt voor gebruik in noodverlichtingsarmaturen of armaturen voor verlichting van in- en uitgangen.

### Product gegevens

| Algemene informatie            |             |
|--------------------------------|-------------|
| Lampvoet                       | GU10        |
| Nominale levensduur            | 25.000 hr   |
| Schakelcyclus                  | 50.000      |
| Lamptype                       | LED         |
| Meetreferentie van lichtstroom | Narrow Cone |

| Garantieperiode        | 5 jaar             |
|------------------------|--------------------|
| Gegevens lichttechniek |                    |
| Kleurcode              | 927 [CCT of 2700K] |
| Bundelhoek (nom.)      | 36 graden          |
| Lichtstroom            | 355 lm             |
| Lichtsterkte (nom.)    | 750 cd             |

## MASTER Value LEDspot MV - GU10

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Kleuraanduiding                              | Warm wit (WW) |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)        | 2700 K        |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)              | 95 lm/W       |
| Kleurconsistentie                            | <6            |
| Kleurweergave-index (CRI)                    | 90            |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)    | 70 %          |
| Lichtstroom in conus van 90° (nom.)          | 355 lm        |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1           |

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie        | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik          | 3,7 W        |
| Lampstroom (nom.)        | 27 mA        |
| Overeenkomstig vermogen  | 50 W         |
| Opstarttijd (nom.)       | 0,5 s        |
| Opwarmtijd tot 60% licht | 0,5 s        |
| Arbeidsfactor            | 0,6          |
| Spanning (nom.)          | 220-240 V    |

### Operationele temperatuur

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 66 °C |
|-----------------------------|-------|

### Dimbaarheid en regelsystemen

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Dimbaar | Alleen met specifieke dimmers |
|---------|-------------------------------|

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Lampafwerking           | Helder   |
| Lampmateriaal           | Glas     |
| Lampvorm                | PAR16    |
| Nettogewicht (per stuk) | 0,041 kg |

### Keurmerken en classificaties

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Energie-efficiëntieklasse       | E              |
| Geschikt voor accentverlichting | Ja             |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur   | 4 kWh          |
| EPREL-registratienummer         | 2150475        |
| CE-markering                    | Ja             |
| Conform EU RoHS-richtlijn       | Ja             |
| EyeComfort                      | Ja             |
| Flikkerwaarde (PstLM)           | 1              |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM)   | 0,4            |
| Bereik omgevingstemperatuur     | -20 tot +45 °C |


### Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

### Productgegevens

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D |
| Volledige productnaam            | MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D |
| Full EOC                         | 872016939920400                         |
| Bestelcode                       | 8720169399204                           |
| Materiaalnr. (12NC)              | 929004247902                            |
| Lokale code                      | 8720169399204                           |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                       |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8720169399204                           |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10                                      |
| EAN/UPC - Case                   | 8720169399211                           |


## Maatschets




| Product                                 | D     | C     |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D | 50 mm | 54 mm |

MASTER Value LEDspot MV - GU10


Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D



Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D

## MASTER Value LEDspot MV – GU10

