



CorePro LED PLT 4P EVG/230V



CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P

CorePro, LED, PL-T, EVG/220-240V, GX24Q-2 ROT, 6.5 W, 18W
PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n)

Die CorePro LED PL-T Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle TC-T Kompaktleuchtstofflampen (Philips PL-T oder OSRAM Dulux T/E) als 4 Pin Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu konventionellen Lösungen erzielen.

Hinweise

- Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/Ledtube

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Ähnlichste Farbtemperatur	
Socket	GX24q-2	Nennlichtausbeute (Nom)	3000 K
Nennlebensdauer	30.000 Stunde(n)	Farbkonsistenz	110 lm/W
Schaltzyklus	200.000	Farbwiedergabeindex (CRI)	<6
Beleuchtungstechnologie	LED	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	82
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	70 %
Garantiedauer	3 Jahre		RG1
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	120 Grad	Systemleistung	6,5 W
Lichtstrom	720 lm	Lampenstrom (Nom)	35 mA
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Äquivalente Leistung	18 W
		Startzeit (Nom)	0,5 s

CorePro LED PLT 4P EVG/230V

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V
LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung	18W PL-T
Einschaltstrom am Netz	6.81
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	112
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	180
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	EVG/220-240V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Kunststoff
Produktlänge	103 mm
Kolbenform	PL-T

Nettogewicht (Stück)	0,098 kg
----------------------	----------


Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	2277173
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +35 °C

Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P
Gesamt-Produktcode	872110304973500
Bestellcode	04973500
Material-Nr. (12NC)	929004266602
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8721103049735
Zähler - Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8721103049742



Abmessungsskizzen



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm



CorePro LED PLT 4P EVG/230V

Lebensdauer



FailureRate

Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P

