

MASTER LEDtube EL AC/DC



MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5

MASTER, LEDtube, T5, Netz-/Gleichstrom, 1200 mm, 26 W, 54W
TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), ELR/EL-
DC

MASTER, LEDtube, T5, Netz-/Gleichstrom, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W
TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 0
%, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1, Gleichstrombetriebe
zentrale Notfallbeleuchtung, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles
Batterie-Kit-Zubehör)

Hinweise

- Die Installation sollte von qualifizierten Fachleuten in Übereinstimmung mit den jeweiligen örtlichen Vorschriften durchgeführt werden. Die umgerüstete Leuchte muss den geltenden Normen für eine Notfallbeleuchtung entsprechen. Bitte verwenden Sie die mitgelieferte Checkliste, um vor, während und nach der Installation eine angemessene Risikobewertung durchzuführen.
- Bitte beachten Sie, dass für die Verwendung an dezentralen Sicherheitsleuchten zusätzlich ein passendes Notlicht Akku-Kit (wir empfehlen EM300V ELB, ELP3 kit HV EAN: 8719514881136) und Sicherheitsmodul (EAN: 8721103152213) eingesetzt werden muss.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5
Nennlebensdauer	60.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	200.000
Beleuchtungstechnologie	LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Garantiedauer	5 Jahre

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 Grad
Lichtstrom	3.900 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	150 lm/W
Farbkonsistenz	<6

MASTER LEDtube EL AC/DC

Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0

Betrieb und Elektrik

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	26 W
Lampenstrom (max.)	130 mA
Lampenstrom (min.)	100 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,9
Spannung (Nom)	220-240 V
LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung	54W TL5 HO
Einschaltstrom am Netz	17,7
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	30
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	40
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	Netz-/Gleichstrom
Spannungsbereich DC mit Zentralbatteriesystem	176-276 V
Spannungsbereich DC mit dezentraler Notlichtanlage	90-300 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas
Produktlänge	1.200 mm
Kolbenform	T5
Nettogewicht (Stück)	0,155 kg

Notfallbetrieb

Zentrale Notbeleuchtung	Ja
Notbeleuchtung	Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	D
Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS Konformität CE Zeichen KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	26 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	2442026
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Anteil an recyceltem Kunststoff (Post-Consumer)	0 %

Anwendungsbedingungen

Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
----------------------	-----------------

Daten zur Nachhaltigkeit


Nachhaltigkeitsbewertung	Signify Circle
Anteil des Produkts an Sekundärmaterialien	0 %

Produktdaten

Bestell-Produktname	MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5
Gesamt-Produktcode	872110311518800
Bestellcode	8721103115188
Material-Nr. (12NC)	929004307302
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8721103115188
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8721103115195


MASTER LEDtube EL AC/DC

Abmessungsskizzen




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5	15,5 mm	17,1 mm	1.149 mm	1.156,1 mm	1.163,2 mm


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5





General uniform lighting - MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5





Light Distribution Diagram - MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5

Lebensdauer




Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5



Life Expectancy Diagram

Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5

MASTER LEDtube EL AC/DC

