



# Trueforce Core LED SON-T



## TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

LED SON-T, Tubolare, Rete elettrica, 26 W, SON-T 70W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 ore

Le nuove lampade Philips Trueforce Core LED SON-T offrono una soluzione a LED pratica con un breve periodo di ammortamento per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID). Questi prodotti di nuova generazione portano l'efficienza energetica e la lunga durata alla sostituzione delle lampade tradizionali con soluzioni LED, offrendo risparmi immediati con un investimento iniziale ridotto. Inoltre, sono stati progettati per assicurare le stesse dimensioni della lampada e la stessa distribuzione della luce delle altre lampade a scarica, così non vi accorgete mai della differenza. Il tutto grazie alla nostra tecnologia con filamento LED ad alta potenza. In più, il fattore di protezione IP65 rende questi prodotti adatti ad applicazioni per esterni.

### Warnings and safety

- Fare riferimenti alla guida all'installazione oppure contattare un rappresentante Philips per lo schema elettrico e le istruzioni di montaggio

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Periodo di garanzia	
Attacco	E27		3 anni
Durata nominale	25.000 ore	Dati tecnici di illuminazione	
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Codice colore	730 [CCT of 3000K]
Lighting Technology	LED SON-T	Angolo del fascio (Nom)	300 °
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Flusso luminoso	4.200 lm
		Designazione colore	Bianco (WH)

## Trueforce Core LED SON-T

Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	161 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	70
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

### Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	26 W
Corrente lampada (Nom)	103 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,9
Tensione (Nom)	220-240 V
Corrente di spunto di alimentazione	11,68
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	73
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	117
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	
Wattaggio equivalente (solo LED HID)	SON-T 70W
Compatibilità del ballast	Rete elettrica

### Temperatura

Temp. massima involucri (Nom)	36,6 °C
-------------------------------	---------

### Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

### Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
--------------------	-------------

Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	Tubolare
Peso netto (Pezzo)	0,090 kg

### Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	C
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Consumo energetico kWh/1000 h	26 kWh
Numero di registrazione EPREL	2457099
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	4
Intervallo temperatura ambiente	Da -30 a +45 °C


### Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	Yes
---	-----

### Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV
Nome completo prodotto	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV
Full EOC	872110312936900
Descrizione codice locale	CORESONT70730G2
Codice d'ordine	12936900
Codice materiale (12NC)	929004341302
Codice locale	CORESONT70730G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8721103129369
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8721103129376

## Disegno tecnico



Product	D	C
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	38,5 mm	188 mm



## Trueforce Core LED SON-T

