



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2

LED, PL-C, EVG/220-240V, 125 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 806 lm, 845 lm, 806 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n)

LED, PL-C, EVG/220-240V, 125 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 806 lm, 845 lm, 806 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n), 130 lm/W, EEL E, G24q-2, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Hinweise

- Nicht dimmbar
- Bitte vor Installation an EVGs (4 Pin) die Kompatibilität unter www.philips.de/ledtube überprüfen
- Nicht für Gleichspannung geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Nennlichtausbeute (Nom)	
Sockel	G24q-2	Farbkonsistenz	<6
Nennlebensdauer	30.000 Stunde(n)	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Schaltzyklus	50.000	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Beleuchtungstechnologie	LED	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Betrieb und Elektrik	
Garantiedauer	3 Jahre	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Systemleistung	6,5 W
Farbcode	3000/4000/6500	Lampenstrom (Nom)	35 mA
Ausstrahlungswinkel (Nom)	360 Grad	Äquivalente Leistung	18 W
Lichtstrom	806 845 806 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	3000/4000/6500	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 4000 6500 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9

CorePro LED PLC 4P

Spannung (Nom)	220-240 V
LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung	18W PL-C
Einschaltstrom am Netz	5,5
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	140
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	224
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	EVG/220-240V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas
Produktlänge	125 mm
Kolbenform	PL-C
Nettogewicht (Stück)	0,070 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	E
------------------------	---

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	2522089
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +35 °C


Anwendungsbedingungen

Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
----------------------	-----------------

Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2
Gesamt-Produktcode	872110314754700
Bestellcode	8721103147547
Material-Nr. (12NC)	929004432202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8721103147547
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8721103147554


Abmessungsskizzen




Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2	34 mm	34 mm	69 mm	125 mm	143 mm

CorePro LED PLC 4P


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2




General uniform lighting - CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2

Lebensdauer





FailureRate



Life Expectancy Diagram


CorePro LED PLC 4P

Lebensdauer



LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2

