



Tornado ESaver 12000 h

Tornado T2 12W CDL E14 220-240V 1PF/6

Lampe basse consommation hautes performances. Cette lampe constitue un alliage parfait de haute efficacité énergétique et de taille ultracompacte. Sa très longue durée de vie est un avantage supplémentaire.

Mises en garde et sécurité

- Il est extrêmement peu probable qu'une ampoule brisée ait un effet sur votre santé. Si une ampoule se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et ramassez les morceaux, de préférence en portant des gants. Placez-les dans un sac en plastique que vous fermerez et confierez à une déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.
- Les ampoules fluocompactes appartiennent à la catégorie des déchets spéciaux, et doivent être confiées à votre déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a créé une infrastructure capable de recycler le mercure, d'autres métaux, le verre, etc.

Données du produit


Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	E14 [E14]	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Durée de vie nominale	10'000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	65 %
Nombre de cycles d'allumage	10'000	Fonctionnement et électricité	
Durée de vie nominale (heures)	10'000 h	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Type de lampe	Compact Fluorescent Integrated	Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Données techniques de l'éclairage		Consommation électrique	12.0 W
Code couleur	865 [CCT of 6500K]	Courant lampe (nom.)	90 mA
Flux lumineux	705 lm	Heure de démarrage (nom.)	0.3 s
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide	Temps de chauffe à 60 %	5-40 secondes s
Coordonnée chromatique X	313	Facteur de puissance (fraction)	0.6
Coordonnée chromatique Y	337	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K		

Tornado ESaver 12 000 h

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	Spirale
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (max.)	2.0 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1.5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	12 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	Tornado T2 12W CDL E14 220-240V 1PF/6

Nom de produit complet	Tornado T2 12W CDL E14 220-240V 1PF/6
Code EOC	871829111720900
Code de commande	11720900
Code 12NC	929689134602
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291117209
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291117216

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 12W CDL E14 220-240V 1PF/6	47.5 mm	104.0 mm	40.5 mm

