



GENIE

GENIE 11W CDL E14 220-240V 1PF/6

Die stabförmige Energiesparlampe Genie macht sich schon innerhalb eines Jahres bezahlt und gibt exzellentes Licht bei kompaktem Design. Sie ist so klein, dass sie nahezu in allen Leuchten überall dort verwendet werden kann, wo besonders helles Licht benötigt wird. Ideal für schmale Leuchten.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Zerbrechen einer Lampe Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn eine Lampe zerbricht, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang, und entfernen Sie die Bruchstücke am besten mit Handschuhen. Geben Sie die Stücke in eine Plastiktüte, und bringen Sie sie zur örtlichen Sammelstelle. Verwenden Sie keinen Staubsauger.
- Kompakte Leuchtstofflampen sind als Sondermüll zu behandeln und müssen bei der örtlichen Müllsammelstelle zur Wiederverwertung abgegeben werden. Die europäische Beleuchtungsindustrie hat die nötige Infrastruktur zur Wiederverwertung von Quecksilber, anderen Metallen, Glas usw. eingerichtet.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14
Nennlebensdauer	10'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	10'000
Nennlebensdauer (Std.)	10'000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Compact Fluorescent Integrated

Lichttechnische Daten	
Farbcode	865 [CCT of 6500K]
Lichtstrom	580 lm
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht
Nennlichtausbeute (Nom)	52 lm/W
Farbkoordinate X (Nom)	313
Farbkoordinate Y (nom.)	337
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K

Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	65 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Eingangs frequenz	50 oder 60 Hz
Systemleistung	11 W
Lampenstrom (Nom)	80 mA
Startzeit (Nom)	0.3 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	5 bis 40 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.6
Spannung (Nom)	220-240 V

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	Röhre
------------	-------

Genehmigung und Anwendung


Quecksilbergehalt (max.)	2 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	1.5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	11 kWh

Produktdaten

Bestell-Produktname	11 W (50 W) E14 cap Stick energy saving bulb
---------------------	--


Gesamtbezeichnung des Produkts	GENIE 11W CDL E14 220-240V 1PF/6
Gesamt-Produktcode	871150080257610
Bestellcode	80257610
Material-Nr. (12NC)	929689245401
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0.080 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500802576
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8711500802583

Abmessungsskizzen



Product

11 W (50 W) E14 cap Stick energy saving bulb



Product	D (max)	C (max)	F (max)
11 W (50 W) E14 cap Stick energy saving bulb	35.0 mm	120 mm	44.5 mm

