

# Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética das fontes de luz

**Marca comercial ou nome do fornecedor:** PHILIPS

**Endereço do fornecedor:** Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.I. /Número 10461, 5600VB Eindhoven, NL

**Identificador de modelo:** 8718696596647

## Tipo de fonte de luz:

|                                                                 |      |                               |       |
|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------|
| Tecnologia de iluminação utilizada:                             | MH   | Não direcional ou direcional: | NDLS  |
| Tipo de casquilho (ou outra interface elétrica) da fonte de luz | E40  |                               |       |
| De rede ou fora da rede:                                        | NMLS | Fonte de luz conectada (CLS): | Não   |
| Fonte de luz de cor regulável:                                  | Não  | Invólucro:                    | Fosco |
| Fonte de luz de alta luminância:                                | Não  |                               |       |
| Proteção contra encandeamento:                                  | Não  | Atenuável:                    | Não   |

## Parâmetros do produto

| Parâmetro                                                                                                                                                         | Valor                   | Parâmetro                                                                                                                                                                                   | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Parâmetros gerais do produto:</b>                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                             |       |
| Consumo de energia no modo ligado (kWh/1 000 h), arredondado por excesso às unidades                                                                              | 229                     | Classe de eficiência energética                                                                                                                                                             | G     |
| Fluxo luminoso útil ( $\phi_{\text{útil}}$ ), indicando se é o fluxo numa esfera (360 °), num cone de ângulo largo (120 °) ou num cone de ângulo estreito (90 °); | 20 500 em Esfera (360°) | Temperatura de cor correlacionada, arredondada à centena de graus kelvin, ou a gama de temperaturas de cor correlacionadas, arredondadas à centena de graus kelvin, que podem ser reguladas | 4 200 |
| Potência no modo ligado ( $P_{\text{lig}}$ ), expressa em W                                                                                                       | 228,5                   | Potência em espera ( $P_{\text{esp}}$ ), expressa em W e arredondada às centésimas                                                                                                          | 0,00  |
| Potência em espera em rede ( $P_{\text{rede}}$ ) para CLS, expressa em W e arredondada às centésimas                                                              | -                       | Índice de reprodução cromática, arredondado às                                                                                                                                              | 89    |

|                                                                                                                                                                             |              |     |                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                             |              |     | unidades, ou gama de valores de IRC que podem ser regulados         |                             |
| Dimensões exteriores, sem dispositivo de comando separado, elementos de comando da iluminação e elementos de comando sem função de iluminação, caso existam (em milímetros) | Altura       | 226 | Distribuição espectral da energia na gama 250-800 nm, a plena carga | Ver imagem na última página |
|                                                                                                                                                                             | Largura      | 91  |                                                                     |                             |
|                                                                                                                                                                             | Profundidade | 91  |                                                                     |                             |
| Alegação de potência equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                                             |              | -   | Em caso afirmativo, potência equivalente (W)                        | -                           |
|                                                                                                                                                                             |              |     | Coordenadas cromáticas (x e y)                                      | 0,371<br>0,366              |

(a) - : não aplicável;

(b) - : não aplicável;

