

PHILIPS

Luz empotrada
Pomeron


Luces empotradas

4000K

Blanco



8718696161906



Iluminación LED confortable que no molestará tus ojos.

Con su diseño robusto y un rendimiento óptimo, la luz LED empotrable de alto rendimiento Philips es la luminaria perfecta que aporta calidad y brillo a cualquier espacio del hogar. Luz cómoda que es agradable a la vista.

Efecto de luz

- Haz de luz brillante y dirigido

Seguridad

- Sin radiación UV dañina

Duración

- Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

Destacados

Haz de luz brillante y dirigido

Enfoca la luz sobre objetos, una mesa de comedor u otros elementos de decoración para centrar la atención en diseños específicos.

Sin radiación UV dañina

El producto está diseñado para eliminar cualquier radiación UV potencialmente dañina.

Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 15.000 horas.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Redondo

Diseño y acabado

- Color: Hue White
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Cantidad de ciclos del interruptor: 7.500

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: Sí
- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: No

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 30 °
- Consistencia del color: 5 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: <2

Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Oficina en casa
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Luces empotradas
- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 62 mA
- Eficacia: 57 lm/W

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.5

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,114 kg
- Longitud de corte: 7.0 cm
- Ancho de corte: 7.0 cm
- Alto: 6,2 cm
- Largo: 9 cm
- Distancia empotrada: 5,5 cm
- Ancho: 9 cm

Servicio

- Garantía: 1 año

Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 15.000 hora(s)
- Diámetro: 90 mm
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 400
- Color de la luz: 4000
- Alimentación: AC 220-240
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- Potencia en vatios de la luz incluida: 7
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718696161906
- Peso neto: 0,12 kg
- Peso bruto: 0,16 kg
- Alto: 88 mm
- Largo: 94 mm
- Ancho: 94 mm
- N.º de material (12NC): 915005445201



Fecha de publicación:
2024-04-15
Versión: 0.108

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com