



# Warmweißes Licht, keine Kompromisse bei der Lichtqualität

Formen, wie Sie sie kennen und lieben. Diese Lampen verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 85 % weniger Energie als herkömmliche Glühlampen und haben eine zehnmal höhere Nutzlebensdauer.

#### Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen

· Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen

#### Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause

· Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung von Räumen

### Hochwertige LED-Beleuchtung, die Dir Jahrzehnte lang Freude bereitet

· Für das schonen deiner Augen entwickelt

## Besonderheiten

# Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Lampen



Das Design dieser modernen und zugleich energiesparende LED-Standardlampe in den gebräuchlichen Abmessungen ist ästhetisch sehr ansprechend. Sie ist der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Brad, überprüfe diese Kopie noch einmal für alle. Liest sich nicht gut.

#### Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung



Moderne LED-Standardglühlampen von Philips, die sich ideal zur Allgemeinbeleuchtung eignen.

# Für das schonen deiner Augen entwickelt



Grelles Licht kann die Augen strapazieren. Das ist offensichtlich. Ist das Licht hell, entsteht ein Blendeffekt. Ist das Licht zu weich, flackert es. Beleuchte deine Umgebung mit speziellen, augenschonenden LEDs, die ein perfektes Ambiente für dein Zuhause schaffen.

### Daten

#### Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck:
  Innenbeleuchtung
- Lampenform: Kerze, keine Richtwirkung
- Sockel: E14dimmbar: Nein
- · Kolbenausführung: Matt
- · Kolbenmaterial: Glas

#### **Nutzlebensdauer**

- · Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- · Nennlebensdauer: 15.000

#### **Umweltschutz**

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

#### Lichteigenschaften

- · Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 470 lm
- · Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5
- Farbcode: 827 | CCT of 2700K
- · Nennlichtausbeute (Nom): 109 lm/W

#### **Sonstiges**

- · EyeComfort: Ja
- · LED-Innovationen: EyeComfort

#### Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699777692
- Artikelnr.: 871869977769200
- Produkttitel: LED classic 40W B35 E14 WW FR NDRF2SRT6

#### Stromverbrauch

- · Leistungsfaktor: 0.51
- Spannung: 220-240 V
- · Äquivalente Wattleistung: 40 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): F
- Systemleistung: 4,3 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 5

#### Produktabmessungen und -gewicht

Gesamte Höhe: 97 mmGesamte Länge: 97 mmGesamte Breite: 35 mm

#### **Technische Daten**

· Frequenz: 50-60

• EPREL-Registrierungsnummer: 387382

#### Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8718699777692

Nettogewicht: 0,03 kgBruttogewicht: 0,07 kg

Höhe: 14,6 cmLänge: 4,6 cmBreite: 8,5 cm



Ausstellungsdatum: 2025-09-06 Version: 0.272 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.