



Robuste LED-Arbeitsbeleuchtung mit hoher Lichtqualität

Die Umrüstung auf Philips LED-Röhren ist ein einfacher und schneller Weg, um Deine alten Leuchtstofflampen durch moderne und effiziente LED-Technologie zu ersetzen. Diese Philips LED-Röhre eignet sich ideal für Orte, die viel Licht benötigen.

Hochwertiges Licht

· Gestaltet für Ihren Sehkomfort

Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

 Profitiere von den Energieeinsparungen mit LEDs ohne Abstriche an der Lichtqualität. Spare sofort über 60 % Energie durch den Austausch Deiner vorhandenen Leuchtstoffröhren (seit 2023 gemäß EU-Verordnung verboten).

Hochwertige LED-Beleuchtung, die Dir Jahrzehnte lang Freude bereitet

• Bei einer Nutzlebensdauer von bis zu 35.000 Stunden verringert sich der Aufwand, der durch häufiges Austauschen Deiner Lichtquellen entsteht. Eine perfekte Lichtlösung für stolze 35 Jahre.

Wähle einen einfachen Ersatz für Deine alten Leuchtstofflampen

 Für den Betrieb mit elektromagnetischen Vorschaltgeräten entwickelt.

Besonderheiten

Für das schonen deiner Augen entwickelt



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst du deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

Spart über 60 % Energie im Vergleich zu Leuchtstofflampen Lange Nutzlebensdauer von 35.000 Stunden Mit elektromagnetischen Vorschaltgerät kompatibel

Daten

Lampeneigenschaften

Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Lampenform: T8Sockel: G13dimmbar: Nein

Kolbenausführung: MattKolbenmaterial: Glas

Nutzlebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen: 200.000Nennlebensdauer: 35.000

Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

Abstrahlwinkel: 240 Grad

· Farbwiedergabeindex (CRI): 80

• Farbtemperatur: 4000 K

Nomineller Lichtstrom: 900 lm

· Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5

• Farbcode: 840 | CCT of 4000K

· Nennlichtausbeute (Nom): 112 lm/W

Sonstiges

· EyeComfort: Ja

· LED-Innovationen: EyeComfort

Informationen zur Verpackung

. EAN: 8720169204867

Artikelnr.: 872016920486700

 Produkttitel: LED T8 600mm 8W G13 CW HO 1CT/4

Stromverbrauch

· Leistungsfaktor: 0.9

· Spannung: AC 220-240 V

· Energieeffizienz-Label (EEL): E

Systemleistung: 8

• Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 8

Produktabmessungen und -gewicht

Gesamte Höhe: 604 mmGesamte Länge: 604 mm

· Gesamte Breite: 28 mm

Service

· Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

• Frequenz: 50-60

• EPREL-Registrierungsnummer: 1827697

 Kompatibilität mit Vorschaltgeräten: KVG/VVG

 Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich: Yes

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8720169204867

Nettogewicht: 0,12 kgBruttogewicht: 0,15 kg

Höhe: 3,1 cmLänge: 66,8 cmBreite: 3,1 cm



Ausstellungsdatum: 2025-09-13 Version: 0.490 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.