

PHILIPS

Spot 50 W PAR16
GU10 x6

LED

2200–2700 K

345 lm

15000 Std.

Dimmfunktion



8721103152572



Erleben Sie dimmbares, warmweißes LED-Licht

Dieser Philips LED-Spot liefert ein dimmbares, gerichtetes helles Licht, eine lange Lebensdauer und deutliche Energieeinsparungen. Dieser Spot ist der perfekte, langlebige Ersatz für 50-W-Spots mit GU10-Sockel.

Hochwertiges Licht

- Warmweißes Licht wie bei einer Glühlampe

Licht und mehr

- Dimmt zu einem wärmer werdenden Lichteffect

Dimmbar [LED-Lampen]

- Dimmbar [LED-Lampen]

Besonderheiten

Warmweißes Licht wie bei einer Glühlampe

Diese Lampe hat eine Farbtemperatur von 2700 K und bietet Ihnen eine warme und ruhige Atmosphäre, die perfekt zum Entspannen ist. Ideal zur Beleuchtung Ihres Zuhauses.

Dimmt zu einem warmen, angenehmen Lichteffekt

Mit dieser dimmbaren Lampe können Sie von einem warmen Licht mit 2.200 K bis zu einem Licht mit 2.700 K dimmen. Je mehr Sie dimmen, desto wärmer das Licht.

Dimmbar [LED-Lampen]



Diese Lampe kannst Du mit den meisten Dimmern verwenden. Ihre nahtlose Dimmfunktion schafft die von Dir gewünschte Atmosphäre. In der Kompatibilitätstabelle für die

Dimmbarkeit erfährst Du, ob Dein Dimmer bei dieser Lampe funktioniert.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Ausgerichteter Reflektor
- Sockel: GU10
- Kolbenausführung: Klar
- Dimmbar: Ja
- Kolbenmaterial: Glas

Design und Materialausführung

- Farbe: Silberfarben
- Material: Glas

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Umgebungstemperaturbereich: -20 bis +45 °C
- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Batterien im Lieferumfang enthalten: Nein
- Wähle Deine Farbe: Ja
- LED integriert: Ja
- Warmes, dimmbares Licht: Nein
- Herzstück: Ja

Lichteigenschaften

- Strahlwinkel: 36
- Farbwiedergabeindex (CRI): 90
- Farbtemperatur: 2200-2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 345 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0
- Nennlichtausbeute (Nom): 90

Sonstiges

- Stil: Modern
- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: WarmGlow

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8721103152572
- Artikelnr.: 872110315257200
- Produkttitel: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD 6CT/4AMZ

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.6
- Spannung: AC 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 50
- Leistung: 3,8
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 4

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 54 mm
- Gesamte Länge: 54 mm
- Gesamte Breite: 50 mm

Nennwerte

- Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: 700 cd

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Durchmesser: 50 mm
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Warmweißes Licht
- IP-Code: IP20
- Austauschbare Lichtquelle: Nein
- Kompatibilität mit Vorschaltgeräten: 220-240V

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103152572
- Nettogewicht: 0,26 kg
- Bruttogewicht: 0,31 kg
- Höhe: 11,5 cm
- Länge: 5,3 cm
- Breite: 17,1 cm



Ausstellungsdatum:
2026-07-04
Version: 0.106

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com