

interact



Interact Pro

Digitalt styrsystem i tre nivåer



Skanna QR-koden
för att läsa mer om
Interact Pro

interact
ready.




Fördelar och möjligheter för dig som är installatör?

Snabb konfiguration

Det smarta styrsystemet är snabbt igång med den lättanvända Interact Pro-appen. Eftersom systemet är trådlöst och intuitivt behövs inga dyra kablar eller påkostat material. Detta innebär att du hinner med fler projekt i en snabbare takt med minsta möjliga problem.

Fördelar för dig som är installatör?

- Sänkta projektkostnader vid installation av styrsystemet då driftsättning sker via en app
- Tack vare tekniken i styrsystemet behövs inga extra kablar vid installation.
- Med hjälp av en kontrollpanelen kan du enkelt övervaka och fjärrstyra dina installerade projekt.
- Du som installatör kan enklare vinna projekt då den totala installationskostnaden kan hållas nere tack vare det enkla, intuitiva styrsystemet.





Vad innebär Interact Pro för dina kunder?

Bra belysning ger ökat välbefinnande och stärkt produktivitet

Tack vare app-kontrollerad ljusstyrning kan de anställda optimera sin belysning samt individanpassa utifrån arbetsuppgifter och behov.

Sänkta energikostnader

Med hjälp av sensorer kan användaren ytterligare sänka sina energikostnader.

Anpassad belysning

Med hjälp av Interact Pro kontrollpanel är det enkelt att ändra ljussättning och skapa belysningszoner utifrån aktivitet och förändringar i verksamheten.





Nu lanserar vi Interact Pro skalbara styrsystem Ett smart styrsystem i tre nivåer

Hur kan företag dra nytta av intelligent belysning?


Smart och uppkopplad belysning gör det möjligt att automatisera, anpassa och bevaka belysningen. På sikt leder det till ökad komfort, välbefinnande och produktivitet på kontoret och inom industrin.



För att göra det enkelt att få tillgång till alla smarta funktioner som intelligent belysning ger, lanserar vi det nya Interact Pro skalbara belysningssystem.

Oavsett vart du arbetar fungerar det

- Perfekt för projekt i alla storlekar och omfattning.
- Perfekt för både renovering och nybyggnad, på kontor, industrianläggningar, lager, skolor och många fler applikationer.
- Fungerar med ett brett utbud av Philips Interact Ready ljuskällor och armaturer, sensorer och switches.
- När behovet förändras eller växer kan du enkelt uppgradera tidigare installerade.

Ett system, tre nivåer.
Uppgradera din belysning utifrån din
kunds specifika miljö och behov.





¹Vs legacy systems based on installer interviews

²By upgrading to LED with advanced lighting controls.
Source: Building Energy Exchange 2017


Nivå 1: Börja med en av grunderna

- Installera intelligenta armaturer och ljuskällor.
- Anslut Philips Interact Ready armaturer och ljuskällor med Interact Pro appen.
- Lägg till trådlösa sensorer för närvarodetektering och dagsljusreglering.
- Installationen är enkel och okomplicerad: inget behov för ytterligare kablar eller åtkomst till internet.
- Minska arbetskostnaden och spara upp till 80% totalt (beräknat för ett projekt på 100 armaturer fördelat på 10% installationskostnader, 35% materialkostnader, 35% i driftsättningskostnader).¹
- Spara upp till 75% i energiförbrukning tack vare LED och smarta funktioner som dimning och rörelsesensorer.

Nivå 2: Uppgradera för att få fler fördelar med hjälp av en gateway

- Få löpande tillgång till systemuppdateringar om nya fördelar och funktioner.
- Ge användarna åtkomst till systemet så att de kan anpassa ljuset och välja de fördefinierade scenerna, via smartphone-appen.
- Med fjärråtkomst kan du följa energiförbrukningen och anpassa systemet så att du kan förbättra driften.
- Bevaka livslängd och prestanda i de installerade ljuspunkterna.
- Få en tydlig översikt över alla dina installerade projekt.






Nivå 3: Uppnå den fulla potentialen med IoT

- Få tillgång till närvarodata, systemstatus och miljödata.
- Med hjälp av data kan du styra belysningen och optimera medarbetarnas välbefinnande, produktivitet och säkerhet på kontor och inom industrin.
- Öppna för mer besparingar och integreringar med andra IoT-system såväl som BMS-system.
- Minimera bortkastad tid med onlinebokning av mötesrum och kontorslokaler

Funktioner i de tre nivåerna

	Foundation	Advanced	Enterprise
Trådlös strömbrytare	✓	✓	✓
Ljus-scener	✓	✓	✓
App-kontroll av 1 användare	✓	✓	✓
App-kontroll av flera användare		✓	✓
Schemaläggning		✓	✓
Energikontroll		✓	✓
Off-site control		✓	✓
Diagnostik (off-site)		✓	✓
Uppdatera funktioner		✓	✓
Multi-Site kontrollpanel med energi och närvarodata			✓
Webbapplikation för hantering av ytor			✓
Mobilapplikation för produktivitet			✓
Integration med BMS-System			✓
Övervakning och återkoppling från Nödljus system			✓

Komponenter i de 3 nivåerna

Foundation		Advanced		
				
Interact Pro app		Interact Pro app	Interact wireless gateway (LCN 1840/05)	Interact Pro portal

Enterprise			
			
Interact wireless gateway (LCN 1850/05)	Building connectivity bridge (LCN 1860/05)	Interact web software application	Mobile apps Workspace and Space management

interact
ready.

Tillgängliga armaturer och ljuskällor

PHILIPS

						
Philips CoreLine batten	Philips CoreLine downlight	Philips CoreLine highbay	Philips CoreLine panel	Philips CoreLine recessed	Philips CoreLine slim downlight	Philips CoreLine surface-mounted
						
Philips CoreLine trunking	Philips CoreLine waterproof	Philips FlexBlend	Philips GentleSpace	Philips GreenSpace	Philips LuxSpace	Philips MasterConnect LEDspot
						
Philips MasterConnect LED lysrör	Philips Maxos Fusion	Philips Maxos Industry LED	Philips Pacific LED	Philips PowerBalance	Philips RF-DALI connector kit	Philips SlimBlend
						
Philips TrueLevel	Philips TrueLine	Philips Keyline	Philips wireless sensors (CM IP42 WH, IA CM WH 10/1, LCN3110/05, LCN3120/05)	Philips wireless switches (UID8470 & 8480)		

Interact Pro ljuskällor och armaturer

interact
ready.

Tillgängliga armaturer och ljuskällor

PHILIPS

Produkt	Effekt	Livslängd	Ljusflöde	Färgtemp.	Produktbeskrivning	E-nummer
Philips CoreLine downlights	20,5 W	L70 i 50 000 tim.	2 000 lm	3 000 K	Downl LED20S/830 WIA-E C	7474959
	20,5 W	L70 i 50 000 tim.	2 000 lm	3 000 K	Downl LED 20S/830 WIA-E WR	7474960
	20,5 W	L70 i 50 000 tim.	2 000 lm	4 000 K	Downl LED20S/840 WIA-E C	7474961
	20,5 W	L70 i 50 000 tim.	2 000 lm	4 000 K	Downl LED20S/840 WIA-E WR	7474962
Philips CoreLine SlimDownlight	22,5 W	L70 i 50 000 tim.	2 000 lm	4 000 K	DN145B LED20S/840 IA1 WH	7474800
LuxSpace	19,4 W	L90 i 50 000 tim.	2 400 lm	3 000 K	DN570B LED24S/830 C IA1 WH	7474740
	19,4 W	L90 i 50 000 tim.	2 400 lm	4 000 K	DN570B LED24S/840 C IA1 WH	7474741
	19,4 W	L90 i 50 000 tim.	2 400 lm	3 000 K	DN571B LED24S/830 C IA1 WH	7474742
	19,4 W	L90 i 50 000 tim.	2 400 lm	4 000 K	DN571B LED24S/840 C IA1 WH	7474743
	33,5 W	L90 i 50 000 tim.	4 000 lm	3 000 K	DN570B LED40S/830 C IA1 WH	7474744
	33,5 W	L90 i 50 000 tim.	4 000 lm	4 000 K	DN570B LED40S/840 C IA1 WH	7474745
	33,5 W	L90 i 50 000 tim.	4 000 lm	3 000 K	DN571B LED40S/830 C IA1 WH	7474746
	33,5 W	L90 i 50 000 tim.	4 000 lm	4 000 K	DN571B LED40S/840 C IA1 WH	7474747
Philips CoreLine panel infällt montage	29 W	L80 i 50 000 tim.	3 600 lm	4 000 K	RC132V G4 LED36S/840 WIA W60L60 NOC	7019590
	29 W	L80 i 50 000 tim.	3 400 lm	3 000 K	RC132V G4 LED34S/830 WIA W60L60 NOC	7019591
	34,5 W	L80 i 50 000 tim.	4 300 lm	4 000 K	RC132V G4 LED43S/840 WIA W60L60 NOC	7019597
	29 W	L80 i 50 000 tim.	3 600 lm	4 000 K	RC132V G4 LED36S/840 WIA W60L60 OC	7019592
	29 W	L80 i 50 000 tim.	3 400 lm	3 000 K	RC132V G4 LED34S/830 WIA W60L60 OC	7019593
	29 W	L80 i 50 000 tim.	4 300 lm	4 000 K	RC132V G4 LED43S/840 WIA W60L60 OC	7019596
	29 W	L80 i 50 000 tim.	3 600 lm	4 000 K	RC132V G4 LED36S/840 WIA W30L120 NOC	7019594
	29 W	L80 i 50 000 tim.	3 600 lm	4 000 K	RC132V G4 LED36S/840 WIA W30L120 OC	7019595
Philips CoreLine panel utanpåliggande montage	35,4 W	L75 i 50 000 tim.	3 700 lm	4 000 K	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	7016278
	35,4 W	L75 i 50 000 tim.	3 700 lm	3 000 K	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	7016279
	35,4 W	L75 i 50 000 tim.	3 700 lm	4 000 K	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	7016280
	35,4 W	L75 i 50 000 tim.	3 700 lm	4 000 K	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	7016286
	35,4 W	L75 i 50 000 tim.	3 700 lm	3 000 K	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	7016287
	35,4 W	L75 i 50 000 tim.	3 700 lm	4 000 K	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	7016288
	35,4 W	L75 i 50 000 tim.	3 700 lm	3 000 K	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	7016289
	35,4 W	L75 i 50 000 tim.	3 700 lm	3 000 K	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	7016283

NOC = Ej kontorskompatibel UGR>19

OC = kontorskompatibel UGR<19

ELB3 = Nödljus 3h

TW1 = 1-fasgenomkopplad

TW3 = 3-fasgenomkopplad

WH = vit

WR = vit glans

C = silver glans

PHILIPS

Produkt	Effekt	Livslängd	Ljusflöde	Färgtemp.	Produktbeskrivning	E-nummer
Philips CoreLine kapslade IP65	26 W	L75 i 5 000 tim.	4 000 lm	4 000 K	IndArm IP65 40S/840 WIA L1200	7216351
	29 W	L75 i 5 000 tim.	4 000 lm	4 000 K	IndArm IP65 40S/840 WIA ELB3 L1200	7216352
	45,5 W	L75 i 5 000 tim.	6 500 lm	4 000 K	IndArm IP65 65S/840 WIA L1500	7216353
	26 W	L75 i 5 000 tim.	4 000 lm	4 000 K	IndArm IP65 40/840 WIA TW3 L1200	7216354
	45,5 W	L75 i 5 000 tim.	6 500 lm	4 000 K	IndArm IP65 65/840 WIA TW3 L1500	7216355
	48,5 W	L75 i 5 000 tim.	6 500 lm	4 000 K	IndArm IP65 65S/840WIA ELB3 L1500	7216356
KeyLine industriarmatur	20 W	L80 i 50 000 tim.	2 700 lm	4 000 K	KeyLine SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	7019578
	30 W	L80 i 50 000 tim.	4 000 lm	4 000 K	KeyLine SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	7019579
Philips MasterConnect LED-lysrör	7 W	60 000 tim.	1 050 lm	4 000 K	LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	8295286
	16,5 W	50 000 tim.	2 500 lm	6 500 K	LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	8295805
	25,5 W	50 000 tim.	3 700 lm	4 000 K	LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	8294282
	25 W	60 000 tim.	3 700 lm	6 500 K	LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	8295806
	16 W	60 000 tim.	2 500 lm	4 000 K	LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	8295281
	25 W	60 000 tim.	3 700 lm	4 000 K	LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	8295282
Philips MasterConnect LED-spots	4,7 W	50 000 tim.	400 lm	2 700 K	LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	8295283
	4,7 W	50 000 tim.	400 lm	3 000 K	LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	8295284
	4,7 W	50 000 tim.	400 lm	4 000 K	LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	8295285

Produkt	Produktbeskrivning	Produktbenämning	E-nummer
Tillbehör			
Interact	Interact Pro Gateway	LCN1840/05	1705787
	Belysningssensor	OCC SENSOR IA CM IP42 WH	1301067
	Belysningssensor IP65	LCN3110/05 OCC-SENSOR IA CM IP65 WH	1705793
	Dagsljussensor IP65	LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH	1705794
	Strömbrytare 2 kanaler (enkelvippa)	UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B	1705788
	Strömbrytare 2 kanaler (enkelvippa)	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	1705792
	Strömbrytare 4 kanaler (dubbelvippa)	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	1705790
DALI	Brygga för DALI-armaturer som gör dem kopplinsbara till Interact	Interact Ready RF DALI Connector	1705791

Läs mer om Interact Pro på: www.interact-lighting.com/pro

© 2021 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify.

All trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

interact