

MAZDA SCHEINWERFER

Für Freiflächen, Sportanlagen, Industrieflächen, Gebäudefassaden, Parkplätze, Baustellen

Mittlere Nutzlebensdauer L70: 35.000 Stunden



MAZDA BVP008 50W 3000K

Die sehr kompakten und bewährten MAZDA Scheinwerfer zeichnen sich durch eine sehr hohe Effizienz und einen geringen Investitionsaufwand aus. Zusätzlich zu der einfachen Handhabung bieten die Scheinwerfer eine wartungsfreie und zuverlässige Lösung.

Allgemeine Eigenschaften

Lichtquelle ersetzbar	Nein
Anzahl der Vorschaltgeräte	1
Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle	LED

Lichttechnische Daten

Nach oben gerichteter Lichtanteil	0
Leuchten-Lichtströme	4.500 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Leuchten-Lichtausbeute	90 lm/W
Farbwiedergabeindex	>80
Flackerwert (PstLM)	1
Wert für stroboskopischen Effekt (SVM)	1,6
Lichtfarbe	830 Neutralweiß
Optikabdeckung/Linsentyp	Glas
Abstrahlungswinkel Leuchte	110° x 110°
Optik im Außenbereich	Symmetrisch

Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 oder 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz
Systemleistung	50 W
Einschaltstrom	1,08 A
Dauer Einschaltstrom	0,058 ms
Leistungsfaktor (Anteil)	0,9
Elektrischer Anschluss	Freie Anschlussleitungen
Kabel	Kabel (0,3 m) ohne Steckverbinder
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	44

Temperaturkenndaten

Umgebungstemperaturbereich	-40 bis +50 °C
----------------------------	----------------

Dimmen

Dimmbar	Nein
Betriebsgerät	Netzteil (Ein/Aus)

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Reflektor-Material	Polycarbonat
Material der Optik	Glas
Material optische Abdeckung	Gehärtetes Glas
Optikabdeckung/Linsentyp	Glas
Befestigungsmaterial	Stahl
Gehäusefarbe	Schwarz
Mastmontage	Montagehalterung, einstellbar
Form der optischen Abdeckung	Flach
Ausführung optische Abdeckung	Klar
Effektive Projektionsfläche	0.018 m ²
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	223 x 183 x 31 mm

Initialkennwerte (IEC konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
Farbortkoordinaten (x, y) / Farborttoleranz SDCM	(0.380, 0.380) SDCM <6
Toleranz der Systemleistung	+/-10%
Toleranz des Farbwiedergabeindex	+/-2

MAZDA BVP008 50W 3000K

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagschutz (IK)	IK06 1 J
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
CE-Zeichen	Ja
Garantiedauer	3 Jahre
Photobiologisches Risiko	Photobiologische Risikogruppe 1 @200mm to EN62778
Fotobiologische Risikospezifikation	0,2 m
EU RoHS-konform	Ja
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV) kV

Anwendungsparameter

Bemessungsumgebungs-temperatur	25 °C
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja

Lebensdauerkenwerte (IEC konform)

Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer von 35.000 Std.	70
---	----

Produktdaten

Full EOC	871951453325799
Bestell-Produktbezeichnung	MAZDA BVP008 50W 3000K
Bestell-Nummer (EOC)	53325799
Materialnummer (12NC)	911401814683
EAN	8719514533257