



GRAN ILUMINACIÓN, PRECIOS INMEJORABLES

Nos comprometemos a ofrecer a nuestros clientes la mejor relación
calidad/precio para toda nuestra gama de productos

LIGHT IT UP





SER UN EJEMPLO BRILLANTE NO TIENE QUE SUPONERLE UN COSTE A LA TIERRA

Siempre ofrecemos a nuestros clientes un excelente precio, eficiencia y vida útil del producto. Porque invertir en productos energéticamente eficientes nos ayuda a todos a alcanzar un futuro más sostenible más rápido.

CONTENIDO

06 LUMINARIAS LED DE INTERIOR

15 LUMINARIAS LED PARA EXTERIORES

20 LÁMPARAS LED

26 VELAS Y ESFÉRICAS LED

32 FOCOS LED

36 TUBOS LED

38 LÁMPARAS LED DE GRAN ALTURA

LUMINARIAS

**NO SE PUEDE PONER
PRECIO A LA CONFIANZA,
EXCEPTO CUANDO ES MAZDA**

Cuando se trata de desarrollar nuestras luminarias, utilizamos la última tecnología LED para garantizar una excelente calidad de luz, una larga vida útil y un alto grado de eficiencia para un ahorro inmediato. Nuestra amplia gama de productos significa que puede disfrutar de estas ventajas en cualquier aplicación, tanto en interiores como en exteriores.



LED REGLETA

LUMINARIAS DE INTERIOR



Para iluminación general y áreas de almacenamiento

Tipo de regleta más común de 1200 mm

3000 lm

Luz blanca neutra

Clasificación IP20

**MAZDA
BN007C
LED30S/840
PSU L1200**

Flujo luminoso (lm)	3,000
Consumo de energía (W)	30
Eficiencia (lm/W)	100
Temperatura de color (K)	4000
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +35 °C
Factor de potencia	0,9
Clasificación de seguridad	I
Vida útil	20.000 horas
12NC	911401800480
EAN1	8710163338040

LED CAMPANA

LUMINARIAS DE INTERIOR



Muy bien diseñado

Sólida carcasa de fundición a presión

Cubierta de vidrio especial con diseño texturizado único para reducir el deslumbramiento

**MAZDA
BY007P
LED150S/840
PSU WB**

**MAZDA
BY007P
LED200S/840
PSU WB**

Flujo luminoso (lm)	15,000	20,000
Consumo de energía (W)	150	200
Eficiencia (lm/W)	100	100
Temperatura de color (K)	4000	4000
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C
Factor de potencia	0,95	0,95
Clasificación de seguridad	I	I
Vida útil	35 000 horas	35 000 horas
12NC	911401841582	911401841682
EAN1	8719514527829	8719514527836



IP65

IK06

80

CRI



220-240 Vca



No regulable

DOWNLIGHT LED

LUMINARIAS DE INTERIOR



Para iluminación general en aplicaciones residenciales y de comercio minorista

Eficiencia energética

Diseño robusto

1300 y 2200 opciones de lúmenes

Versión empotrable: selección de 3 temperaturas de color de blanco cálido a luz natural fría

Versión de montaje en superficie: 950 y 1900 lúmenes

MZD DN020B *
LED13/830
14 W
220-240 V WH

MZD DN020B *
LED13/840
14 W
220-240 V WH

MZD DN020B *
LED13/865
14 W
220-240 V WH

Flujo luminoso (lm)	1,300	1,300	1,300
Consumo de energía (W)	14	14	14
Eficiencia (lm/W)	92	92	92
Temperatura de color (K)	3000	4000	6500
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +40 °C	de -20 °C a +40 °C	de -20 °C a +40 °C
Factor de potencia	0,51	0,51	0,51
Clasificación de seguridad	II	II	II
Vida útil	35 000 horas	35 000 horas	35 000 horas
12NC	929002668302	929002668402	929002668502
EAN1	313918816364	313918816366	313918816368

* Cambio generacion en mayo/24



MZD DN020B *
LED22/830
22,5 W
220-240 V WH

MZD DN020B *
LED22/840
22,5 W
220-240 V WH

MZD DN020B *
LED22/865
22,5 W
220-240 V WH

Flujo luminoso (lm)	2,200	2,200	2,200
Consumo de energía (W)	22.5	22.5	22,5
Eficiencia (lm/W)	97	97	97
Temperatura de color (K)	3000	4000	6500
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +40 °C	de -20 °C a +40 °C	de -20 °C a +40 °C
Factor de potencia	0,51	0,51	0,51
Clasificación de seguridad	II	II	II
Vida útil	35 000 horas	35 000 horas	35 000 horas
12NC	929002668602	929002668702	929002668802
EAN1	313918816370	313918816372	313918816374

* Cambio generacion en mayo/24



LED PANEL

LUMINARIAS DE INTERIOR



Para áreas de aplicación generales

Panel LED cuadrado de ahorro energético

Versión que cumple la normativa para oficinas disponible

3.200 lúmenes

Solo para el mercado DACH: versión multicolor con 3 temperaturas de color en una luminaria; 3.400 lúmenes

MAZDA RC007B
LED32S/840
PSU W60L60
NOC

MAZDA RC007C
LED32S/840
PSU W60L60
OC FR

MAZDA RC008B
34S/830_840
PSD W62L62
OC

Flujo luminoso (lm)	3,200	3,200	3,400
Consumo de energía (W)	36	36	34
Eficiencia (lm/W)	88	88	100
Temperatura de color (K)	4000	4000	3000/3500/ 4000
UGR	22	22	19
Regulable	No	No	Sí
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -10 °C a +45 °C	de -10 °C a +45 °C	de -10 °C a +35 °C
Factor de potencia	0,9	0,9	0,9
Clasificación de seguridad	II	II	II
Vida útil	35 000 horas	35 000 horas	50 000 horas
12NC	911401801280	911401800381	8720169508811
EAN1	8710163340180	8710163364711	8720169508828

Disponible solo en el mercado DACH

ACCENT LED

LUMINARIAS DE INTERIOR



Diseño fino que se adapta a la mayoría de tipos de techo

Disponible en 4 tipos

Desde 180-280 lúmenes

2 temperaturas de color (luz de color blanco cálido y blanco frío)

	MZD SL252 EC RD 070 3W 27K W HV 06	MZD SL252 EC RD 070 3W 40K W HV 06	MZD SL252 EC RD 070 5W 27K W HV 06	MZD SL252 EC RD 070 5W 40K W HV 06
Flujo luminoso (lm)	190	200	290	300
Consumo de energía (W)	3	3	5	5
Eficiencia (lm/W)	63	66	58	60
Temperatura de color (K)	2700	4000	2700	4000
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +40 °C	de -20 °C a +40 °C	de -20 °C a +40 °C	de -20 °C a +40 °C
Factor de potencia	>0,5	>0,5	>0,5	>0,5
Clasificación de seguridad	II	II	II	II
Vida útil	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas
12NC	929002222432	929002222532	929002222632	929002222732
EAN1	3139188164000	3139188164024	3139188164048	3139188164062



IP20

IK02

80

CRI



220-240 Vca



No regulable

LED APLIQUE

LUMINARIAS DE INTERIOR



Para pasillos, zonas de entrada públicas y escaleras

Disponible en luz blanca neutra

960-1,400 lm

Estilo redondo y ovalado

Embellecedor plateado

Sensor de movimiento


**MAZDA
WL007C
LED13S/840
PSU OVL WH**

**MAZDA WL007C
LED13S/840
PSU RND MDU
WH**

Flujo luminoso (lm)	1,400	1,400
Consumo de energía (W)	15	15
Eficiencia (lm/W)	90	90
Temperatura de color (K)	4000	4000
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +40 °C	de -20 °C a +40 °C
IP	IP65	IP54
Factor de potencia	0,9	0,9
Clasificación de seguridad	II	II
Vida útil	35 000 horas	35 000 horas
12NC	911401800880	911401800780
EAN1	8710163338088	8710163338071

LED ESTANCA

LUMINARIAS DE INTERIOR



Una opción sólida para todo tipo de aplicaciones industriales

1700, 3400 y 5400 lúmenes

Luz blanca neutra

**MAZDA
WT007C
LED17S/840
PSU L600**

**MAZDA
WT007C
LED34S/840
PSU L1200**

**MAZDA
WT007C
LED54S/840
PSU L1500**

Flujo luminoso (lm)	1,700	3,400	5,400
Consumo de energía (W)	17	34	54
Eficiencia (lm/W)	90	90	90
Temperatura de color (K)	4000	4000	4000
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +35 °C	de -20 °C a +35 °C	de -20 °C a +35 °C
Factor de potencia	>0,9	>0,9	>0,9
Clasificación de seguridad	II	II	II
Certificaciones	CE	CE	CE
Vida útil	35 000 horas	35 000 horas	35 000 horas
12NC	911401800980	911401800580	911401800680
EAN1	8710163338774	8710163338057	8710163338064



IP65

IK06

IK08

80

CRI



220-240 Vca




35,000 o 50,000 horas



No regulable

LED ESTANCA

LUMINARIAS DE INTERIOR



	Carcasa MAZDA WT006C G2 1xTLED L1200	Carcasa MAZDA WT006C G2 2xTLED L1200	Carcasa MAZDA WT006C G2 1xTLED L1500	Carcasa MAZDA WT006C G2 2xTLED L1500
Flujo luminoso (lm)	–	–	–	–
Consumo de energía (W)	18	36	27	54
Eficiencia (lm/W)	–	–	–	–
Temperatura de color (K)	–	–	–	–
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +35 °C (vivienda)	de -20 °C a +35 °C (vivienda)	de -20 °C a +35 °C (vivienda)	de -20 °C a +35 °C (vivienda)
Factor de potencia	–	–	–	–
Clasificación de seguridad	II	II	II	II
Certificaciones	CE	CE	CE	CE
Vida útil	–	–	–	–
12NC	911401822381	911401822481	911401822581	911401822681
EAN1	8720169509894	8720169509900	8720169509917	8720169509924
Disponible solo en el mercado DACH				

PROYECTOR LED

LUMINARIAS DE EXTERIOR



Para diversos requisitos de aplicación, incluidas fachadas de edificios, aparcamientos y espacios de trabajo industriales en interiores.

Gama muy versátil de proyectores robustos

De 940 a 20.000 lúmenes

Disponible en blanco cálido, blanco frío y luz natural fría

	MAZDA BVP008 10 W 3000 K	MAZDA BVP008 20 W 3000 K	MAZDA BVP008 50 W 3000 K	MAZDA BVP008 20 W 4000 K MDU	MAZDA BVP008 50 W 4000 K MDU
Flujo luminoso (lm)	940	1,880	4,700	2,000	5,000
Consumo de energía (W)	10	20	50	20	50
Eficiencia (lm/W)	94	94	94	100	100
Temperatura de color (K)	3000	3000	3000	4000	4000
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	-40 °C a +50 °C	-40 °C a +50 °C	-40 °C a +50 °C	-40 °C a +50 °C	-40 °C a +50 °C
Factor de potencia	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Clasificación de seguridad	I	I	I	I	I
Vida útil	35 000 horas	35 000 horas	35 000 horas	35 000 horas	35 000 horas
12NC	911401810683	911401876083	911401876683	911401876183	911401876783
EAN1	8719514533288	8719514533271	8719514533257	8719514534551	8719514534537



IP65

IK06

PROYECTOR LED

LUMINARIAS DE EXTERIOR



Para diversas aplicaciones, incluidas fachadas de edificios, espacios de estacionamiento y espacios de trabajo industriales interiores

Gama muy versátil de proyectores robustos

De 940 a 20.000 lúmenes

Disponible en blanco cálido, blanco frío y luz natural fría

	MAZDA BVP008 10 W 4000 K	MAZDA BVP008 20 W 4000 K	MAZDA BVP008 30 W 4000 K	MAZDA BVP008 50 W 4000 K	MAZDA BVP008 100 W 4000 K	MAZDA BVP008 150 W 4000 K
Flujo luminoso (lm)	1,000	2,000	3,000	5,000	10,000	15,000
Consumo de energía (W)	10	20	30	50	100	150
Eficiencia (lm/W)	100	100	100	100	100	100
Temperatura de color (K)	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	-40 °C a +50 °C	-40 °C a +50 °C	-40 °C a +50 °C	-40 °C a +50 °C	-40 °C a +50 °C	-40 °C a +50 °C
Factor de potencia	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Clasificación de seguridad	I	I	I	I	I	I
Vida útil	35 000 horas	35 000 horas	35 000 horas	35 000 horas	35 000 horas	35 000 horas
12NC	911401820683	911401821683	911401823683	911401824683	911401826683	911401827683
EAN1	8719514533226	8719514533219	8719514533202	8719514533196	8719514533189	8719514533172

	MAZDA BVP008 10 W 6500 K	MAZDA BVP008 20W 6500 K	MAZDA BVP008 30W 6500 K	MAZDA BVP008 50 W 6500 K	MAZDA BVP008 100 W 6500 K	MAZDA BVP008 200 W 6500 K
Flujo luminoso (lm)	1,000	2,000	3,000	5,000	10,000	20,000
Consumo de energía (W)	10	20	30	50	100	200
Eficiencia (lm/W)	100	100	100	100	100	100
Temperatura de color (K)	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	-40 °C a +50 °C	-40 °C a +50 °C	-40 °C a +50 °C	-40 °C a +50 °C	-40 °C a +50 °C	-40 °C a +50 °C
Factor de potencia	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Clasificación de seguridad	I	I	I	I	I	I
Vida útil	35 000 horas	35 000 horas	35 000 horas	35 000 horas	35 000 horas	35 000 horas
12NC	911401830683	911401831683	911401833683	911401834683	911401836683	911401838683
EAN1	8719514536449	8719514536432	8719514536425	8719514536418	8719514536401	8719514536395



LÁMPARAS

HAY UNA FORMA RÁPIDA PARA AHORRAR ENERGÍA: LED

Desde lámparas clásicas y velas elegantes hasta tubos robustos y focos direccionales. La gama de lámparas LED de MAZDA ofrece todo lo que necesitas para cumplir con los planes de tus clientes y brindarles un rendimiento de alta calidad y un ahorro de energía inmediato.

LÁMPARAS LED



**MZD LED
40 W
A60 E27 827
FR ND 1CT/6**

**MZD LED
40 W
A60 E27 840
FR ND 1CT/6**

**MZD LED
40 W
A60 E27 865
FR ND**

Flujo luminoso (lm)	470	470	470
Consumo de energía (W)	5	5	5
Vida útil	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas
Eficiencia (lm/W)	95	95	95
Temperatura de color (K)	2700	4000	6500
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C
Factor de potencia	0,53	0,54	0,54
Dimensiones (mm)	60 × 107	60 × 108	60 × 108
12NC	929003540232	929003564132	929003604232
EAN1	8710163540511	8710163540535	
EEE			

	MZD LED 60 W A60 E27 827 FR ND 1CT/6	MZD LED 60 W A60 E27 840 FR ND 1CT/6	MZD LED 60 W A60 E27 865 FR ND 1CT/6
Flujo luminoso (lm)	806	806	806
Consumo de energía (W)	8	8	8
Vida útil	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas
Eficiencia (lm/W)	100	100	100
Temperatura de color (K)	2700	4000	6500
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C
Factor de potencia	0,5	0,5	0,5
Dimensiones (mm)	60 × 108	60 × 108	60 × 108
12NC	929002306232	929002306332	929002306432
EAN1	8710163540573	8710163540597	8710163540610
EEE			

LÁMPARAS LED



**MZD LED 75W
A60 E27 827 FR
ND 1CT/6 G3**

**MZD LED 75W
A60 E27 840 FR
ND 1CT/6 G3**

**MZD LED 75W
A60 E27 CDL FR
ND 1CT/6 G3**

Flujo luminoso (lm)	1,055	1,055	1,055
Consumo de energía (W)	10	10	10
Vida útil	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas
Eficiencia (lm/W)	105	105	105
Temperatura de color (K)	2700	4000	6500
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C
Factor de potencia	0,5	0,5	0,5
Dimensiones (mm)	60 × 108	60 × 108	60 × 108
12NC	929002306532	929002306632	929002306732
EAN1	8710163540931	8710163540955	8710163540917
EEE			

* Multipack

**MZD LED 100W
A60 E27 WW FR
ND 1CT/6**

**MZD LED 100W
A60 E27 CW FR
ND 1CT/6 G3**

**MZD LED 100W
A60 E27 CDL FR
ND 1CT/6 G3**

Flujo luminoso (lm)	1,521	1,521	1,521
Consumo de energía (W)	13	13	13
Vida útil	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas
Eficiencia (lm/W)	117	117	117
Temperatura de color (K)	2700	4000	6500
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C
Factor de potencia	0,5	0,5	0,5
Dimensiones (mm)	60 × 120	60 × 120	60 × 120
12NC	929002306832	929002306932	929002307032
EAN1	8710163540450	8710163540634	8710163540474
EEE			



80



IRC

220-240 Vca



hasta 30,000×



No regulable

CLÁSICA LED



MZD LEDCLA
60 W A60 E27
827 CL ND
1CT/10

MZD LEDCLA
60 W A60 E27
840 CL ND
1CT/10

MZD LEDCLA
75 W A60 E27
827 CL ND
1CT/10

Flujo luminoso (lm)	806	806	1,055
Consumo de energía (W)	7	7	9
Vida útil	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas
Eficiencia (lm/W)	115	115	124
Temperatura de color (K)	2700	4000	2700
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C
Factor de potencia	0,5	0,5	0,6
Dimensiones (mm)	60 × 104	60 × 104	60 × 104
12NC	929003033932	929003035632	929003033832
EAN1	8710163541617	8710163541570	8710163541556
EEE			

	MZD LEDCLA 75 W A60 E27 840 CL ND 1CT/10	MZD LEDCLA 100 W A60 E27 827 CL ND 1CT/10	MZD LEDClassic 100 W A60 E27 CWCLND 1CT/10
Flujo luminoso (lm)	1,055	1,521	1,521
Consumo de energía (W)	9	11	11
Vida útil	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas
Eficiencia (lm/W)	124	144	144
Temperatura de color (K)	4000	2700	4000
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C
Factor de potencia	0,6	0,5	0,5
Dimensiones (mm)	60 × 104	60 × 104	60 × 104
12NC	929003035732	929002026132	929002026232
EAN1	8710163541532	8710163540498	8710163541594
EEE			

VELA Y ESFÉRICA LED



	MZD LED 25 W E14 827 B35 FR ND 1CT/10	MZD LED 25 W B35 E14 CW FR ND 1CT/10 G3	MZD LED 25 W B35 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3	MZD LED 40 W B35 E14 WW FR ND 1CT/10	MZD LED 40 W B35 E14 CW FR ND 1CT/10
Flujo luminoso (lm)	250	250	250	470	470
Consumo de energía (W)	3	3	3	5	5
Vida útil	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas
Eficiencia (lm/W)	83	83	83	95	95
Temperatura de color (K)	2700	4000	6500	2700	4000
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C
Factor de potencia	0,5	0,5	0,5	0,51	0,5
Dimensiones (mm)	35 × 106	35 × 106	35 × 106	35 × 106	35 × 106
12NC	929002966832	929002967432	929003041332	929003541132	929003604032
EAN1	8710163541372	8710163541433	8710163541631	8710163541396	8710163541419
EEE					

	MZD LED 40 W B35 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3	MZD LED 60 W B35 E14 827 ND 1CT/10	MZD LED 60 W B35 E14 840 ND 1CT/10	MZD LED 60 W B35 E14 865 ND 1CT/10
Flujo luminoso (lm)	470	806	806	806
Consumo de energía (W)	5	8	8	8
Vida útil	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas
Eficiencia (lm/W)	95	100	100	100
Temperatura de color (K)	6500	2700	4000	6500
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C
Factor de potencia	0,5	0,5	0,5	0,5
Dimensiones (mm)	35 × 106	38 × 114	38 × 114	38 × 114
12NC	929003604132	929002972532	929002972732	929002972932
EAN1	8710163541457	8710163541310	8710163541334	8710163541358
EEE				

VELA Y ESFÉRICA LED



	MZD LED 25 W E14 827 P45 FR ND 1CT/10	MZD LED 25 W E27 827 P45 FR ND 1CT/10	MZD LED 25 W P45 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3	MZD LED 40 W P45 E14 WW FR ND 1CT/10	MZD LED 40 W P45 E27 WW FR ND 1CT/10
Flujo luminoso (lm)	250	250	250	470	470
Consumo de energía (W)	3	3	3	6	6
Vida útil	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas
Eficiencia (lm/W)	89	89	83	85	85
Temperatura de color (K)	2700	2700	6500	2700	2700
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C
Factor de potencia	0,41	0,41	0,5	0,5	0,5
Dimensiones (mm)	45 × 88	45 × 87	45 × 84	45 × 84	45 × 79
12NC	929002967132	929002966932	929001388932	929003540532	929003540632
EAN1	8710163542539	8710163542553	3139188162587	8710163543222	8710163543000
ANGUILA					

	MZD LED 40 W P45 E14 CW FR ND 1CT/10	MZD LED 40 W P45 E27 CW FR ND 1CT/10	MZD LED 40 W P45 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3	MZD LED 40 W P45 E27 CDL FR ND 1CT/10 G3
Flujo luminoso (lm)	470	470	470	470
Consumo de energía (W)	5	5	5	5
Vida útil	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas
Eficiencia (lm/W)	95	95	94	94
Temperatura de color (K)	4000	4000	6500	6500
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C
Factor de potencia	0,5	0,5	0,5	0,5
Dimensiones (mm)	45 × 84	45 × 79	45 × 82	45 × 77
12NC	929003540732	929003540832	929003540932	929003541032
EAN1	8710163543024	8710163543048	8710163543062	8710163543086
ANGUILA				

VELA Y ESFÉRICA LED



MZD LEDCLA
40 W B35 E14
827 CL ND
1CT/10

MZD LEDCLA
40 W B35 E14
840 CL ND
1CT/10

Flujo luminoso (lm)	470	470
Consumo de energía (W)	5	5
Vida útil	15 000 horas	15 000 horas
Eficiencia (lm/W)	109	109
Temperatura de color (K)	2700	4000
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a 45 °C	de -20 °C a 45 °C
Factor de potencia	0,5	0,5
Dimensiones (mm)	35 × 97	35 × 97
12NC	929001889732	929002214932
EAN1	3139188163966	3139188163980
EEE		

MZD LEDCLA
60 W B35 E14
827 CL ND
1CT/10

MZD LEDCLA
60 W B35 E14
840 CL ND
1CT/10

Flujo luminoso (lm)	806	806
Consumo de energía (W)	7	7
Vida útil	15 000 horas	15 000 horas
Eficiencia (lm/W)	124	124
Temperatura de color (K)	2700	4000
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a 45 °C	de -20 °C a 45 °C
Factor de potencia	0,5	0,5
Dimensiones (mm)	35 × 97	35 × 97
12NC	929003035932	929003036032
EAN1	8710163541754	8710163541778
EEE		



80



IRC

220-240 Vca



hasta 20,000×



No regulable

SPOTS LED



	MZD LED 50 W GU10 827 36D ND 1CT/10	MZD LED 50 W GU10 840 36D ND 1CT/10	MZD LED 50 W GU10 830 60D ND 1CT/10	MZD LED 50 W GU10 840 60D ND 1CT/10
Consumo de energía (W)	5	5	5	5
Ángulo del haz	36	36	60	60
Vida útil	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas
Temperatura de color (K)	2700	4000	3000	4000
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C
Flujo luminoso (lm)	380	440	345	360
Eficiencia (lm/W)	80	93	73	76
Factor de potencia	0,5	0,5	0,5	0,5
Dimensiones (mm)	50 × 56	50 × 56	50 × 54	50 × 54
12NC	929003038632	929003038332	929001912232	929001912332
EAN1	8710163541495	8710163541471	3139188161276	3139188161290
EEE				

	MZD LED 65 W GU10 840 36D ND 1CT/10	MZD LED 65 W GU10 827 36D ND 1CT/10	MZD LED 500 lm GU10 827 120D ND 1CT/10	MZD LED 500 lm GU10 840 120D ND 1CT/10	MZD LED 500 lm GU10 865 120D ND 1CT/10
Consumo de energía (W)	6	6	6	5	5
Ángulo del haz	36	36	120	120	120
Vida útil	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas
Temperatura de color (K)	4000	2700	2700	4000	6500
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C
Flujo luminoso (lm)	460	460	500	500	500
Eficiencia (lm/W)	83	83	90	100	100
Factor de potencia	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Dimensiones (mm)	50 × 56	50 × 56	50 × 58	50 × 58	50 × 58
12NC	929001371232	929003038832	929001372032	929001358632	929001372132
EAN1	3139188161658	8710163541877	3139188161719	3139188161696	3139188161733
ANGUILA					

SPOTS LED



MZD LED
720 lm
GU10 830 120D
ND 1CT/10

MZD LED
720 lm
GU10 840 120D
ND 1CT/10

MZD LED
720 lm
GU10 865 120D
ND 1CT/10

Consumo de energía (W)	8	8	8
Ángulo del haz	120	120	120
Vida útil	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas
Temperatura de color (K)	3000	4000	6500
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C
Flujo luminoso (lm)	720	720	720
Eficiencia (lm/W)	96	96	96
Factor de potencia	0,5	0,5	0,5
Dimensiones (mm)	50 × 58	50 × 58	50 × 58
12NC	929002093332	929002093432	929002093532
EAN1	3139188163584	3139188163607	3139188163621
EEE			



	MZD LED 50 W GU5.3 827 12V 36D ND 1CT/10	MZD LED 50 W GU5.3 840 12V 36D ND 1CT/10	MZD LED 50 W GU5.3 830 12V 60D ND 1CT/10	MZD LED 50 W GU5.3 840 12V 60D ND 1CT/10
Consumo de energía (W)	8	8	8	8
Ángulo del haz	36	36	60	60
Vida útil	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas	15 000 horas
Temperatura de color (K)	2700	4000	3000	4000
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C
Flujo luminoso (lm)	621	700	621	700
Eficiencia (lm/W)	88	100	88	100
Factor de potencia	0,9	0,9	0,9	0,9
Dimensiones (mm)	50 × 45	50 × 45	50 × 45	50 × 45
12NC	929002404732	929002404832	929002404532	929002404632
EAN1	8710163540719	8710163540733	8710163540672	8710163540696
ANGUILA				

TUBOS LED



Luz de alta calidad para iluminar cualquier espacio

600, 1200 y 1500 mm

Selección de varias temperaturas de color (blanco, blanco frío y luz natural fría)

	Tubo LED MZD 600 mm 8 W 840	Tubo LED MZD 600 mm 8 W 865	Tubo LED MZD 1200 mm 15,5 W 840
Tipo de lámpara	T8	T8	T8
Consumo de energía (W)	8	8	15.5
Ángulo del haz	240	240	240
Vida útil	30 000 horas	30 000 horas	30 000 horas
Temperatura de color (K)	4000	6500	4000
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C
Flujo luminoso (lm)	800	800	1,800
Eficiencia (lm/W)	100	100	116
Factor de potencia	0,9	0.9	0,9
Corriente de entrada	46	46	84
Frecuencia	50/60	50/60	50/60
Dimensiones (mm)	604 h / 28 ø	604 h / 28 ø	1.214h / 28ø
12NC	929003547632	929003547732	929003519932
EAN1	8710163543284	8710163543307	8710163542430
EEE			

	Tubo LED MZD 1200 mm 15,5 W 865	Tubo LED MZD 1500 mm 20 W 840	Tubo LED MZD 1500 mm 20 W 865
Tipo de lámpara	T8	T8	T8
Consumo de energía (W)	15.5	20	20
Ángulo del haz	240	240	240
Vida útil	30 000 horas	30 000 horas	30 000 horas
Temperatura de color (K)	6500	4000	6500
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C
Flujo luminoso (lm)	1,800	2,200	2,200
Eficiencia (lm/W)	116	110	110
Factor de potencia	0,9	0,9	0,9
Corriente de entrada	84	105	105
Frecuencia	50/60	50/60	50/60
Dimensiones (mm)	1.214h / 28ø	1.514h / 28ø	1.514h / 28ø
12NC	929003520032	929003547832	929003547932
EAN1	8710163542454	8710163543321	8710163543345
EEE			

LÁMPARAS LED PARA GRAN ALTURA



Para aplicaciones industriales

Para un ahorro energético inmediato

Solución rápida y sencilla para sustituir lámparas HID/CFLi convencionales

**MZD LED
20 W
E27 840 HB G3
1CT/6**

**MZD LED
35 W
E27 840 HB G3
1CT/6**

Tipo de lámpara	Conector T	Conector T
Consumo de energía (W)	20	35
ángulo del haz	150	180
Vida útil	10 000 horas	10 000 horas
Temperatura de color (K)	4000	4000
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	de -20 °C a +45 °C	de -20 °C a +45 °C
Flujo luminoso (lm)	2700	5000
Eficiencia (lm/W)	135	142
Factor de potencia	>0,5	>0,9
Corriente de entrada	170	178
Frecuencia	50/60	50/60
Dimensiones (mm)	139h / 80ø	193h / 118ø
12NC	929002453432	929002453632
EAN1	8710163540856	8710163540894
EEE		



ESTAMOS SUBIENDO LOS ESTÁNDARES SIN AUMENTAR LOS PRESUPUESTOS

Por supuesto, nuestros competidores también venden iluminación LED. Lo que nos distingue del resto es nuestra amplia gama de iluminación mediante LED de gran calidad, la fácil instalación del producto y una sólida reputación en la que los instaladores han confiado durante décadas.

mazdalighting.es



LIGHT IT UP

MAZDA | I.B.R.S. / C.C.R.I. Número 10461 | 5600 VB Eindhoven, Países Bajos | mazdalighting.com

© 2023 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.