



PHILIPS

CoreLine



Innovant



Facile à installer



Haute qualité



Industrie
Bureau
Parking
Commerce
Extérieur

Surplace ou bond en avant ?

Pour les projets où l'éclairage est crucial, les vrais
pros choisissent **Philips CoreLine**



SAVOIR
FAIRE
INNOVATION



Découvrez pourquoi les véritables professionnels optent pour **Philips CoreLine** : la gamme complète de solutions d'éclairage LED **innovantes de grande qualité** et **faciles à utiliser pour** tous les projets **où la lumière compte vraiment.**



4

Introduction

6

Découvrez ce qui distingue CoreLine

Découvrez pourquoi CoreLine met la barre très haut dans l'industrie.

8

Un luminaire LED pour répondre à chaque besoin

Découvrez la gamme CoreLine



5 ans
de garantie !

10

Produits CoreLine recommandés pour chaque domaine d'application

Découvrez les avantages et les caractéristiques de chaque produit.

24

Présentation des produits d'intérieur et d'extérieur CoreLine



Pas le choix ou sans limites ?

Lorsque l'éclairage est vraiment important, vous voulez offrir à vos clients ce qu'il y a de mieux en termes de qualité et de variété. La gamme Philips CoreLine vous offre tout cela et bien plus encore avec une gamme complète de luminaires LED faciles à installer pour chaque application et chaque situation.

Plus de performance et de diversité avec Philips CoreLine, la gamme complète d'éclairage LED haute qualité qui fait référence sur le marché.

www.philips.be/coreline

5
ans

de garantie !

A photograph of two men on a modern staircase. The man on the left, with a beard and wearing a light blue shirt over a dark vest, is holding a black tablet and pointing at the screen. The man on the right, wearing a teal V-neck sweater, is looking at the tablet. The background is a blurred industrial or office setting with metal railings.

Quand la qualité fiable
rencontre des solutions
innovantes !



Facile à installer


La conception efficace des dispositifs CoreLine permet le remplacement des éclairages existants, **et aucun recâblage coûteux ni aucune reconfiguration des plafonds ne sont requis.**



Innovant

Avec **Philips CoreLine**, vous obtenez bien plus que des solutions d'éclairage de haute qualité et faciles à installer : vous disposez d'un éclairage LED qui est une **référence** dans l'industrie. C'est pourquoi les luminaires CoreLine sont les premiers luminaires LED Interact Ready et ils fonctionnent sans difficulté avec **l'application et le tableau de bord Interact Pro**. Il n'a jamais été aussi simple d'intégrer le pouvoir de l'éclairage connecté à l'Internet des objets au sein des petites et moyennes entreprises.

Comment le système d'éclairage connecté s'assemble



Qualité supérieure

La technologie LED est au cœur de la **lumière haute qualité** de CoreLine. Sa **longue durée de vie**, jusqu'à 50 000 heures, vous permet de répondre à toutes les demandes et de fournir la meilleure solution d'éclairage possible adaptée à chaque client.

CoreLine - Quand le choix de l'éclairage est crucial



CoreLine
Highbay



CoreLine
Etanche



CoreLine
Ligne lumineuse



CoreLine
Batten

Industrie

- Des solutions hautement durables et efficaces sur le plan énergétique
- Un éclairage qui renforce la sécurité et la productivité
- Plus durable et moins coûteux



CoreLine
luminaire Encastré



Coreline
Apparant



CoreLine
Panel



CoreLine
Downlight

Bureau

- Un éclairage qui rentabilise l'espace et la productivité
- Un meilleur bien-être pour les employés
- Les lampes et luminaires à haut rendement énergétique permettent d'atteindre les objectifs de durabilité



CoreLine **Etanche**



CoreLine **Hublot**



CoreLine **Batten**

Parking

- Un éclairage robuste qui accroît la sécurité et réduit les coûts
- Une expérience utilisateur agréable et une meilleure visibilité
- Des économies d'énergie garanties
- Moins d'énergie consommée, plus de sécurité sur la route

CoreLine - Quand le choix de l'éclairage est crucial



CoreLine **projecteur**



CoreLine **Spot encastré**



CoreLine **SlimDownlight**

interact
ready.

Commerce de détail

- Un éclairage agréable qui crée une ambiance agréable pour les clients
- Un éclairage qui améliore l'expérience d'achat
- Un éclairage chaleureux et accueillant qui stimule les ventes et la satisfaction des clients.



CoreLine **Borne**



CoreLine **Malaga**



CoreLine **Tempo**

Extérieur

- Des économies d'énergie et une sécurité routière renforcée
- Moins d'émissions de CO₂ pour une ville plus verte et plus durable
- Une connexion rapide et facile de l'éclairage public neuf ou existant.

Luminaire recommandé pour l'

Industrie

- ✓ Réduction des coûts
- ✓ Opérations facilitées
- ✓ Sécurité et bien-être renforcés
- ✓ Durabilité garantie

CoreLine Highbay

Pour les entrepôts et les zones de production à hauteur de plafond moyen/élevé

- Haute efficacité jusqu'à 145 lm/W
- **Longue durée de vie de 50 000 heures à L80**
- Système de montage à un point unique pour une installation simple
- Faible taux d'éblouissement et rendu des couleurs > 80
- Convient pour le remplacement des luminaires grande hauteur conventionnels 250 W /400 W



Disponible en
3 tailles :

- Ø 385 mm
- Ø 450 mm
- Ø 510 mm



Installation facile

Variateur DALI en
option pour des
économies
d'énergie
supplémentaires

Les vrais pros parviennent à une performance de 100 % avec un temps d'installation divisé par deux

Les luminaires CoreLine Highbay sont conçus pour une installation optimisée afin de vous faire **gagner du temps et de l'argent en réalisant le travail deux fois plus vite.**





CoreLine Etanche

Luminaire étanche pour des environnements tels que parkings, entrepôts ou éclairage général

- Économies d'énergie et durée de vie plus longue réduisent les coûts d'exploitation
- Conception robuste et redessinée permettant une installation plus intelligente, plus simple et plus rapide
- Répartition uniforme à faisceau large de la lumière permettant une configuration simple et agréable de l'éclairage
- En option : détection de mouvement, éclairage de secours, DALI et connecteur externe étanche (WEC)



interact
ready.

**Efficacité
énergétique et
longue durée de
vie : jusqu'à
140 lm/W et
50 000 hrs à L75**

**Disponible en
3 longueurs
et différentes
intensités
lumineuses**

Configuration améliorée sur les plans électrique et mécanique (glissières plus longues, meilleures fermetures métalliques, connexions électriques sans outil).

Les vrais pros réduisent le temps d'installation par deux

La gamme CoreLine Waterproof s'installe 2 fois plus rapidement qu'auparavant. Voyez par vous-même dans notre [vidéo d'un installateur professionnel à l'œuvre](#).





CoreLine **Ligne lumineuse**

Conçu pour les supermarchés, les entrepôts et les zones de production

- Maintenance minimale, meilleur rapport lumens/€
- Faisceau et scintillement haute performance
- **Durée de vie : 50 000 heures à L80**



**Panneaux LED
très efficaces et
fiables**



**Optique de pointe pour
des faisceaux précis et
économes en énergie**

**Options DALI et
éclairage de
secours
disponibles**


CoreLine **Batten**

**Luminaire LED particulièrement adaptés aux
lignes de montage et à l'éclairage en corniche**

- **Version Interact Ready 1: antenne sans fil intégrée pour utilisation avec appli et tableau de bord Interact Pro**
- Éclairage général, remplacement des TL-D conventionnels
- Souplesse d'installation et longueurs identiques à celles du TL-D
- Performances et qualité de lumière excellentes avec diffuseur dépoli
- Remplacement direct des réglettes conventionnelles en termes de puissance d'éclairage, d'installation, de flexibilité et de longueur
- **Durée de vie : 50 000 heures L70**




**interact
ready.**



**Création facile de
rampes de lumières**

**Distribution de
lumière
homogène dans
toutes les
applications avec
un large choix de
réflecteurs**



**Compartiment supérieur
ouvrable pour une
installation aisée**

Luminaire recommandé pour

Bureau

- ✓ Opérations facilitées
- ✓ Productivité accrue
- ✓ Contribution aux objectifs durables
- ✓ Rationalisation de l'espace

CoreLine luminaire Encastré

Luminaire LED encastré pour bureaux destiné à l'éclairage général

- **Version Interact Ready : antenne intégrée sans fil utilisable avec appli et tableau de bord Interact Pro**
- Connexion facile (avec câblage en boucle)
- Aucun scintillement grâce au driver haute performance
- **Durée de vie : 50 000 heures à L70**



interact
ready.

Design mince
avec hauteur
inférieure à 35 mm

Disponible avec
optique conforme
aux normes de
bureau disponible
- version OC

Convient pour
l'installation sur
plafond en plâtre

CoreLine luminaire apparent

Luminaire LED apparent destiné à l'éclairage général

- Connexion facile (avec câblage en boucle)
- **Version Interact Ready : antenne intégrée sans fil utilisable avec appli et tableau de bord Interact Pro**
- Design mince, hauteur < 47 mm
- **Durée de vie : 50 000 heures à L70**



interact
ready.



Kit de suspension
disponible en accessoire



Version encastrée
également disponible
pour plafonds modulaires
(voir ci-dessus)

DALI et éclairage
de secours
disponibles en
option



CoreLine Panel

Luminaire LED encastré pour bureau destiné à l'éclairage général

- **Version Interact Ready** : antenne intégrée sans fil utilisable avec appli et tableau de bord Interact Pro
- Boîtier aluminium mince et robuste
- Aucun scintillement grâce au driver haute performance
- Disponible en versions conformes aux normes de bureau (UGR<19)
- Applications encastrée, apparente et suspendue
- Éclairage de secours en option
- Flux lumineux de 4 300 lm jusqu'à 123 lm/W
- **Durée de vie : 50 000 heures à L75**



Nouveau

interact
ready.



**Pilote PSU MultiColor/
Lumen**



Connecteur facile

**Fonction
MultiColor/Lumen :**
3 000 K/4 000 K et
différents flux
lumineux, de 3 400
à 4 300 lumens sur
un même luminaire



CoreLine Downlight

Le downlight parfait pour l'éclairage général

- **Version Interact Ready : antenne intégrée sans fil utilisable avec appli et tableau de bord Interact Pro**
- Pour des applications plus professionnelles grâce aux options de gradation et aux différentes optiques (réflecteur blanc et haute brillance)
- DALI fiable et options de connectivité innovantes (Interact)
- En option, versions IP54 et éclairage de secours
- **Durée de vie : 50 000 heures à L70**
- Jusqu'à 115 lm/W



interact
ready.



Réflecteur blanc



Réflecteur haute
brillance

Disponible avec
2 flux lumineux :

- Ø 150 mm –
1 100 lm
- Ø 200 mm –
2 200 lm

Luminaire recommandé pour

Parking

- ✓ Opérations facilitées
- ✓ Sécurité renforcée
- ✓ Coûts opérationnels réduits
- ✓ Visibilité accrue

CoreLine Etanche

Luminaire étanche pour des applications telles que parkings, entrepôts ou éclairage général

- Économies d'énergie et durée de vie plus longue réduisent les coûts d'exploitation
- Conception robuste et redessinée pour une installation plus ingénieuse, plus simple et plus rapide
- Répartition de la lumière uniforme à faisceau large pour un éclairage sobre et agréable.
- En option: détection de mouvement, éclairage de secours, DALI et connecteur extérieur étanche (WEC)



interact
ready.

**Efficacité
énergétique
jusqu'à 140 lm/W,
longue durée de
vie 50 000 hrs
à L75**

**Nombreuses
options
disponibles :
L600/1200/1500,
jusqu'à 8 000 lm,
4 000 K**

Configuration
électrique et
mécanique
améliorée : glissières
plus longues,
meilleures fermetures
métalliques,
connexions
électriques sans outils



Les vrais pros réduisent le temps d'installation par deux

La gamme CoreLine Waterproof s'installe 2 fois plus rapidement qu'auparavant. Voyez par vous-même dans notre [vidéo d'un installateur professionnel à l'œuvre](#).



CoreLine Hublot

Pour les zones de passage tels que couloirs et escaliers

- Solution universelle répondant **aux diverses exigences**
- Remplacement direct des luminaires muraux traditionnels
- Bon confort visuel dans les espaces communs
- **Étanche et résistant au vandalisme** en série (IP65/IK08)
- Détection de mouvement en option avec fonction de regroupement
- En option : éclairage de secours et DALI
- **Durée de vie : 50 000 heures à L70**



Installation facile avec option de câblage en boucle



Version compacte avec diamètre de 35 cm (1 200 ou 2 000 lm)



Version plus épaisse avec diamètre 35 ou 48 cm (1 200, 2 000 ou 3 400 lm)

CoreLine Batten

Pour les zones de production à plafonds bas

- Éclairage général en remplacement du TL-D conventionnel
- Flexibilité d'installation, longueurs identiques au TL-D
- Performances et qualité de lumière excellentes grâce au diffuseur dépoli
- Puissances disponibles: 19 W , 38 W , 60 W
- **Durée de vie : 50 000 heures à L70**




interact
ready.



Création facile de lignes lumineuses

Distribution de lumière homogène dans toutes les applications avec un large choix de réflecteurs



Compartiment supérieur ouvrable pour une installation aisée

Luminaires recommandés pour

Commerce de détail

- ✓ Expérience d'achat stimulée
- ✓ Fidélisation des clients
- ✓ Durabilité garantie
- ✓ Opérations facilitées

CoreLine projecteur

Eclairage d'accentuation pour le commerce de détail ou les espaces d'accueil

- **Design moderne** qui s'harmonise à la plupart des intérieurs
- Remplacement direct des projecteurs CDM conventionnels
- Raccordable aux systèmes rails 3C standard
- Disponible en **faisceau moyen** (23D) ou **grand** (36D)
- Efficacité énergétique : jusqu'à 90 lm/W
- **Durée de vie : 50 000 heures à L70**



Confort visuel grâce à la lentille encastrée



Version noire



CoreLine **spot encastré**

Spot encastré pour l'éclairage d'accentuation

- **Version Interact Ready** : antenne sans fil intégrée utilisable avec appli et tableau de bord Interact Pro
- Version Interact Ready : antenne sans fil intégrée utilisable avec appli et tableau de bord Interact Pro
- Matériaux haut de gamme pour applications décoratives et **optique spéciale anti-éblouissement**
- Luminaire **sans scintillement** avec driver haute performance
- **Gradable** avec une large gamme de dimmers muraux
- Multiples bords disponibles en blanc, aluminium et noir
- Design mince qui s'adapte à la plupart des types de plafonds
- **Durée de vie** : 50 000 heures à L70



Installation aisée



Produit modulaire avec plusieurs variétés de bords

Disponible en trois flux lumineux :

- 650lm
- 900lm
- Produit modulaire avec plusieurs variétés de bords

CoreLine **SlimDownlight**

Le downlight ultra mince à faible profondeur d'encastrement pour les applications d'éclairage général

- **Version Interact Ready** : antenne sans fil intégrée utilisable avec appli et tableau de bord Interact Pro
- Solution downlight 'Surface of light'
- Profondeur du produit inférieure à 50 mm
- Disponible en version encastrée ou apparente
- Design mince qui s'adapte à la plupart des types de plafonds
- **Durée de vie de 50 000 heures à L70**



interact
ready.



Installation aisée



Disponible en version apparente avec diamètres de 150 et 200

Disponible en trois formats et flux lumineux :

- Ø 68 mm/650 lm
- Ø 150 mm/1 100 lm
- Ø 200 mm/2 100 lm

Luminaires recommandés pour

Extérieur

- ✓ Confort agréable
- ✓ Rassure les utilisateurs
- ✓ Durabilité garantie
- ✓ Opérations facilitées

CoreLine Borne

Borne professionnelle. Grâce à son design sobre, elle s'intègre bien dans la plupart des aménagements urbains tels que parcs, places et aires de jeux

- **Lumière confortable**
- Facile à installer



Disponible avec optique symétrique et asymétrique. Accessoire d'ancrage au sol.

- Flux lumineux de 1 000 lm
- Hauteur 1 m
- IP65 / IK10

Disponible en **blanc chaud** et **blanc neutre**

CoreLine Malaga

Conçu pour l'éclairage routier, de voirie et des zones résidentielles

- **Qualité fiable** : boîtier alu moulé sous pression et verre plat trempé
- **Entretien facile, le driver peut être remplacé**
- Fonctionnement durable avec indices IP65 et IK08



Disponible en **deux optiques** (DM et DW) et en **deux formats**

Retour sur investissement rapide. Avec les seules économies générées par les changements de lampes des luminaires SON-T, l'investissement est déjà remboursé.

Les économies d'énergie de 50 % réduisent les coûts d'exploitation annuels de l'installation. Disponible en 37 00 lm, 55 00 lm, 75 00 lm et 11 000 lm.



CoreLine Tempo

Projecteur professionnel pour éclairage général extérieur, idéal pour les installations sportives, les parkings et les zones industrielles

- Remplacement des projecteurs conventionnels jusqu'à 400 W
- Optiques asymétrique et symétrique haute performance
- Support de montage universel en U et raccord externe rapide à 3 pôles IP68
- Qualité fiable : boîtier alu moulé sous pression garantissant robustesse, résistance aux vibrations et protection contre le vent



Produit disponible en 4 modèles:

- [CoreLine tempo small](#)
BVP110
- [CoreLine tempo medium](#)
BVP125
- [CoreLine tempo large](#)
BVP130
- [CoreLine tempo X-large](#)
BVP140

Disponible avec options de traitement résistant à l'air marin et protection spéciale pour piscine

Présentation des produits CoreLine

Luminaire encastré CoreLine



L75 à
50 000 h



1 PACK

Type de produit	LED	Flux lumineux	Temp. de couleur	Caractéristiques de protection IP	Code européen EOC
	W	lm	K		
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	22	2 700	4 000	IP44	34812000
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC		2 700	4000	IP44	34810600
RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	23	2 700	3 000	IP44	34816800
RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC		2 700	3 000	IP44	34814400
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	25,5	2 700	4 000	IP44	34837300
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC		2 700	4 000	IP44	34822900
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	26,5	2 700	4 000	IP44	34826700
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC		2 700	4 000	IP44	34825000
RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	27	2 700	4 000	IP44	34824300
RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC		2 700	4 000	IP44	34823600
RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	28,5	2 700	3 000	IP44	34797000
RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC		2 700	3 000	IP44	34795600
RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	30,5	2 700	3 000	IP44	34803800
RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC		2 700	3 000	IP44	34801400
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC		2 700	4 000	IP44	34835900
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC		2 700	4 000	IP44	34828100
RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC		2 700	4 000	IP44	34833500
RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC		2 700	4 000	IP44	34827400
RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC		3 700	4 000	IP44	34830400
RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC		3 700	4 000	IP44	34829800
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	31,5	3 700	3 000	IP44	34815100
RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC		3 700	3 000	IP44	34813700
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC		3 700	4 000	IP44	34811300
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC		3 700	4 000	IP44	34804500
RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	32	3 700	4 000	IP44	34845800
RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC		2 700	3 000	IP44	34839700
RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	34	2 700	3 000	IP44	34841000
RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC		3 700	3 000	IP44	34796300
RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC		3 700	3 000	IP44	34794900
RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC		3 700	4 000	IP44	34818200
RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34,5	3 700	4 000	IP44	34817500
RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC		3 700	3 000	IP44	34832800
RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	35	3 700	3 000	IP44	34831100
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC		3 700	3 000	IP44	34843400
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC		3 700	4 000	IP44	34838000
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35,4	3 700	4 000	IP44	34821200
RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 NOC		3 700	4 000	IP20/44	99655300
RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC	35,5	3 700	4 000	IP20/44	99652200
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC		3 700	3 000	IP44	34802100
RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC		3 700	3 000	IP44	34800700
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC		3 700	4 000	IP44	34836600
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC		3 700	4 000	IP44	34799400
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC		3 700	4 000	IP44	34798700
RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC		3 700	4 000	IP44	34850200

Luminaire encastré CoreLine – Suite



L75 à
50 000 h



1 PACK

Type de produit	LED	Flux lumineux	Temp. de couleur	Caractéristiques de protection IP	Code européen EOC
	W	lm	K		
RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	38	3 700	3 000	IP44	34840300
RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC		3 700	4 000	IP44	34834200
RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC		3 700	4 000	IP44	34819900
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	39	3 700	3 000	IP44	34842700
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC		3 700	4 000	IP44	34820500

Luminaire encastré CoreLine – Accessoires



1 PACK

Type de produit	Code européen EOC
RC134Z CFRM-PLC WH W60L60	98722300
RC134Z CFRM-PLC WH W30L120	98724700

Panneau CoreLine – Non conforme aux normes d'éclairage des bureaux (NOC)



L80 à
50 000 h



1 PACK

Type de produit	LED	Flux lumineux	Temp. de couleur	Caractéristiques de protection IP	Code européen EOC
	W	lm	K		
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC	29	3 600	4 000	IP20/44	36035500
RC133V G4 LED36S/840 PSU W62L62 NOC		3 600	4 000	IP20/44	36038600
RC133V G4 LED34S/830 PSU W62L62 NOC		3 400	3 000	IP20/44	36039300
RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 NOC		3 400	3 000	IP20/44	36036200
RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 NOC		3 600	4 000	IP20/44	36040900
RC132V G4 LED43S/840 PSU W60L60 NOC	34,5	4 300	4 000	IP20/44	36037900

Panneau CoreLine – Conforme aux normes d'éclairage des bureaux (OC)



L80 à
50 000 h



1 PACK

Type de produit	LED	Flux lumineux	Temp. de couleur	Caractéristiques de protection IP	Code européen EOC
	W	lm	K		
RC133V G4 LED36S/840 PSD W62L62 OC	29	3 600	4 000	IP20/44	36048500
RC132V G4 LED34S/830 PSD W30L120 OC		3 400	3 000	IP20/44	36052200
RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC		3 600	4 000	IP20/44	36044700
RC133V G4 LED36S/840 PSU W62L62 OC		3 600	4 000	IP20/44	36043000
RC132V G4 LED34S/830 PSD W60L60 OC		3 400	3 000	IP20/44	36046100
RC132V G4 LED36/840 PSU W60L60 OC TP(a)		3 600	4 000	IP20/44	36053900
RC133V G4 LED34S/830 PSD W62L62 OC		3 400	3 000	IP20/44	36049200
RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 OC		3 400	3 000	IP20/44	36042300
RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC		3 600	4 000	IP20/44	36045400
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC		3 600	4 000	IP20/44	36041600
RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC		3 600	4 000	IP20/44	36051500

Panneau CoreLine – Conforme aux normes d'éclairage des bureaux (OC) – Suite



L80 à
50 000 h



1 PACK

Type de produit	LED	Flux lumineux	Temp. de couleur	Caractéristiques de protection IP	Code européen EOC
	W	lm	K		
RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W60L60 OC	30 ~ 35	3 400, 3 600, 4 000, 4 300	3 000 et 4 000	IP20/44	36054600
RC133V G4LED34_43S/830_840 PSU W62L62 OC		3 400, 3 600, 4 000, 4 300	3 000 et 4 000	IP20/44	36055300
RC132V G4LED34_43S/830_840 PSUW30L120 OC		3 400, 3 600, 4 000, 4 300	3 000 et 4 000	IP20/44	36056000
RC132V G4 LED36/840 PSU W60L60 OC TP(a)E	32	3 600	4 000	IP20/44	96722200
RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC ELB3		3 600	4 000	IP20/44	96714700
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC ELB3		3 600	4 000	IP20/44	96711600
RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC ELB3		3 600	4 000	IP20/44	96715400
RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	34,5	3 600	4 000	IP20/44	96710900
RC133V G4 LED43S/840 PSD W62L62 OC		4 300	4 000	IP20/44	36050800
RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC	37	4 300	4 000	IP20/44	36047800
RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC ELB3		4 300	4 000	IP20/44	96719200

Panneau CoreLine – Accessoires



1 PACK

Type de produit	Code européen EOC
RC132Z SC - filin de sécurité	36268799
RC132Z SME-3 WH Kit de suspension pour câbles 3 fils pour luminaire PSU	36270099
RC132Z SME-4 WH Kit de suspension avec câbles 4 fils pour luminaires PSD (dali)	36271799
RC132Z SMB W60L60 Crosse pour montage en surface	07330899
RC133Z SMB W62L62 Crosse pour montage en surface	07331599
RC132Z SMB W30L120 Crosse pour montage en surface	07332299
RC132Z SMB-PLC Crosse pour plafonds en plâtre	36269499

Luminaire monté en surface CoreLine – Non conforme aux normes d'éclairage des bureaux (NOC)



L75 à
50 000 h



1 PACK

Type de produit	LED	Flux lumineux	Temp. de couleur	Caractéristiques de protection IP	Code européen EOC
	W	lm	K		
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	26,5	2 700	4 000	IP20	34877900
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC		2 700	4 000	IP20	34878600
SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27	2 700	4 000	IP20	34875500
SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC		2 700	4 000	IP20	34876200
SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	28,5	2 700	3 000	IP20	34852600
SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC		2 700	3 000	IP20	34854000
SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	30,5	2 700	3 000	IP20	34858800
SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC		2 700	3 000	IP20	34860100
SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	30,5	2 700	4 000	IP20	34879300
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC		2 700	4 000	IP20	34880900
SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	32	2 700	4 000	IP20	34885400
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC		2 700	4 000	IP20	34887800
SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC		2 700	3 000	IP20	34891500

Luminaire monté en surface CoreLine – Non conforme aux normes d'éclairage des bureaux (NOC) – Suite



L75 à
50 000 h



1 PACK

Type de produit	LED	Flux lumineux	Temp. de couleur	Caractéristiques de protection IP	Code européen EOC
	W	lm	K		
SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	34	3 700	3 000	IP20	34851900
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC		3 700	3 000	IP20	34853300
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC		3 700	4 000	IP20	34869400
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC		3 700	4 000	IP20	34870000
SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC		2 700	3 000	IP20	34893900
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	35,5	3 700	4 000	IP20	34855700
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC		3 700	4 000	IP20	34856400
SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC		3 700	3 000	IP20	34857100
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC		3 700	3 000	IP20	34859500
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC		3 700	4 000	IP20	34888500
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	38	3 700	4 000	IP20	34871700
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC		3 700	4 000	IP20	34886100
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC		3 700	3 000	IP20	34892200
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	39	3 700	4 000	IP20	34872400
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC		3 700	3 000	IP20	34894600

Luminaire monté en surface CoreLine – Conforme aux normes d'éclairage des bureaux (OC)



L75 à
50 000 h



1 PACK

Type de produit	LED	Flux lumineux	Temp. de couleur	Caractéristiques de protection IP	Code européen EOC
	W	lm	K		
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	22	2 700	4 000	IP20	34862500
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC		2 700	4 000	IP20	34864900
SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	23	2 700	3 000	IP20	34866300
SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC		2 700	3 000	IP20	34868700
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	25,5	2 700	4 000	IP20	34874800
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC		2 700	4 000	IP20	34889200
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	30,5	3 700	4 000	IP20	34881600
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC		3 700	4 000	IP20	34882300
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	31,5	3 700	4 000	IP20	34861800
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC		3 700	4 000	IP20	34863200
SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC		3 700	3 000	IP20	34865600
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC		3 700	3 000	IP20	34867000
SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	34,5	3 700	3 000	IP20	34883000
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC		3 700	3 000	IP20	34884700
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35	3 700	4 000	IP20	34873100
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC		3 700	4 000	IP20	34890800

Luminaire monté en surface CoreLine – Accessoires



1 PACK

Type de produit	Caractéristiques de protection IP	Code européen EOC
SM134Z SME-3	IP20	34897700
SM134Z SME-5	IP20	34895300
SM134Z SMS	IP20	34896000

Luminaire à montage mural CoreLine



L70 à
50 000 h



1 PACK

Type de produit	LED	Flux lumineux	Temp. de couleur	Caractéristiques de protection IP	Code européen EOC
	W	lm	K		
WL130V LED12S/830 PSU WH	12	1 200	3 000	IP65	38778599
WL130V LED12S/840 PSU WH		1 200	4 000	IP65	38779299
WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH		1 200	3 000	IP65	40268600
WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH		1 200	3 000	IP65	40282200
WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH		1 200	4 000	IP65	40269300
WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH		1 200	4 000	IP65	40283900
WL131V LED12S/830 PSED WH	13	1 200	3 000	IP65	38792199
WL131V LED12S/840 PSED WH		1 200	4 000	IP65	38793899
WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	15	1 200	3 000	IP65	38786099
WL131V LED12S/840 PSR MDU WH		1 200	4 000	IP65	38787799
WL131V LED12S/830 PSED WH	13	1 200	3 000	IP65	38792199
WL131V LED12S/840 PSED WH		1 200	4 000	IP65	38793899
WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	15	1 200	3 000	IP65	38786099
WL131V LED12S/840 PSR MDU WH		1 200	4 000	IP65	38787799
WL130V LED20S/830 PSU WH	22	2 000	3 000	IP65	38780899
WL130V LED20S/840 PSU WH		2 000	4 000	IP65	38781599
WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH		2 000	3 000	IP65	40270900
WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH		2 000	3 000	IP65	40284600
WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH		2 000	4 000	IP65	40271600
WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH		2 000	4 000	IP65	40285300
WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	23	2 000	3 000	IP65	38782299
WL130V LED20S/840 PSU MDU WH		2 000	4 000	IP65	38783999
WL131V LED20S/830 PSED WH		2 000	3 000	IP65	38794599
WL131V LED20S/840 PSED WH		2 000	4 000	IP65	38795299
WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	25	2 000	3 000	IP65	38788499
WL131V LED20S/840 PSR MDU WH		2 000	4 000	IP65	38789199
WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	36	3 400	3 000	IP65	40274700
WL131V LED34S/830 PSED WH		3 400	3 000	IP65	40272300
WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH		3 400	3 000	IP65	40286000
WL131V LED34S/830 PSU WH		3 400	3 000	IP65	38784699
WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH		3 400	4 000	IP65	40275400
WL131V LED34S/840 PSED WH		3 400	4 000	IP65	40273000
WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH		3 400	4 000	IP65	40287700
WL131V LED34S/840 PSU WH		3 400	4 000	IP65	38785399
WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	38	2 000	3 000	IP65	38790799
WL131V LED34S/840 PSR MDU WH		2 000	4 000	IP65	38791499

CoreLine Waterproof



IK08 | 5 J protection
contre le vandalisme

L75 à
50 000 h



1 PACK

Type de produit	LED	Flux lumineux	Temp. de couleur	Caractéristiques de protection IP	Code européen EOC
	W	lm	K		
WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	15	1 900	4 000	IP65	84045900
WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600		1 800	4 000	IP65	34976399
WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	16	1 900	4 000	IP65	96244900
WT120C G2 LED19S/840 PSD L600		1 900	4 000	IP65	88306800
WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	20,5	2 700	4 000	IP65	84046600
WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200		2 500	4 000	IP65	34977099

IK08 | 5 J protection
contre le vandalismeL75 à
50 000 h

1 PACK

Type de produit	LED	Flux lumineux	Temp. de couleur	Caractéristiques de protection IP	Code européen EOC
	W	lm	K		
WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	21	2 700	4 000	IP65	91685800
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200		2 700	4 000	IP65	96249400
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	22	2 700	4 000	IP65	96248700
WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200		2 700	4 000	IP65	88307500
WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	24,3	3 400	4 000	IP65	84047300
WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500		3 100	4 000	IP65	34978799
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	25,5	3 400	4 000	IP65	88308200
WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500		3 400	4 000	IP65	91686500
WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	26	2 700	4 000	IP65	85418000
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	26,5	3 400	4 000	IP65	96268500
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500		3 400	4 000	IP65	96267800
WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	27	2 700	4 000	IP65	88311200
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU ELB3 L1200	28	2 700	4 000	IP65	96251700
WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	28,6	4 000	4 000	IP65	84048000
WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200		3 700	4 000	IP65	34979499
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200		4 000	4 000	IP65	16317400
WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	30	4 000	4 000	IP65	16316700
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200		4 000	4 000	IP65	88309900
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200		4 000	4 000	IP65	91687200
WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	30,5	3 400	4 000	IP65	85420300
WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	30,5	3 400	4 000	IP65	88313600
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	31	4 000	4 000	IP65	96257900
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200		4 000	4 000	IP65	96256200
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	31,5	3 400	4 000	IP65	96271500
WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	35	4 000	4 000	IP65	88312900
WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200		4 000	4 000	IP65	85419700
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	36	4 000	4 000	IP65	96263000
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	42,9	6 000	4 000	IP65	84049700
WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500		5 700	4 000	IP65	34980099
WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500		6 000	4 000	IP65	16318100
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	45	6 000	4 000	IP65	16319800
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500		6 000	4 000	IP65	91688900
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500		6 000	4 000	IP65	88310500
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	46	6 000	4 000	IP65	96275300
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500		6 000	4 000	IP65	96276000
WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	50	6 000	4 000	IP65	85421000
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	51	6 000	4 000	IP65	96282100
WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500		6 000	4 000	IP65	88314300
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	57,1	8 000	4 000	IP65	40928900
WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500		7 500	4 000	IP65	34981799
WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500		8 000	4 000	IP65	40930200
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	61	8 000	4 000	IP65	40929600
WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500		8 000	4 000	IP65	96286900
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	66	8 000	4 000	IP65	40931900

Coreline SlimDownlight



L70 à
50 000 h



1 PACK

Type de produit	LED	Flux lumineux	Temp. de couleur	Caractéristiques de protection IP	Code européen EOC
	W	lm	K		
CoreLine SlimDownlight encastré					
DN145B LED6S/830 PSU II WH	6,5	650	3 000	IP20/44	33945099
DN145B LED6S/840 PSU II WH		650	4 000	IP20/44	33946799
DN145B LED10S/830 PSU II WH	11	1 100	3 000	IP20/44	33947499
DN145B LED10S/840 PSU II WH		1 100	4 000	IP20/44	33948199
DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	13	1 100	3 000	IP20/44	96100899
DN145B LED10S/840 PSD-E II WH		1 100	4 000	IP20/44	96101599
DN145B LED20S/830 PSU II WH	21	2 100	3 000	IP20/44	33949899
DN145B LED20S/840 PSU II WH		2 100	4 000	IP20/44	33950499
DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	22,5	2 100	3 000	IP20/44	96102299
DN145B LED20S/840 PSD-E II WH		2 100	4 000	IP20/44	96103999
DN145B LED20S/830 IA1 WH	22,5	2 100	3 000	IP20/44	96098899
DN145B LED20S/840 IA1 WH		2 100	4 000	IP20/44	96099599
CoreLine SlimDownlight monté en surface					
DN145C LED10S/830 PSU II WH	11	1 100	3 000	IP44	33951199
DN145C LED10S/840 PSU II WH		1 100	4 000	IP44	33952899
DN145C LED20S/830 PSU II WH	21	2 100	3 000	IP44	33953599
DN145C LED20S/840 PSU II WH		2 100	4 000	IP44	33954299

CoreLine Downlight



L70 à
50 000 h



1 PACK

Type de produit	LED	Flux lumineux	Temp. de couleur	Caractéristiques de protection IP	Code européen EOC
	W	lm	K		
DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	9,5	1 100	3 000	IP20/54	32604700
DN140B LED10S/830 PSU C PI6		1 100	3 000	IP20	32588000
DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6		1 100	3 000	IP20/54	32596500
DN140B LED10S/830 PSU WR PI6		1 100	3 000	IP20	32580400
DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6		1 100	4 000	IP20/54	32605400
DN140B LED10S/840 PSU C PI6		1 100	4 000	IP20	32589700
DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6		1 100	4 000	IP20/54	32597200
DN140B LED10S/840 PSU WR PI6		1 100	4 000	IP20	32581100
DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	11,5	1 100	3 000	IP20/54	32606100
DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54		1 100	3 000	IP20/54	32598900
DN140B LED10S/840 PSD-E C IP54		1 100	4 000	IP20/54	32607800
DN140B LED10S/840 PSD-E WR IP54		1 100	4 000	IP20/54	32599600
DN140B LED10S/830 PSD-E WR		1 100	3 000	IP20	32582800
DN140B LED10S/840 PSD-E WR		1 100	4 000	IP20	32583500
DN140B LED10S/830 PSD-E C		1 100	3 000	IP20	32590300
DN140B LED10S/840 PSD-E C		1 100	4 000	IP20	32591000
DN140B LED10S/840 PSD-E C ELB3	14,5	1 100	4 000	IP20	32836200
DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3		1 100	3 000	IP20	32835500
DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3		1 100	3 000	IP20	32831700
DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3		1 100	4 000	IP20	32832400
DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	19	2 200	3 000	IP20/54	32608500
DN140B LED20S/830 PSU C PI6		2 200	3 000	IP20	32592700
DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6		2 200	3 000	IP20/54	32600900
DN140B LED20S/830 PSU WR PI6		2 200	3 000	IP20	32584200
DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6		2 200	4 000	IP20/54	32609200
DN140B LED20S/840 PSU C PI6		2 200	4 000	IP20	32593400

CoreLine Downlight – Suite



L70 à
50 000 h



1 PACK

Type de produit	LED	Flux lumineux	Temp. de couleur	Caractéristiques de protection IP	Code européen EOC
	W	lm	K		
DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	19	2 200	4 000	IP20/54	32601600
DN140B LED20S/840 PSU WR PI6		2 200	4 000	IP20	32585900
DN140B LED20S/830 PSD-E C IP54	20,5	2 200	3 000	IP20/54	32610800
DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54		2 200	3 000	IP20/54	32602300
DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54		2 200	4 000	IP20/54	32611500
DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54		2 200	4 000	IP20/54	32603000
DN140B LED20S/830 PSD-E WR		2 200	3 000	IP20	32586600
DN140B LED20S/840 PSD-E WR		2 200	4 000	IP20	32587300
DN140B LED20S/830 PSD-E C		2 200	3 000	IP20	32594100
DN140B LED20S/840 PSD-E C		2 200	4 000	IP20	32595800
DN140B LED20S/830 WR IA1		2 200	3 000	IP20	32612200
DN140B LED20S/840 WR IA1		2 200	4 000	IP20	32613900
DN140B LED20S/830 C IA1	22	2 200	3 000	IP20	32614600
DN140B LED20S/840 C IA1		2 200	4 000	IP20	32615300
DN140B LED20S/830 PSD-E C ELB3	23,5	2 200	3 000	IP20	32837900
DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3		2 200	3 000	IP20	32833100
DN140B LED20S/840 PSD-E C ELB3		2 200	4 000	IP20	32838600
DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3		2 200	4 000	IP20	32834800
DN140B LED20S/830 WR ELB3 IA1	25	2 200	3 000	IP20	32839300
DN140B LED20S/840 WR ELB3 IA1		2 200	4 000	IP20	32840900
DN140B LED20S/830 C ELB3 IA1		2 200	3 000	IP20	32841600
DN140B LED20S/840 C ELB3 IA1		2 200	4 000	IP20	32842300

CoreLine Recessed Spot



L70 à
50 000 h



1 PACK

Type de produit	LED	Flux lumineux	Temp. de couleur	Caractéristiques de protection IP	Code européen EOC
	W	lm	K		
RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	8	650	2 700	IP65	38287299
RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH		650	2 700	IP65	38277399
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU		650	3 000	IP65	38288999
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH		650	3 000	IP65	38278099
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU		650	4 000	IP65	38289699
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH		650	4 000	IP65	38279799
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU		650	2 700	IP44	38290299
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH		650	2 700	IP44	38280399
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU		650	3 000	IP44	38291999
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH		650	3 000	IP44	38281099
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU		650	4 000	IP44	38292699
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH		650	4 000	IP44	38282799
RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR		650	2 700	IP44	38417399
RS142B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR		650	3 000	IP44	38418099
RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	11	900	3 000	IP65	38293399
RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH		900	3 000	IP65	38285899
RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU		900	4 000	IP65	38294099
RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH		900	4 000	IP65	38286599
RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH		900	3 000	IP44	38283499
RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH		900	4 000	IP44	38284199

CoreLine Recessed Spot – Suite



L70 à
50 000 h



1 PACK

Type de produit	LED	Flux lumineux	Temp. de couleur	Caractéristiques de protection IP	Code européen EOC
	W	lm	K		
RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU	15	1 200	3 000	IP65	38423499
RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH		1 200	3 000	IP65	38421099
RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 ALU		1 200	4 000	IP65	38424199
RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 WH		1 200	4 000	IP65	38422799
RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH		1 200	3 000	IP44	38419799
RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH		1 200	4 000	IP44	38420399

CoreLine Recessed Spot – Accessoires



1 PACK

Type de produit	Caractéristiques de protection IP	Code européen EOC
1 GridLight		
RS143Z CFRM GRID 1x1 WH	IP20	38832499
RS143Z CFRM GRID 1x3 WH	IP20	38834899
RS143Z CFRM GRID 1x2 WH	IP20	38833199
2 Modules LED		
RS140Z MODULE LED6-32-/827		38295799
RS140Z MODULE LED9-32-/830		38296499
RS140Z MODULE LED6-32-/840		38297199
RS140Z MODULE LED6-32-/830		38298899
RS140Z MODULE LED9-32-/840		38299599
3 Bord arrondi noir		
RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 BK		38448799
4 Bord carré blanc		
RS140Z CFRM SQR-ADJUST WH		38456299
5 Bord carré aluminium		
RS140Z CFRM SQR-ADJUST ALU		38458699
6 Darklight carré		
RS140Z CFRM SQR-FIX Darklight		38508899

Projecteur CoreLine



L70 à
50 000 h



1 PACK

Type de produit	LED	Flux lumineux	Temp. de couleur	Caractéristiques de protection IP	Code européen EOC
	W	lm	K		
ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	24	2 200	3 000	IP20	79067799
ST150T LED22S-23-/840 PSU BK		2 200	4 000	IP20	79068499
ST150T LED22S-23-/830 PSU WH		2 200	3 000	IP20	79069199
ST150T LED22S-23-/840 PSU WH		2 200	4 000	IP20	79070799
ST150T LED22S-36-/830 PSU BK		2 200	3 000	IP20	79071499
ST150T LED22S-36-/830 PSU WH		2 200	3 000	IP20	79073899
ST150T LED22S-36-/840 PSU BK		2 200	4 000	IP20	79072199
ST150T LED22S-36-/840 PSU WH		2 200	4 000	IP20	79074599

Borne CoreLine



L70 à
50 000 h



1 PACK

Type de produit	LED	Flux lumineux	Temp. de couleur	Caractéristiques de protection IP	Code européen EOC
	W	lm	K		
BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043	12	1 000	4 000	IP65	38378700
BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043		1 000	3 000	IP65	38377000
BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043	13	1 000	4 000	IP65	38376300
BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043		1 000	3 000	IP65	38375600

Borne CoreLine – Accessoires



1 PACK

Type de produit	Code européen EOC
ZCP150 ANB L500	38379400

CoreLine Highbay



L80 at
50000h



1 PACK

Type de produit	LED	Flux lumineux	Temp. de couleur	Caractéristiques de protection IP	Code européen EOC
	W	lm	K		
BY120P G4 LED100S/840 PSU NB	69	10 000	4 000	IP65	33571100
BY120P G4 LED100S/840 PSU WB		10 000	4 000	IP65	33570400
BY120P G4 LED100S/865 PSU NB		10 000	6 500	IP65	33567400
BY120P G4 LED100S/865 PSU WB		10 000	6 500	IP65	33566700
BY120P G4 LED100S/840 PSD NB	73	10 000	4 000	IP65	33702900
BY120P G4 LED100S/840 PSD WB		10 000	4 000	IP65	33703600
BY120P G4 LED100S/865 PSD NB		10 000	6 500	IP65	33704300
BY120P G4 LED100S/865 PSD WB		10 000	6 500	IP65	33705000
BY121P G4 LED200S/840 PSU NB	138	20 000	4 000	IP65	33569800
BY121P G4 LED200S/840 PSU WB		20 000	4 000	IP65	33568100
BY121P G4 LED200S/865 PSU NB		20 000	6 500	IP65	33565000
BY121P G4 LED200S/865 PSU WB		20 000	6 500	IP65	33564300
BY121P G4 LED200S/840 PSD NB	146	20 000	4 000	IP65	33698500
BY121P G4 LED200S/840 PSD WB		20 000	4 000	IP65	33699200
BY121P G4 LED200S/865 PSD NB		20 000	6 500	IP65	33700500
BY121P G4 LED200S/865 PSD WB		20 000	6 500	IP65	33701200
BY122P G4 LED250S/840 PSU NB	172	25 000	4 000	IP65	33664000
BY122P G4 LED250S/840 PSU WB		25 000	4 000	IP65	33665700
BY122P G4 LED250S/865 PSU NB		25 000	6 500	IP65	33666400
BY122P G4 LED250S/865 PSU WB		25 000	6 500	IP65	33667100
BY122P G4 LED250S/840 PSD NB	183	25 000	4 000	IP65	33879800
BY122P G4 LED250S/840 PSD WB		25 000	4 000	IP65	33880400
BY122P G4 LED250S/865 PSD NB		25 000	6 500	IP65	33881100
BY122P G4 LED250S/865 PSD WB		25 000	6 500	IP65	33882800

CoreLine batten



L70 at
50000h



1 PACK

Product Type	LED	Lumen Output	Color Temp.	IP rating	EOC code
	W	lm	K		
BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	17	2000	3000	IP20	911401897080
BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600		2200	4000	IP20	911401896980
BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200	18	2300	3000	IP20	911401897280
BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200		2500	4000	IP20	911401897180
BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	31	3800	3000	IP20	911401897480
BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200		4100	4000	IP20	911401897380
BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	49	6000	3000	IP20	911401897680
BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200		6400	4000	IP20	911401897580
BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	25.5	3200	3000	IP20	911401897880
BN126C LED35S/840 PSU TW1 L1500		3500	4000	IP20	911401897780
BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	40	4800	3000	IP20	911401898080
BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500		5200	4000	IP20	911401897980
BN126C LED74S/830 PSU TW1 L1500	59	7400	3000	IP20	911401898280
BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500		8000	4000	IP20	911401898180
BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1800	49	6000	3000	IP20	911401898480
BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1800		6400	4000	IP20	911401898380
BN126C LED94S/830 PSU TW1 L1800	75	9400	3000	IP20	911401898680
BN126C LED100S/840 PSU TW1 L1800		10000	4000	IP20	911401898580

CoreLine trunking



L80 at
50000h



1 PACK

Product Type	LED	Lumen Output	Color Temp.	IP rating	EOC code
	W	lm	K		
LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	32	4500	4000	IP20	88203900
LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH		4500	4000	IP20	88140700
LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	54	4500	4000	IP20	88183400
LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH		7500	4000	IP20	38102100
LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	54	7600	3000	IP20	38169400
LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH		8000	4000	IP20	38155700
LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	54	8000	4000	IP20	38137300
LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH		8000	4000	IP20	38124300
LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	54	8000	4000	IP20	38120500
LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH		8000	4000	IP20	38144100
LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	54	8000	4000	IP20	38092500
LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH		8000	4000	IP20	38145800
LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH	54	8000	4000	IP20	38171700
LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH		8000	4000	IP20	38176200
LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	54	8000	4000	IP20	38157100
LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT		8000	4000	IP20	38079600
LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	54	8000	4000	IP20	38083300
LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT		8000	4000	IP20	38078900
LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	54	8000	6500	IP20	38160100
LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH		8000	4000	IP20	38146500
LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	54	7600	3000	IP20	38173100
LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH		7600	3000	IP20	38118200

CoreLine trunking – Continued



L80 at
50000h



1 PACK

Product Type	LED	Lumen Output	Color Temp.	IP rating	EOC code
	W	lm	K		
LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH	56	7600	3000	IP20	38162500
LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH		8000	4000	IP20	38165600
LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH		8000	4000	IP20	38188500
LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH		8000	4000	IP20	38167000
LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH		8000	4000	IP20	38123600
LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	64	9000	4000	IP20	88204600
LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH		9000	4000	IP20	88190200
LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH		9000	4000	IP20	88141400
LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	108	16000	4000	IP20	38082600
LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT		16000	4000	IP20	38081900
LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH		16000	6500	IP20	38189200
LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH		16000	4000	IP20	38087100
LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W		16000	4000	IP20	38086400
LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH		16000	4000	IP20	38088800
LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH		16000	4000	IP20	38091800
LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH		16000	4000	IP20	38093200
LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH		16000	4000	IP20	38095600
LL120X LED160S/840 2x PSU NB 5 WH		16000	4000	IP20	38096300
LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH		16000	4000	IP20	38097000
LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH		16000	4000	IP20	38098700
LL120X LED160S/840 2x PSD WB 9 VLC WH		16000	4000	IP20	38099400
LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH		15200	3000	IP20	38104500
LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH		16000	4000	IP20	38105200
LL120X LED160S/840 1x PSD MB 7 WH		16000	4000	IP20	38108300
LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH		16000	4000	IP20	38107600
LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH		15200	3000	IP20	38106900
LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH		15200	3000	IP20	38109000
LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH		16000	4000	IP20	38112000
LL120X LED160S/840 2x PSD NB 9 VLC WH	108	16000	4000	IP20	38110600
LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH		16000	4000	IP20	38113700
LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH		16000	4000	IP20	38117500
LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH		15200	3000	IP20	38115100
LL120X LED160S/840 2x PSD A 7X2.5 VLC WH		16000	4000	IP20	38119900
LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH		16000	4000	IP20	38129800
LL120X LED160S/840 2x PSD MB 9 VLC WH		16000	4000	IP20	38134200
LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH		16000	4000	IP20	38136600
LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH		16000	4000	IP20	38138000
LL120X LED150S/865 2x PSU O 5 WH		15000	6500	IP20	38142700
LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	126	15200	3000	IP20	38140300
LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH		15200	3000	IP20	38151900
LL120X LED160S/840 2x PSU MB 7 WH		16000	4000	IP20	38161800
LL120X LED160S/840 2x PSU NB 7 WH		16000	4000	IP20	38168700
LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 7 WH		16000	4000	IP20	38175500
LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5X2.5 WH		16000	4000	IP20	38179300
LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7X2.5 VLC		16000	4000	IP20	38184700
LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH		15000	4000	IP20	98887900
LL120X LED150S/840 2x PSD PCO 7 VLC WH		15000	4000	IP20	98766700
LL120X LED150S/840 1x PSD PCO 7 WH		15000	4000	IP20	98765000

CoreLine trunking – Accessories



1 PACK

Product Type	IP rating	EOC code
LL120Z CB WH (5PCS)	-	88161299
LL120Z MB-SW 2xEP CU7 WH	-	88146900
LL120Z SMB WH (5PCS)	-	88156899
LL121X 7 WH BC	IP20	88144500

CoreLine tempo – small



L80 at
75000h



1 PACK

Product Type	LED	Lumen Output	Color Temp.	IP rating	EOC code
	W	lm	K		
BVP110 LED42/NW A	38	4200	4000	IP65	30635300
BVP110 LED42/NW S		4200	4000	IP65	30636000

CoreLine tempo – medium



L80 at
75000h



1 PACK

Product Type	LED	Lumen Output	Color Temp.	IP rating	EOC code
	W	lm	K		
BVP125 LED80-4S/740 OFA52	63	8000	4000	IP66	45588000
BVP125 LED80-4S/740 S		8000	4000	IP66	45590300
BVP125 LED120-4S/740 OFA52	95	12000	4000	IP66	45587300
BVP125 LED120-4S/740 S		12000	4000	IP66	45589700

CoreLine tempo – large



L80 at
75000h



1 PACK

Product Type	LED	Lumen Output	Color Temp.	IP rating	EOC code
	W	lm	K		
BVP130 LED160-4S/740 A	120	16000	4000	IP66	09641000
BVP130 LED160-4S/740 S		16000	4000	IP66	09644100
BVP130 LED210-4S/740 A	162	21000	4000	IP66	09640300
BVP130 LED210-4S/740 S		21000	4000	IP66	09643400
BVP130 LED260-4S/740 A	217	26000	4000	IP66	09639700
BVP130 LED260-4S/740 S		26000	4000	IP66	09642700

CoreLine tempo - X-large



L80 at
75000h



1 PACK

Product Type	LED	Lumen Output	Color Temp.	IP rating	EOC code
	W	lm	K		
BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	225	30600	4000	IP66	87280900
BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S		31320	4000	IP66	87284700
BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9		30600	4000	IP66	87288500
BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9		31320	4000	IP66	87292200
BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	250	35280	4000	IP66	87279300
BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9		36120	4000	IP66	87291500
BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S		36120	4000	IP66	87283000
BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9		35280	4000	IP66	87287800
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	295	40320	4000	IP66	87278600
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9		40320	4000	IP66	87286100
BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S		41280	4000	IP66	87282300
BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9		41280	4000	IP66	87290800

CoreLine malaga



L70 at
70000h



1 PACK

Product Type	LED	Lumen Output	Color Temp.	IP rating	EOC code
	W	lm	K		
BRP101 LED37/740 I DM	29.6	3054	4000	IP65	99815100
BRP102 LED55/740 I DM	39	4600	4000	IP65	99817500
BRP102 LED55/740 II DM		4600	4000	IP65	99818200
BRP102 LED75/740 I DM	56.5	6133	4000	IP65	99819900
BRP102 LED75/740 II DM		6133	4000	IP65	99820500
BRP102 LED110/740 I DM	83	9006	4000	IP65	99821200
BRP102 LED110/740 II DM		9006	4000	IP65	99822900

CoreLine malaga – Accessories



1 PACK

Product Type	EOC code
ZRP220 AD60/60 A5	62134100



© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify.

Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

philips.be/coreline