

**PHILIPS**

Products

# Catalogue Philips Lighting

Luminaires intérieurs

Encastrés

Juillet 2021

Liste de prix bruts – BeLux

'21



# PowerBalance gen2



- Luminaire LED extrêmement efficace conforme à la norme d'éclairage des bureaux (efficacité lumineuse jusqu'à 140 lm/W)
- Solution d'éclairage de qualité pour le remplacement des luminaires T5 dans la plupart des applications d'intérieur (plus de 50% d'économies d'énergie)
- Réduit considérablement les coûts opérationnels, résultant en un amortissement rapide



PowerBalance gen2 est le luminaire LED Philips conforme aux normes d'éclairage des bureaux le moins énergivore. En effet, il permet des économies de plus de 50 % par rapport à une solution T5 et la source lumineuse présente une durée de vie accrue. Cela se traduit par des coûts opérationnels considérablement réduits, synonymes d'une rentabilisation conforme aux besoins du marché de la spécification. L'architecture gen2 permet d'utiliser une gamme de luminaires polyvalents modulaires et semi-modulaires. Ces luminaires peuvent être aisément montés au plafond suspendu en T visible ou caché, ainsi que sur des plafonds en plâtre et des plafonds à profil Bandraster.

- Options de montage multiples
- Technologie LED avancée
- Disponible en différentes formes et tailles
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux
- Type: RC461B (taille du module versions 600x600mm)
- Type de plafond: Faux plafond à découpe
- Grille de plafond: RC461B: longueur du module: 600mm
- Source lumineuse: Module LED Philips PP
- Puissance système: 20.5 à 30W (selon le type)
- Angle d'ouverture du faisceau: 90°
- Flux source: 2800, 3400 ou 4000lm (selon la configuration)
- Température de couleur: 3000 ou 4000K/Blanc réglable
- Indice de rendu des couleurs: > 80
- Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne\* de 50000h: L90
- Taux de défaillance du driver à la durée de vie utile moyenne de 50000h: 5%
- Performance Température AmbianteTq: +25°C
- Plages de température de fonctionnement: +10 à +40°C
- Driver: Intégré: sans avec gradation (PSU)
- Tension d'alimentation: 220-240V/50Hz
- Gradation: Compatible avec les contrôleurs DALI
- Contrôle/commande: DALI
- Options: Éclairage de secours (intégré):3 heures (EL3)
- Matériau: Boîtier: acier galvanisé et plastique
- Couleur: Blanc (WH, comparable à RAL9003)
- Connexion: Connecteur Wieland GST 18, 3 ou 4 pôles (W, W4)
- Maintenance: Module optique scellé à vie, ne nécessitant pas de nettoyage interne
- Installation: Version pour plafond à profil visible (VPC): encastré, aucune crosse nécessaire
- Type: RC415B (version taille du module 600x600mm)
- Type de plafond: Plafond suspendu en T à armatures apparentes
- Grille de plafond: RC415B: longueur du module: 600mm
- Source lumineuse: Module LED Philips PP
- Puissance système: LED34S: 30W (4000K)
- Angle d'ouverture du faisceau: 90°
- Flux source: 2000 à 3400lm (selon la configuration)
- Température de couleur: 3000 ou 4000K


- Indice de rendu des couleurs: > 80
  - Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne\* de 50000h: L90
  - Taux de défaillance du driver à la durée de vie utile moyenne de 50000h: 5%
  - Performance Température AmbianteTq: +25°C
  - Plages de température de fonctionnement: +10 à +40°C
  - Driver: Intégré: sans avec gradation (PSU)
  - Tension d'alimentation: 220-240V/50Hz
  - Gradation: Compatible avec les contrôleurs DALI
  - Contrôle/commande: DALI
  - Options: Éclairage de secours (intégré):3 heures (EL3)
  - Matériau: Boîtier: acier galvanisé et plastique
  - Couleur: Blanc (WH, comparable à RAL9003)
  - Connexion: Connecteur Wieland GST 18, 3 ou 4 pôles (W, W4)
  - Maintenance: Module optique scellé à vie, ne nécessitant pas de nettoyage interne
  - Installation: Version pour plafond à profil visible (VPC): encastré, aucune crose nécessaire
  - Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
  - Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.
-



RC461B LED34S/940  
PSD W60L60 PCV PIP



**Product**  
RC415B LED20S/940 PSD W15L120 VPC PIP



RC461B LED34S/940  
SRD W60L60 VPC U3 PIP



**Product**  
RC461B LED34S/940 PSD W60L60 CPC W



RC461B LED34S/940  
PSD W60L60 VPC ACL  
PIP




RC461B LED34S/940  
POE W60L60 VPC U3



RC461B LED34S/940  
POE W60L60 VPC UO



**Product**  
RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP




**Product**  
RC360B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U3 PIP



RC461B LED34S/940  
PSD W60L60 VPC ELP3  
P



**Product**  
RC463B LED40S/940 PSD W31L125 CPC PIP



**Product**  
RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W

## Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
96438200	RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W	1	450,00€
96462700	RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC W	1	420,00€
96875500	RC461B LED34S/940 POE W60L60 VPC U3	1	522,00€
96876200	RC461B LED34S/940 POE W60L60 VPC UO	1	481,00€
96877900	RC360B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U3 PIP	1	447,00€
96879300	RC461B LED34S/940 SRD W60L60 VPC U3 PIP	1	522,00€

# SlimBlend Rectangulaire, encastré



Les éclairages conformes aux normes des bureaux et capables d'offrir une bonne qualité de lumière font l'objet d'une forte demande. On observe également un besoin croissant d'effets propices au bien-être, par exemple, un éclairage diffus qui se fond en douceur dans l'architecture du plafond. Les « surfaces de lumière » connaissent donc un succès grandissant. Parallèlement à ces besoins, la demande de réduction des coûts énergétiques et de la maintenance est également présente. SlimBlend répond à ces exigences, et va encore plus loin. SlimBlend offre non seulement un éclairage agréable, sans éblouissement, avec un effet de lumière diffuse et une esthétique épurée grâce à ses options de commande intégrées, mais aussi un mélange de lumière unique. La lumière « emprisonnée » sous le cache est utilisée pour créer une lueur subtile et une transition graduelle avec les bords afin de diminuer la perception de la luminosité et de fondre la lumière dans le plafond. SlimBlend peut également s'intégrer à un système d'éclairage connecté et à l'infrastructure IT pour collecter les données d'utilisation et réduire les coûts énergétiques, tout en améliorant le confort des employés. Son design élancé permet d'installer facilement des équipements techniques dans le plénum. Les différentes possibilités de montage permettent d'installer cette gamme d'éclairage sur plusieurs types de plafonds. SlimBlend est disponible en version carrée ou rectangulaire, ainsi qu'en montage encastré, en surface ou suspendu. L'équilibre entre le coût initial et le ROI est avantageux, ce qui fait de SlimBlend un choix idéal pour une lumière d'excellente qualité et un retour sur investissement rapide pour les bureaux.

- Association unique de l'élégance et des performances
- Contribue à l'épure architectural du plafond
- Le détecteur intégré permet d'être paré pour les systèmes d'éclairage connecté
- Coûts et temps d'installation réduits



- Efficacité inégalée, prenant en charge la conception de bâtiments écologiques
- Bon équilibre entre coût initial et retour sur investissement (ROI), amortissement en 3 ans
- Détecteur intégré pour les systèmes d'éclairage (connecté) permettant des économies d'énergie supplémentaires et la collecte de données
- La lumière se diffuse vers les bords du luminaire pour se fondre dans l'architecture du plafond
- Éclairage confortable et sans éblouissement, conforme aux normes des bureaux, avec optiques à microlentilles
- Type: RC400B (taille du module versions 600x600mm)
- Type de plafond: Faux plafond à découpe
- Grille de plafond: Longueur du module: 300mm
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance système (+/-10%): 25 à 40W (selon le type)
- Angle du faisceau: 92°
- Flux système: 2800lumens
- Température de couleur: 3000K et 4000K
- Indice de rendu des couleurs: >80
- Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne\* 50000h: L80
- Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne 50000h: 5%
- Performance Température AmbianteTq: +25°C

- Plages de température de fonctionnement: +10 à +40°C
- Driver: Intégré
- Alimentation électrique/données: PSU
- Tension d'alimentation: 220-240V/50-60Hz
- Gradation: Dali, PoE
- Matériau: Boîtier: acier galvanisé et plastique
- Couleur: White
- Fermeture: Optique à microlentilles (MLO)
- Connexion: PIP ou W
- Maintenance: Module optique scellé à vie, ne nécessitant pas de nettoyage interne
- Installation: Individuellement; insertion dans les grilles de plafonds apparents ou avec supports de plafond dans les grilles de plafonds cachés ou plafonds en plâtre
- Câblage traversant possible: Oui (selon le type)
- Accessoires: Kits de montage caché, plâtre, suspendu et en surface



RC400B LED36S/840  
PSD W30L120 VPC ACL  
W



**Product**  
RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC W



## Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
17469900	RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC W	1	400,00€
17472900	RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC ACL W	1	490,00€

## SlimBlend Carré, encastré




Les éclairages conformes aux normes des bureaux et capables d'offrir une bonne qualité de lumière font l'objet d'une forte demande. On observe également un besoin croissant d'effets propices au bien-être, par exemple, un éclairage diffus qui se fond en douceur dans l'architecture du plafond. Les « surfaces de lumière » connaissent donc un succès grandissant. Parallèlement à ces besoins, la demande de réduction des coûts énergétiques et de la maintenance est également présente. SlimBlend répond à ces exigences, et va encore plus loin. SlimBlend offre non seulement un éclairage agréable, sans éblouissement, avec un effet de lumière diffuse et une esthétique épurée grâce à ses options de commande intégrées, mais aussi un mélange de lumière unique. La lumière « emprisonnée » sous le cache est utilisée pour créer une lueur subtile et une transition graduelle avec les bords afin de diminuer la perception de la luminosité et de fondre la lumière dans le plafond. SlimBlend peut également s'intégrer à un système d'éclairage connecté et à l'infrastructure IT pour collecter les données d'utilisation et réduire les coûts énergétiques, tout en améliorant le confort des employés. Son design élancé permet d'installer facilement des équipements techniques dans le plénum. Les différentes possibilités de montage permettent d'installer cette gamme d'éclairage sur plusieurs types de plafonds. SlimBlend est disponible en version carrée ou rectangulaire, ainsi qu'en montage encastré, en surface ou suspendu. L'équilibre entre le coût initial et le ROI est avantageux, ce qui fait de SlimBlend un choix idéal pour une lumière d'excellente qualité et un retour sur investissement rapide pour les bureaux.

- Association unique de l'élégance et des performances
- Contribue à l'épure architectural du plafond
- Le détecteur intégré permet d'être paré pour les systèmes d'éclairage connecté
- Coûts et temps d'installation réduits



- Efficacité inégalée, prenant en charge la conception de bâtiments écologiques
- Bon équilibre entre coût initial et retour sur investissement (ROI), amortissement en 3 ans
- Détecteur intégré pour les systèmes d'éclairage (connecté) permettant des économies d'énergie supplémentaires et la collecte de données
- La lumière se diffuse vers les bords du luminaire pour se fondre dans l'architecture du plafond
- Éclairage confortable et sans éblouissement, conforme aux normes des bureaux, avec optiques à microlentilles
- Type: RC400B (taille du module versions 600x600mm)
- Type de plafond: Faux plafond à découpe
- Grille de plafond: Longueur du module: 600mm
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance système (+/-10%): 25 à 40W (selon le type)
- Angle du faisceau: 92°
- Flux système: 2800lumens
- Température de couleur: 3000K et 4000K
- Indice de rendu des couleurs: >80
- Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne\* 50000h: L80
- Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne 50000h: 5%
- Performance Température AmbianteTq: +25°C

- Plages de température de fonctionnement: +10 à +40°C
- Driver: Intégré
- Alimentation électrique/données: PSU
- Tension d'alimentation: 220-240V/50-60Hz
- Gradation: Dali, PoE
- Matériau: Boîtier: acier galvanisé et plastique
- Couleur: White
- Fermeture: Optique à microlentilles (MLO)
- Connexion: PIP ou W
- Maintenance: Module optique scellé à vie, ne nécessitant pas de nettoyage interne
- Installation: Individuellement; insertion dans les grilles de plafonds apparents ou avec supports de plafond dans les grilles de plafonds cachés ou plafonds en plâtre
- Câblage traversant possible: Oui (selon le type)
- Accessoires: Kits de montage caché, plâtre, suspendu et en surface



**Product**

RC400B LED36S/830 PSD W60L60 VPC W

RC400B LED36S/840  
POE W60L60 VPC MSE

**Informations de commande**

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
17459000	RC400B LED36S/830 PSD W60L60 VPC W	1	370,00€
17460600	RC400B LED36S/840 PSD W60L60 VPC W	1	370,00€

# TrueLine, encastré



- Optique hautement uniforme Efficacité très élevée pour une ligne lumineuse Dimensions de luminaire conçues en collaboration avec des architectes reconnus




Les architectes recherchent des solutions d'éclairage au design élégant et aux qualités d'éclairage très élevée. Les prescripteurs ont besoin de luminaires qui leur permettent d'économiser de l'énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d'éclairage de bureaux. Les produits TrueLine encastrés répondent à ces deux ensembles d'exigences. Ils sont également disponibles en versions suspendue et montée en surface.

- Efficacité lumineuse supérieure à 100 lm/W
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux Lignes autonomes et continues Versions encastrée et suspendue également disponibles Lumière directe et indirecte Fenêtre de sortie de lumière homogène Prêt pour le futur : PoE
- Type: SP530P (version lumière directe conforme aux normes de bureaux)
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance système: Versions 4000K 1130 et 1170mm, conformes aux normes de bureaux (OC)
- Angle d'ouverture du faisceau: 80° (OC), 110° (NOC)
- Flux source: De 1500 à 7700lm (4000K)
- Température de couleur: 3000 ou 4000K
- Indice de rendu des couleurs: >80
- Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne\* de 50000h: L85
- Taux de défaillance du driver à la durée de vie utile moyenne de 50000h: 5%
- Performance Température Ambiante Tq: +25°C
- Plages de température de fonctionnement: +10 à +40°C
- Driver: Intégré
- Alimentation électrique/données: PDS-6024V; alimentation pour les applications intérieures et extérieures
- Tension d'alimentation: 220-240V/50-60Hz
- Gradation: Compatible avec de nombreux variateurs ELV disponibles dans le commerce
- Contrôle/commande: 0-16V, DALI
- Options: Batterie centrale
- Matériau: Boîtier: aluminium anodisé
- Couleur: Aluminium (ALU)
- Fermeture: Conforme aux normes d'éclairage des bureaux: PMMA, semi-transparent
- Connexion: Connecteur à poussoir (PI)
- Maintenance: Module optique remplaçable ne nécessitant pas de nettoyage interne
- Installation: Fixation au moyen de crosses
- Remarques: Kit de suspension fourni avec le luminaire
- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de


contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.

- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.




**Product**

RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5



**Product**

RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5




**Product**

RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP




RC530Z EP WH SET ( 2PCS)




**Product**

RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP



**Product**

RC532B LED19S/940 PSD W8L113 PCV PI5



**Product**

RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP



**Product**

RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5

## Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
96404700	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	1	330,00€
96408500	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	1	330,00€
96417700	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	1	380,00€
96420700	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	1	350,00€
96422100	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	1	380,00€
96425200	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	1	330,00€
96429000	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	1	360,00€
87480699	RC530Z EP WH SET ( 2PCS)	1	21,60€

# PowerBalance RC360B





- Synonyme d'économies considérables sur les coûts de fonctionnement par rapport aux lampes T5
- Totalemment conforme à toutes les normes de bureaux
- Luminaire très efficace qui permet de réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie



PowerBalance RC360 offre une combinaison idéale entre d'une part performances durables et retour sur investissement, d'autre part conformité et respect des normes de bureaux pertinentes. Les coûts d'énergie s'en trouvent réduits de plus de 50 % par rapport à une solution T5, et la source lumineuse présente une durée de vie accrue. Cela se traduit par des coûts opérationnels considérablement réduits, synonymes d'une rentabilisation conforme aux besoins du marché de la spécification. L'architecture de PowerBalance RC360 convient à une gamme de luminaires modulaires et semi-modulaires hautement polyvalents. Ceux-ci peuvent être aisément montés au plafond suspendu en T visible ou caché, ainsi que sur des plafonds en plâtre et des plafonds à profil Bandraster.

- Technologie LED/optique de pointe
- Efficacité élevée : 115 lm/W
- UGR<19 et L65 ≤ 3 000 cd/m<sup>2</sup>
- Choix de dimensions et options pour convenir à différents besoins et applications
- Convient au remplacement direct des luminaires T5
- Type: RC360B (taille du module versions 600x600 mm)
- Type de plafond: Plafond suspendu en T à armatures apparentes
- Grille de plafond: RC360B : dimensions du module dans le sens de la longueur : 600 mm
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance: 23,5 à 31 W (selon le type)
- Largeur de faisceau: 90°
- Flux lumineux: 2 800 à 3 400 lm (selon la configuration)
- Température de couleur corrélée: 3 000 ou 4 000 K
- Indice de rendu des couleurs: > 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 70 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 25 000 heures
- Taux de défaillance du ballast: 1% pour 5 000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 °C
- Plage de températures de fonctionnement: +10 à +40 °C
- Ballast: Intégré
- Alimentation électrique/données: Ballast Xitanium
- Tension secteur: 220-240 V / 50 Hz
- Gradation: DALI à intensité réglable
- Matériau: Boîtier : acier galvanisé et plastique
- Commande: White
- Connexion: Connecteur Wieland (W)
- Maintenance: Module optique scellé à vie, ne nécessitant pas de nettoyage interne
- Installation: Plafonds apparents : encastrée, aucun support nécessaire
- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d'eau,

Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.




**Product**

RC362B LED34S/940 PSU W31L125 VPC PIP



**Product**

RC360B LED34S/930 PSD W60L60 VPC PIP




**Product**

RC360B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W

## Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
96437500	RC360B LED34S/940 PSD W30L120 VPC W	1	376,00€
96446700	RC360B LED34S/930 PSD W30L120 VPC W	1	376,00€

# FlexBlend Encastré



Les propriétaires de bureau et le personnel responsable des opérations d'éclairage recherchent un éclairage de haute qualité, à la fois économe en énergie et conforme aux normes et réglementations. Conçu pour répondre à ces besoins, Philips FlexBlend permet aux propriétaires d'immeubles d'optimiser pleinement leurs opérations d'éclairage en proposant un éclairage conforme aux normes des bureaux et offrant un retour sur investissement attractif. En outre, FlexBlend offre la souplesse requise, car le système est facilement applicable sur différents types de plafonds, ainsi que dans différents espaces de travail tels que bureaux ouverts ou salles de réunion. Bien que la technologie évolue rapidement, la solution d'éclairage idéale doit être prête à intégrer les innovations et les futures avancées susceptibles d'optimiser davantage les opérations. Philips FlexBlend est donc également prêt à être connecté à des commandes telles qu'Actilume ou utilisé avec le système d'éclairage Philips SpaceWise. Il peut également être connecté à des systèmes d'éclairage logiciels, tels qu'Interact Office, qui fournit au luminaire une intelligence supplémentaire et lui permet de collecter des données précieuses sur son environnement.

- Qualité d'éclairage élevée et conforme aux normes des bureaux
- Choix de trois fenêtres de sortie différentes
- Retour sur investissement rapide
- Flexibilité de l'application
- Évolutif et prêt à être connecté aux commandes et systèmes d'éclairage

- Complètement conforme aux spécifications de bureau (UGR <19)
- Effet lumineux homogène et uniforme
- Variété dimensionnelle, options locales
- Diverses options de montage
- Capteurs intégrés
- Peut être combiné aux systèmes Philips ActiLume et SpaceWise
- Prêt à être connecté à des systèmes d'éclairage logiciels tels qu'Interact Office





**Product**

RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W

**Product**

RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W



RC340B LED36S/940  
POE W60L60 VPC MLO  
U3



RC340B LED42S/930  
PSD W30L120 CPC PCS  
W



RC340B LED36S/940  
POE W60L60 VPC MLO  
U0




**Product**

RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W



**Product**

RC341B LED42S/940 PSD W15L180 PCS W SBI



**Product**

RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W



**Product**

RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W

**Informations de commande**

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
10259000	RC341B LED42S/940 PSD W15L180 PCS W SBI	1	315,00€
10273600	RC341B LED42S/930 PSD W15L180 PCS W SBI	1	315,00€
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	1	283,00€
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	1	283,00€
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	1	338,00€
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	1	338,00€
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	1	373,00€
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	1	373,00€
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	1	313,00€
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	1	368,00€
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	1	313,00€
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	1	368,00€
10481500	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO U0	1	324,00€
10484600	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC PCS U0	1	324,00€
10482200	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO U3	1	366,00€
10483900	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC MLO U3	1	366,00€
10485300	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC PCS U3	1	366,00€
10486000	RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U3	1	366,00€

# CoreLine Panel


---

- Le choix entre un blanc chaud et un blanc froid, avec différents flux lumineux, sur un seul et même luminaire.
- Le nouveau connecteur offre une installation plus simple et plus rapide.
- Coûts de fonctionnement réduits grâce à la basse consommation et à la plus longue durée de vie.




Que ce soit pour un nouvel immeuble ou une rénovation d'un espace existant, les clients veulent bénéficier de solutions d'éclairage synonymes de qualité de lumière et d'économies d'énergie et de maintenance tangibles. La nouvelle gamme de produits CoreLine LED Panel permet de remplacer les luminaires fonctionnels utilisés dans les applications d'éclairage général. Le processus de sélection, installation et maintenance est extrêmement simple : un simple geste suffit.

- MultiColour/Lumen : 3000 K et 4000 K et différents flux lumineux, de 3400 à 4300 lumens pour un seul luminaire.
- Efficacité énergétique et longue durée de vie : jusqu'à 125 lm/W et 50 000 heures de durée de vie L80.
- Drivers disponibles : On/Off (PSU), gradation (Dali) et connectivité sans fil intégrée (Interact Ready).
- Type: RC125B (taille du module version de 600 mm)
- Type de plafond: Plafond modulaire à fers apparents
- Module de plafond: Dimensions du module dans le sens de la longueur : 600 mm
- Light source: Module LED non remplaçable
- Puissance (+/-10 %) : 41 W
- Angle d'ouverture: 110°
- Flux lumineux: 3400 lm
- Température de couleur corrélée: 3000 K
- Indice de rendu des couleurs: > 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 30 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 15 000 heures
- Taux de défaillance du ballast: 0,38 % pour 5 000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 °C
- Plage de températures de fonctionnement: +10 à +40 °C
- Ballast: Intégré sur le haut du caisson
- Tension secteur: 230 V / 50-60 Hz
- Matériaux: Corps : acier galvanisé
- Couleur: Blanc
- Connexion: Connecteur à poussoirs (PI)
- Maintenance: Module optique scellé à vie, ne nécessitant pas de nettoyage interne
- Installation: Individuelle, insertion dans les grilles des plafonds apparents
- Remarks: Filin de sécurité inclus




**Product**

RC133V G4 LED36S/840 PSD W6L62 OC




**Product**

RC132V G4 LED36S/840 W6L60 NOC IA1




**Product**

RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC ELB3




**Product**

RC132V G4 LED36\_43S/830840PSUW30L120OCW3




**Product**

RC132V G4 LED34S/830 W6L60 NOC IA1



**Product**

RC132V G4 LED36\_43S/830\_840PSUW60L60OCW3



**Product**

RC132V G4 LED36S/840 W30L120 NOC IA1

**Informations de commande**

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix Indicatif
96705500	RC132V G4 LED36S/840 W6L60 NOC IA1	1	142,00€
96706200	RC132V G4 LED34S/830 W6L60 NOC IA1	1	142,00€
96708600	RC132V G4 LED36S/840 W6L60 OC IA1	1	199,00€
96709300	RC132V G4 LED34S/830 W6L60 OC IA1	1	199,00€
96710900	RC132V G4 LED36S/840 PSD W6L60 OC ELB3	1	349,00€
96719200	RC132V G4 LED43S/840 PSD W6L60 OC ELB3	1	364,00€
96720800	RC132V G4 LED43S/840 W6L60 OC IA1	1	221,00€
36035500	RC132V G4 LED36S/840 PSU W6L60 NOC	1	99,00€
36036200	RC132V G4 LED34S/830 PSU W6L60 NOC	1	99,00€
36037900	RC132V G4 LED43S/840 PSU W6L60 NOC	1	114,00€
36045400	RC132V G4 LED36S/840 PSD W6L60 OC	1	169,00€
36046100	RC132V G4 LED34S/830 PSD W6L60 OC	1	169,00€
36047800	RC132V G4 LED43S/840 PSD W6L60 OC	1	184,00€
36054600	RC132V G4 LED34_43S/830_840 PSU W6L60 OC	1	139,00€
96712300	RC132V G4 LED36S/840 W30L120 NOC IA1	1	185,00€
96713000	RC132V G4 LED36S/840 W30L120 OC IA1	1	229,00€
96714700	RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	1	339,00€
96715400	RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	1	369,00€
36040900	RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 NOC	1	119,00€
36051500	RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC	1	189,00€
36052200	RC132V G4 LED34S/830 PSD W30L120 OC	1	189,00€
36056000	RC132V G4 LED34_43S/830_840 PSUW30L120 OC	1	159,00€



# CoreLine, encastré




- MultiLumen: le choix entre différents flux lumineux sur un seul et même luminaire (via commutateur à l'arrière du luminaire)
- Nouveau connecteur rapide clipsable : pour une installation plus simple et encore plus rapide, sans outils
- Economies d'énergie garanties et frais de maintenance réduits



Le luminaire CoreLine Encastré présente tous les bénéfices de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, performants, faciles à installer et à utiliser. CoreLine Encastré a été conçu pour remplacer les luminaires encastrés équipés de tubes fluorescents T8 ou T5. Grâce à la fonctionnalité "MultiLumen", il est possible de choisir entre différents flux lumineux sur un seul et même luminaire. Les économies d'énergie immédiates qu'il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une solution économique et écologique. Dotés d'un connecteur rapide, nos luminaires encastrés sont simples à installer. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.


- MultiLumen : différents flux lumineux allant de 2800 lumen à 4300 lumen dans un même luminaire
- Connecteur facile, sans outils, pour une installation encore plus rapide
- Excellente efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W
- Longue durée de vie : 50 000 heures L80
- Type: RC120B
- Type de plafond: Plafond modulaire à ossature apparente (fers en T)
- Module de plafond: Dimensions des modules
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Consommation: Version LED37S : 40.5 W
- Flux utile: Version LED37S : 3700 lm
- Température de couleur: 4000 K (3000 K sur demande)
- Indice de rendu des couleurs:  $\geq 80$
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 30 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 15 000 heures
- Taux de défaillance du driver: 1.0 % toutes les 5000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 °C
- Plage de températures de fonctionnement: +10 à +40 °C
- Ballast: Intégré
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Gradation sur demande (PSD)
- Matériaux: Caisson: acier
- Couleur: Blanc (proche RAL9016)
- Optique: Polycarbonate
- Connexion: Bornier à poussoirs
- Installation: Individuelle, insertion dans le modules du faux-plafond
- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.



**Product**  
RC132Z SMB W60L60



RC132Z SME-3 WH



**Product**  
RC136B 31S\_37S\_43S/840 PSU W60L60NOCELB3




**Product**  
RC134Z CFRM-PLC WH W60L60




**Product**  
RC136B 28S\_34S\_40S/830 PSD W30L120 OC



RC132Z SC



**Product**  
RC134Z CFRM-PLC WH W30L120



**Product**  
RC136B 31S\_37S\_43S/840 PSD W60L60 NOC



RC132Z SMB-PLC

## Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
97549400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3	1	300,00€
97564700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	1	355,00€
51216000	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	1	110,00€
51217700	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	1	110,00€
51218400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	1	150,00€
51219100	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	1	140,00€
51220700	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	1	180,00€
51221400	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	1	180,00€
51224500	RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	1	125,00€
51225200	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	1	125,00€
51226900	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	1	165,00€
51227600	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	1	155,00€
51228300	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	1	195,00€
51229000	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	1	195,00€
51222100	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	1	200,00€
51223800	RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	1	200,00€
36268799	RC132Z SC	1	5,00€
36269499	RC132Z SMB-PLC	1	3,50€
36270099	RC132Z SME-3 WH	1	46,00€
36271799	RC132Z SME-4 WH	1	48,00€
98722300	RC134Z CFRM-PLC WH W60L60	1	79,30€
98724700	RC134Z CFRM-PLC WH W30L120	1	97,80€
07330899	RC132Z SMB W60L60	1	25,70€

# Ledinaire Panel RC065B

---



La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponible en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

- Qualité et fiabilité Philips
- Économies d'énergie
- Lumière diffuse et agréable




650°C  
30s

IP 20

IK 02



- Accessoires pour montage sur plâtre, montage en surface et suspension disponible
- Design moderne et discret
- Type: RC065B
- Type de plafond: Plafond suspendu en T à armatures apparentes
- Dimensions du module: 600 x 600 mm
- Source lumineuse: Module LED non remplaçable
- Puissance système: 42W
- Angle du faisceau: 114°
- Flux système: 3200lm
- Température de couleur: 4000K (blanc neutre)
- Indice de rendu des couleurs: > 80
- Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne\* 50000h: L70
- Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne 50000h: 7.5%
- Performance Température AmbianteTq: +25°C
- Plages de température de fonctionnement: +10 à +40°C
- Driver: Séparé
- Tension d'alimentation: 220-240V/50-60Hz
- Gradation: Sans gradation
- Matériau: Acier peint
- Couleur: Blanc (RAL9016)
- Fermeture: Diffuseur en polystyrène
- Connexion: Connecteur à poussoir avec système anti-traction
- Maintenance: Pas de nettoyage interne
- Installation: Individuellement, insertion dans les grilles des plafonds apparents
- Accessoires: Accessoires pour montage en suspension, en surface et sur plafond en plâtre disponibles




**Product**

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC



RC065Z SME-3 WH



**Product**

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC



RC065Z SMB W60L60



RC065Z SC



RC007Z SMB-PLC

**Informations de commande**

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	1	87,00€
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	1	87,00€
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	1	63,50€
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	1	63,50€
36592399	RC065Z SME-3 WH	1	57,75€
34716599	RC007Z SMB-PLC	1	3,60€
36272499	RC065Z SMB W60L60	1	26,25€
36274899	RC065Z SC	1	5,25€



© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient des informations relatives à la gamme de produits Signify, qui peuvent faire l'objet de modifications. Ces informations ne sauraient donner lieu à l'exercice d'aucun droit, ni à aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations ; toute responsabilité en relation avec ces informations est expressément rejetée. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat. Les désignations Philips et le logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Signify Holding est propriétaire de toutes les autres marques utilisées sauf si celles-ci appartiennent à d'autres propriétaires

[www.lighting.philips.be](http://www.lighting.philips.be)