

PHILIPS

CoreLine



Innovant



Facile à installer



Qualité Haute qualité

SAVOIR
FAIRE
INNOVATION



Le nouveau CoreLine encastré / monté en surface

Trois flux lumineux pour un seul luminaire.

Les nouvelles solutions **CoreLine encastré** et **CoreLine monté en surface** sont livrées avec un nouveau connecteur qui assure une installation plus rapide. D'une simple pression sur l'interrupteur, la fonction innovante MultiLumen offre trois flux lumineux en un seul luminaire. Alternative robuste et flexible aux panneaux, les deux gammes offrent une grande diversité et différents designs tout en assurant la facilité d'installation pour toutes vos applications. Bénéficiez de plus d'efficacité, de qualité et de choix grâce à ces deux nouvelles options pour chaque projet où la lumière compte vraiment.

Vos avantages avec les deux luminaires :

- ✓ Facile à installer grâce au nouveau connecteur rapide : détachez, câblez et rebranchez au luminaire
- ✓ Fonction innovante MultiLumen : 3 différents flux lumineux dans un même luminaire
- ✓ Divers accessoires et boucle pour une installation flexible
- ✓ Éclairage confortable sans clignotement avec un éblouissement réduit
- ✓ Compartiment optique étanche aux poussières
- ✓ Économies d'énergie pouvant atteindre 45% par rapport aux luminaires fonctionnels TL-D
- ✓ Longue durée de vie de 50 000 heures (L80), efficacité jusqu'à 140 lm/W

Options :


- ✓ Versions conformes aux normes des bureaux disponibles
- ✓ Marche/arrêt (PSU) et gradation DALI (PSD)
- ✓ Éclairage de secours (EL) et connecteurs Wieland (W)

Applications :


- ✓ Espaces de bureau
- ✓ Espaces publics
- ✓ Commerces
- ✓ Soins de santé

Principaux points forts

Nouveau !



Nouveaux connecteurs pour une installation aisée



Pilote PSU MultiLumen



Vaste gamme d'accessoires

Installation et options de montage pour **CoreLine encastré**


Grâce à son nouveau connecteur, son boîtier et sa conception robuste sans arêtes tranchantes, la nouvelle gamme CoreLine encastré garantit une installation rapide, facile et flexible. Pour une plus grande facilité d'installation, il existe une version montée en surface qui peut également être suspendue.

Versions avec connecteur Wieland marche/arrêt W3 (PSU) et connecteur Wieland W5 Gradation DALI (PSD) disponible




Versions MultiLumen pour application flexible




Nouveau connecteur pour une installation plus rapide



Conception robuste



Dimensions




Installation et options de montage pour CoreLine monté en surface

L'installation de la gamme CoreLine monté en surface est facilitée par le nouveau connecteur et les accessoires pour la suspension et l'installation dans les faux plafonds. Le boîtier robuste et les différentes options rendent ces solutions adaptées pour une vaste gamme d'applications.

Conception monobloc robuste sans arêtes tranchantes

Nouveau connecteur pour une installation plus rapide



Nouveau connecteur – Intensité réglable DALI (PSD)



Crosses de montage







Clip de fixation



Nouvelle longueur : 150 cm

Dimensions



Informations de commande

Luminaire encastré CoreLine



Type de produit	LED	Flux lumineux	Efficacité	Temp. de couleur	Indice IP	Code européen EOC
	W	lm	lm/W	K		
Connecteur rapide et conforme aux normes de bureaux (UGR<19)						
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51218400
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51221400
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	22/26/31	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51222100
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51223800
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51220700
Connecteur rapide et conforme aux normes de bureaux (UGR<19) et éclairage de secours						
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3		3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97548700
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	25/29/34	3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97552400
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC EL		2800/3400/4000	118	3000	IP20/44	97551700
Connecteur rapide et non conforme aux normes de bureaux (UGR<25)						
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51217700
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	22/26/31	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51219100
RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51216000
Connecteur rapide et non conforme aux normes de bureaux (UGR<25) et éclairage de secours						
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	97549400
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	25/29/34	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	97550000
Connecteur Wieland et conforme aux normes de bureaux (UGR<19)						
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51226900
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	22/26/31	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51229000
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51228300
Connecteur Wieland et conforme aux normes de bureaux (UGR<19) et éclairage de secours						
RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5		3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97563000
RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	25/29/34	3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97564700
Connecteur Wieland et non conforme aux normes de bureaux (UGR<25)						
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51225200
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	22/26/31	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51227600
RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51224500

Luminaire encastré CoreLine – Accessoires



Type de produit		Code européen EOC
RC132Z SMB W60L60	Kit de montage pour W60L60 à utiliser en combinaison avec RC136B W60L60. (L 613 x l 613 x H 72,5mm)	07330899
RC132Z SME-3 WH	Kit de suspension pour pilote marche/arrêt (PSU). Longueur du câble 1 500 mm. À utiliser en combinaison avec RC136B W60L60 et RC136B W30L120	36270099
RC132Z SME-4 WH	Kit de suspension pour pilote DALI (PSD). Longueur du câble 1 500 mm. À utiliser en combinaison avec RC136B W60L60 et RC136B W30L120	07331599
RC132Z SMB-PLC	Clips pour installation sur plafond en plâtre à utiliser en combinaison avec RC136B W60L60 et RC136B W30L120	36269499

Informations de commande

Luminaire monté en surface CoreLine



L80 à
50 000 h



1 PACK

Type de produit	LED	Flux lumineux	Efficacité	Temp. de couleur	Indice IP	Code européen EOC
	W	lm	lm/W	K		
Connecteur rapide et conforme aux normes de bureaux (UGR<19)						
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	22/26/31	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51232000
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51235100
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51238200
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51240500
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51234400
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51239900
Connecteur rapide et conforme aux normes de bureaux (UGR<19) et éclairage de secours						
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	25/29/34	3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97554800
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3		3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97555500
Connecteur rapide et non conforme aux normes de bureaux (UGR<25)						
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	22/26/31	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51231300
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51237500
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51233700
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51230600
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51236800
Connecteur rapide et non conforme aux normes de bureaux (UGR<25) et éclairage de secours						
SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	25/29/34	3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97553100
SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3		3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97556200
Connecteur Wieland et conforme aux normes de bureaux (UGR<19)						
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	22/26/31	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	97557900
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	97561600
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	97560900
Connecteur Wieland et non conforme aux normes de bureaux (UGR<25)						
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	22/26/31	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	97558600
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	97562300
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	97559300
Connecteur Wieland et conforme aux normes de bureaux (UGR<19) et éclairage de secours						
SM136V 31S_37S_43S/840PSDW20L120OCELB3W5	25/29/34	3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97565400
SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3		3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97566100

