

PHILIPS

Products

Professionnel Lighting Catalogue

Découvrez notre large gamme de lampes et luminaires LED innovants et efficaces pour intérieur et extérieur

Luminaires intérieurs Réglettes et réflecteurs industriel

Avril 2022

Liste de prix bruts – BeLux

'22

CoreLine Réglette




La gamme CoreLine Réglette s'inscrit dans la continuité de l'offre CoreLine : des luminaires de haute qualité, innovants, simple et rapide à installer. L'architecture Produit de cette nouvelle génération de CoreLine Réglette permet la création, facile et sans outils, de lignes lumineuses allant jusqu'à 10 réglettes. CoreLine Réglette offre en outre un éclairage homogène et uniforme ainsi qu'un excellent confort lumineux. Disponible en version connectée Interact Pro ready, CoreLine Réglette peut, couplée à l'utilisation de la passerelle Interact pro, être facilement paramétrée et pilotée via une application Smartphone intuitive.

- Coûts d'exploitation réduits grâce à une faible consommation et une longue durée de vie
- Solution idéale au remplacement des réglettes conventionnelles : strict équivalent en terme de longueur et de flux
- Création aisée de lignes lumineuses continues et esthétiques



- Efficacité énergétique et longue durée de vie : jusqu'à 136 lm/W et une durée de vie de 50 000 heures L70
- Nombreuses options disponibles : 4 longueurs (L600 / 1200 / 1500 / 1800mm), flux jusqu'à 10 000 lm, 2 températures de couleurs disponibles (3000K - 4000K)
- Architecture Produit permettant une installation facile et sans outils
- Câblage traversant par défaut
- Type: BN120C (version avec connexion à poussoir interne)
- Light source: Philips Fortimo LED Line 1R
- Alimentation (+/- 10 %): 20 W (version 600 mm)
- Angle d'ouverture: 55 °
- Flux lumineux: 1900 lm (version 600 mm)
- Température de couleur corrélée: 3 000 ou 4 000 K
- Indice de rendu des couleurs: ≥ 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 50 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 30 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 15 000 heures
- Taux de défaillance du driver: 1 % toutes les 5000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 °C
- Plage de températures de fonctionnement: 0 à + 35 °C
- Ballast: Intégré, remplaçable
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Pas de gradation
- Matériaux: Boîtier : acier

- Couleur: Blanc
 - Vasque optique: Polycarbonate, dépoli
 - Connexion: Connecteur à poussoir avec soulagement de traction ou connecteur d'alimentation CEI externe
 - Maintenance: Pas de nettoyage interne
 - Installation: Fixation directe avec vis ou fixation avec crosse montée au plafond
 - Accessoires: Crosse montée au plafond, câble d'alimentation (BN120Z)
 - Remarks: En cas de connexion à poussoir, veiller à commander séparément la crosse de montage au plafond. En cas de connexion électrique externe, la crosse est inclue
 - Le produit est certifié IP20 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
 - Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.
-




Product

BN124C LED41S/840 IA1 TW1 L1200



Product

BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1800




Product

BN126Z REF A1 L1200



Product

BN126Z REF A2 L600



Product


BN126Z REF A2 L1500



BN124C LED60S/830 PSU
TW1 L1500

Product
BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600

BN126Z SC





Product

BN124C LED53S/840 IA1 TW1 L1500

Product

BN126C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200



Product

BN126Z REF A2 L1200



Product

BN126C LED52S/840 PSU ELB3 TW1 L1500

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
96818200	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	1	355,00€
36551099	BN126C LED41S/840 PSD TW1 L1200	1	169,00€
36346299	BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200	1	123,00€
36347999	BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200	1	123,00€
36348699	BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200	1	127,00€
36349399	BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	1	127,00€
36350999	BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200	1	129,00€
36351699	BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	1	129,00€
96820500	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	1	352,00€
36552799	BN126C LED52S/840 PSD TW1 L1500	1	164,00€
36352399	BN126C LED35S/840 PSU TW1 L1500	1	134,00€
36353099	BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	1	134,00€
36354799	BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500	1	134,00€
36355499	BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	1	134,00€
36356199	BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500	1	154,00€
36357899	BN126C LED74S/830 PSU TW1 L1500	1	134,00€
36344899	BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600	1	91,00€
36345599	BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	1	91,00€
36574999	BN126Z SC	1	15,00€
36576399	BN126Z REF A1 L1200	1	17,50€
36577099	BN126Z REF A1 L1500	1	22,00€
36579499	BN126Z REF A2 L600	1	11,00€
36580099	BN126Z REF A2 L1200	1	18,50€
36581799	BN126Z REF A2 L1500	1	24,00€

Ledinaire Batten





La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. La gamme comporte des versions avec module LED intégré (BN013C) et avec tubes LED (BN060C).

- Qualité et fiabilité Philips
- Economies d'énergie
- Design compact
- Maintenance réduite



- Disponible en version module LED intégré ou en version à un ou deux tubes LED (tubes LED inclus)
- Possibilité de réaliser très facilement des lignes lumineuses allant jusqu'à 10 réglettes
- Accessoires de montage inclus
- Type: LEDINAIRE BN060C
- Source lumineuse: Module LED remplaçable (LEDtube)
- système: 1 x TLED16 : 18 W
- Largeur de faisceau: 150 °
- Flux lumineux: 1 x TLED16 : 1600 lm
- Température de couleur corrélée: 4 000 K (blanc neutre)
- Indice de rendu des couleurs: 80
- Durée de vie utile moyenne L70B50: 30 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L80B50: 15 000 heures
- Durée de vie utile moyenne L90B50: 10 000 heures
- Température ambiante moyenne: +25 °C
- Plage de températures de fonctionnement: + 10 à + 40 °C
- Ballast: Intégré
- Tension secteur: 220-240 V / 50-60 Hz
- Gradation: Sans gradation
- Matériau: Boîtier : aluminium extrudé
- Commande: White
- Connexion: Connecteurs intégraux mâle/femelle
- Maintenance: Pas de nettoyage interne

- Installation: Individuellement ou en série ; encliquetage du luminaire dans des crosses de montage au plafond prévues
- Accessoires: Connecteur d'alimentation avec fils volants inclus



Product

BN021C LED5S/840 L300

Product

BN021C LED15S/840 L900





Product

BN021C LED10S/840 L600

Product

BN021C LED20S/840 L1200



Product

BN021Z C600

Product

BN060C 2xTLED16/840 L1200



Product

BN021C LED25S/840 L1500

Product

BN060C 1xTLED16/840 L1200



BN060Z C600 (10 PCS)

Informations de commande

Code EOC	Désignation	Quantité minimum	Prix indicatif
52784399	BN021C LED55/840 L300	1	12,00€
52785099	BN021C LED55/830 L300	1	12,00€
52786799	BN021C LED10S/840 L600	1	17,00€
52787499	BN021C LED10S/830 L600	1	17,00€
52788199	BN021C LED15S/840 L900	1	24,00€
52789899	BN021C LED14S/830 L900	1	24,00€
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	1	24,00€
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	1	24,00€
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	1	29,00€
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	1	29,00€



© 2022 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient des informations relatives à la gamme de produits Signify, qui peuvent faire l'objet de modifications. Ces informations ne sauraient donner lieu à l'exercice d'aucun droit, ni à aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations ; toute responsabilité en relation avec ces informations est expressément rejetée. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat. Les désignations Philips et le logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Signify Holding est propriétaire de toutes les autres marques utilisées sauf si celles-ci appartiennent à d'autres propriétaires

www.lighting.philips.be