

PHILIPS

LED-verlichting

**VAKMAN
SCHAP**
INNOVATIE

Philips Lighting
Catalogue app



Download nu
de app voor **alle**
verlichting

Productcatalogus

2022
januari

Kies de juiste armatuur

Kies uit **Goed**, **Beter** of **Best**



GOED

Ledinaire LED-armaturen. Eenvoud voor een scherpe prijs.

Maak eenvoudig de overstap naar LED-verlichting, zonder hoge kosten. Kies voor Ledinaire als je op zoek bent naar betaalbare, betrouwbare en direct beschikbare LED-armaturen.

BETER

CoreLine LED-armaturen. Voor elk project waar licht het verschil maakt.

Of je nu gaat renoveren of gaat bouwen, het CoreLine portfolio biedt voor elke ruimte een oplossing. Innovatief en eenvoudig te installeren. Sneller werken? Ontdek de vele online hulpmiddelen.

BETER

Philips Interact Ready verlichting. Slimme verlichting voor kmo's.

Werkt samen met Interact Pro. Installeer tot maximaal 10 gateways en 2000 lichtpunten. Koppel meerdere gateways tot één systeem.

BEST

Specificatie producten*

Telt alleen het beste product voor je volgende klus? Kies dan voor een hoog gespecificeerd armatuur op maat. Eindeloze mogelijkheden van configuraties, een verlengde garantie of servicelevel agreement? Alles is mogelijk. Neem contact met ons op via (+32) (0)2 525 75 75 of kijk op www.lighting.philips.be

* Productspecificaties staan (op Maxos fusion na) niet in deze brochure.

	GOED	BETER	BEST
	Ledinaire	CoreLine	CoreLine Interact Ready
Oplossing	Eenvoud voor een scherpe prijs	Voor elk project waar licht het verschil maakt	Slimme verlichting voor kmo's, werkt samen met Interact Pro
Lichtkwaliteit			
Prijs	€ € € € € €	€ € € € € €	€ € € € € €
Configuratie opties	Kleur	Kleur / Dimbaar / Nood	Kleur / Draadloos dimmen / Nood
Levensduur	35.000 - 50.000 uur	50.000 - 70.000 uur	50.000 - 70.000 uur
Garantie	3 jaar	5 jaar	5 jaar
Ondersteuning	Brochure	Brochure / Online tools	Training / Certificering / Brochure / Online tools
			Naadloze aansluiting op uw specificatie
			€ € € € € €
			Eindeloos / Op maat
			50.000 - 100.000 uur
			5 jaar of Service level agreement
			Persoonlijk

Productcatalogus – januari 2022

Deze catalogus bevat een selectie van LED-lampen en LED-armaturen. De vermelde brutoprijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2022. Ga voor het complete assortiment naar: philips.be/catalogue.

Met de optie 'Aan- of afmelden catalogus' kun je aangeven of je de geprinte catalogus wel (3x per jaar) of niet meer wenst te ontvangen.

Vind sneller jouw product

In de tabellen zijn voor jouw gemak de belangrijkste producten gemarkeerd met een gele kleur.

Inhoudsopgave

Maxos fusion		OccuSwitch	28
Maxos fusion – armatuur	6	OccuSwitch	28
Maxos fusion – trunk (bulkverpakking 20 stuks)	7		
Maxos fusion – trunk (stuksverpakking)	7	Ledinaire	29
Maxos fusion – montagebeugels	8	Ledinaire Paneel	29
Maxos fusion – koppelstukken	8	Ledinaire Wand	30
		Ledinaire Portiekarmatuur	30
Interact Ready		Ledinaire Downlight	30
Wandschakelaar	11	Ledinaire SlimDownlight	31
Aanwezigheids- en daglichtsensor	11	Ledinaire Waterdicht	31
Interact Ready RF DALI Connector Kit	11	Ledinaire Montagebalk	31
CoreLine Panel	11	Ledinaire Highbay	32
CoreLine Downlight	12	Ledinaire Spot - ClearAccent	32
CoreLine SlimDownlight	12	Ledinaire Schijnwerper	33
CoreLine Waterdicht	12		
CoreLine Wand	13	LED-lampen	
CoreLine Highbay	13	LEDspots & LEDcapsules	34
MasterConnect LEDtube EM/Mains T8	13	LEDbulb & LEDcandle & LEDlustre	40
MasterConnect LEDspot GU10	13	LEDtubes	47
		TrueForce LED (vervangt HID)	52
CoreLine		Goed om te weten	
CoreLine Panel	14	Lijst afkortingen	55
CoreLine Inbouw	15	Regelgeving Ecodesign en Energie-etikettering	56
CoreLine Opbouw	16	UV-C Desinfectie producten	57
CoreLine Downlight	17		
CoreLine SlimDownlight	18		
CoreLine Inbouwspot	18		
CoreLine Nood	19		
CoreLine Waterdicht	20		
CoreLine Highbay	21		
CoreLine Montagebalk	21		
CoreLine Tempo - small	22		
CoreLine Tempo - medium	22		
CoreLine Tempo - large	22		
CoreLine Tempo X-Large	23		
CoreLine Malaga	23		
CoreLine Wand	24		
CoreLine FWC LED	24		
CoreLine Lichtlijn	25		



In minder dan 2 minuten op de hoogte van de nieuwste producten



Maxos fusion

Klaar voor de toekomst

philips.be/
maxosfusion

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt in retail en industriële toepassingen. Voor toepassing in winkels kan een combinatie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat het winkelassortiment optimaal gepresenteerd wordt. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen waar dat het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren.

Snelkeuzelijst

Middels onderstaande snelkeuzelijst kun je aan de hand van de lichtlijnlengthe vaststellen hoeveel draagprofielen, LED-modules en accessoires er nodig zijn bij 1/2 bezetting. Zoek de beoogde draagprofielen, LED-modules of accessoires in de rijen van de tabel en raadpleeg vervolgens het aantal hiervan in de juiste kolom, corresponderend met de lichtlijnlengthe. Voor de aantallen bij 1/3 bezetting, zie tabel op de volgende pagina.

Snelkeuzelijst Maxos fusion 1/2 bezet		Lengte (m)																																			
		4,55	6,83	9,10	11,38	13,66	15,93	18,21	20,48	22,76	25,04	27,31	29,59	31,86	34,14	36,42	38,69	40,97	43,24	45,52	47,80	50,07	52,35	54,62	56,90	59,18	61,45	63,73	66,00	68,28	70,56	72,83	75,11	77,38	79,66		
	Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 2,28m) LL523T 9 WH EOC: 43448999 <i>ook verkrijgbaar in zwart & zilver</i>		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
	Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 4,55m) LL546T 9 WH EOC: 43449699 <i>ook verkrijgbaar in zwart & zilver</i>	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17		
	LED-module 12300 lumen, 840, dali (vervangt 2x 80W) LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH * EOC: 38425100	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18		
	LED-module 16000 lumen, 840, dali LL523X LED160S/840 PSD WB WH * EOC: 06533800																																				
	Blindafdekking LL500Z BC L2300 WH EOC: 38354400	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17		
	Electrische aansluitingskit LL500Z 2xEP CU WH EOC: 37444399	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Extern koppelstuk voor versteviging lichtlijn LL500Z CPE WH EOC: 38329200		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17		
	Bevestigingsklem voor ketting-montage LL500Z CB-CH WH EOC: 37460399																																				
	Bevestigingsklem voor pendel- montage (incl 5000mm kabel) LL500Z MB-SW2 L5000 WH EOC: 37457399	2	3	3	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	20	20	21	21	22		
	Bevestigingsklem voor directe plafondmontage LL500Z SMB WH EOC: 37448199																																				

*verkrijgbaar in optieken: WB (brede bundel) | MB (gemiddelde bundel) | NB (smalle bundel) | DA25N (DubbelAssymetrisch 25° smalle bundel) (enkel LL523) | DA25W (DubbelAssymetrisch 25° brede bundel) | DA35W (DubbelAssymetrisch 35° brede bundel) | DA45 (DubbelAssymetrisch 45°) | A20 (Assymetrisch 20°) | XNB (extra smalle bundel) | PCO (Polycarbonaat optiek)

1/2 bezet


LL546T (lichtlijn)		LL546T (lichtlijn)		LL546T (lichtlijn)	
LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)

Snelkeuzelijst Maxos fusion 1/3 bezet			Lengte (m)																																		
			6,83	9,10	11,38	13,66	15,93	18,21	20,48	22,76	25,04	27,31	29,59	31,86	34,14	36,42	38,69	40,97	43,24	45,52	47,80	50,07	52,35	54,62	56,90	59,18	61,45	63,73	66,00	68,28	70,56	72,83	75,11	77,38	79,66		
	Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 2,28m) LL523T 9 WH EOC: 43448999 <i>ook verkrijgbaar in zwart & zilver</i>	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
	Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 4,55m) LL546T 9 WH EOC: 43449699 <i>ook verkrijgbaar in zwart & zilver</i>	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17			
	LED-module 12300 lumen, 840, dali (vervangt 2x 80W) LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH * EOC: 38425100	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12			
	LED-module 16000 lumen, 840, dali LL523X LED160S/840 PSD WB WH * EOC: 06533800																																				
	Blindafdekking LL500Z BC L2300 WH EOC: 38354400	2	2	3	4	4	5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	14	15	16	16	17	18	18	19	20	20	21	22	22	23			
	Electrische aansluitingskit LL500Z 2xEP CU WH EOC: 37444399	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Extern koppelstuk voor versteviging lichtlijn LL500Z CPE WH EOC: 38329200	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17			
	Bevestigingsklem voor ketting-montage LL500Z CB-CH WH EOC: 37460399																																				
	Bevestigingsklem voor pendel-montage (incl 5000mm kabel) LL500Z MB-SW2 L5000 WH EOC: 37457399	3	3	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	20	20	21	21	22			
	Bevestigingsklem voor directe plafondmontage LL500Z SMB WH EOC: 37448199																																				

*verkrijgbaar in optieken: WB (brede bundel) | MB (gemiddelde bundel) | NB (smalle bundel) | DA25N (DubbelAssymetrisch 25° smalle bundel) (enkel LL523) | DA25W (DubbelAssymetrisch 25° brede bundel) | DA35W (DubbelAssymetrisch 35° brede bundel) | DA45 (DubbelAssymetrisch 45°) | A20 (Assymetrisch 20°) | XNB (extra smalle bundel) | PCO (Polycarbonaat optiek)

1/3 bezet

LL546T (lichtlijn)		LL546T (lichtlijn)		LL546T (lichtlijn)	
LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)



Maxos fusion - armatuur



Ook beschikbaar in zilver en zwart

Maxos fusion LL512X (1,15 m)

Maxos fusion LL523X (2,30 m)

Tot L90 50.000 uur (standaard)
L70 100.000 uur (XT versie)
L80 100.000 uur (XA versie)

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
1 LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	21	3100	147	●	4000	IP20	24	38453400	160,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH		3100	147	●	4000	IP20	24	38447300	160,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH		3100	147	●	4000	IP20	24	38441100	160,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH		3100	147	●	4000	IP20	24	38429900	160,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH		2700	128	●	4000	IP20	24	38411400	170,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH		3100	147	●	4000	IP20	24	38420600	160,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSED PCO 7 WH		2700	128	●	4000	IP20	24	38417600	170,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH		3100	147	●	4000	IP20	24	38426800	160,00	Link
1 LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	36	5000	139	●	3500	IP20	24	98725400	160,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH		5000	138	●	4000	IP20	24	38454100	160,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH		5000	138	●	4000	IP20	24	38448000	160,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH		5000	138	●	4000	IP20	24	38442800	160,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH		5000	138	●	4000	IP20	24	38430500	160,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH		4300	119	●	4000	IP20	24	38412100	170,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH		5000	138	●	4000	IP20	24	38421300	160,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSED PCO 7 WH		4300	119	●	4000	IP20	24	38418300	170,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	41	5000	138	●	4000	IP20	24	38427500	160,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSED PCO 7 WH		5300	117	●	4000	IP20	24	38419000	170,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH		6200	151	●	4000	IP20	24	38456500	305,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH		6200	151	●	4000	IP20	24	38450300	305,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH		6200	151	●	4000	IP20	24	38444200	305,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH		6200	151	●	4000	IP20	24	38432900	305,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH		6200	151	●	4000	IP20	24	38438100	305,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH		5300	129	●	4000	IP20	24	38414500	315,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	45	6200	151	●	4000	IP20	24	38423700	305,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH		6100	135	●	4000	IP20	24	38461900	160,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH		6100	135	●	4000	IP20	24	38455800	160,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH		6100	135	●	4000	IP20	24	38449700	160,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH		6100	135	●	4000	IP20	24	38443500	160,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH		6100	135	●	4000	IP20	24	38431200	160,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH		6100	135	●	4000	IP20	24	38437400	160,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH		5300	117	●	4000	IP20	24	38413800	170,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	55	6100	135	●	4000	IP20	24	38422000	160,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD XNB 7 WH XT		6100	137	●	4000	IP20	18	98727800	175,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH		6100	135	●	4000	IP20	24	38428200	160,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA		10000	183	●	4000	IP20	18	14506100	365,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA		10000	183	●	4000	IP20	18	15036200	365,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA		10000	183	●	4000	IP20	18	14512200	375,00	Link
2 LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	68	12300	172	●	3000	IP20	18	14501600	365,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA		12300	180	●	4000	IP20	18	14502300	365,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA		12300	180	●	4000	IP20	18	14507800	365,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA		12300	180	●	4000	IP20	18	15037900	365,00	Link
2 LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH		10000	141	●	3500	IP20	18	98726100	305,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	71	10100	140	●	4000	IP20	18	38463300	305,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH		10100	140	●	4000	IP20	18	38457200	305,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH		10100	140	●	4000	IP20	18	38451000	305,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH		10100	140	●	4000	IP20	18	38445900	305,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH		10100	140	●	4000	IP20	18	38433600	305,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH		10100	140	●	4000	IP20	18	38439800	305,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH		8600	121	●	4000	IP20	18	38415200	315,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH		10100	140	●	4000	IP20	18	38424400	305,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD XNB 7 WH XT		10000	141	●	4000	IP20	18	98728500	320,00	Link

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
2 LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	89	12300	138	●	4000	IP20	18	38464000	305,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH		12300	138	●	4000	IP20	18	38458900	305,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH		12300	138	●	4000	IP20	18	38452700	305,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH		12300	138	●	4000	IP20	18	38446600	305,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH		12300	138	●	4000	IP20	18	38434300	305,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH		12300	138	●	4000	IP20	18	38440400	305,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH		10600	119	●	4000	IP20	18	38416900	315,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH		12300	138	●	4000	IP20	18	38425100	305,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD XNB 7 WH XT		12300	138	●	4000	IP20	18	98729200	320,00	Link
2 LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	91	16000	175	●	4000	IP20	12	15038600	365,00	Link
2 LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	125	16000	128	●	3000	IP20	12	44807300	305,00	Link
2 LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH		16000	128	●	3000	IP20	12	44808000	305,00	Link
2 LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH		16000	128	●	3000	IP20	12	44809700	305,00	Link
2 LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	127	16000	128	●	4000	IP20	12	44804200	305,00	Link
2 LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH		16000	128	●	4000	IP20	12	44805900	305,00	Link
2 LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH		16000	128	●	4000	IP20	12	44806600	305,00	Link

Maxos fusion – trunk (bulkverpakking 20 stuks)



Maxos fusion – trunk

Ook beschikbaar in zilver en zwart

LL512T = 1,15 m
LL523T = 2,30 m
LL546T = 4,60 m

Productomschrijving	Vochtbe stendig heid	EOC	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
LL512T 13 WH	IP20	39737499	87,00	Link
LL512T 9 WH	IP20	43447299	68,00	Link
LL523T 13 WH	IP20	39739899	124,00	Link
LL523T 9 WH	IP20	43448999	105,00	Link
LL546T 13 WH	IP54	39741199	173,00	Link
LL546T 9 WH	IP20	43449699	145,00	Link

Maxos fusion – trunk (stuksverpakking)



Maxos fusion – trunk

LL512T = 1,15 m
LL523T = 2,30 m
LL546T = 4,60 m

Productomschrijving	Vochtbe stendig heid	EOC	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
LL523T 13 BK 1PCS	IP20	62509900	124,00	
LL523T 13 WH 1PCS	IP20	62505100	124,00	
LL523T 9 BK 1PCS	IP20	62508200	105,00	
LL523T 9 WH 1PCS	IP20	62504400	105,00	
LL546T 13 BK 1PCS	IP54	62511200	173,00	
LL546T 13 WH 1PCS	IP54	62507500	173,00	
LL546T 9 BK 1PCS	IP20	62510500	145,00	
LL546T 9 WH 1PCS	IP20	62506800	145,00	

Maxos fusion – basis accessoires



Ook beschikbaar in zilver en zwart

Maxos fusion -
blindafdekking

Maxos fusion - electrisch
aansluitblok

Maxos fusion -
middenvoeding

Productomschrijving*	EOC	Bruto €	ECAT
1 LL500Z BC L285 WH	98957999	11,00	Link
1 LL500Z BC L570 WH	98954899	11,00	Link
1 LL500Z BC L1150 WH	98951799	15,00	Link
1 LL500Z BC L2300 WH	38354400	10,30	Link
2 LL500Z 2xEP CU WH	37444399	22,70	Link
3 LL500Z CM L400 WH	38319300	41,20	Link
3 LL500Z CM L595 WH	38326100	46,30	Link

* LL500Z: IP20

Maxos fusion – montagebeugels



Ook beschikbaar in zilver en zwart

Productomschrijving	EOC	Bruto €	ECAT
1 LL500Z CB-CH WH	37460399	12,50	Link
2 LL500Z CDS WH	37473399	22,00	Link
3 LL500Z MB-SW WH	37451199	12,40	Link
4 LL500Z MB-SW2 L5000 WH	37457399	22,70	Link
5 LL500Z PB WH	37454299	12,40	Link
6 LL500Z SMB WH	37448199	8,20	Link
7 LL500Z SPA-CD	37463499	10,30	Link

Maxos fusion – koppelstukken



Ook beschikbaar in zilver en zwart

Maxos fusion - trunk
koppelstuk

Maxos fusion - trunk
koppelstuk (hoek)

Maxos fusion - trunk
koppelstuk (T-splitsing)

Maxos fusion - trunk
koppelstuk (kruising)

Productomschrijving	EOC	Bruto €	ECAT
1 LL500Z CPE WH	38329200	15,00	Link
2 LL500Z CPL WH	98758200	129,00	
3 LL500Z CPT WH	98761200	125,00	
4 LL500Z CPX WH	98755100	190,00	

Maxos fusion – overige accessoires



Ook beschikbaar in zilver en zwart


LL512Z = 1,15 m
LL523Z = 2,30 m
LL546Z = 4,60 m

Maxos fusion – staaldraad

Maxos fusion – kabelgoot

Productomschrijving	EOC	Bruto €	ECAT
1 LL500Z SW2 L1250	37476499	10,30	Link
1 LL500Z SW2 L3000	37477199	10,30	Link
1 LL500Z SW2 L5000	37478899	12,40	Link
2 LL512Z CD WH	37464199	32,50	Link
2 LL523Z CD WH	37467299	40,00	Link
2 LL546Z CD WH	37470299	55,00	Link

Maxos fusion – elektrische accessoires



Ook beschikbaar in zilver en zwart

Maxos fusion – 3C track
insert

Maxos fusion – basisplaat

Maxos fusion – stopcontact

Productomschrijving*	Vochtbe- stendig- heid	EOC	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
1 LL500Z 3C WH	IP20	99830400	148,00	Link
2 LL500Z BA WH	IP20	99833500	32,50	Link
3 LL500Z MOD-FR WH	IP20	99838000	65,00	Link

* MOD-DE: geaard stopcontact
MOD-FR WH: stopcontact met aardpin

Interact Pro

Slimme verlichting voor het midden- en kleinbedrijf.

Het Interact Pro systeem brengt alle voordelen van een lichtmanagementsysteem voor kmo's, zonder complexe bekabeling en configuraties. Het werkt samen met Philips "Interact Ready" verlichting.

Het systeem bestaat uit drie levels:

1. **Foundation**: koppel slimme verlichting middels een app (zonder gateway)
2. **Advanced**: start of breid het systeem uit met een gateway voor o.a. aansturing op afstand en energierapportages,
3. **Enterprise**: integreer het systeem in een gebouw (vereist een gecertificeerde SI partner).

Belangrijkste eigenschappen:

- Installeer tot 200 lichtpunten per gateway
- Met maximaal 10 gateways dus in totaliteit 2000 lichtpunten in jouw project
- Snelle installatie, geen extra bekabeling nodig voor sturing
- Eenvoudig in te stellen met de intuïtieve app

Interact Pro is geschikt voor verschillende toepassingen zoals kantoren, parkeergarages, logistiek en industrie.

www.interact-lighting.com/pro

Van slimme verlichting naar slim gebouw



Level 1

Begin eenvoudig en leg de fundamenten met alleen lichtpunten en een app!



Level 2

Upgrade met een gateway en profiteer van de voordelen en functionaliteiten van de cloud.



Level 3


Waardevolle data helpt om optimaal gebruik te maken van de kracht van IoT. (training en certificering benodigd)

interact


Interact Pro systeem



Interact Pro gateway



Interact Pro app



Interact Pro dashboard

De Interact Pro draadloze gateway (DG) is de basis van het verlichtingssysteem en verbindt het systeem met de cloud via het internet. Dit zorgt voor extra functies.

Interact Pro - Gateway



Producttype	EOC	Bruto	Ecat
LCN1840/05 Wireless Gateway EU	77579000	906,00	Link

Wandschakelaar



Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	27380100	139,00	Link

Aanwezigheids- en daglichtsensor



Productomschrijving	Vochtbestendigheid	EOC	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
1 LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH	IP65	74542400	134,00	Link
2 LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH (incl. daglichtregeling)	IP65	74545500	180,00	Link
3 OCC SENSOR IA CM IP42 WH	IP42	77752700	113,30	Link
4 OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH (incl. daglichtregeling)	IP42	77754100	159,60	Link

Interact Ready RF DALI Connector Kit



Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
Interact Ready RF DALI Connector	26616200	252,00	Link

CoreLine Panel - Office compliant (OC)



	Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
			W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW	1 RC132V G4 LED34S/830 WIA W60L60 OC W3	4 x 18/14 W	29	3400	117	●	3000	IP20/44	24	L80	97602600	180,00	Link
NIEUW	2 RC132V G4 LED36S/840 WIA W30L120 OC W3	1 x 28/36/54 W		3600	123	●	4000	IP20/44	24	L80	97604000	210,00	Link
NIEUW	1 RC132V G4 LED36S/840 WIA W60L60 OC W3	4 x 18/14 W		3600	123	●	4000	IP20/44	24	L80	97601900	180,00	Link
NIEUW	1 RC132V G4 LED43S/840 WIA W60L60 OC W3		34.5	4300	125	●	4000	IP20/44	24	L80	97598200	205,00	Link

* IP20 aan de bovenzijde, IP44 aan de onderzijde

CoreLine Downlight



	Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
			W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW	1 DN140B LED20S/830 WIA-E C	2 x 26 W	20.5	2200	107	●	3000	IP20	24	L70	97624800	119,00	Link
NIEUW	2 DN140B LED20S/830 WIA-E WR			2200	107	●	3000	IP20	24	L70	97625500	129,00	Link
NIEUW	1 DN140B LED20S/840 WIA-E C			2200	107	●	4000	IP20	24	L70	97626200	119,00	Link
NIEUW	2 DN140B LED20S/840 WIA-E WR			2200	107	●	4000	IP20	24	L70	97627900	129,00	Link
NIEUW	1 DN140B LED20S/830 WIA-E C ELB3		23.5	2200	94	●	3000	IP20	24	L70	97623100	299,00	Link
NIEUW	2 DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3			2200	94	●	3000	IP20	24	L70	97622400	309,00	Link
NIEUW	1 DN140B LED20S/840 WIA-E C ELB3			2200	94	●	4000	IP20	24	L70	97621700	299,00	Link
NIEUW	2 DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3			2200	94	●	4000	IP20	24	L70	97620000	309,00	Link

CoreLine SlimDownlight



	Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
			W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	2 x 18 W	13	1100	93	●	3000	IP20/44	24	L70	97638599	94,00	Link
NIEUW	DN145B LED10S/840 WIA-E WH			1100	93	●	4000	IP20/44	24	L70	97640899	94,00	Link
NIEUW	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	2 x 26 W	22.5	2100	93	●	3000	IP20/44	24	L70	97642299	104,00	Link
NIEUW	DN145B LED20S/840 WIA-E WH			2100	93	●	4000	IP20/44	24	L70	97644699	104,00	Link

CoreLine Waterdicht



	Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
			W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	2 x 36 W / 1x 58 W	26	4000	154	●	4000	IP65	22	L80	97576000	135,00	Link
NIEUW	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200			4000	154	●	4000	IP65	22	L80	97580700	150,00	Link
NIEUW	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200		29	4000	138	●	4000	IP65	22	L80	97577700	315,00	Link
NIEUW	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	2 x 58/49 W	45.5	6500	143	●	4000	IP65	22	L80	97578400	145,00	Link
NIEUW	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500			6500	143	●	4000	IP65	22	L80	97581400	160,00	Link
NIEUW	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500		48.5	6500	134	●	4000	IP65	22	L80	97579100	325,00	Link

CoreLine Wand



	Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
			W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW	WL140V LED20S/830 WIA WH	2 x 26 W	22	2100	95	●	3000	IP65	24	80	97860000	150,00	Link
NIEUW	WL140V LED20S/840 WIA WH			2200	100	●	4000	IP65	24	80	97861700	150,00	Link
NIEUW	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH		25	2100	84	●	3000	IP65	24	80	97876100	330,00	
NIEUW	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH			2200	88	●	4000	IP65	24	80	97877800	330,00	
NIEUW	WL140V LED34S/830 WIA WH	2 x 36 W	35.5	3350	94	●	3000	IP65	24	80	97862400	170,00	Link
NIEUW	WL140V LED34S/840 WIA WH			3400	95	●	4000	IP65	24	80	97863100	170,00	Link
NIEUW	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH		38.5	3350	87	●	3000	IP65	24	80	97878500	350,00	
NIEUW	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH			3400	88	●	4000	IP65	24	80	97879200	350,00	

CoreLine Highbay



	Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
			W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW	BY120P G4 LED100S/840 SRD NB H4	250 W HPL	73	10500	144	●	4000	IP65	12	L80	52704100	485,00	Link
NIEUW	BY120P G4 LED100S/840 SRD WB H4			10500	144	●	4000	IP65	12	L80	52706500	485,00	Link
NIEUW	BY121P G4 LED200S/840 SRD NB H4	400 W HPL / 250 W HPI	145	20500	140	●	4000	IP65	12	L80	52705800	555,00	Link
NIEUW	BY121P G4 LED200S/840 SRD WB H4			20500	140	●	4000	IP65	12	L80	52707200	555,00	Link
NIEUW	BY122P G4 LED250S/840 SRD NB H4	400 W HPI / 250 W SON	183	25500	139	●	4000	IP65	8	L80	52703400	715,00	Link
NIEUW	BY122P G4 LED250S/840 SRD WB H4			25500	139	●	4000	IP65	8	L80	52708900	715,00	Link

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8



G13

	Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	EOC	Bruto	ECAT
			W	lm	lm/W		K		€	
NIEUW	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	18	7	1050	150	●	4000	71748300	45,00	Link
NIEUW	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8			1050	150	●	6500	71750600	45,00	Link
NIEUW	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	36	16	2500	156	●	4000	66970600	50,00	Link
NIEUW	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8			2500	156	●	6500	66972000	50,00	Link
NIEUW	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	58	25	3700	148	●	4000	66976800	60,00	Link
NIEUW	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8			3700	148	●	6500	66978200	60,00	Link

Deze buis werkt ALLEEN in armaturen met EM/MAINS ballast

MasterConnect LEDspot GU10



GU10

	Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	EOC	Bruto	ECAT
			W	lm	lm/W		K		€	
NIEUW	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	50	4.7	400	73	●	2700	69392300	30,00	Link
NIEUW	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D			400	73	●	3000	69394700	30,00	Link
NIEUW	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D			400	73	●	4000	69396100	30,00	Link

CoreLine Panel - Office compliant (OC)



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod / MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC132V G4 LED34S/830 PSD W30L120 OC	1 x 28/36/54 W	29	3400	117	☉	3000	IP20/44	30	L80	36052200	195,00	Link
RC132V G4 LED34S/830 PSD W60L60 OC	4 x 18/14 W		3400	117	☉	3000	IP20/44	30	L80	36046100	165,00	Link
RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC	1 x 28/36/54 W		3600	123	☉	4000	IP20/44	30	L80	36051500	195,00	Link
RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC	4 x 18/14 W		3600	123	☉	4000	IP20/44	30	L80	36045400	165,00	Link
RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W60L60 OC	1 x 28/36/54 W	30	4300	125	☒	3000-4000	IP20/44	18	L80	36054600	145,00	Link
RC132V G4LED34_43S/830_840 PSUW30L120 OC		35	4300	125	☒	3000-4000	IP20/44	18	L80	36056000	175,00	Link
RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC ELB3	1 x 28/36/54 W	33	3600	123	☉	4000	IP20/44	24	L80	96715400	387,45	Link
RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	4 x 18/14 W		3600	123	☉	4000	IP20/44	24	L80	96710900	366,45	Link
RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	1 x 28/36/54 W		3600	123	☒	4000	IP20/44	65	L80	96714700	355,95	Link
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	4 x 18/14 W		3600	123	☒	4000	IP20/44	65	L80	96711600	319,00	Link
RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC		34.5	4300	125	☉	4000	IP20/44	30	L80	36047800	190,00	Link
RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC ELB3		37	4300	125	☉	4000	IP20/44	24	L80	96719200	382,20	Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)


CoreLine Panel - Non-Office compliant (NOC)



Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 NOC	4 x 18/14 W	29	3400	117	✗	3000	IP20/44	40	L80	36036200	105,00	Link
RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 NOC	1 x 28/36/54 W		3600	123	✗	4000	IP20/44	40	L80	36040900	135,00	Link
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC	4 x 18/14 W		3600	123	✗	4000	IP20/44	40	L80	36035500	105,00	Link
RC132V G4 LED43S/840 PSU W60L60 NOC		34.5	4300	125	✗	4000	IP20/44	40	L80	36037900	130,00	Link


* IP20 aan de bovenzijde, IP44 aan de onderzijde
NOC = UGR<22 (Non office compliant)

CoreLine Inbouw / Opbouw / Panel accessoires




Opbouwrand

Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 RC132Z SC	36268799	5,00	Link
2 RC132Z SMB W30L120	07332299	25,70	Link
3 RC132Z SMB-PLC	36269499	4,00	Link
4 RC132Z SME-3 WH	36270099	48,00	Link



Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
1 RC132Z SMB W60L60	07330899	25,70	Link
2 RC132Z SME-4 WH	36271799	50,00	Link

CoreLine Inbouw - Office compliant (OC)



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	1 x 28/36/54 W	22 26 31	2800-3400-4000	130	●	3000	IP20/44	30	L80	51222100	205,00	Link
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	4 x 18/14 W		2800-3400-4000	130	●	3000	IP20/44	30	L80	51220700	175,00	Link
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	1 x 28/36/54 W		2800-3400-4000	130	●	3000	IP20/44	30	L80	51228300	190,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	4 x 18/14 W		3100-3700-4300	140	●	4000	IP20/44	30	L80	51223800	205,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	1 x 28/36/54 W		3100-3700-4300	140	●	4000	IP20/44	30	L80	51221400	175,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	4 x 18/14 W		3100-3700-4300	140	●	4000	IP20/44	30	L80	51229000	190,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	1 x 28/36/54 W	25 29 34	3100-3700-4300	140	✗	4000	IP20/44	35	L80	51218400	145,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	4 x 18/14 W		3100-3700-4300	140	✗	4000	IP20/44	35	L80	51226900	160,00	Link
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120OCELB3	1 x 28/36/54 W		2800-3400-4000	118	●	3000	IP20/44	30	L80	97551700	385,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	4 x 18/14 W		3100-3700-4300	126	●	4000	IP20/44	30	L80	97552400	385,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3	1 x 28/36/54 W		3100-3700-4300	126	●	4000	IP20/44	30	L80	97548700	355,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5	4 x 18/14 W		3100-3700-4300	126	●	4000	IP20/44	30	L80	97563000	370,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC ELB3W3			3100-3700-4300	126	✗	4000	IP20/44	35	L80	97564700	340,00	Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Inbouw - Non-Office compliant (NOC)



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	4 x 18/14 W	22 26 31	2800-3400-4000	130	✗	3000	IP20/44	35	L80	51216000	115,00	Link
RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3			2800-3400-4000	130	✗	3000	IP20/44	35	L80	51224500	130,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC			3100-3700-4300	140	●	4000	IP20/44	30	L80	51219100	145,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5			3100-3700-4300	140	●	4000	IP20/44	30	L80	51227600	160,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC			3100-3700-4300	140	✗	4000	IP20/44	35	L80	51217700	115,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3			3100-3700-4300	140	✗	4000	IP20/44	35	L80	51225200	130,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	4 x 18/14 W	25 29 34	3100-3700-4300	126	●	4000	IP20/44	30	L80	97550000	325,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC ELB3			3100-3700-4300	126	✗	4000	IP20/44	35	L80	97549400	295,00	Link

NOC = UGR<22 (Non office compliant)

CoreLine Opbouw - Office compliant (OC)



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	1 x 28/36/54 W	22 26 31	2800-3400-4000	130	●	3000	IP20/44	30	L80	51234400	235,00	Link
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5			2800-3400-4000	130	●	3000	IP20/44	30	L80	97560900	250,00	Link
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC			2800-3400-4000	130	●	3000	IP20/44	30	L80	51239900	235,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC			3100-3700-4300	140	●	4000	IP20/44	30	L80	51235100	235,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5			3100-3700-4300	140	●	4000	IP20/44	30	L80	97557900	250,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC			3100-3700-4300	140	●	4000	IP20/44	30	L80	51240500	235,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC			3100-3700-4300	140	✕	4000	IP20/44	35	L80	51232000	205,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3			3100-3700-4300	140	✕	4000	IP20/44	35	L80	97561600	220,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC			3100-3700-4300	140	✕	4000	IP20/44	35	L80	51238200	205,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3		25 29 34	3100-3700-4300	126	●	4000	IP20/44	30	L80	97554800	415,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3			3100-3700-4300	126	●	4000	IP20/44	30	L80	97555500	415,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840PSDW20L120OCELB3W5			3100-3700-4300	126	●	4000	IP20/44	30	L80	97565400	430,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3			3100-3700-4300	126	✕	4000	IP20/44	35	L80	97566100	400,00	Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) en beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Opbouw - Non-Office compliant (NOC)



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	1 x 28/36/54 W	22 26 31	2800-3400-4000	130	✕	3000	IP20/44	35	L80	51230600	175,00	Link
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3			2800-3400-4000	130	✕	3000	IP20/44	35	L80	97559300	190,00	Link
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC			2800-3400-4000	130	✕	3000	IP20/44	35	L80	51236800	175,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC			3100-3700-4300	140	●	4000	IP20/44	30	L80	51233700	205,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5			3100-3700-4300	140	●	4000	IP20/44	30	L80	97562300	220,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC			3100-3700-4300	140	✕	4000	IP20/44	35	L80	51231300	175,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3			3100-3700-4300	140	✕	4000	IP20/44	35	L80	97558600	190,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC			3100-3700-4300	140	✕	4000	IP20/44	35	L80	51237500	175,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3		25 29 34	3100-3700-4300	126	✕	4000	IP20/44	35	L80	97553100	355,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3			3100-3700-4300	126	✕	4000	IP20/44	35	L80	97556200	355,00	Link

NOC = UGR<22 (Non office compliant)



1



2

Hoogglanzende spiegel


Witte reflector

Op zoek naar een specifieke gatmaat? Bestel dan de perfecte pasvorm met de PerfectFit configurator: jij bepaalt de specificatie en wij printen hem op maat. Dus geen zoekwerk en gedoe met pasingen meer. Ga naar philips.be/perfectfit

Gatmaat DN140
10S = 150 mm
20S = 200 mm

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	2 x 18 W	9.5	1100	116	✗	3000	IP20/54	48	L70	32604700	92,00	Link
1 DN140B LED10S/830 PSU C PI6			1100	116	✗	3000	IP20	48	L70	32588000	72,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6			1100	116	✗	3000	IP20/54	48	L70	32596500	102,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSU WR PI6			1100	116	✗	3000	IP20	48	L70	32580400	82,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6			1100	116	✗	4000	IP20/54	48	L70	32605400	92,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSU C PI6			1100	116	✗	4000	IP20	48	L70	32589700	72,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6			1100	116	✗	4000	IP20/54	48	L70	32597200	102,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSU WR PI6			1100	116	✗	4000	IP20	48	L70	32581100	82,00	Link
1 DN140B LED10S/830 PSD-E C		11.5	1100	96	●	3000	IP20	24	L70	32590300	102,00	Link
1 DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54			1100	96	●	3000	IP20/54	24	L70	32606100	122,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54			1100	96	●	3000	IP20/54	24	L70	32598900	132,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSD-E WR			1100	96	●	3000	IP20	24	L70	32582800	112,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSD-E C			1100	96	●	4000	IP20	24	L70	32591000	102,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSD-E C IP54			1100	96	●	4000	IP20/54	24	L70	32607800	122,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSD-E WR IP54			1100	96	●	4000	IP20/54	24	L70	32599600	132,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSD-E WR			1100	96	●	4000	IP20	24	L70	32583500	112,00	Link
1 DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3		14.5	1100	76	●	3000	IP20	24	L70	32835500	282,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3			1100	76	●	3000	IP20	24	L70	32831700	292,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSD-E C ELB3			1100	76	●	4000	IP20	24	L70	32836200	282,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3			1100	76	●	4000	IP20	24	L70	32832400	292,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	2 x 26 W	19	2200	116	✗	3000	IP20/54	48	L70	32608500	109,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSU C PI6			2200	116	✗	3000	IP20	48	L70	32592700	89,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6			2200	116	✗	3000	IP20/54	48	L70	32600900	119,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSU WR PI6			2200	116	✗	3000	IP20	48	L70	32584200	99,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6			2200	116	✗	4000	IP20/54	48	L70	32609200	109,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSU C PI6			2200	116	✗	4000	IP20	48	L70	32593400	89,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6			2200	116	✗	4000	IP20/54	48	L70	32601600	119,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSU WR PI6			2200	116	✗	4000	IP20	48	L70	32585900	99,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSD-E C		20.5	2200	107	●	3000	IP20	24	L70	32594100	119,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSD-E C IP54			2200	107	●	3000	IP20/54	24	L70	32610800	139,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54			2200	107	●	3000	IP20/54	24	L70	32602300	149,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSD-E WR			2200	107	●	3000	IP20	24	L70	32586600	129,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSD-E C			2200	107	●	4000	IP20	24	L70	32595800	119,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54			2200	107	●	4000	IP20/54	24	L70	32611500	139,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54			2200	107	●	4000	IP20/54	24	L70	32603000	149,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSD-E WR			2200	107	●	4000	IP20	24	L70	32587300	129,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSD-E C ELB3		23.5	2200	94	●	3000	IP20	24	L70	32837900	299,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3			2200	94	●	3000	IP20	24	L70	32833100	309,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSD-E C ELB3			2200	94	●	4000	IP20	24	L70	32838600	299,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3			2200	94	●	4000	IP20	24	L70	32834800	309,00	Link

CoreLine SlimDownlight



DN145B Inbouw

DN145C Opbouw

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
① DN145B LED6S/830 PSU II WH	50 W Halogeen	6.5	650	100	✖	3000	IP20/44	27	L70	33945099	57,00	Link
① DN145B LED6S/840 PSU II WH			650	100	✖	4000	IP20/44	27	L70	33946799	57,00	Link
① DN145B LED10S/830 PSU II WH	2 x 18 W	11	1100	100	✖	3000	IP20/44	38	L70	33947499	64,00	Link
① DN145B LED10S/840 PSU II WH			1100	100	✖	4000	IP20/44	38	L70	33948199	64,00	Link
② DN145C LED10S/830 PSU II WH			1100	100	✖	3000	IP44	38	L70	33951199	74,00	Link
② DN145C LED10S/840 PSU II WH			1100	100	✖	4000	IP44	38	L70	33952899	74,00	Link
① DN145B LED10S/830 PSD-E II WH		13	1100	85	●	3000	IP20/44	24	L70	96100899	94,00	Link
① DN145B LED10S/840 PSD-E II WH			1100	85	●	4000	IP20/44	24	L70	96101599	94,00	Link
① DN145B LED20S/830 PSU II WH	2 x 26 W	21	2100	100	✖	3000	IP20/44	13	L70	33949899	74,00	Link
① DN145B LED20S/840 PSU II WH			2100	100	✖	4000	IP20/44	13	L70	33950499	74,00	Link
② DN145C LED20S/830 PSU II WH			2100	100	✖	3000	IP44	13	L70	33953599	84,00	Link
② DN145C LED20S/840 PSU II WH			2100	100	✖	4000	IP44	13	L70	33954299	84,00	Link
① DN145B LED20S/830 PSD-E II WH		22.5	2100	93	●	3000	IP20/44	24	L70	96102299	104,00	Link
① DN145B LED20S/840 PSD-E II WH			2100	93	●	4000	IP20/44	24	L70	96103999	104,00	Link

CoreLine Inbouwspot



RS141 richtbaar, RS140 niet-richtbaar, RS142 niet-richtbaar, fire rated

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	50 W	8	650	82	●	2700	IP65	40	L70	38287299	50,00	Link
2 RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH			650	82	●	2700	IP65	40	L70	38277399	50,00	Link
1 RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU			650	82	●	3000	IP65	40	L70	38288999	50,00	Link
2 RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH			650	82	●	3000	IP65	40	L70	38278099	50,00	Link
1 RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU			650	82	●	4000	IP65	40	L70	38289699	50,00	Link
2 RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH			650	82	●	4000	IP65	40	L70	38279799	50,00	Link
3 RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU			650	82	●	2700	IP44	40	L70	38290299	54,00	Link
4 RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH			650	82	●	2700	IP44	40	L70	38280399	54,00	Link
3 RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU			650	82	●	3000	IP44	40	L70	38291999	54,00	Link
4 RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH			650	82	●	3000	IP44	40	L70	38281099	54,00	Link
3 RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU			650	82	●	4000	IP44	40	L70	38292699	54,00	Link
4 RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH			650	82	●	4000	IP44	40	L70	38282799	54,00	Link
2 RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR			650	82	●	2700	IP44	40	L70	38417399	55,00	Link
2 RS142B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR			650	82	●	3000	IP44	40	L70	38418099	55,00	Link
1 RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	> 50 W	11	900	82	●	3000	IP65	40	L70	38293399	54,00	Link
2 RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH			900	82	●	3000	IP65	40	L70	38285899	54,00	Link
1 RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU			900	82	●	4000	IP65	40	L70	38294099	54,00	Link
2 RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH			900	82	●	4000	IP65	40	L70	38286599	54,00	Link
4 RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH			900	82	●	3000	IP44	40	L70	38283499	59,00	Link
4 RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH			900	82	●	4000	IP44	40	L70	38284199	59,00	Link
1 RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU		15	1200	82	●	3000	IP65	40	L70	38423499	64,00	Link
2 RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH			1200	82	●	3000	IP65	40	L70	38421099	64,00	Link
1 RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 ALU			1200	82	●	4000	IP65	40	L70	38424199	64,00	Link
2 RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 WH			1200	82	●	4000	IP65	40	L70	38422799	64,00	Link
4 RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH			1200	82	●	3000	IP44	40	L70	38419799	69,00	Link
4 RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH			1200	82	●	4000	IP44	40	L70	38420399	69,00	Link

CoreLine Inbouwspot



Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 RS143Z CFM GRID 1x1 WH						IP20			38832499	34,00	Link
2 RS143Z CFM GRID 1x2 WH						IP20			38833199	40,00	Link
3 RS143Z CFM GRID 1x3 WH						IP20			38834899	49,00	Link
4 RS140Z MODULE LED6-32-/827	8	650	82	●	2700	IP65	40	L70	38295799	41,50	Link
4 RS140Z MODULE LED6-32-/830		650	82	●	3000	IP65	40	L70	38296499	41,50	Link
4 RS140Z MODULE LED6-32-/840		650	82	●	4000	IP65	40	L70	38297199	41,50	Link
4 RS140Z MODULE LED9-32-/830	11	900	82	●	3000	IP65	40	L70	38298899	46,00	Link
4 RS140Z MODULE LED9-32-/840		900	82	●	4000	IP65	40	L70	38299599	46,00	Link

* Combineer een RS143Z Grid met een RS140Z Module voor een complete luminaire

CoreLine Nood



Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH	4	180	90	✗	5000	IP20	40	79147699	112,00	Link




Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT	
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€		
WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	2 x 18 W	15	1800	120	✗	4000	IP65	80	L80	34976399	80,00	Link	
WT120C G2 LED19S/840 PSU L600			1900	127	✗	4000	IP65	80	L80	84045900	70,00	Link	
WT120C G2 LED19S/840 PSD L600		16	1900	119	●	4000	IP65	30	L80	88306800	100,00	Link	
WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600			1900	119	✗	4000	IP65	80	L80	96244900	90,00	Link	
WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	1 x 36 W	20.5	2500	125	✗	4000	IP65	80	L80	34977099	110,00	Link	
WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200			2700	135	✗	4000	IP65	80	L80	84046600	100,00	Link	
WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200		21	2700	129	✗	4000	IP65	80	L80	91685800	115,00	Link	
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200			2700	126	✗	4000	IP65	80	L80	96248700	120,00	Link	
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200		21.5	2700	126	✗	4000	IP65	80	L80	96249400	135,00	Link	
WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200			2700	123	●	4000	IP65	30	L80	88307500	130,00	Link	
WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	1 x 58 W	24.3	3100	129	✗	4000	IP65	60	L80	34978799	125,00	Link	
WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500			3400	142	✗	4000	IP65	60	L80	84047300	115,00	Link	
WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500		25	3400	136	✗	4000	IP65	60	L80	91686500	130,00	Link	
WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	1 x 36 W	25.5	2700	106	✗	4000	IP65	80	L80	85418000	280,00	Link	
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	1 x 58 W		3400	133	✗	4000	IP65	60	L80	96267800	135,00	Link	
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500			3400	133	✗	4000	IP65	60	L80	96268500	150,00	Link	
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500			26	3400	131	●	4000	IP65	30	L80	88308200	145,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	1 x 36 W	27	2700	100	●	4000	IP65	30	L80	88311200	310,00	Link	
WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	2 x 36 W / 1x 58 W	28.6	3700	132	✗	4000	IP65	60	L80	34979499	110,00	Link	
WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200			4000	143	✗	4000	IP65	60	L80	84048000	105,00	Link	
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200		29	4000	138	✗	4000	IP65	60	L80	16317400	145,00	Link	
WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200			4000	138	✗	4000	IP65	60	L80	16316700	130,00	Link	
WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	1 x 58 W	29.5	3400	115	✗	4000	IP65	60	L80	85420300	295,00	Link	
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	2 x 36 W / 1x 58 W	30	4000	133	●	4000	IP65	30	L80	88309900	135,00	Link	
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200			4000	133	✗	4000	IP65	60	L80	96256200	125,00	Link	
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200			4000	133	✗	4000	IP65	60	L80	96257900	140,00	Link	
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200			4000	133	✗	4000	IP65	60	L80	91687200	120,00	Link	
WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500		1 x 58 W	30.5	3400	111	●	4000	IP65	30	L80	88313600	325,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	2 x 36 W / 1x 58 W	31	3400	110	✗	4000	IP65	60	L80	96271500	315,00	Link	
WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200			34	4000	118	✗	4000	IP65	60	L80	85419700	285,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200		35	4000	114	●	4000	IP65	30	L80	88312900	315,00	Link	
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200			4000	114	✗	4000	IP65	60	L80	96263000	305,00	Link	
WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	2 x 58/49 W	42.9	5700	136	✗	4000	IP65	45	L80	34980099	125,00	Link	
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500			6000	143	✗	4000	IP65	45	L80	84049700	115,00	Link	
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500		44	6000	136	✗	4000	IP65	45	L80	16319800	155,00	Link	
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500			6000	136	✗	4000	IP65	45	L80	91688900	130,00	Link	
WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500			6000	136	✗	4000	IP65	45	L80	16318100	140,00	Link	
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500		45	6000	133	●	4000	IP65	29	L80	88310500	145,00	Link	
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500			6000	133	✗	4000	IP65	45	L80	96275300	135,00	Link	
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500			6000	133	✗	4000	IP65	45	L80	96276000	150,00	Link	
WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500		49	6000	122	●	4000	IP65	29	L80	88314300	325,00	Link	
WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500			6000	122	✗	4000	IP65	45	L80	85421000	295,00	Link	
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500		2 x 80 W	50	6000	120	✗	4000	IP65	45	L80	96282100	315,00	Link
WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500				7500	132	✗	4000	IP65	30	L80	34981799	135,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	57.1		8000	140	✗	4000	IP65	30	L80	40928900	125,00	Link	
WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500			8000	133	✗	4000	IP65	30	L80	40930200	140,00	Link	
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	61		8000	131	●	4000	IP65	29	L80	40929600	155,00	Link	
WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500			8000	131	✗	4000	IP65	30	L80	96286900	145,00	Link	
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	63	8000	127	✗	4000	IP65	30	L80	40931900	305,00	Link		

CoreLine Highbay



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BY120P G4 LED100S/840 PSU NB	250 W HPL	69	10000	145	✗	4000	IP65	8	L80	33571100	385,00	Link
BY120P G4 LED100S/840 PSU WB			10000	145	✗	4000	IP65	8	L80	33570400	385,00	Link
BY120P G4 LED100S/865 PSU NB			10000	145	✗	6500	IP65	8	L80	33567400	385,00	Link
BY120P G4 LED100S/865 PSU WB			10000	145	✗	6500	IP65	8	L80	33566700	385,00	Link
BY120P G4 LED100S/840 PSD NB			10000	137	●	4000	IP65	13	L80	33702900	415,00	Link
BY120P G4 LED100S/840 PSD WB			10000	137	●	4000	IP65	13	L80	33703600	415,00	Link
BY121P G4 LED200S/840 PSU NB	400 W HPL / 250 W HPI	138	20000	145	✗	4000	IP65	8	L80	33569800	455,00	Link
BY121P G4 LED200S/840 PSU WB			20000	145	✗	4000	IP65	8	L80	33568100	455,00	Link
BY121P G4 LED200S/865 PSU NB			20000	145	✗	6500	IP65	8	L80	33565000	455,00	Link
BY121P G4 LED200S/865 PSU WB			20000	145	✗	6500	IP65	8	L80	33564300	455,00	Link
BY121P G4 LED200S/840 PSD NB		146	20000	137	●	4000	IP65	13	L80	33698500	485,00	Link
BY121P G4 LED200S/840 PSD WB			20000	137	●	4000	IP65	13	L80	33699200	485,00	Link
BY122P G4 LED250/840 PSU NB	400 W HPI / 250 W SON	172	25000	145	✗	4000	IP65	8	L80	33664000	615,00	Link
BY122P G4 LED250/840 PSU WB			25000	145	✗	4000	IP65	8	L80	33665700	615,00	Link
BY122P G4 LED250/840 PSD NB		183	25000	137	●	4000	IP65	8	L80	33879800	645,00	Link
BY122P G4 LED250/840 PSD WB			25000	137	●	4000	IP65	8	L80	33880400	645,00	Link

CoreLine Highbay - accessoires



Beugel voor vaste ophanging

Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 BY121Z G4 BR L300	34186600	51,00	Link
2 BY121Z G4 BR L400	34187300	56,50	Link

CoreLine Montagebalk



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT	
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€		
BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	2 x 18 W	17	2000	118	✖	3000	IP	50	L70	36345599	78,75	Link	
BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600				2200	129	✖	4000	IP	50	L70	36344899	78,75	Link
BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200	1 x 36 W	18	2300	128	✖	3000	IP	48	L70	36347999	111,00	Link	
BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200				2500	139	✖	4000	IP	48	L70	36346299	111,00	Link
BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	1 x 58 W	25.5	3200	125	✖	3000	IP	47	L70	36353099	122,00	Link	
BN126C LED35S/840 PSU TW1 L1500				3500	137	✖	4000	IP	47	L70	36352399	122,00	Link
BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	2 x 36 W	31	3800	123	✖	3000	IP	40	L70	36349399	115,00	Link	
BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200				4100	132	✖	4000	IP	40	L70	36348699	115,00	Link
BN126C LED41S/840 PSD TW1 L1200			33	4100	124	●	4000	IP	13	L70	36551099	157,50	Link
BN126C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200		34	4100	121	✖	4000	IP	40	L70	96818200	314,00	Link	
BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	2 x 58 W	40	4800	120	✖	3000	IP	38	L70	36355499	122,00	Link	
BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500				5200	130	✖	4000	IP	38	L70	36354799	122,00	Link
BN126C LED52S/840 PSD TW1 L1500			41	5200	127	●	4000	IP	13	L70	36552799	152,00	Link
BN126C LED52S/840 PSU ELB3 TW1 L1500			43	5200	121	✖	4000	IP	38	L70	96820500	320,00	Link
BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	2 x 36 W	49	6000	122	✖	3000	IP	35	L70	36351699	117,00	Link	
BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200				6400	131	✖	4000	IP	35	L70	36350999	117,00	Link
BN126C LED74S/830 PSU TW1 L1500	2 x 80 W	59	7400	125	✖	3000	IP	28	L70	36357899	122,00	Link	
BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500				8000	136	✖	4000	IP	28	L70	36356199	139,00	Link

CoreLine Montagebalk – accessoires



Productomschrijving	Vochtbestendigheid	EOC	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
1 BN126Z REF A1 L1200	IP20	36576399	15,55	Link
1 BN126Z REF A1 L1500	IP20	36577099	20,00	Link
2 BN126Z REF A2 L1200	IP20	36580099	16,65	Link
2 BN126Z REF A2 L1500	IP20	36581799	21,00	Link
2 BN126Z REF A2 L600	IP20	36579499	9,95	Link
3 BN126Z SC	IP20	36574999	8,90	Link

CoreLine Tempo – small



L80
75.000 uur

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BVP110 LED42/NW A	38	4200	111	✗	4000	IP65	95	30635300	210,00	Link
BVP110 LED42/NW S		4200	111	✗	4000	IP65	95	30636000	210,00	Link

CoreLine Tempo – medium



L80
75.000 uur

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	66	8000	124	✗	4000	IP66	8	45588000	371,00	Link
BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3		8000	124	✗	4000	IP66	8	45590300	371,00	Link
BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	98	12000	126	✗	4000	IP66	8	45587300	445,00	Link
BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3		12000	126	✗	4000	IP66	8	45589700	445,00	Link

CoreLine Tempo – large



L80
75.000 uur

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	126	16000	130	✗	4000	IP66	8	09641000	603,00	Link
BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3		16000	130	✗	4000	IP66	8	09644100	603,00	Link
BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	164	21000	130	✗	4000	IP66	7	09640300	699,00	Link
BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3		21000	130	✗	4000	IP66	7	09643400	699,00	Link
BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	220	26000	120	✗	4000	IP66	8	09639700	773,00	Link
BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35		26000	120	✗	4000	IP66	8	09642700	773,00	Link

CoreLine Tempo X-Large



L90
75.000 uur

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	225	30600	136	✗	4000	IP66	4	87280900	879,00	Link
BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9		30600	136	●	4000	IP66	4	87288500	909,00	Link
BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S		31320	139	✗	4000	IP66	4	87284700	879,00	Link
BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9		31320	139	●	4000	IP66	4	87292200	909,00	Link
BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	250	35280	141	✗	4000	IP66	4	87279300	1009,00	Link
BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9		35280	141	●	4000	IP66	4	87287800	1039,00	Link
BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S		36120	144	✗	4000	IP66	4	87283000	1009,00	Link
BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9		36120	144	●	4000	IP66	4	87291500	1039,00	Link
BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	295	41280	140	●	4000	IP66	4	87290800	1139,00	Link
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9		40320	137	●	4000	IP66	4	87286100	1139,00	Link
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52		40320	137	✗	4000	IP66	4	87278600	1109,00	Link
BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S		41280	140	✗	4000	IP66	4	87282300	1109,00	Link

CoreLine Malaga



L70
100.000 uur

Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BRP101 LED37/740 I DM	29.6	3054	103	✗	4000	IP65	11	99815100	250,00	Link
BRP102 LED55/740 I DM	39	4600	118	✗	4000	IP65	11	99817500	315,00	Link
BRP102 LED75/740 I DM	56.5	6133	109	✗	4000	IP65	11	99819900	335,00	Link
BRP102 LED110/740 I DM	83	9006	111	✗	4000	IP65	11	99821200	370,00	Link

* Diameter: 42-60A

CoreLine Malaga - accessoires



CoreLine Malaga - accessoires om armatuur te kunnen monteren op een paaltopmast

Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
ZRP220 AD60/60 A5	62134100	51,50	Link

CoreLine Wand



	Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom		Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
				W	lm	lm/W		K						
NIEUW	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	2 x 18 W	12	1200	90	●	●	3000	IP65	32	80	53082999	250,00	Link
NIEUW	WL140V LED12S/830 PSU WH			1275	105	✗	✗	3000	IP65	32	80	52871099	100,00	Link
NIEUW	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH			1250	95	●	●	4000	IP65	32	80	53083699	250,00	Link
NIEUW	WL140V LED12S/840 PSU WH			1350	110	✗	✗	4000	IP65	32	80	52872799	100,00	Link
NIEUW	WL140V LED12S/830 PSED WH		13.5	1200	88	●	●	3000	IP65	34	80	97848800	130,00	Link
NIEUW	WL140V LED12S/840 PSED WH			1250	92	●	●	4000	IP65	34	80	97849500	130,00	Link
NIEUW	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH		16.5	1200	72	●	●	3000	IP65	34	80	97864800	310,00	
NIEUW	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH			1200	72	●	●	3000	IP65	32	80	97866200	430,00	
NIEUW	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH			1250	75	●	●	4000	IP65	34	80	97865500	310,00	
NIEUW	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH			1250	75	●	●	4000	IP65	32	80	97867900	430,00	
NIEUW	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	2 x 26 W	19	1850	95	✗	✗	3000	IP65	32	80	52877299	140,00	Link
NIEUW	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH			1950	100	✗	✗	4000	IP65	32	80	52878999	140,00	Link
NIEUW	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH		20	1200-2000	100	✗	✗	2700-3000-4000	IP65	32	80	52879699	140,00	Link
NIEUW	WL140V LED20S/830 PSU WH			2100	105	✗	✗	3000	IP65	32	80	52873499	120,00	Link
NIEUW	WL140V LED20S/840 PSU WH		22	2200	110	✗	✗	4000	IP65	32	80	52874199	120,00	Link
NIEUW	WL140V LED20S/830 PSED WH			2100	95	●	●	3000	IP65	34	80	97852500	150,00	Link
NIEUW	WL140V LED20S/840 PSED WH		23	2200	100	●	●	4000	IP65	34	80	97853200	150,00	Link
NIEUW	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH			2100	90	●	●	3000	IP65	32	80	53084399	270,00	Link
NIEUW	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH		25	2200	95	●	●	4000	IP65	32	80	53085099	270,00	Link
NIEUW	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH			2100	84	●	●	3000	IP65	34	80	97868600	330,00	
NIEUW	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH		28.5	2200	88	●	●	4000	IP65	34	80	97869300	330,00	
NIEUW	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH			2100	73	●	●	3000	IP65	32	80	97870900	450,00	
NIEUW	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH		30	2200	77	●	●	4000	IP65	32	80	97871600	450,00	
NIEUW	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH			2950	98	●	●	3000	IP65	42	80	53086799	290,00	Link
NIEUW	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH			3100	103	●	●	4000	IP65	42	80	53087499	290,00	Link
NIEUW	WL140V LED34S/830 PSU WH		32	3400	105	✗	✗	3000	IP65	32	80	52875899	140,00	Link
NIEUW	WL140V LED34S/840 PSU WH			3550	110	✗	✗	4000	IP65	32	80	52876599	140,00	Link
NIEUW	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH		33	2000-3400	100	✗	✗	2700-3000-4000	IP65	32	80	52880299	160,00	Link
NIEUW	WL140V LED34S/830 PSED WH		35.5	3350	94	●	●	3000	IP65	34	80	97856300	170,00	Link
NIEUW	WL140V LED34S/840 PSED WH			3400	95	●	●	4000	IP65	34	80	97857000	170,00	Link
NIEUW	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH		38.5	3350	87	●	●	3000	IP65	34	80	97872300	350,00	
NIEUW	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH			2950	76	●	●	3000	IP65	32	80	97874700	470,00	
NIEUW	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH			3400	88	●	●	4000	IP65	34	80	97873000	350,00	
NIEUW	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH			3100	80	●	●	4000	IP65	32	80	97875400	470,00	

CoreLine FWC LED



Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BWC110 LED9-/830 PSU II BK	9	668	74	✗	3000	IP54	27	85191299	149,00	Link
BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH		668	74	✗	3000	IP54	27	85192999	172,50	Link
BWC110 LED9-/830 PSU II WH		668	74	✗	3000	IP54	27	85189999	149,00	Link
BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH		668	74	✗	3000	IP54	27	85190599	172,50	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II BK	14	1336	95	✗	3000	IP54	50	85195099	208,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH		1336	95	✗	3000	IP54	50	85196799	229,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II WH		1336	95	✗	3000	IP54	50	85193699	208,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH		1336	95	✗	3000	IP54	50	85194399	229,00	Link

* BK: zwart

WH: wit

PH: fotocel (schemerschakelaar)


CoreLine Lichtlijn



LL212X = 1,20m
LL217X = 1,70m
LL340X = 3,40m

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	19	3000	157	✗	4000	IP20	33	L80	63813600	175,00	Link
LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5		3000	157	✗	4000	IP20	33	L80	63814300	175,00	Link
LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	28	4500	161	✗	4000	IP20	24	L80	63819800	195,00	Link
LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5		4500	161	✗	4000	IP20	24	L80	63820400	195,00	Link
LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	33	5300	161	✗	4000	IP20	33	L80	63815000	185,00	Link
LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5		5300	161	✗	4000	IP20	33	L80	63816700	185,00	Link
LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	49	8000	163	✗	4000	IP20	23	L80	63817400	205,00	Link
LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE		8000	163	✗	4000	IP20	23	L80	63818100	205,00	Link
LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	51	8000	157	✗	4000	IP20	24	L80	63821100	215,00	Link
LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5		8000	157	✗	4000	IP20	24	L80	63822800	215,00	Link
LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	56	9000	164	✗	4000	IP20	12	L80	63825900	355,00	Link
LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5		9000	164	✗	4000	IP20	12	L80	63826600	355,00	Link
LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	80	12000	150	✗	4000	IP20	23	L80	63823500	250,00	Link
LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE		12000	150	✗	4000	IP20	23	L80	63824200	250,00	Link
LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	102	16000	157	✗	4000	IP20	12	L80	63827300	385,00	Link
LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5		16000	157	✗	4000	IP20	12	L80	63828000	385,00	Link
LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	160	24000	150	✗	4000	IP20	11	L80	63829700	455,00	Link
LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE		24000	150	✗	4000	IP20	11	L80	63830300	455,00	Link

CoreLine Lichtlijn – accessoires



LL212X = 1,20m
LL217X = 1,70m
LL340X = 3,40m

Productomschrijving	Vochtbe stendig heid	EOC	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
① LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH	IP20	10819600	52,50	Link
② LL212X 7x1.5 BC	IP20	10840000	52,50	Link
② LL217X 7x1.5 BC	IP20	10846200	68,00	Link
② LL234X 7x1.5 BC	IP20	10852300	115,00	Link

PHILIPS

CoreLine Lichtlijn

Snelkeuzelijst

CoreLine Lichtlijn

Voor elk project waar licht het verschil maakt

Middels deze snelkeuzelijst bepaal je snel het aantal modules dat bij een hal met standaardafmetingen benodigd is. Bepaal hiertoe eerst de lengte van de lichtlijn. Vervolgens bepaal je welk lux-niveau nodig is voor het desbetreffende project. Indien de juiste lengte en luxniveau gekozen zijn, zoek je middels de kolommen de juiste lichtlijnlength op. In de corresponderende kolom wordt het benodigde aantal LED-modules en de brutoprijs per strekkende meter weergegeven. Herhaal deze werkwijze ook voor het aantal benodigde accessoires.

Snelkeuzelijst CoreLine Lichtlijn 1/2 bezet op 6 meter hoogte*



Lengte (m) incl. aansluitstuk

5,37 7,07 8,77 10,47 12,17 15,57 17,27 18,97 22,37 24,07 25,77 29,17 30,87 32,57 35,97 37,67 39,37 42,77 44,47 46,17 49,57 51,27 52,97 56,37 58,07 59,77 63,17 64,87 66,57 69,97

Aantal stuks per lengte

	LED-module 1,70 m 4500 lumen, 840, niet dimbaar (vervangt 2x36 W) LL217X LED455/840 1x PSU MB 5x2.5 EOC: 63819800	193 lux	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Brutoprijs per meter (in €)		99	95	90	87	87	86	86	85	84	85	84	84	84	84	84	83	84	83	83	83
	LED-module 1,70 m 8000 lumen, 840, niet dimbaar (vervangt 2x58 W) LL217X LED805/840 1x PSU MB 5x2.5 EOC: 63821100	340 lux	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Brutoprijs per meter (in €)		106	101	96	94	94	92	92	91	91	91	90	91	90	90	90	89	90	89	89	89
	LED-module 1,70 m 12000 lumen, 840, niet dimbaar (vervangt 2x80 W) LL217X LED1205/840 1x PSU MB 5x2.5 HE EOC: 63823500	513 lux	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Brutoprijs per meter (in €)		119	113	108	105	105	103	103	102	101	102	101	101	101	100	100	100	100	100	100	100
	LED-module 3,40 m 9000 lumen, 840, niet dimbaar LL234X LED90S/840 2x PSU MB 5x2.5 EOC: 63825900	193 lux		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
	Brutoprijs per meter (in €)		77	84	79	76	74	74	73	73	72	72										
	LED-module 3,40 m 16000 lumen, 840, niet dimbaar LL234X LED160S/840 2x PSU MB 5x2.5 EOC: 63827300	340 lux		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
	Brutoprijs per meter (in €)		81	89	84	81	79	79	78	78	77	76										
	LED-module 3,40m 24000 lumen, 840, niet dimbaar LL234X LED240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE EOC: 63829700	513 lux		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
	Brutoprijs per meter (in €)		91	103	97	93	90	90	89	88	88	87										

Accessoires

	Blindafdekking 1,70 m LL217X 7x2.5 BC EOC: 10849300																														
	1		2			3	4		5	6		7	8		9	10		11	12		13	14		15	16		17	18		19	20
	Blindafdekking 3,40 m LL234X 7x2.5 BC EOC: 10855400																														
		1		1			2			3			4			5			6			7			8			9			
	Electrische aansluitingskit (7 aders) LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH EOC: 10819600																														
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Bevestigingsklem voor ketting-montage LL200Z CB WH (5PCS) EOC: 18855699																														
	1	1	2	1	2	2	2	3	3	2	4	4	2	4	5	3	5	6	3	6	6	4	7	7	4	8	8	4	8	9	

* Berekening uitgaande van een lichtpunthoogte van 6m.
Voor andere montagehoogte gelieve contact op te nemen met uw lichtexpert.

** Verkrijgbaar in optieken: WB (brede bundel) | MB (gemiddelde bundel) | NB (smalle bundel) | DA25 (DubbelAsymmetrisch 25° bundel)
A (Asymmetrisch 20°) | VWB (zeer brede bundel) | O (Opaal optiek)

Uitgangspunten bovenstaande lichtberekeningen: Ophanghoogte 6 m | Werkvlakhoogte 0,75 m | Randzone 0,60 m | Afstand Lichtlijnen onderling 5,5 m
Onderhoudsfactor 0,80 | Gelijkmatigheid 0,60 | Afstand Lichtlijnen vanaf de muren 2,5 m
Reflectiewaarden plafond 60% | muren 40% | vloer 10%
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



Snelkeuzelijst CoreLine Lichtlijn 1/3 bezet op 6 meter hoogte*		Lengte (m) incl. aansluitstuk										
		*	Aantal stuks per lengte									
			5,37	10,47	15,57	20,67	25,77	30,87	35,97	41,07	46,17	51,27
	LED-module 1,70 m 4500 lumen, 840, niet dimbaar (vervangt 2x36 W) LL217X LED45S/840 1x PSU MB 5x2.5 EOC: 63819800	134 lux	1	3	5	7	9	11	13			
	Brutoprijs per meter (in €)		74	67	66	65	64	64	64			
	LED-module 1,70 m 8000 lumen, 840, niet dimbaar (vervangt 2x58 W) LL217X LED80S/840 1x PSU MB 5x2.5 EOC: 63821100	238 lux	1	3	5	7	9	11	13			
	Brutoprijs per meter (in €)		77	71	70	68	68	68	68			
	LED-module 1,70 m 12000 lumen, 840, niet dimbaar (vervangt 2x80 W) LL217X LED120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE EOC: 63823500	357 lux	1	3	5	7	9	11	13			
	Brutoprijs per meter (in €)		84	78	77	75	75	75	75			
	LED-module 3,40 m 9000 lumen, 840, niet dimbaar LL234X LED90S/840 2x PSU MB 5x2.5 EOC: 63825900	134 lux		1	2	3	4	5	6			
	Brutoprijs per meter (in €)			65	63	61	61	61	61			
	LED-module 3,40 m 16000 lumen, 840, niet dimbaar LL234X LED160S/840 2x PSU MB 5x2.5 EOC: 63827300	238 lux		1	2	3	4	5	6			
	Brutoprijs per meter (in €)			67	66	64	64	64	64			
	LED-module 3,40m 24000 lumen, 840, niet dimbaar LL234X LED240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE EOC: 63829700	357 lux		1	2	3	4	5	6			
	Brutoprijs per meter (in €)			74	73	71	71	71	70			

Accessoires													
	Blindafdekking 3,40 m LL234X 7x2.5 BC EOC: 10855400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13											
	Electrische aansluitingskit (7 aders) LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH EOC: 10819600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Bevestigingsklem voor ketting-montage LL200Z CB WH (5PCS) EOC: 18855699	1	1	2	2	3	2	3	3	4	4	5	4
		6											

* Berekening uitgaande van een lichtpunthoogte van 6m.
Voor andere montagehoogte gelieve contact op te nemen met uw lichtexpert.

** Verkrijgbaar in optieken: WB (brede bundel) | MB (gemiddelde bundel) | NB (smalle bundel)
DA25 (DubbelAsymmetrisch 25° bundel) | A (Asymmetrisch 20°)
VWB (zeer brede bundel) | O (Opaal optiek)

Uitgangspunten bovenstaande lichtberekeningen:
Ophanghoogte 6 m | Werkvlakhoogte 0,75 m | Randzone 0,60 m | Afstand Lichtlijnen onderling 5,5 m
Onderhoudsfactor 0,80 | Gelijkmaticheid 0,60 | Afstand Lichtlijnen vanaf de muren 2,5 m
Refectiewaarden plafond 60% | muren 40% | vloer 10%
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

OccuSwitch

De OccuSwitch is een bewegingsdetector met ingebouwde schakelaar. Hij schakelt het licht uit in een vertrek of ruimte als daar niemand meer aanwezig is en bespaart zo tot 30% elektriciteit. De OccuSwitch kan elke belasting tot 6 A schakelen en een ruimte regelen van 20 tot 25 m². Een losneembare netspanningsconnector vereenvoudigt de installatie en montage van de OccuSwitch in het plafond. Een afzonderlijke Wieland-kabel is verkrijgbaar voor gemakkelijke, snelle en probleemloze installatie.

OccuSwitch



Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 LRM1070/00 Sensr Mov Det St	73138499	118,40	Link
1 LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir	73140799	157,60	Link
2 LRH1070/00 Sensr Surface Box	73143899	16,20	Link

Binnenverlichtings accessoires



Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
IRT9090/00 Extended IR Programming Tool	74763500	85,20	Link

Ledinaire

Maak eenvoudig de overstap naar LED-verlichting, zonder hoge kosten. Het Philips Ledinaire portfolio bestaat uit 9 populaire LED-armaturen. Kies voor betaalbare, betrouwbare en energie-efficiënte verlichting van de toonaangevende naam in LED.

philips.be/
ledinaire

Ledinaire Paneel - Office compliant (OC)



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	4x18W / 14W	34	3400	100	✗	3000	IP20	36	L70	53065299	91,50	Link
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC			3400	100	✗	4000	IP20	35	L70	38647499	91,50	Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

Ledinaire Paneel - Non Office compliant (NOC)



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbestendigheid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	4x18W / 14W	34	3400	100	✗	3000	IP20	36	L70	53066999	66,75	Link
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC			3400	100	✗	4000	IP20	35	L70	79180399	66,75	Link

NOC = UGR<22 (Non office compliant)

Ledinaire Paneel - accessoires



Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
RC007Z SMB-PLC	34716599	3,60	
RC065Z SC	36274899	5,50	Link
RC065Z SMB W60L60	36272499	27,50	Link
RC065Z SME-3 WH	36592399	60,65	Link

Ledinaire Wand



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW WL070V LED11S/830 PSU II WH	2x18W	11	1100	95	✗	3000	IP65	32	L70	52266499	55,00	Link
NIEUW WL070V LED11S/840 PSU II WH			1100	100	✗	4000	IP65	32	L70	52267199	55,00	Link
NIEUW WL070V LED17S/830 PSU II WH	2x26W	17	1700	95	✗	3000	IP65	32	L70	52268899	66,00	Link
NIEUW WL070V LED17S/840 PSU II WH			1700	100	✗	4000	IP65	32	L70	52269599	66,00	Link
NIEUW WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH		19	1700	85	✗	3000	IP65	32	L70	52270199	86,00	Link
NIEUW WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH			1700	85	✗	4000	IP65	32	L70	52271899	86,00	Link

Ledinaire Portiekarmatuur



Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	6	600	100	☺	3000	IP65	2	L65	35409599	62,00	Link
WL055V LED6S/830 PSU WH		600	100	✗	3000	IP65	2	L65	34941199	41,50	Link
WL055V LED6S/840 PSR MDU WH		600	100	☺	4000	IP65	2	L65	35064699	62,00	Link
WL055V LED6S/840 PSU WH		600	100	✗	4000	IP65	2	L65	34942899	41,50	Link
WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	8	600	75	✗	3000	IP65	2	L65	96774199	199,00	Link
WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH		630	79	✗	4000	IP65	2	L65	96773499	199,00	Link

* MDU = bewegingsmelder

Ledinaire Downlight



Gatmaat DN060
8S = 150mm
18S = 200mm

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde			€	
DN060B LED8S/840 PSU WH	2 x 18 W	9	800	89	✗	4000	IP20	L65	30664399	40,00	Link
DN060B LED18S/830 PSU WH	2 x 26 W	18	1800	100	✗	3000	IP20	L65	30661299	51,00	Link
DN060B LED18S/840 PSU WH			1800	100	✗	4000	IP20	L65	30663699	51,00	Link

Ledinaire SlimDownlight



L70
35.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
NIEUW DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W D150 RD	2 x 18 W	11	1000	90	✗	3000	IP	280	32890700	25,00	Link
NIEUW DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W D150 RD			1000	90	✗	4000	IP	280	32892100	25,00	Link
NIEUW DN065B G3 LDNR LED10/CCT 10.5W D150 RD			1000	90	✗	4000	IP	280	32910200	30,00	Link
NIEUW DN065C G3 LDNR LED10/830 10.5W D175 RD			1000	90	✗	3000	IP	280	32902700	30,00	Link
NIEUW DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD			1000	90	✗	4000	IP	280	32904100	30,00	Link
NIEUW DN065B G3 LDNR LED20/830 19.5W D200 RD			2000	100	✗	3000	IP	150	32894500	30,00	Link
NIEUW DN065B G3 LDNR LED20/840 19.5W D200 RD	2 x 26 W	20	2000	100	✗	4000	IP	150	32896900	30,00	Link
NIEUW DN065B G3 LDNR LED20/CCT 19.5W D200 RD			2000	100	✗	4000	IP	150	32912600	35,00	Link
NIEUW DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD			2000	100	✗	3000	IP	150	32906500	35,00	Link
NIEUW DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD			2000	100	✗	4000	IP	150	32908900	35,00	Link

Ledinaire Waterdicht



Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WT060C LED18S/840 PSU L600	2 x 18 W	15	1800	120	✗	4000	IP66	55	L70	36007299	69,00	Link
WT060C LED36S/840 PSU L1200	2 x 36 W	30	3600	120	✗	4000	IP66	45	L70	36009699	81,00	Link
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200			3600	120	✗	4000	IP66	10	L70	36010299	113,00	Link
WT060C LED56S/840 PSU L1500	2 x 58/49 W	46	5600	120	✗	4000	IP66	40	L70	36011999	91,50	Link
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500			5600	120	✗	4000	IP66	10	L70	36012699	123,50	Link

* TW1: doorvoerbedrading

Ledinaire Montagebalk



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BN021C LED5S/830 L300	1 x 8 W	5	480	96	✗	3000	IP20	10	L65	52785099	11,00	Link
BN021C LED5S/840 L300			540	108	✗	4000	IP20	10	L65	52784399	11,00	Link
BN021C LED10S/830 L600	1 x 18 W	10	960	96	✗	3000	IP20	10	L65	52787499	15,50	Link
BN021C LED10S/840 L600			1050	105	✗	4000	IP20	10	L65	52786799	15,50	Link
BN021C LED14S/830 L900	1 x 30 W	15	1450	96	✗	3000	IP20	10	L65	52789899	22,00	Link
BN021C LED15S/840 L900			1600	106	✗	4000	IP20	10	L65	52788199	22,00	Link
BN021C LED19S/830 L1200	1 x 36 W	20	1900	95	✗	3000	IP20	10	L65	52791199	22,00	Link
BN021C LED20S/840 L1200			2100	105	✗	4000	IP20	10	L65	52790499	22,00	Link
BN021C LED24S/830 L1500	1 x 35 W	24	2400	100	✗	3000	IP20	10	L65	52793599	26,80	Link
BN021C LED25S/840 L1500			2600	108	✗	4000	IP20	10	L65	52792899	26,80	Link

Ledinaire Highbay



	Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
			W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW	BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR	250 W HPL	94	10500	112	✗	4000	IP65	8	L65	52405700	258,00	Link
NIEUW	BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR	400 W HPL / 250 W HPI	168	20500	122	✗	4000	IP65	6	L65	52404000	436,00	Link

Ledinaire Spot - ClearAccent



	Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
NIEUW	1 RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	6	500	83	●	2700	IP20	100	33117400	29,50	Link
NIEUW	1 RS060B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW		500	83	●	2700	IP20	100	33111200	34,50	Link
NIEUW	1 RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH		500	83	●	3000	IP20	100	33119800	29,50	Link
NIEUW	1 RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW		500	83	●	3000	IP20	100	33113600	34,50	Link
NIEUW	1 RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH		500	91	●	4000	IP20	100	33121100	29,50	Link
NIEUW	1 RS060B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW		500	91	●	4000	IP20	100	33115000	34,50	Link
NIEUW	2 RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH		500	83	●	2700	IP20	100	33123500	33,50	Link
NIEUW	2 RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW		500	83	●	2700	IP20	100	33105100	38,50	Link
NIEUW	2 RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH		500	83	●	3000	IP20	100	33125900	33,50	Link
NIEUW	2 RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW		500	83	●	3000	IP20	100	33107500	38,50	Link
NIEUW	2 RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH		500	91	●	4000	IP20	100	33127300	33,50	Link
NIEUW	2 RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW		500	91	●	4000	IP20	100	33109900	38,50	Link

* RS060: vast, RS061: kantelbaar

Ledinaire Schijnwerper



Productomschrijving		LED	Licht stroom	Efficiency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW	1 BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	10	1100	110	✗	3000	IP65	210	80	53364699	26,00	Link
NIEUW	2 BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE		1100	110	✗	3000	IP65	210	80	53482799	46,00	Link
NIEUW	1 BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE		1200	120	✗	4000	IP65	210	80	53356199	26,00	Link
NIEUW	2 BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE		1200	120	✗	4000	IP65	210	80	53481099	46,00	Link
NIEUW	3 BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	20	2200	110	✗	3000	IP65	104	80	53363999	44,00	Link
NIEUW	4 BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE		2200	110	✗	3000	IP65	104	80	53480399	64,00	Link
NIEUW	3 BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE		2400	120	✗	4000	IP65	104	80	53355499	44,00	Link
NIEUW	4 BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE		2400	120	✗	4000	IP65	104	80	53479799	64,00	Link
NIEUW	3 BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE	30	3300	110	✗	3000	IP65	72	80	53362299	62,00	Link
NIEUW	4 BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB MDU CE		3300	110	✗	3000	IP65	72	80	53478099	82,00	Link
NIEUW	3 BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB CE		3600	120	✗	4000	IP65	72	80	53354799	62,00	Link
NIEUW	4 BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE		3600	120	✗	4000	IP65	72	80	53477399	82,00	Link
NIEUW	5 BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	50	5500	110	✗	3000	IP65	44	80	53361599	72,00	Link
NIEUW	4 BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE		5500	110	✗	3000	IP65	44	80	53476699	92,00	Link
NIEUW	5 BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE		6000	120	✗	4000	IP65	44	80	53353099	72,00	Link
NIEUW	4 BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE		6000	120	✗	4000	IP65	44	80	53475999	92,00	Link
NIEUW	6 BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	70	7300	105	✗	4000	IP65	31	80	53496499	130,00	Link
NIEUW	5 BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB CE		7700	110	✗	3000	IP65	31	80	53360899	90,00	Link
NIEUW	4 BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB MDU CE		7700	110	✗	3000	IP65	31	80	53474299	110,00	Link
NIEUW	5 BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE		8400	120	✗	4000	IP65	31	80	53352399	90,00	Link
NIEUW	4 BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE		8400	120	✗	4000	IP65	31	80	53473599	110,00	Link
NIEUW	6 BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE	100	10500	105	✗	4000	IP65	22	80	53495799	170,00	Link
NIEUW	7 BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE		12000	120	✗	4000	IP65	22	80	53351699	130,00	Link
NIEUW	6 BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	150	15700	105	✗	4000	IP65	15	80	53494099	220,00	Link
NIEUW	7 BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE		18000	120	✗	4000	IP65	15	80	53350999	180,00	Link
NIEUW	6 BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	200	21000	105	✗	4000	IP65	11	80	53493399	280,00	Link
NIEUW	7 BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE		24000	120	✗	4000	IP65	11	80	53349399	230,00	Link

LEDspots & LEDcapsules

LED-lampen besparen jou tot wel 69% energie en bieden dezelfde lichtkwaliteit als conventionele lampen. Philips MASTER LED-lampen voorzien jou van constante kleuren, dimmen met hoge prestaties en maximale compatibiliteit. De complete reeks Philips LED-lampen is ontworpen als 1-op-1 vervanging van jouw conventionele verlichting.

philips.be/
ledlamps

MASTER LEDspot ExpertColor GU10



GU10

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	35	3,9	265	67	700	25	●	97	2700	40000	50	54	G	70749400	10,40	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D		3,9	265	67	540	36	●	97	2700	40000	50	54	G	70755500	10,40	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D		3,9	280	71	750	25	●	97	3000	40000	50	54	G	70751700	10,40	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D		3,9	280	71	560	36	●	97	3000	40000	50	54	G	70757900	10,40	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D		3,9	300	76	800	25	●	97	4000	40000	50	54	F	70753100	10,40	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D		3,9	300	76	600	36	●	97	4000	40000	50	54	F	70759300	10,40	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	50	5,5	355	64	1000	25	●	97	2700	40000	50	54	G	70761600	12,05	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D		5,5	355	64	800	36	●	97	2700	40000	50	54	G	70767800	12,05	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D		5,5	375	68	1000	25	●	97	3000	40000	50	54	G	70763000	12,05	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D		5,5	375	68	800	36	●	97	3000	40000	50	54	G	70769200	12,05	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D		5,5	400	72	1050	25	●	97	4000	40000	50	54	F	70765400	12,05	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D		5,5	400	72	800	36	●	97	4000	40000	50	54	F	70771500	12,05	Link

MASTER LEDspot Value GU10



GU10

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	35	3,7	270	72	500	36	●	90	2700	25000	50	54	F	30811400	6,30	Link
NIEUW MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D		3,7	270	72	300	60	●	90	2700	25000	50	54	F	31226500	6,30	Link
NIEUW MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D		3,7	270	72	300	60	●	90	3000	25000	50	54	F	31230200	6,30	Link
NIEUW MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D		3,7	270	72	500	36	●	90	2200-2700	25000	50	54	F	31228900	8,80	Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D		3,7	270	81	500	36	●	90	3000	25000	50	54	F	70775300	6,30	Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D		3,7	285	85	500	36	●	90	4000	25000	50	54	F	70777700	6,30	Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	50	3,7	285	85	350	60	●	90	4000	25000	50	54	F	70783800	6,30	Link
NIEUW MASTER LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D		4,8	355	73	650	36	●	90	2700	25000	50	54	F	30813800	7,45	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D		4,9	355	80	400	60	●	90	2700	25000	50	54	F	70791300	7,45	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D		4,9	365	82	650	36	●	90	3000	25000	50	54	F	70787600	7,45	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D		4,9	365	82	400	60	●	90	3000	25000	50	54	F	70793700	7,45	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D		4,9	380	85	700	36	●	90	4000	25000	50	54	F	70789000	7,45	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D		4,9	380	85	400	60	●	90	4000	25000	50	54	F	70795100	7,45	Link
MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D		4,9	355	80	650	36	●	90	2200-2700	25000	50	54	F	70811800	9,95	Link

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.be/ledlamps.

CorePro LEDspot GU10



GU10

	Productomschrijving	Traditioneel W	LED W	Licht stroom lm	Efficiency lm/W	Licht sterkte cd	Straal hoek °	Dim baar	CRI	Kleur temp K	Levens duur uur	Lamp diameter mm	Totale lengte mm	EEL	EOC	Bruto €	ECAT
	1 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	25	2,7	215	79	470	36	✗	80	2700	15000	50	53	F	75209800	4,00	Link
	2 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D		2,7	225	83	490	36	✗	80	3000	15000	50	54	F	72829100	4,00	Link
	2 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D		2,7	230	85	500	36	✗	80	4000	15000	50	54	F	72831400	4,00	Link
	3 CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM		3	230	76	500	36	●	80	2700	15000	50	54	F	72133900	5,90	Link
NIEUW	3 CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	35	3	230	76	500	36	●	80	3000	15000	50	54	F	72135300	5,90	Link
NIEUW	3 CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM		3	240	80	500	36	●	80	4000	15000	50	54	F	73022500	5,90	Link
	1 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D		3,5	255	72	545	36	✗	80	2700	15000	50	54	F	75253100	4,10	Link
	2 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D		3,5	265	75	565	36	✗	80	3000	15000	50	54	F	72833800	4,10	Link
	2 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50	3,5	275	78	590	36	✗	80	4000	15000	50	54	F	72835200	4,10	Link
	3 CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM		4	345	86	700	36	●	80	2700	15000	50	54	F	72137700	6,10	Link
NIEUW	4 CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM		4	345	86	700	36	●	80	3000	15000	50	54	F	35883600	6,10	Link
NIEUW	4 CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM		4	350	87	700	36	●	80	4000	15000	50	54	F	35885000	6,10	Link
	1 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	65	4,6	355	77	700	36	✗	80	2700	15000	50	54	F	75251700	5,25	Link
	2 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D		4,6	370	80	740	36	✗	80	3000	15000	50	54	F	72837600	5,25	Link
	2 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D		4,6	390	84	770	36	✗	80	4000	15000	50	54	F	72839000	5,25	Link
NIEUW	4 CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND		4,9	460	93	800	36	✗	80	3000	15000	50	54	E	30871800	8,50	Link
NIEUW	4 CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND		4,9	485	98	800	36	✗	80	4000	15000	50	54	E	30861900	8,30	Link

MASTER LEDspot ExpertColor GU5.3



GU5.3

	Productomschrijving	Traditioneel W	LED W	Licht stroom lm	Efficiency lm/W	Licht sterkte cd	Straal hoek °	Dim baar	CRI	Kleur temp K	Levens duur uur	Lamp diameter mm	Totale lengte mm	EEL	EOC	Bruto €	ECAT
NIEUW	1 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	35	6,7	440	65	1400	36	●	97	3000	40000	51	46	G	35861400	16,50	Link
NIEUW	2 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D		6,7	410	61	4600	10	●	97	2700	40000	51	46	G	35847800	16,50	Link
NIEUW	1 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D		6,7	420	62	2100	24	●	97	2700	40000	50,5	46	G	35853900	16,50	Link
NIEUW	1 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D		6,7	420	62	1300	36	●	97	2700	40000	50,5	46	G	35859100	16,50	Link
NIEUW	1 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 60D		6,7	400	59	410	60	●	97	2700	40000	50,5	46	G	35877500	16,50	Link
NIEUW	2 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D		6,7	430	64	4800	10	●	97	3000	40000	50,5	46	G	35849200	16,50	Link
NIEUW	1 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D		6,7	440	65	2200	24	●	97	3000	40000	50,5	46	G	35855300	16,50	Link
NIEUW	1 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 60D		6,7	440	65	440	60	●	97	3000	40000	50,5	46	G	35843000	16,50	Link
NIEUW	2 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D		6,7	440	65	4800	10	●	97	4000	40000	50,5	46	G	35851500	16,50	Link
NIEUW	1 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D		6,7	460	68	2200	24	●	97	4000	40000	50,5	46	G	35857700	16,50	Link
NIEUW	1 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D		6,7	460	68	1400	36	●	97	4000	40000	50,5	46	G	35863800	16,50	Link
NIEUW	1 MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 60D		6,7	440	65	440	60	●	97	4000	40000	50,5	46	G	35845400	16,50	Link
NIEUW	2 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	43	7,5	485	64	1400	36	●	92	2700	40000	50,5	46	G	35871300	21,50	Link
NIEUW	2 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D		7,5	500	66	2600	24	●	92	3000	40000	50,5	46	G	35867600	21,50	Link
NIEUW	2 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D		7,5	500	66	1550	36	●	92	3000	40000	50,5	46	G	35873700	21,50	Link
NIEUW	2 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D		7,5	520	69	2800	24	●	92	4000	40000	50,5	46	G	35869000	21,50	Link
NIEUW	2 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D		7,5	520	69	1650	36	●	92	4000	40000	50,5	46	G	35875100	21,50	Link
NIEUW	2 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D		7,5	485	64	2400	24	●	92	2700	40000	50,5	46	G	35865200	21,50	Link

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.be/ledlamps.

MASTER LEDspot GU5.3



GU5.3

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D		7,5	621	82	3900	24	●	90	2700	40000	50	45,5	F	30746900	20,25	Link
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 36D		7,5	621	82	1850	36	●	90	2700	40000	50	45,5	F	30752000	20,25	Link
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 24D		7,5	621	82	4000	24	●	90	3000	40000	50	45,5	F	30748300	20,25	Link
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D		7,5	621	82	2000	36	●	90	3000	40000	50	45,5	F	30754400	20,25	Link
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 940 MR16 24D		7,5	670	89	4400	24	●	90	4000	40000	50	45,5	F	30750600	20,25	Link
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 940 MR16 36D		7,5	670	89	2200	36	●	90	4000	40000	50	45,5	F	30756800	20,25	Link

MASTER LEDspot GU5.3



GU5.3

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW 1 MASTER LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D		5,8	345	59	800	36	●	90	2200-2700	25000	51	46	G	30730800	12,95	Link
1 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D		5,8	450	77	1300	36	●	90	2700	25000	51	45,5	G	30718600	10,20	Link
1 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D		5,8	450	77	600	60	●	90	2700	25000	50,5	45,5	G	30724700	10,20	Link
1 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D		5,8	460	79	1300	36	●	90	3000	25000	50,5	45,5	F	30720900	10,20	Link
1 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D		5,8	460	79	600	60	●	90	3000	25000	50,5	45,5	F	30726100	10,20	Link
1 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D		5,8	490	84	1200	36	●	90	4000	25000	50,5	45,5	F	30722300	10,20	Link
1 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D		5,8	490	84	550	60	●	90	4000	25000	50,5	45,5	F	30728500	10,20	Link
NIEUW 2 MASTER LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D		7,5	621	82	1100	36	●	90	2200-2700	25000	51	46	F	30744500	21,10	Link
1 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D		7,5	621	82	1600	36	●	90	2700	25000	51	45,5	F	30732200	14,80	Link
3 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D		7,5	621	82	750	60	●	90	2700	25000	50,5	45,5	F	30738400	14,80	Link
1 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D		7,5	630	84	1600	36	●	90	3000	25000	50,5	45,5	F	30734600	14,80	Link
3 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D		7,5	630	84	800	60	●	90	3000	25000	50,5	45,5	F	30740700	14,80	Link
1 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D		7,5	660	88	1500	36	●	90	4000	25000	50,5	45,5	F	30736000	14,80	Link
3 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D		7,5	660	88	770	60	●	90	4000	25000	50,5	45,5	F	30742100	14,80	Link

CorePro LEDspot GU5.3



GU5.3

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW 1 CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D		2,9	230	79	560	36	✗	80	2700	15000	51	46	F	30704900	6,70	Link
NIEUW 2 CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D		4,4	345	78	650	36	✗	80	2700	15000	51	46	F	30706300	6,95	Link
NIEUW 2 CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D		4,4	390	88	750	36	✗	80	4000	15000	51	46	F	30708700	6,95	Link
3 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D		7	621	88	1400	36	✗	80	2700	15000	50,5	45	F	81471000	11,95	Link
3 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D		7	621	88	1400	36	✗	80	3000	15000	50,5	45	F	81477200	11,95	Link
3 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D		7	660	94	1500	36	✗	80	4000	15000	50,5	45	F	81479600	11,95	Link

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.be/ledlamps.

MASTER LEDspot MR11



GU4

	Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	20	3,5	200	57	1000	24	✗	80	2700	40000	35,1	39,5	G	35990100	12,20	Link

CorePro LEDspot MR11



GU4

	Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	20	2,3	184	80	400	36	●	80	2700	25000	35,5	39,5	F	65948600	10,20	Link

MASTER LEDspot ExpertColor AR111



G53

	Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	1 MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D	50	10,8	600	55	3000	24	●	95	2700	40000	111	61	G	33393200	28,00	Link
NIEUW	1 MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D		10,8	600	55	1200	40	●	95	2700	40000	111	61	G	33395600	28,00	Link
NIEUW	2 MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D		10,8	600	55	8000	9	●	95	2700	40000	111	61	G	33391800	28,00	Link
NIEUW	1 MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D		10,8	620	57	3200	24	●	95	3000	40000	111	61	G	33399400	28,00	Link
NIEUW	1 MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D		10,8	620	57	1200	40	●	95	3000	40000	111	61	G	33401400	28,00	Link
NIEUW	2 MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 9D		10,8	620	57	8000	9	●	95	3000	40000	111	61	G	33397000	28,00	Link
NIEUW	1 MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D	75	14,8	875	59	3000	24	●	95	2700	40000	111	61	G	33379600	33,50	Link
NIEUW	1 MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D		14,8	875	59	1200	45	●	95	2700	40000	111	61	G	33381900	33,50	Link
NIEUW	1 MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D		14,8	875	59	3000	24	●	95	3000	40000	111	61	G	33383300	33,50	Link
NIEUW	1 MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D		14,8	875	59	1300	45	●	95	3000	40000	111	61	G	33385700	33,50	Link
NIEUW	1 MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D		14,8	950	64	3300	24	●	95	4000	40000	111	61	G	33387100	33,50	Link
NIEUW	1 MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D		14,8	950	64	1400	45	●	95	4000	40000	111	61	G	33389500	33,50	Link
NIEUW	1 MAS LEDspotLV D 20-100W 927 AR111 24D	100	20	1270	63	4300	24	●	91	2700	25000	111	62	G	70511400	38,95	Link
NIEUW	1 MAS LEDspotLV D 20-100W 927 AR111 45D		20	1270	63	2100	45	●	91	2700	25000	111	62	G	70513800	38,95	Link
NIEUW	1 MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 24D		20	1270	63	4600	24	●	91	3000	25000	111	62	G	70515200	38,95	Link
NIEUW	1 MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 45D		20	1270	63	2200	45	●	91	3000	25000	111	62	G	70517600	38,95	Link
NIEUW	1 MAS LEDspotLV D 20-100W 940 AR111 24D		20	1270	63	5000	24	●	91	4000	25000	111	62	G	70519000	38,95	Link
NIEUW	1 MAS LEDspotLV D 20-100W 940 AR111 45D		20	1270	63	2300	45	●	91	4000	25000	111	62	G	70521300	38,95	Link

CorePro LEDspot AR111



G53

	Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D	50	7	550	78	1100	40	✗	80	3000	15000	110,7	55	F	30538000	18,00	Link
NIEUW	CorePro LEDspot 10-75W 830 AR111 40D	75	10	800	80	1700	40	✗	80	3000	15000	110,7	55	F	30534200	21,00	Link
NIEUW	CorePro LEDspot 14-100W 830 AR111 40D	100	14	1160	82	2200	40	✗	80	3000	15000	110,7	55	F	30536600	24,00	Link

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.be/ledlamps.

MASTER LEDspot PAR



E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	50	6	500	83	1500	25	●	80	2700	25000	19	1200	F	76846100	15,55	Link
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D		6	500	83	900	40	●	80	2700	25000	0	87	F	76852200	15,55	Link
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D		6	515	85	1500	25	●	80	3000	25000	19	1200	F	76848500	15,55	Link
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D		6	515	85	900	40	●	80	3000	25000	68	87	F	76854600	15,55	Link
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D		6	540	90	1500	25	●	80	4000	25000	0	1200	F	76850800	15,55	Link
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D		6	540	90	900	40	●	80	4000	25000	68	87	F	76856000	15,55	Link
2 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	75	9,5	740	77	2400	25	●	80	2700	25000	96	88	F	76860700	21,75	Link
2 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D		9,5	760	80	2400	25	●	80	3000	25000	96	88	F	76862100	21,75	Link
2 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D		9,5	820	86	2400	25	●	80	4000	25000	96	88	F	76864500	21,75	Link
3 MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	100	13	1000	76	3500	25	●	80	2700	25000	124	130	F	76870600	28,65	Link

CorePro LEDspot PAR



E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur			€	
NIEUW CorePro LEDspot ND 9-60W 827 PAR38 25D	60	9	750	83	1800	25	✗	80	2700	15000	F	38873400	21,75	Link

CorePro LEDspot reflectorlampen




E14/E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiëntie	Licht sterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	25	1.4	105	75		36	✗	80	2700	15000	50	84	F	81173300	6,50	Link
2 CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	30	1.8	150	83	250	36	✗	80	2700	15000	39	65	F	81171900	6,40	Link
3 CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	40	3	210	70		36	✗	80	2700	15000	63	102	G	81179500	9,45	Link
1 CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D		2.8	210	75		36	✗	80	2700	15000	50	84	F	81175700	6,70	Link
1 CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D		4.3	320	74		36	●	80	2700	15000	50	84	F	81177100	7,05	Link
3 CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	60	4,5	345	76		36	●	80	2700	15000	63	102	F	81181800	10,50	Link
4 CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	100	4	345	86		36	✗	80	2700	15000	80	112	F	81183200	11,15	Link
4 CoreProLEDspot D8.5-100W R80 E27 827 36D		9	670	74	1400	36	●	80	2700	15000	80	112	F	31236400	14,45	Link
4 CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D		8	670	83		36	✗	80	2700	15000	80	112	F	81185600	12,80	Link

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.be/ledlamps.

CorePro R7S



R7S R7S

	Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
			W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	1 CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	60	7,2	810	112	300	✗	80	3000	15000	15	118	E	30397300	13,95	Link
NIEUW	2 CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840		7,2	850	118	300	✗	80	4000	15000	15	118	E	30399700	13,95	Link
	3 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830		7,5	950	126		✗	80	3000	15000	29	78	E	71394500	16,70	Link
	3 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	100	7,5	1000	133		✗	80	4000	15000	29	78	E	71396900	16,70	Link
	4 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D		14	1600	114		●	80	3000	15000	29	118	E	57879700	20,80	Link
	4 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D		14	1800	128		●	80	4000	15000	29	118	E	57881000	20,80	Link
	5 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	120	14	2000	142		●	80	3000	15000	29	118	D	71400300	25,70	Link
	5 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840		14	2000	142		●	80	4000	15000	29	118	D	71406500	25,70	Link
	6 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	150	17,5	2460	140		●	80	3000	15000	42	118	D	64673800	38,85	Link
	6 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840		17,5	2460	140		●	80	4000	15000	42	118	D	64675200	38,85	Link

CorePro LEDcapsule



GY6.35/G4

	Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
			W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
	1 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	10	1	115	115	300	✗	80	2700	15000	13	35	F	76761700	5,05	Link
	1 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830		1	120	120	300	✗	80	3000	15000	13	35	E	76759400	5,05	Link
	2 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	20	1,8	205	113	300	✗	80	2700	15000	13	35	F	76765500	7,25	Link
	2 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830		1,8	215	119	300	✗	80	3000	15000	13	35	E	76769300	7,25	Link
	3 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827		1,8	205	113	300	✗	80	2700	15000	13	35	F	76779200	7,25	Link
	3 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830		1,8	215	119	300	✗	80	3000	15000	13	35	E	76783900	7,25	Link
	4 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	28	2,1	210	100	300	●	80	2700	15000	15	40	F	76753200	7,85	Link
	4 CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827		2,7	315	116	300	✗	80	2700	15000	15	40	F	76775400	8,35	Link
	4 CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830		2,7	330	122	300	✗	80	3000	15000	15	40	E	76777800	8,35	Link

CorePro LEDcapsule G9



G9

	Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
			W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	1 CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	25	2	220	110	300	✗	80	2700	15000	15	48	E	30389800	7,55	Link
NIEUW	1 CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830		2	220	110	300	✗	80	3000	15000	15	48	E	30391100	7,55	Link
	2 CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D		2,6	300	115	300	●	80	2700	15000	15	52	E	76669600	8,50	Link
NIEUW	3 CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	40	3,2	400	125	300	✗	80	2700	15000	17	54	E	30393500	8,10	Link
NIEUW	3 CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830		3,2	400	125	300	✗	80	3000	15000	17	54	E	30395900	8,10	Link
	4 CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	60	4	480	120	300	●	80	2700	15000	19	59	E	76673300	10,30	Link
	5 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827		4,8	570	118		✗	80	2700	15000	19	60	E	65780200	16,70	Link
	5 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830		4,8	570	118		✗	80	3000	15000	19	60	E	65818200	16,70	Link

De actuele transformator- en/of dimmer compatibiliteitslijsten voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.be/ledlamps.

LEDbulb & LEDcandle & LEDlustre

philips.be/
ledlamps

CorePro LED-lampen



Productomschrijving		Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	1 CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 930	40	5	470	94	✗	90	3000	15000	60	110	F	32956000	7,05	Link
	2 CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830		5	470	94	✗	80	3000	15000	60	110	F	57993000	7,05	Link
	2 CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827		5,5	470	85	✗	80	2700	15000	60	110	F	57757800	7,05	Link
NIEUW	1 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	60	7,5	806	107	✗	90	3000	15000	60	110	F	32960700	7,75	Link
NIEUW	1 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940		7,5	806	107	✗	90	4000	15000	60	110	F	32962100	7,75	Link
NIEUW	2 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT		8	806	100	✗	80	2700	15000	60	110	F	40437300	49,00	Link
	2 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830		7,5	806	107	✗	80	3000	15000	60	110	F	57771400	7,75	Link
	2 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827		8	806	100	✗	80	2700	15000	60	110	F	57755400	7,75	Link
	3 CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	68	9,5	950	100	✗	80	3000	15000	37,2	114,3	F	81451200	6,00	Link
NIEUW	4 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	75	10	1055	105	✗	90	4000	15000	60	110	F	32966900	10,50	Link
NIEUW	4 CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930		10,5	1055	100	✗	90	3000	15000	60	110	F	32964500	10,50	Link
	3 CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840		9,5	1050	110	✗	80	4000	15000	37,2	114,3	E	81453600	7,05	Link
	5 CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830		10,5	1055	100	✗	80	3000	15000	60	110	F	49752400	10,50	Link
	6 CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827		11	1055	95	✗	80	2700	15000	60	110	F	49076100	10,50	Link
NIEUW	4 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	100	13	1521	117	✗	90	3000	15000	60	110	E	32968300	11,25	Link
	6 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827		13	1521	117	✗	80	2700	15000	60	110	E	49074700	11,25	Link
	6 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830		13	1521	117	✗	80	3000	15000	60	110	E	57767700	11,25	Link


De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.be/ledlamps.

Klassieke LED-gloeidraadlampen




	Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	1 LED double layers 20W E27 smoky DIM		6,5	200	30	●	80	1800	15000	202	293		31372900	58,70	Link
NIEUW	2 LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D		6,5	200	30	●	80	1800	15000	162	293		31537200	40,40	Link
NIEUW	3 LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D		6,5	200	30	●	80	1800	15000	202	286		31539600	43,70	Link
NIEUW	4 LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D		6,5	200	30	●	80	1800	15000	66	273		31541900	36,10	Link
NIEUW	5 LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	25	4	250	62	●	80	1800	15000	96	143		31547100	22,25	Link
NIEUW	6 LED giant crystal 26W E27 smoky DIM	26	7	270	38	●	80	1800	15000	103	366		31374300	61,60	Link
NIEUW	7 LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND		4,5	300	66	✗	80	1800	15000	162	293		31382800	35,55	Link
NIEUW	8 LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND		4,5	300	66	✗	80	1800	15000	202	286		31384200	35,55	Link
	9 LED diamond_giant 35W E27 CL DIM	35	4	400	100	●	80	3000	15000	200	293	F	66662000	49,65	Link
NIEUW	10 LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM		7	470	67	●	80	1800	15000	162	293		31376700	39,90	Link
NIEUW	11 LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM		7	470	67	●	80	1800	15000	202	286		31378100	44,25	Link
NIEUW	12 LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM		7	470	67	●	80	1800	15000	66	273		31380400	36,10	Link
NIEUW	13 LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D		5,5	470	85	✗	80	1800	15000	202	188		31386600	46,00	Link
	14 LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D		5	500	100	●	80	2700	15000	112	142	F	59353700	18,90	Link
	15 LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4		13	2000	153	✗	80	4000	15000	19	600	D	76453100	17,10	Link
	15 LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4		13	2000	153	✗	80	2700	15000	19	60	D	76435700	17,10	Link
	15 LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4		13	2000	153	✗	80	2700	15000	19	60	D	76451700	17,10	Link
	15 LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4		17,5	2452	140	✗	80	4000	15000	19	600	D	76459300	22,05	Link
	15 LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4		17,5	2452	140	✗	80	2700	15000	19	600	D	76457900	22,05	Link

Decoratieve LED-lampen



	Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W			K	uur		€	
NIEUW	1 MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G		4	250	62	●	80	1800	15000	31551800	9,95	Link
NIEUW	2 MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G		4	250	62	●	80	1800	15000	31553200	12,60	Link
NIEUW	3 MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G		4	250	62	●	80	1800	15000	31555600	17,05	Link

Decoratieve LED kaars- en kogellampen



	Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W			K	uur		€	
NIEUW	1 MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G		2,6	136	52	●	80	1800	15000	31607200	13,65	Link
NIEUW	2 MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G		2,5	136	54	●	80	1800	15000	31603400	7,10	Link
NIEUW	3 MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G		2,6	136	52	●	80	1800	15000	31605800	13,65	Link

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.be/ledlamps.

CorePro LEDbulb



Glas E27

	Productomschrijving	Traditioneel W	LED W	Licht stroom lm	Effi cacy lm/W	Dim baar	CRI	Kleur temp K	Levens duur uur	Lamp diameter mm	Totale lengte mm	EEL	EOC	Bruto €	ECAT
NIEUW	1 CorePro LEDBulbND 4-40W E27 ST64 827 CLG	40	4	470	117	✗	80	2700	15000	64	140	E	34687100	7,35	Link
NIEUW	2 CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG		4,3	470	109	✗	80	2700	15000	60	104	F	34716800	7,55	Link
NIEUW	3 CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60840 CLG		4,3	540	125	✗	80	4000	15000	60	104	E	35493700	7,55	Link
NIEUW	4 CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG		4,5	470	104	✗	80	3000	15000	60	106	F	34702100	7,55	Link
NIEUW	4 CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G		7	806	115	✗	80	4000	15000	60	106	E	37751600	7,75	Link
NIEUW	5 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60	7	806	115	✗	80	2700	15000	60	110	E	36124900	7,75	Link
NIEUW	4 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G		7	806	115	✗	80	3000	15000	60	106	E	34647500	7,75	Link
NIEUW	6 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 840 CL G		7	850	121	✗	80	4000	15000	60	106	E	35491300	7,75	Link
NIEUW	7 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G		7	806	115	✗	80	2700	15000	95	140	E	34677200	12,20	Link
NIEUW	8 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G		7	806	115	✗	80	2700	15000	64	140	E	34675800	9,65	Link
NIEUW	9 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	75	7	806	115	✗	80	2700	15000	60	104	E	38003500	7,70	Link
NIEUW	4 CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G		8,5	1055	124	✗	80	4000	15000	60	104	E	37753000	11,45	Link
NIEUW	10 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG		8,5	1055	124	✗	80	2700	15000	60	104	E	34712000	11,45	Link
NIEUW	4 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG		8,5	1055	124	✗	80	3000	15000	60	104	E	34704500	11,45	Link
NIEUW	10 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG		8,5	1055	124	✗	80	4000	15000	60	104	E	34708300	11,45	Link
NIEUW	4 CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	100	8,5	1055	124	✗	80	2700	15000	60	104	E	36126300	11,45	Link
NIEUW	11 CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG		10,5	1521	144	✗	80	4000	15000	60	104	D	37755400	15,75	Link
NIEUW	12 CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG		10,5	1521	144	✗	80	2700	15000	60	104	D	34714400	15,75	Link
NIEUW	11 CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG		10,5	1521	144	✗	80	2700	15000	60	104	D	36128700	15,75	Link
NIEUW	4 CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG		10,5	1521	144	✗	80	3000	15000	60	104	D	34706900	15,75	Link
NIEUW	12 CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG		10,5	1521	144	✗	80	4000	15000	60	104	D	34710600	15,75	Link

CorePro LEDBulb



Glas E27

	Productomschrijving	Traditioneel W	LED W	Licht stroom lm	Effi cacy lm/W	Dim baar	CRI	Kleur temp K	Levens duur uur	Lamp diameter mm	Totale lengte mm	EEL	EOC	Bruto €	ECAT
NIEUW	1 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	120	13	2000	153	✗	80	2700	15000	70	121	D	34649900	12,00	Link
NIEUW	2 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G		13	2000	153	✗	80	2700	15000	70	121	D	34653600	12,00	Link
NIEUW	1 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G		13	2000	153	✗	80	4000	15000	70	121	D	34651200	12,00	Link
NIEUW	2 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G		13	2000	153	✗	80	4000	15000	70	121	D	34655000	12,00	Link
NIEUW	3 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G		13	2000	153	✗	80	6500	15000	70	121	D	34657400	12,00	Link
NIEUW	3 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	150	17,5	2452	140	✗	80	2700	15000	70	121	D	34661100	14,00	Link
NIEUW	4 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G		17	2452	144	✗	80	4000	15000	70	121	D	34659800	14,00	Link
NIEUW	3 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G		17,5	2452	140	✗	80	4000	15000	70	121	D	34663500	14,00	Link
NIEUW	3 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G		17,5	2452	140	✗	80	6500	15000	70	121	D	34665900	14,00	Link
NIEUW	5 CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG		17	2452	144	✗	80	2700	15000	70	128	D	34744100	15,75	Link
NIEUW	6 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	200	23	3452	150	✗	80	2700	15000	95	165	D	34667300	16,00	Link
NIEUW	6 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G		23	3452	150	✗	80	4000	15000	95	165	D	34669700	16,00	Link
NIEUW	6 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G		23	3452	150	✗	80	6500	15000	95	165	D	34671000	16,00	Link

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.be/ledlamps.

MASTER LEDBulb



	Productomschrijving	Tradi	LED	Licht	Effi	Dim	CRI	Kleur	Levens	Lamp	Totale	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		tioneel		stroom	cacy	baar		temp	duur	diameter	lengte				
		W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G	40	3,4	470	138	🔴	90	2200-2700	25000	60	104	D	32467100	10,00	Link
NIEUW	MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G	60	5,9	806	136	🔴	90	2200-2700	25000	60	104	D	32475600	12,45	Link
NIEUW	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G	75	7,2	1055	146	🔴	90	2200-2700	25000	60	104	D	32493000	14,45	Link
NIEUW	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G	100	10,5	1521	144	🔴	90	2200-2700	25000	60	108	D	32501200	17,45	Link

MASTER LEDbulb



	Productomschrijving	Tradi	LED	Licht	Effi	Dim	CRI	Kleur	Levens	Lamp	Totale	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		tioneel		stroom	cacy	baar		temp	duur	diameter	lengte				
		W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	1 MASTER LEDbulb DT 5.5-40W E27 A60 CL	40	5,5	470	85	🔴	80	2200-2700	25000	60,5	109	F	30630100	10,00	Link
NIEUW	2 MASTER LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL	60	8	806	100	🔴	80	2200-2700	25000	60,5	110	F	30634900	12,45	Link

MASTER Value LEDBulb



	Productomschrijving	Tradi	LED	Licht	Effi	Dim	CRI	Kleur	Levens	Lamp	Totale	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		tioneel		stroom	cacy	baar		temp	duur	diameter	lengte				
		W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	1 MASTER VLE LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	40	3,4	470	138	🔴	90	2200-2700	15000	60	104	D	32465700	9,80	Link
NIEUW	2 MASTER VLE LEDBulbDT3.4-40W E27 927 A60 CL G		3,4	470	138	🔴	90	2700	15000	60	104	D	35481400	7,35	Link
NIEUW	3 MASTER VLE LEDBulbDT3.4-40W E27 927 A60 FR G		3,4	470	138	🔴	90	2700	15000	60	104	D	35483800	8,30	Link
NIEUW	4 MASTER VLE LEDBulbDT7.2-50W E27 A60 827 CM G	50	7,2	650	90	🔴	80	2700	15000	60	104	F	36122500	10,00	Link
NIEUW	5 MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FRG	60	5,9	806	136	🔴	90	2700	15000	60	104	D	34786100	11,00	Link
NIEUW	6 MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927 G120CLG		5,9	806	136	🔴	90	2700	15000	124	178	D	34798400	13,85	Link
NIEUW	7 MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927 ST64CLG		5,9	806	136	🔴	90	2700	15000	64	140	D	34796000	10,30	Link
NIEUW	8 MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G		5,9	806	136	🔴	90	2200-2700	15000	95	137	D	32485500	12,25	Link
NIEUW	9 MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG		5,9	806	136	🔴	90	2200-2700	15000	64	140	D	32481700	12,25	Link
NIEUW	10 MASTER VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	75	5,9	806	136	🔴	90	2200-2700	15000	60	104	D	32473200	12,25	Link
NIEUW	11 MASTER VLE LEDBulb DT7.8-75W E27 927 A60 CLG		7,8	1055	135	🔴	90	2700	15000	60	104	D	34788500	15,10	Link
NIEUW	12 MASTER VLE LEDBulb DT7.8-75W E27 927 A60 FRG		7,8	1055	135	🔴	90	2700	15000	60	104	D	34790800	14,65	Link
NIEUW	13 MASTER VLE LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G	100	7,2	1055	146	🔴	90	2200-2700	15000	60	104	D	32489300	15,70	Link
NIEUW	14 MASTER VLE LEDBulbDT11.2-100W E27 927 A60CLG		11,2	1521	135	🔴	90	2700	15000	60	108	D	34792200	16,50	Link
NIEUW	15 MASTER VLE LEDBulbDT11.2-100W E27 927 A60FRG		11,2	1521	135	🔴	90	2700	15000	60	108	D	34794600	16,50	Link
NIEUW	16 MASTER VLE LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG		10,5	1521	144	🔴	90	2200-2700	15000	60	108	D	32497800	27,10	Link

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.be/ledlamps.

LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad



Glas E14

	Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	40	3,4	470	138	●	90	2700	15000	35	97	D	35543900	7,40	Link

MASTER LEDkaars- en kogellamp



DimTone E14/E27

	Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	1 MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL	25	2,8	250	89	●	80	2200-2700	25000	38	113	F	30602800	7,00	Link
NIEUW	2 MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL		2,8	250	89	●	80	2200-2700	25000	38	129	F	30604200	7,00	Link
NIEUW	3 MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E14 P48 CL		2,8	250	89	●	80	2200-2700	25000	50	95	F	30606600	7,00	Link
NIEUW	4 MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL		2,8	250	89	●	80	2200-2700	25000	50	93	F	30608000	7,00	Link
NIEUW	1 MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL	40	5,5	470	85	●	80	2200-2700	25000	38	113	F	30614100	8,85	Link
NIEUW	2 MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 BA38 CL		5,5	470	85	●	80	2200-2700	25000	38	129	F	30616500	8,85	Link
NIEUW	5 MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL		5,5	470	85	●	80	2200-2700	25000	38	112	F	30638700	8,85	Link
NIEUW	3 MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL		5,5	470	85	●	80	2200-2700	25000	50	95	F	30618900	8,85	Link
NIEUW	4 MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL	60	5,5	470	85	●	80	2200-2700	25000	50	93	F	30620200	8,85	Link
NIEUW	6 MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL		8	806	100	●	80	2200-2700	25000	42	127	F	30640000	11,00	Link
NIEUW	7 MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL		8	806	100	●	80	2200-2700	25000	54	109	F	30642400	11,35	Link

CorePro LEDkaars- en kogellamp



E14/E27

	Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	1 CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	25	2,8	250	89	✗	80	2700	15000	35	106	F	31240100	6,50	Link
NIEUW	2 CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR		2,8	250	89	✗	80	4000	15000	35	106	F	31246300	6,50	Link
NIEUW	3 CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR		2,8	250	89	✗	80	2700	15000	35	106	F	31244900	6,15	Link
NIEUW	3 CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR		2,8	250	89	✗	80	4000	15000	45	88	F	31248700	6,15	Link
NIEUW	4 CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	40	2,8	250	89	✗	80	2700	15000	45	88	F	31242500	6,15	Link
NIEUW	1 CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR		5	470	94	✗	80	2700	15000	45	87	F	31250000	6,50	Link
NIEUW	2 CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR		5	470	94	✗	80	4000	15000	38	114	F	31254800	6,50	Link
NIEUW	2 CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR		5	470	94	✗	80	6500	15000	35	106	F	31258600	6,50	Link
NIEUW	3 CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR		5	470	94	✗	80	2700	15000	45	87	F	31264700	6,50	Link
NIEUW	3 CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	60	5	470	94	✗	80	4000	15000	45	88	F	31268500	6,50	Link
NIEUW	3 CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR		5	470	94	✗	80	6500	15000	45	88	F	31272200	6,50	Link
NIEUW	5 CorePro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR		5	470	94	✗	80	2700	15000	45	88	F	31262300	6,50	Link
NIEUW	6 CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR		7	806	115	✗	80	2700	15000	38	114	E	31296800	9,80	Link
NIEUW	6 CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	60	7	806	115	✗	80	4000	15000	38	114	E	31298200	9,80	Link
NIEUW	6 CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR		7	806	115	✗	80	6500	15000	48	93	E	31300200	9,80	Link
NIEUW	7 CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR		7	806	115	✗	80	2700	15000	48	93	E	31304000	10,10	Link
NIEUW	7 CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR		7	806	115	✗	80	4000	15000	48	95	E	31308800	10,10	Link
NIEUW	7 CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR		7	806	115	✗	80	6500	15000	35	106	E	31310100	10,10	Link
NIEUW	8 CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR		7	806	115	✗	80	2700	15000	48	95	E	31302600	10,10	Link
NIEUW	8 CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR		7	806	115	✗	80	4000	15000	48	95	E	31306400	10,10	Link

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.be/ledlamps.

MASTER Value LED candles & lusters



	Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom lm	Efficiency lm/W	Dimbaar	CRI	Kleur temp K	Levensduur uur	Lamp diameter mm	Totale lengte mm	EEL	EOC	Bruto €	ECAT
NIEUW	1 MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	25	W	2,5	340	136	90	2200-2700	15000	35	97	D	32505000	7,70	Link
NIEUW	2 MASTER VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG		W	2,5	340	136	90	2200-2700	15000	45	80	D	32507400	6,90	Link
NIEUW	3 MASTER VLE LEDLusterDT2.5-25W E27 927P45CLG		W	2,5	340	136	90	2200-2700	15000	45	78	D	32509800	7,05	Link
NIEUW	4 MAS VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45FRG		W	3,5	470	134	90	2200-2700	15000	45	78	D	38800000	8,20	
NIEUW	5 MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927FRG		W	3,4	470	138	90	2700	15000	35	97	D	35545300	8,20	Link
NIEUW	6 MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG		W	3,4	470	138	90	2200-2700	15000	35	97	D	32511100	8,00	Link
NIEUW	7 MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	40	W	3,4	470	138	90	2200-2700	15000	35	119	D	32519700	8,20	Link
NIEUW	8 MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E27 927B35CLG		W	3,4	470	138	90	2200-2700	15000	35	95	D	32513500	8,20	Link
NIEUW	9 MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG		W	3,4	470	138	90	2700	15000	45	80	D	35547700	8,20	Link
NIEUW	10 MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG		W	3,4	470	138	90	2700	15000	45	80	D	35549100	8,20	Link
NIEUW	11 MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG		W	3,4	470	138	90	2700	15000	45	78	D	35551400	8,20	Link
NIEUW	12 MASTER VLE LEDLusterDT3.4-40W E14 927P45CLG		W	3,4	470	138	90	2200-2700	15000	45	80	D	32521000	8,20	Link
NIEUW	13 MASTER VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG		W	3,5	470	134	90	2200-2700	15000	45	78	D	38774400	8,20	Link

CorePro LED candles



	Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom lm	Efficiency lm/W	Dimbaar	CRI	Kleur temp K	Levensduur uur	Lamp diameter mm	Totale lengte mm	EEL	EOC	Bruto €	ECAT
NIEUW	1 CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	25	W	2,2	250	113	80	2700	15000	35	97	E	34679600	6,15	Link
NIEUW	2 CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G		W	2	250	125	80	2700	15000	35	97	E	37757800	6,15	Link
NIEUW	3 CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG		W	2,2	250	113	80	2700	15000	35	123	E	34685700	6,15	Link
NIEUW	4 CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G		W	2	250	125	80	2700	15000	35	123	E	37759200	6,30	Link
NIEUW	5 CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG		W	2	250	125	80	2700	15000	35	97	E	34772400	6,30	Link
NIEUW	6 CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG		W	2,2	250	113	80	4000	15000	35	97	E	34734200	2,55	Link
NIEUW	7 CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	40	W	4,3	470	109	80	2700	15000	35	97	F	34726700	6,95	Link
NIEUW	8 CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG		W	4,3	470	109	80	2700	15000	35	97	F	34718200	6,95	Link
NIEUW	9 CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG		W	4,3	470	109	80	4000	15000	35	97	F	34740300	2,80	Link
NIEUW	10 CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	60	W	6,5	806	124	80	2700	15000	35	97	E	34746500	10,10	Link
NIEUW	1 CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG		W	6,5	806	124	80	2700	15000	35	97	E	34750200	10,10	Link
NIEUW	10 CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG		W	6,5	806	124	80	4000	15000	35	97	E	34748900	10,10	Link
NIEUW	1 CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG		W	6,5	806	124	80	6500	15000	35	97	E	34754000	10,10	Link
NIEUW	1 CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG		W	6,5	806	124	80	4000	15000	35	97	E	34752600	10,10	Link

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.be/ledlamps.

CorePro LED lusters



	Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	1 CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	25	2,2	250	113	✗	80	2700	15000	45	80	E	34681900	6,15	Link
NIEUW	2 CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG		2,2	250	113	✗	80	2700	15000	45	78	E	34683300	6,30	Link
NIEUW	3 CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG		2	250	125	✗	80	2700	15000	45	80	E	34774800	6,30	Link
NIEUW	4 CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG		2	250	125	✗	80	2700	15000	45	78	E	34776200	6,30	Link
NIEUW	5 CorePro LEDLusterND2.2-25W E14 840P45CLG		2,2	250	113	✗	80	4000	15000	45	80	E	34738000	6,30	Link
NIEUW	6 CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG		4,3	470	109	✗	80	2700	15000	45	82	F	34730400	7,75	Link
NIEUW	7 CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	40	4,3	470	109	✗	80	2700	15000	45	80	E	34720500	7,55	Link
NIEUW	8 CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 840P45CLG		4,3	470	109	✗	80	4000	15000	45	80	F	34742700	7,55	Link
NIEUW	9 CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG		4,3	470	109	✗	80	2700	15000	45	82	F	34732800	7,55	Link
NIEUW	2 CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG		4,3	470	109	✗	80	2700	15000	45	78	E	34722900	7,75	Link
NIEUW	10 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	60	6,5	806	124	✗	80	2700	15000	45	80	E	34756400	10,10	Link
NIEUW	1 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG		6,5	806	124	✗	80	2700	15000	45	80	E	34760100	10,10	Link
NIEUW	10 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG		6,5	806	124	✗	80	4000	15000	45	80	E	34758800	10,10	Link
NIEUW	1 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG		6,5	806	124	✗	80	4000	15000	45	80	E	34762500	10,10	Link
NIEUW	1 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14865FRG		6,5	806	124	✗	80	6500	15000	45	80	E	34764900	10,10	Link
NIEUW	11 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG		6,5	806	124	✗	80	2700	15000	45	78	E	34766300	10,10	Link
NIEUW	2 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG		6,5	806	124	✗	80	2700	15000	45	78	E	34768700	10,10	Link
NIEUW	2 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG		6,5	806	124	✗	80	4000	15000	45	78	E	34770000	10,10	Link

Accessoires



	Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
1	CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF	16777900	22,55	Link
2	CORD/modern/E27/black 1CT EU RF	16776200	22,55	Link
3	CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU	62405700	22,55	Link

De actuele dimmercompatibiliteitslijst voor LED-lampen kun je vinden onder het kopje 'downloads' op philips.be/ledlamps.

LEDtubes

Welke LEDtube je ook nodig hebt, je vindt deze altijd in het Philips LEDtube portfolio. Dankzij onze brede reeks LED TL-buizen, kan je energiebesparingen tot 60% realiseren.

- **MASTER:** Hoogwaardige LEDtubes met een zeer hoog specificatie niveau voor veeleisende toepassingen waarbij lichtopbrengst, levensduur en installatiesnelheid cruciaal zijn (tot 70.000 branduren en tot 170 lm/W, in kunststof, met roteerbare eindkappen)
 - Ultra Efficient (UE): voor maximale lichtopbrengst en rendement
 - Ultra Output (UO): voor maximale lichtopbrengst
 - High Output (HO): voor beste Total Cost of Ownership
- **MASTER Value:** Beste prijs/performance verhouding (50.000 branduren, 150 lm/W, in glas, zonder roteerbare eindkappen). De betaalbare keuze voor kleine tot middelgrote projecten.
- **CorePro:** CorePro LEDtubes zijn ideaal voor ruimtes waar lichtkwaliteit en duurzaamheid minder cruciaal zijn. Denk hierbij aan kleinere voorraadruimtes met lage plafonds (30K hrs, <130 lm/W)

philips.be/
ledtube

MASTER LEDtube (EM/Mains) T8



Voor gebruik met EM ballast & direct op
netspanning



Productomschrijving		Traditioneel	LED	Licht stroom	Eff cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	18	8	1000	125	160	✗	83	3000	70000	19	600	E	69747400	13,75	Link
1	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8		8	1050	131	160	✗	83	4000	70000	19	600	E	69749800	13,75	Link
1	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8		8	1050	131	160	✗	83	6500	70000	19	600	E	69751100	13,75	Link
1	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	30	12	1575	131	160	✗	80	4000	70000	19	900	E	68708600	17,20	Link
1	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8		12	1575	131	160	✗	80	6500	70000	0	900	E	68710900	17,20	Link
2	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	36	12.5	2000	160	160	✗	80	3000	70000	0	1200	C	59235600	19,55	Link
2	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8		12.5	2100	168	160	✗	80	4000	70000	0	1200	C	59237000	19,55	Link
2	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8		12.5	2100	168	160	✗	80	6500	70000	0	1200	C	59239400	19,55	Link
NIEUW	3 MASTER LEDtube 1200mm UE 13.5W 840 T8		13.5	2500	185	160	✗	80	4000	70000	25,8	1200	B	33972900	26,35	Link
NIEUW	3 MASTER LEDtube 1200mm UE 13.5W 865 T8		13.5	2500	185	160	✗	80	6500	70000	25,8	1200	B	33974300	26,35	Link
4	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8		14,7	2300	156	160	✗	80	3000	70000	25,8	1200	D	31656000	22,00	Link
4	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	58	14,7	2500	170	160	✗	80	4000	70000	25,8	1200	C	31658400	22,00	Link
4	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8		14,7	2500	170	160	✗	80	6500	70000	25,8	1200	C	31660700	22,00	Link
2	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8		18,2	2900	159	160	✗	80	3000	70000	0	1500	D	59241700	22,70	Link
2	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8		18,2	3100	170	160	✗	80	4000	70000	0	1500	C	59243100	22,70	Link
2	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8		18,2	3100	170	160	✗	80	6500	70000	0	1500	C	59245500	22,70	Link
NIEUW	3 MASTER LEDtube 1500mm UE 20W 840 T8		20	3700	185	160	✗	80	4000	70000	25,8	1500	B	33976700	35,40	Link
NIEUW	3 MASTER LEDtube 1500mm UE 20W 865 T8		20	3700	185	160	✗	80	6500	70000	25,8	1500	B	33978100	35,40	Link
4	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	58	21,7	3400	156	160	✗	80	3000	70000	25,8	1500	D	31662100	30,25	Link
4	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8		21,7	3700	170	160	✗	80	4000	70000	25,8	1500	C	31664500	30,25	Link
4	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8		21,7	3700	170	160	✗	80	6500	70000	25,8	1500	C	31666900	30,25	Link

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

MASTER LEDtube Value (EM/Mains) T8





Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning





Glas
Roterend
G13

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	18	8	1000	125	190	✗	80	3000	60000	50	600	E	64679000	11,45	Link
1 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8		8	1050	131	190	✗	80	4000	60000	50	600	E	64681300	11,45	Link
1 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8		8	1050	131	190	✗	80	6500	60000	50	600	E	64683700	11,45	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	36	14	2000	142	190	✗	80	3000	60000	50	1200	D	64685100	16,60	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8		14	2100	150	190	✗	80	4000	60000	50	1200	D	64687500	16,60	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8		14	2100	150	190	✗	80	6500	60000	50	1200	D	64689900	16,60	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8		15,5	2300	148	190	✗	80	3000	60000	25,8	1200	D	31680500	18,15	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8		15,5	2500	161	190	✗	80	4000	60000	25,8	1200	C	31682900	18,15	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8		15,5	2500	161	190	✗	80	6500	60000	25,8	1200	C	31684300	18,15	Link
3 MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	58	20,5	2900	141	190	✗	80	3000	60000	25,8	1500	D	64691200	18,60	Link
3 MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8		20,5	3100	151	190	✗	80	4000	60000	51	1500	D	64693600	18,60	Link
3 MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8		20,5	3100	151	190	✗	80	6500	60000	51	1500	D	64695000	18,60	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8		23	3400	147	190	✗	80	3000	60000	25,8	1500	D	31686700	24,55	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8		23	3700	160	190	✗	80	4000	60000	25,8	1500	C	31688100	24,55	Link
2 MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8		23	3700	160	190	✗	80	6500	60000	25,8	1500	C	31690400	24,55	Link

CorePro LEDtube (EM/Mains) T8



Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning





Glas
Roterend
G13

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW CorePro LEDtube 600mm 8W840	18	8	800	100	240	✗	80	4000	30000	25,7	600	F	32531900	10,60	Link
NIEUW CorePro LEDtube 600mm 8W865		8	800	100	240	✗	80	6500	30000	25,7	600	F	32533300	10,60	Link
NIEUW CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	36	14,5	1600	110	240	✗	80	4000	30000	25,7	1200	E	32535700	12,25	Link
NIEUW CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865		14,5	1600	110	240	✗	80	6500	30000	25,7	1200	E	32537100	12,25	Link
NIEUW CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8		18	2000	111	240	✗	80	6500	30000	25,7	1200	E	80611100	13,75	Link
NIEUW CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8		18	2000	111	240	✗	80	4000	30000	25,7	1200	E	80613500	13,75	Link
NIEUW CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	58	20	2200	110	240	✗	80	4000	30000	25,7	1500	E	32539500	13,55	Link
NIEUW CorePro LEDtube 1500mm 20W 865		20	2200	110	240	✗	80	6500	30000	25,7	1500	E	32541800	13,55	Link
NIEUW CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8		24	2700	112	240	✗	80	6500	30000	25,7	1500	E	80615900	16,50	Link
NIEUW CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8		24	2700	112	240	✗	80	4000	30000	25,7	1500	E	80617300	16,50	Link

MASTER LEDtube (EM/Mains) T8 Starters



Productomschrijving	Lamp diameter	EOC	Bruto	ECAT
	mm		€	
MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	50	81965400	1,60	Link

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

MASTER LEDtube IntantFit (HF) T8



Voor gebruik met HF ballast



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	18	8	1000	125	160	✗	83	3000	60000	25,6	600	E	74353900	29,80	Link
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8		8	1050	131	160	✗	83	4000	60000	25,6	600	E	74355300	29,80	Link
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	36	8	1050	131	160	✗	83	6500	60000	25,6	600	E	74367600	29,80	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8		14	2000	142	160	✗	83	3000	60000	25,6	1200	E	68752900	26,55	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8		14	2100	150	160	✗	83	4000	60000	25,6	1200	D	68748200	26,55	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8		14	2100	150	160	✗	83	6500	60000	25,6	1200	D	68750500	26,55	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8		16	2350	146	160	✗	83	3000	60000	25,6	1200	D	68800700	30,15	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8		16	2500	156	160	✗	83	4000	60000	25,6	1200	D	68796300	30,15	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8		16	2500	156	160	✗	83	6500	60000	25,6	1200	D	68798700	30,15	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	58	20	2900	145	160	✗	83	3000	60000	25,6	1500	E	68758100	33,20	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8		20	3100	155	160	✗	83	4000	60000	25,6	1500	D	68754300	33,20	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8		20	3100	155	160	✗	83	6500	60000	25,6	1500	D	68756700	33,20	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8		24	3500	145	160	✗	83	3000	60000	25,6	1500	D	68806900	38,30	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8		24	3700	154	160	✗	83	4000	60000	25,6	1500	D	68802100	38,30	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8		24	3700	154	160	✗	83	6500	60000	25,6	1500	D	68804500	38,30	Link

MASTER LEDtube (Universal) T8



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	36	15,5	2300	148	190	✗	80	3000	60000	26	1200	D	31668300	31,50	Link
NIEUW MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8		15,5	2500	161	190	✗	80	4000	60000	26	1200	C	31670600	31,50	Link
NIEUW MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8		15,5	2500	161	190	✗	80	6500	60000	26	1200	C	31672000	31,50	Link
NIEUW MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	58	23	3400	147	190	✗	80	3000	60000	26	1500	D	31674400	35,20	Link
NIEUW MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8		23	3700	160	190	✗	80	4000	60000	26	1500	C	31676800	35,20	Link
NIEUW MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8		23	3700	160	190	✗	80	6500	60000	26	1500	C	31678200	35,20	Link

CorePro LEDtube (Universal) T8



Universeel (EM & HF ballast)



Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	18	8	850	106	240	✗	80	3000	30000	25,7	600	F	78277100	25,95	Link
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8		8	900	112	240	✗	80	4000	30000	25,7	600	E	78279500	25,95	Link
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8		8	900	112	240	✗	80	6500	30000	25,7	600	E	78281800	25,95	Link
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	36	18	1850	102	240	✗	80	3000	30000	27,9	1200	F	80166600	28,15	Link
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8		18	2000	111	240	✗	80	4000	30000	27,9	1200	E	80168000	28,15	Link
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8		18	2000	111	240	✗	80	6500	30000	27,9	1200	E	80170300	28,15	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	58	23	2500	108	240	✗	80	3000	30000	27,9	1500	F	80172700	32,45	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8		23	2700	117	240	✗	80	4000	30000	27,9	1500	E	80174100	32,45	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8		23	2700	117	240	✗	80	6500	30000	27,9	1500	E	80176500	32,45	Link

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

MASTER LEDtube InstantFit (HF) T5

1

2

3

Voor gebruik met HF ballast

Roterend

G5

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	14	8	1000	125	200	●	80	3000	60000	15,5	600	E	74323200	23,10	Link
1 Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5		8	1050	131	200	●	80	4000	60000	15,5	600	E	74325600	23,10	Link
1 Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5		8	1050	131	200	●	80	6500	60000	15,5	600	E	74327000	23,10	Link
1 Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	28	16,5	2300	139	200	●	80	3000	60000	15,5	1200	E	74329400	34,00	Link
1 Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5		16,5	2500	151	200	●	80	4000	60000	15,5	1200	D	74331700	34,00	Link
1 Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5		16,5	2500	151	200	●	80	6500	60000	15,5	1200	D	74333100	34,00	Link
1 Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	35	20	2800	140	200	●	80	3000	60000	15,5	1500	E	74335500	36,65	Link
1 Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5		20	3000	150	200	●	80	4000	60000	15,5	1500	D	74337900	36,65	Link
1 Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5		20	3000	150	200	●	80	6500	60000	15,5	1500	D	74339300	36,65	Link
2 Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	54	26	3700	142	200	●	80	3000	60000	15,5	1200	E	74951400	43,50	Link
2 Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE		26	3900	150	200	●	80	4000	60000	15,5	1200	D	74953800	43,50	Link
2 Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE		26	3900	150	200	●	80	6500	60000	15,5	1200	D	74955200	43,50	Link
2 Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	49	26	3700	142	200	●	80	3000	60000	15,5	1500	E	74957600	45,80	Link
2 Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE		26	3900	150	200	●	80	4000	60000	15,5	1500	D	74959000	45,80	Link
2 Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE		26	3900	150	200	●	80	6500	60000	15,5	1500	D	74961300	45,80	Link
3 Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	80	36	5200	144	160	✗	80	3000	60000	15,2	1500	E	70599500	55,35	Link
3 Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5		36	5600	155	160	✗	80	4000	60000	15,2	1500	D	70603900	55,35	Link
3 Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5		36	5600	155	160	✗	80	6500	60000	15,2	1500	D	70605300	55,35	Link

MASTER LEDtube (Mains) T5

Direct op netspanning

Glas

Roterend

G5

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	54	26	3600	138	200		80	3000	50000	15	1200	D	81921000	48,20	Link
1 MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5		26	3900	150	200		80	4000	50000	15	1200	D	81923400	48,20	Link
1 MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5		26	3900	150	200		80	6500	50000	15	1200	D	81925800	48,20	Link
1 MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	49	26	3600	138	200		80	3000	50000	15	1500	D	81929600	49,65	Link
1 MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5		26	3900	150	200		80	4000	50000	15	1500	D	81931900	49,65	Link
1 MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5		26	3900	150	200		80	6500	50000	15	1500	D	81933300	49,65	Link
2 MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	80	36	5200	144	200		80	3000	50000	15,5	1500	D	29050100	60,35	Link
2 MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5		36	5600	155	200		80	4000	50000	15,5	1500	D	29052500	60,35	Link
2 MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5		36	5600	155	200		80	6500	50000	15,5	1500	D	29054900	60,35	Link

MASTER LEDtube (Mains) T5 - High Efficiency (HE)

PHILIPS


Glas

G5

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	18	8	1000	125	200	✖	80	3000	50000	19	600	E	33425000	21,25	Link
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU		8	1050	131	200	✖	80	4000	50000	19	600	E	33427400	21,25	Link
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU		8	1050	131	200	✖	80	6500	50000	19	600	E	33429800	21,95	Link
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	36	16,5	2300	139	200	✖	80	3000	50000	19	1200	D	33431100	32,15	Link
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU		16,5	2500	151	200	✖	80	4000	50000	19	1200	D	33433500	32,15	Link
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU		16,5	2500	151	200	✖	80	6500	50000	19	1200	D	33435900	32,15	Link
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	35	20	2800	140	200	✖	80	3000	50000	15,8	1500	D	33437300	37,80	Link
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU		20	3000	150	200	✖	80	4000	50000	15,8	1500	D	33439700	37,80	Link
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU		20	3000	150	200	✖	80	6500	50000	15,8	1500	D	33441000	37,80	Link

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

CorePro LED PL-C




2 pins voor gebruik met EM ballast
4 pins voor gebruik met HF ballast



Roterend G24Q/G24D

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	13	4,5	475	105	120	✗	83	3000	30000	24,3	100	F	70659600	11,35	Link
2 CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1		4,5	475	105	120	✗	83	3000	30000	24,3	100	F	70663300	11,75	Link
1 CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1		4,5	500	111	120	✗	83	4000	30000	24,3	100	F	70661900	11,35	Link
2 CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1		4,5	500	111	120	✗	83	4000	30000	24,3	100	F	70665700	11,75	Link
3 CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	18	6,5	650	92	120	✗	83	3000	30000	24,3	100	F	54127200	12,40	Link
4 CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2		6,5	650	92	120	✗	83	3000	30000	50	100	F	54119700	14,15	Link
3 CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2		6,5	700	92	120	✗	83	4000	30000	24,3	100	F	54129600	12,40	Link
4 CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2		6,5	700	92	120	✗	83	4000	30000	50	100	F	54121000	14,15	Link
5 CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	26	8,5	950	105	120	✗	83	3000	30000	24,3	200	F	54123400	15,25	Link
5 CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3		8,5	1000	105	120	✗	83	4000	30000	24,3	200	F	54125800	15,25	Link
6 CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3		9	950	100	120	✗	83	3000	30000	24,3	200	F	54115900	18,35	Link
6 CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3		9	1000	100	120	✗	83	4000	30000	24,3	200	F	54117300	18,35	Link

CorePro LED PL-L



Voor gebruik met HF ballast



Glas Roterend G2G11

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	36	16,5	2000	121	160	83	3000	30000	43,6	400	E	73966200	31,60	Link
1 CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11		16,5	2100	127	160	83	4000	30000	43,6	400	E	73974700	31,60	Link
1 CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11		16,5	2100	127	160	83	6500	30000	43,6	400	E	73976100	31,60	Link
2 CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11		24	3200	133	160	83	3000	30000	17	540	E	82839700	35,50	Link
2 CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	55	24	3400	141	160	83	4000	30000	17	540	E	82841000	35,50	Link
2 CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11		24	3400	141	160	83	6500	30000	17	540	E	82843400	35,50	Link

CorePro LED PL-S



Voor gebruik met EM ballast



Roterend G23

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	9/11	5	520	104	120	82	3000	30000	15,8	170	F	59666800	12,05	Link
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23		5	550	110	120	82	4000	30000	15,8	170	F	59668200	12,05	Link

De vermogens onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED-buis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

TrueForce LED voor industrie en detailhandel (Highbay – MH)



E40

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	250	95	13000	136	60	✗	80	4000	50000	250	290	F	75367200	194,25	Link
TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 WB		95	13000	136	120	✗	80	4000	50000	250	290	E	75369600	194,25	Link
TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	400	140	20000	142	60	✗	80	4000	50000	250	290	F	75371900	225,75	Link
TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB		140	20000	142	120	✗	80	4000	50000	250	290	D	75373300	225,75	Link

TrueForce LED Public (stad/weg – HPL/SON)



Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning zonder ontstekers

E40/E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 TrueForce LED HPL ND 28-21W E27 830	80	21	2850	135	360	✗	80	3000	50000	75	178	D	63814600	93,35	Link
1 TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840		21	3000	142	360	✗	80	4000	50000	75	178	D	63816000	93,35	Link
1 TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830	125	28	3800	135	360	✗	80	3000	50000	75	178	D	63818400	106,70	Link
1 TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840		28	4000	142	360	✗	80	4000	50000	75	178	D	63820700	106,70	Link
2 TrueForce LED HPL ND 57-42W E27 830		42	5700	135	360	✗	80	3000	50000	84	178	D	63822100	132,00	Link
2 TrueForce LED HPL ND 60-42W E27 840		42	6000	142	360	✗	80	4000	50000	84	178	D	63824500	132,00	Link
3 TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830	200	42	5700	135	360	✗	80	3000	50000	84	191	D	63826900	132,00	Link
3 TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840		42	6000	142	360	✗	80	4000	50000	84	191	D	63828300	132,00	Link

TrueForce Urban Core (SON, HPL/HQL vervanger)



Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning

E40/E27

Productomschrijving	Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR	50	13	2000	153	300	✗	80	3000	25000	63	102	D	75025100	38,20	Link
1 TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR		13	2000	153	300	✗	80	4000	25000	50	84	D	75027500	38,20	Link
1 TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	80	18	3000	166	300	✗	80	3000	25000	50	84	C	75029900	51,35	Link
1 TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR		18	3000	166	300	✗	80	4000	25000	63	102	C	75031200	51,35	Link
1 TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR	125	26	4000	153	300	✗	80	3000	25000	80	112	D	75033600	63,40	Link
1 TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR		26	4000	153	300	✗	80	4000	25000	80	112	D	75035000	63,40	Link
2 TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR		36	5500	152	300	✗	80	3000	25000	90	245	D	29927600	73,00	Link
2 TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR		36	6000	166	300	✗	80	4000	25000	90	245	C	29929000	73,00	Link
3 TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR		36	5500	152	300	✗	80	3000	25000	90	230	D	29931300	73,00	Link
3 TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR		36	6000	166	300	✗	80	4000	25000	90	230	C	29933700	73,00	Link

TrueForce LED Public (weg/terrein – SOX)



B22

Productomschrijving		Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	1 TrueForce LED SOX 18W B22 840 FR	18	18	2500	138	230	✗	80	4000	50000	52	312	D	30562500	80,00	Link
NIEUW	2 TrueForce LED SOX 28W B22 840 FR	36	28	4000	142	230	✗	80	4000	50000	52	425	D	30564900	90,00	Link
NIEUW	2 TrueForce LED SOX 36W B22 840 FR	55	36	5000	138	230	✗	80	4000	50000	52	425	D	30566300	100,00	Link

TrueForce LED Public (wegen – SON)



Voor gebruik met EM ballast. De ontsteker kan in het systeem blijven (InstantFit)

E40/E27

Productomschrijving		Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	1 TrueForce LED Road 25W E27 730 MV	50	25	4000	160	✗	70	3000	50000	61	200	C	33157000	120,00	Link
NIEUW	1 TrueForce LED Road 25W E27 740 MV		25	4200	168	✗	70	4000	50000	61	200	C	33159400	120,00	Link
	2 TrueForce LED Road 40-25W E27 730		25	4000	160	✗	70	3000	50000	61	200	D	63251900	120,00	Link
	2 TrueForce LED Road 42-25W E27 740		25	4200	168	✗	70	4000	50000	61	200	D	63253300	120,00	Link
	1 TrueForce LED Road 55-35W E27 730	70	35	5500	157	✗	70	3000	50000	61	200	D	81115300	160,00	Link
	1 TrueForce LED Road 60-35W E27 740		35	6000	171	✗	70	4000	50000	61	200	D	81117700	160,00	Link
	3 TrueForce LED Road 84-55W E40 730	100	55	8400	152	✗	70	3000	50000	71	262	D	63904400	170,00	Link
	3 TrueForce LED Road 90-55W E40 740		55	9000	163	✗	70	4000	50000	71	262	D	63906800	170,00	Link
	4 TrueForce LED Road 112-68W E40 730	112	68	11200	164	✗	70	3000	50000	71	262	D	63908200	249,50	Link
	4 TrueForce LED Road 120-68W E40 740	120	68	12000	176	✗	70	4000	50000	71	262	C	63910500	249,50	Link
NIEUW	4 TrueForce LED Road 68W E40 730 MV	150	68	11200	164	✗	70	3000	50000	71	262	C	70583100	180,00	Link
NIEUW	4 TrueForce LED Road 68W E40 740 MV		68	12000	176	✗	70	4000	50000	71	262	C	70585500	180,00	Link
NIEUW	4 TrueForce LED Road 68W E40 765 MV		68	12000	176	✗	70	6500	50000	71	262	C	70587900	180,00	Link

TrueForce Core LED voor industrie en detailhandel (hooghangend – HPI/SON/HPL)



Voor gebruik direct op netspanning

E27

Productomschrijving		Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levensduur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
	1 TrueForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3	40	20	2600	130	150	✗	80	3000	15000	80	139	E	78101900	30,25	Link
	1 TrueForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3		20	2700	135	150	✗	80	4000	15000	80	139	D	78103300	30,25	Link
	2 TrueForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3	55	30	3700	123	180	✗	80	3000	15000	100	165	E	78095100	41,05	Link
	2 TrueForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3		30	4000	133	180	✗	80	4000	15000	100	165	E	78097500	41,05	Link
	3 TrueForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3	70	35	4800	137	180	✗	80	3000	15000	118	193	D	78105700	53,05	Link
	3 TrueForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3		35	5000	142	180	✗	80	4000	15000	118	193	D	78107100	53,05	Link



E40/E27

Productomschrijving		Traditioneel	LED	Licht stroom	Efficiency	Dimbaar	CRI	Kleur temp	Levens duur	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W			K	uur			€	
NIEUW	1 TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	50	17	2800	164	✗	70	3000	25000	C	31625600	50,00	Link
NIEUW	1 TForce Core LED road 17W 740 E27 MV		17	3000	176	✗	70	4000	25000	C	31627000	50,00	Link
NIEUW	2 TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	70	26	4200	161	✗	70	3000	25000	F	31629400	60,00	Link
NIEUW	2 TForce Core LED road 26W 740 E27 MV		26	4500	173	✗	70	4000	25000	F	31631700	60,00	Link
NIEUW	3 TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	100	40	7200	180	✗	70	3000	25000	G	31633100	120,00	Link
NIEUW	3 TForce Core LED road 40W 740 E40 MV		40	7500	187	✗	70	4000	25000	G	31635500	120,00	Link

Goed om te weten

Lijst afkortingen

Afkorting	Betekenis	Afkorting	Betekenis
A	Assymetrische bundel	OC	Beeldschermvriendelijk (office compliant)
A20	Assymetrische bundel 20°	PB	Montagebeugel voor systeemplafondmontage
ADJUST	Kantelbare unit (adjustable)	PCO	Polycarbonaat Optiek
ALU	Aluminium	PH	Fotocel (photocell)
AWB	Assymetrische brede bundel (assymetrical wide beam)	PSD	Dali dimbaar (power supply dali)
BC	Blindafdekking	PSED	Dali dimbaar voorschakelapparaat geschikt voor centrale noodverlichting
BK	Zwart (black)	PSR	Met dimmer reguleerbaar (power supply regulated)
C	Aluminium (hoogglans) reflector	PSU	Niet dimbaar (power supply unit)
CB-CH	Ophanging met varkensstaart	RC	Inbouw (recessed ceiling)
CD	Kabelgoot	RND	Rond
CDS	Ophanging met mogelijkheid voor kabelgoot	S	Symetrische bundel
CL	Clear	SM	Opbouw (surface mounted)
CM	Middenvoeding	SMB	Montagebeugel voor plafondmontage
CPE	Extern koppelstuk voor lijnversteving	SPA-CD	Springveer montagebeugel
CPL	Extern koppelstuk voor hoek-koppeling	SQR	Vierkant (square)
CPT	Extern koppelstuk voor T-koppeling	ST	Track spot (spotlight track)
CPX	Extern koppelstuk voor kruiskoppeling	SW2	Pendeldraad
D	Dimbaar	TW1	1 fase doorvoerbedrading (through wiring 1 phase)
DA25W	Dubbel Assymetrisch 25° brede bundel (Dubble Assymetrical 25° Wide Beam)	TW3	3 fase doorvoerbedrading (through wiring 3 phase)
DA25N	Dubbel Assymetrisch 25° smalle bundel (Dubble Assymetrical 25° Narrow Beam)	UE	Ultra Efficient
DA35W	Dubbel Assymetrisch 35° brede bundel (Dubble Assymetrical 35° Wide Beam)	UO	Ultra Output
DN	Downlight	VPE	Verpakkingseenheid
DT	DimTone	VWB	Zeer brede bundel (very wide beam)
EL1	1-uurs noodverlichting	W30L120	30cm x 120cm
EL3	3-uurs noodverlichting	W30L60	30cm x 60cm
ELB3	3-uurs noodverlichting	W60L60	60cm x 60cm
EM	Geschikt voor armaturen met elektromagnetisch VSA	WB	Brede bundel (wide beam)
EM120B	Noodverlichting zonder zelftest	WEC	Externe snelaansluiting
2xEP CU	2x Eindkap + aansluitblok	WH	Wit (white)
FR	Frosted	WIA	Wireless interact ready
GR	Grijs (grey)	WR	Witte reflector
HF	Geschikt voor armaturen met een hoogfrequent elektronisch VSA	WW	Warm wit
HO	High Output	XNB	Extra smalle bundel (Extra Narrow Beam)
LCC1070	Aansluitsnoer met wieland connector	XT	Extreme
LCC2070	Aansluitsnoer met wieland connector		
LED***S	Aantal lumen *100 (40S = 4000lm)		
LRM1070	Aan/uit		
LRM1080	Aan/uit incl parallel schakelen		
LRM2070	Aan/uit incl beweging & daglicht regeling		
LRM2080	Aan/uit incl beweging & daglicht regeling + parallel schakelen		
MAINS	Geschikt voor gebruik direct op netspanning		
MB	Gemiddelde bundel (medium beam)		
MB-SW	Montagebeugel voor pendeldraadmontage (exclusief draad)		
MB-SW2	Montagebeugel voor pendeldraadmontage (inclusief draad)		
MDU	Bewegingssensor (motion detection unit)		
NB	Smalle bundel (narrow beam)		
ND	Non Dim		
NOC	Niet beeldscherm vriendelijk (non-office compliant)		
NW	Neutraal wit		

Twée nieuwe regelgevingen voor meer duurzaamheid

Wat je moet weten over de EU-regelgeving inzake **ecodesign** (SLR) en **energielabels** (ELR)

Vanaf september 2021 zal de EU twee bijgewerkte verordeningen implementeren, die beide tot doel hebben de voorsprong van de verlichtingsindustrie op het gebied van duurzaamheid verder uit te breiden door aanzienlijke energiebesparingen te realiseren voor verlichtingsproducten en -systemen.

De regelgeving inzake **ecodesign** - verbetering van de productprestaties

- Optimalisering van het ontwerp van lichtbronnen en afzonderlijke voorschakelapparaten voor meer duurzaamheid en efficiëntie
- Producten die niet aan de vereisten voldoen, zullen geleidelijk uit de markt worden genomen (bv. T8-fluorescentielampen in 2023)
- Verlichtingsinstallaties moeten worden gerenoveerd met nieuwe energiezuinige lichtbronnen

Voor meer transparantie, efficiëntie, duurzaamheid - en een groenere toekomst.

De regelgeving inzake **energielabels** - responsabilisering door informatie

- Introductie van een nieuw consument-vriendelijk energielabel om eindgebruikers in staat te stellen energie-efficiënte producten te kiezen
- een nieuwe schaal geeft aan hoe efficiënt een product is - de definitie van A tot G zal veranderen op basis van de nieuwe efficiëntievereisten

Huidig label		EU-voorstel nieuw label	
Klasse	Lm/W	Klasse	Lm/W
A++	120	A	210
A+	65	B	185
A	50	C	160
B	15	D	135
C	12	E	110
D	9	F	85
E	0	G	0

Een beter leven, een betere wereld

Signify is **100% koolstofneutraal** sinds september 2020.

We recyclen **tot 90%** van ons productieafval.

We gebruiken **100% hernieuwbare elektriciteit**.



Onze papieren verpakking voor LED-lampen en armaturen bespaart **meer dan 500.000 kilo plastic afval** per jaar.

Bedankt om voor Signify te kiezen en deel te nemen aan onze missie!



UV-C desinfectie

Creëer nieuwe kansen
voor jou en jouw klanten



Volg de **GRATIS** training
voor installateurs en word
UV-C gecertificeerd!



UV-C is een kans. Ook voor jou en jouw klant.

Volg onze gratis training en sluit je aan bij de groeiende groep UV-C gecertificeerde installateurs zodat ook jij de oplossingen op een veilige manier mag adviseren én installeren bij jouw klant.

UV-C oplossingen zijn geschikt voor het desinfecteren van **oppervlakken, materialen en lucht** in tal van sectoren zoals **scholen, zorginstellingen, kantoren, winkels** en **sportfaciliteiten**.

www.philips.be/nl/uvcinstalleren

UV-C desinfectie

Creëer nieuwe kansen voor jou en jouw klanten

UV-C is een bewezen doeltreffende manier om lucht, oppervlakken en objecten te ontsmetten. Studies tonen aan dat UV-C in **6 seconden 99%** van alle aanwezige virussen en bacteriën inactieveert. Wil je meer weten over UV-C of de aangehaalde studies? Ga naar philips.be/nl/uvcinstalleren



In 5 stappen naar een UV-C project



Stap 1

Volg de gratis training op philips.be/nl/uvcinstalleren



Stap 2

Ontvang het certificaat en de documentatie-map



Stap 3

Adviseer je klant over de UV-C toepassingen



Stap 4

Werk de oplossing uit met je Signify contactpersoon



Stap 5

Realiseer je UV-C project

Philips UV-C producten



Lucht
desinfecteren

Philips UV-C upper air armaturen
Active Air | desinfectie unit




Oppervlakken
desinfecteren

Philips UV-C desinfectie armaturen



Objecten
desinfecteren

Philips UV-C desinfectiekast






Hi! Kan ik je helpen?

contactpersonen per provincie



Charlotte Renard
Accountmanager
0474 94 28 77
charlotte.renard@signify.com



Sam Van Breedam
Accountmanager
0476 28 68 24
sam.van.breedam@signify.com



Sam Van Breedam
Accountmanager
0476 28 68 24
sam.van.breedam@signify.com



Sam Van Breedam
Accountmanager
0476 28 68 24
sam.van.breedam@signify.com





Eddy Laurysen
Accountmanager
0475 37 00 19
eddy.laurysen@signify.com



Ivo Van Gucht
Commercial Director
0471 10 38 00
ivo.van.gucht@signify.com




Tim Beer
Key Accountmanager Trade
0489 00 37 00
tim.beer@signify.com




Charlotte Renard
Accountmanager
0474 94 28 77
charlotte.renard@signify.com



Dominique Cosenza
Accountmanager
0476 36 37 84
dominique.cosenza@signify.com



Eddy Laurysen
Accountmanager
0475 37 00 19
eddy.laurysen@signify.com



Alexandre Barbei
Key Accountmanager
+352 (621) 595550
alexandre.barbei@signify.com

Customer Service



Johan Springael
Order Specialist
02 525 76 71



Antoinette Arend
Order Specialist
Luxemburg
+35 2 28 29 11 66

Support:

- **orders en levertermijnen:** orders.lighting.belux@signify.com
- **algemene verlichtingsvragen:** lightinginfoservice@signify.com
- **projectvragen:** lightingprojects@signify.com
- **logistieke klachten:** complaints.lighting.belux@signify.com

Project Support



Bart Quinteyn
Project Support Officer
02 525 76 53

Logistic Support & Claims



Alain Peetroons
02 525 76 33

Raadpleeg onze websites voor standaard lichtplannen, garantievoorwaarden, dimmerlijsten en productinformatie.
www.lighting.philips.be
www.interact-lighting.be

Technische klachten:

Vul het contactformulier in op onze website:
www.lighting.philips.be/ondersteuning/connect/contact/contact-us

Alle informatie voor installateurs op één pagina!

- Innovaties
- Productcatalogus
- Installatievideo's
- Compatibiliteits- en dimmerlijsten
- Nieuwsbrief
- Online hulpmiddelen



philips.be/
installateur




Catalogue app



4000 armaturen
en lampen in je
binnenzak

CoreLine Lichtplan Calculator



Standaard lichtplannen



© 2022 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hierin verschaft wordt, kan aan wijzigingen onderhevig zijn, zonder voorafgaande kennisgeving. Signify geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie en is niet aansprakelijk voor enige actie die op basis hiervan wordt ondernomen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract, tenzij anders overeengekomen door Signify. De aanduidingen Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Alle overige gebruikte handelsmerken behoren toe aan Signify Holding of andere rechthebbenden.

De Algemene Leveringsvoorwaarden, de Logistieke Voorwaarden evenals het Garantiebeleid (inclusief garantievoorzaken) en onze licentievoorzaken vindt u op www.lighting.philips.be.