



Las luminarias de túnel / paso subterráneo Lumecc TunnelView presentan un diseño elegante que proporciona un reemplazo perfecto de las luminarias HID existentes. Este dispositivo está disponible en tres tamaños, ofrece múltiples paquetes de lúmenes y una gama completa de distribuciones ópticas, lo que lo convierte en una solución excelente para todo tipo de aplicaciones de túneles y pasos subterráneos. Incluye service tag, la forma innovadora de Signify de proporcionar asistencia durante toda la vida útil del producto.

Project: _____

Location: _____

Cat.No: _____

Type: _____

Lumens: _____ Qty: _____

Notes: _____


Guía de pedidos

Ejemplo: TULL-96L700-740-G1-R2M-UNV-DMG-0D-TLL-GY3

Prefijo	Modulo LED	Color de temperatura	Generación	Distribucion	Voltaje	Opciones de dimerizacion
TULL						
TULL TunnelView large	96L350 96L530 96L700 96L1050 128L350 128L530 128L700 128L975 160L350 160L530 160L700 160L925	730 70CRI 3000K 740 70CRI 4000K 827" 80CRI 2700K	G1 Generacion 1	Asimétrico: R2M Type II Medio TW2 ¹² Type II pared DK Type II Corta R3M Type III Medio R3W Type III Abierto 4 Type IV Simétrico: 5 Type V (SYMM) SN Cerrado Viga contraria: CBL ⁴ Techo	UNV 120-277V HVV 347-480V 120 ² 120V 208 ² 208V 240 ² 240V 277 ² 277V 347 ² 347V 480 ² 480V	DMG ⁵ 0-10V DALI ¹ DALI SRD ¹ Configuración estándar del controlador listo para sensor SRD1 ¹ Configuración alternativa del controlador listo para sensor
Soporte de montaje	Otras opciones				Acabado	
Od ⁸ Fix 0° N5d Fix -5° N10d Fix -10° N15d Fix -15° P5d Fix +5° P10d Fix +10° P15d Fix +15° SLF Slip Fitter SV Swivel	API Etiqueta NEMA instalada de fábrica, soporte de F1 ² fusible único compatible con ANSI C136.15 F2 ² Portafusible doble NER Nyx Hemera Ready RCM7 ³ receptáculo orientable con 7 pines SP2 Protector contra sobretensiones de 20kV / 10kA (opcional) TLRD7 ¹³ Receptáculo para fotocélula Twist-lock, 7 pines TLRSR ⁶ Receptáculo SR TLL Pestillos de entrada sin herramientas VPA Acceso a prueba de vandalismo				BK Negro BR Bronce GY3 Gris	

Accesorios (pedidos por separado, instalados en el campo - hardware de montaje incluido, usa agujeros de montaje dedicados - NO retire la lente)

Dimensiones



	Peso	EPA	
		Horizontal	Vertical
TULL	33lbs	0.67 sq. ft	4.64 sq. ft
TULL-SV	37lbs		
TULL-SF	36lbs		
TULL 0-15°	37lbs		

TULS TunnelView

Datos de depreciación de lúmenes pronosticados

Rendimiento previsto derivado de los datos del fabricante del LED y las estimaciones de diseño de ingeniería, basadas en la metodología IESNA LM-80. La experiencia real puede variar debido a las condiciones de la aplicación de campo. L70 es el tiempo pronosticado cuando el rendimiento del LED se deprecia al 70% de la salida de luz inicial. Calculado por IESNA TM21-11. Horas L70 publicadas limitadas a 6 veces las horas reales de prueba de LED

Temperatura ambiente °C	Corriente del driver	Calculo horas L70	L70 - TM-21	Mantenimiento luminico % at 100,000 hrs
25°C	up to 1050mA	>100,000 hours	>36,000 hours	>96%


LED Watts

Ordering Code	LEDs	Corriente (mA)	Watts	Etiqueta Watts
TULL-96L350	96	350	101	100
TULL-96L530	96	530	155	160
TULL-96L700	96	700	212	210
TULL-96L1050 ¹⁶	96	1050	322	320
TULL-128L350	128	350	138	140
TULL-128L530	128	530	210	210

Ordering Code	LEDs	Corriente (mA)	Watts	Etiqueta Watts
TULL-128L700	128	700	281	280
TULL-128L975 ¹⁶	128	975	380	380
TULL-160L350	160	350	170	170
TULL-160L530	160	530	260	260
TULL-160L700	160	700	352	350
TULL-160L925 ¹⁶	160	925	459	460

LED Lumen Values - 4000K

Ordering Code	DK		R2M		R3M		R3W		4		5		SN		CBL		TW2	
	Lumen	Eficacia (LPW)	Lumen	Eficacia (LPW)	Lumen	Eficacia (LPW)	Lumen	Eficacia (LPW)	Lumen	Eficacia (LPW)	Lumen	Eficacia (LPW)	Lumen	Eficacia (LPW)	Lumen	Eficacia (LPW)	Lumen	Eficacia (LPW)
TULL-96L350-740		141	13899	138	13613	135	13525	134	13432	133	13207	131	14505	144	14305	142	13995	139
TULL-96L530-740	20603	133	20177	130	19765	128	19636	127	19501	126	19173	124	21059	136	20768	134	20318	131
TULL-96L700-740	26083	123	25545	121	25022	118	24859	117	24689	117	24273	115	26660	126	26292	124	25722	121
TULL-96L1050-740	35883	112	35142	109	34424	107	34200	106	33965	106	33393	104	36679	114	36172	112	35387	110
TULL-128L350-740	18941	137	18549	134	18170	132	18052	131	17928	130	17627	128	19360	140	19094	138	18678	135
TULL-128L530-740	27311	130	26747	127	26199	125	26029	124	25851	123	25416	121	27915	133	27530	131	26933	128
TULL-128L700-740	34544	123	33831	120	33139	118	32923	117	32697	116	32147	114	35309	126	34822	124	34066	121
TULL-128L975-740	45294	119	44358	117	43450	114	43168	114	42872	113	42150	111	46296	122	45658	120	44667	108
TULL-160L350-740	23584	139	23096	136	22624	133	22476	132	22322	131	21946	129	24105	142	23773	140	23257	137
TULL-160L530-740	34005	131	33303	128	32622	126	32409	125	32187	124	31646	122	34758	134	34279	132	33534	129
TULL-160L700-740	42874	122	41989	119	41128	117	40862	116	40581	115	39899	114	43823	125	43218	123	42279	120
TULL-160L925-740	52709	115	51620	112	50564	110	50235	109	49890	109	49052	107	53876	117	53133	116	51979	113



© 2020 Signify Holding. All rights reserved. This document contains information relating to the product portfolio of Signify which information may be subject to change. No representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein is given and any liability for any action in reliance thereon is disclaimed. All trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive,
Somerset, NJ 08873
Telephone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Telephone 800-668-9008