



PHILIPS

LED-lyskilder

Professionel eller armatør?

Rigtige professionelle vælger Philips

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

April
2021

Hvorfor vælge Philips LED-lyskilder?

Verdens
førende
inden for
**LED-
belysning**

Det bedste PRODUKT

Vores LED-lyskilder giver dig:

Uovertruffen kvalitet

Førende kvalitet samt høj pålidelighed sikrer, at vores lyskilder både opretholder udbytte og lyskvalitet i løbet af den garanterede levetid.

Let installation

De er kompatible med de fleste lysdæmpere og transformere, og LED-lyskilderne beholder deres fulde specifikationer og levetid med lavest mulige ejeromkostninger.

Bedst inden for lysdæmpning

Vores lyskilder giver et varmt og indbydende lys, så du kan slappe af og føle dig behageligt tilpas, uanset hvor du er. Det innovative driverdesign sikrer kompatibilitet med et bredt udvalg af lysdæmpere.

Den bedste PARTNER

Tæt samarbejde med Philips før, under og efter projekter:

„De formåede fuldt ud at imødekomme vores behov. De har været meget omhyggelige og vist stort engagement ...“.

Teknisk rådgivning og dybdegående kundesupport:

„Hurtige og kompetente svar på spørgsmål“.

Et tæt samarbejde med lokale grossister sikrer, at produkter var tilgængelige til tiden:

„Philips er fleksible ved at tilbyde forskellige muligheder for levering“.

Det bedste UDVALG

Philips tilbyder den rigtige lyskilde til enhver anvendelse

Vores LED-lysstofrør tilbyder det bedste lysudbytte i sin klasse og ultimativ kompatibilitet. SceneSwitch giver dig mulighed for at dæmpe lyset uden lysdæmper.

DimTone med varme, dæmpende effekter giver de varme toner, som man kender fra traditionelle lyskilder.

Philips' LED-lyskilder EU-garantivilkår:

LED-lysrør:	År	Garanti – timer
MASTER	5	43.800
MASTERConnect	5	43.800
CorePro	3	20.000
HID / LED-lyskilder:		
TrueForce	5	20.000
TrueForce CorePro	2	8.000
LED-lyskilder:		
MASTER	5	20.000
MASTER Value	5	20.000
CorePro	2	8.000
Classic LED	2	8.000
Interact-ready-sensorer:		
Sensorer IA	5	43.800

For mere om garanti og vilkår besøg:
[www.lighting.philips.dk/
support/hjaelp-til-produkter/
garanti](http://www.lighting.philips.dk/support/hjaelp-til-produkter/garanti)



Indhold

4

Om LED-lyskilder:
God > bedre > bedst

7

LED-lysrør



15

LED PL-C, PL-L
og PL-S



17

LED-spot



25

LED-stifter
og R7s-rør



27

LED Standard



34

LED-kerte



36

LED-krone



40

LED-erstatning
for udladningslamper



43

Hvem er hvem
hos **Signify Denmark A/S?**

Vores LED-lyskildesortiment

Søger du det rette produkt til dit projekt?
Vi har tre kategorier alt efter dit behov:

God

Bedre

Bedst

Basissortiment

- Det billige skifte til LED med vores prisfigtere
- Det rigtige valg hvor pris er det vigtigste parameter

Standardsortiment

- Standardtyper til ethvert behov
- Til de fleste anvendelser hvor der er krav om høje specifikationer
- Gode produkter til en god pris

Premiumsortiment

- De bedste LED-lyskilder på markedet
- Den længste levetid, ideel til 24-timers drift
- Produktegenskaber der giver merværdi såsom DimTone, den højeste farvegengivelse eller det højeste lumen output

LEDspot GU10

Bedst



MASTER LED-spot ExpertColor GU10

Det bedste LED-spot for professionelle

- 40.000 timers levetid og 5 års garanti
- Højeste levetid – ideel til situationer med 24-timers lys
- Dæmpbar
- Fantastisk farvegengivelse på Ra 97 – tilpasset rødt farvespektrum der ligner halogen

Bedre

MASTER LED-spot Value GU10

Den dæmpbare løsning med retro-look

- 25.000 timers levetid og 5 års garanti
- Dæmpbar
- DimTone-version – lyset bliver varmere, når det dæmpes
- Rigtig god farvegengivelse med Ra 90



God



CorePro LED-spot GU10

Priskrigreren i LED-spot basissortimentet

- 15.000 timers levetid og 2 års garanti
- Dæmpbare og ikke-dæmpbare versioner
- God farvegengivelse med Ra 80

LED-lysrør fra verdens største producent af belysning

Få glæde af et stort produktudvalg, så du kan få det rette produkt til dit projekt.

Den høje lysstyrke i MASTER LED-lysrør T8 opnås via direkte lys med en spredningsvinkel på 160°.

Dette er muligt takket være den splintfrie polykarbonattekologi – det betyder, at de lever op til HACCP-direktivet.

LED-lysrør

Bedst



Ultra Efficiency (UE)

Det mest energieffektive LED-lysrør på markedet

- Op til 3.700 lumen
- Op til 172 lm/W
- Op til 63% energibesparelser
- Højeste lumen output takket være en spredningsvinkel på 160°
- Splintfri polykarbonat – lever op til HACCP
- 70.000 timers levetid og 5 års garanti

LED-lysrør T5 Sortiment



Se mere på side 14-15

Bedre

Ultra Output (UO) Premium / Value

Højeste lumen output til krævende applikationer

- Op til 3.700 lumen
- Op til 160 lm/W
- Op til 60% energibesparelser
- Højeste lumen output takket være en spredningsvinkel på 160° – med MASTER Value får du en spredningsvinkel på 240°
- Vælg mellem MASTER af splintfri polykarbonat, der lever op til HACCP (til brug i fødevarerindustrien), eller MASTER Value af glas
- 60.000 / 50.000 timers levetid og 5 års garanti




God

CorePro

Priskrigreren i LED-basisassortimentet

- Op til 2.700 lumen
- Op til 130 lm/W
- Op til 66 % energibesparelser
- Spredningsvinkel på 240° – udført af glas
- 30.000 timers levetid og 3 års garanti



LED Standard E27

Bedst



MASTER LED Standard E27 DimTone

DimTone og den bedste farvegengivelse – perfekt til at skabe atmosfære

- Højeste levetid – ideel til områder med 24-timers drift
- 25.000 timers levetid og 5 års garanti
- Dæmpbar med DimTone – lyset bliver varmere, når det dæmpes
- Bedste farvegengivelse med Ra 90
- Klare og matte typer

Bedre

CorePro LED Standard E27 Dæmpbar

Billig dæmpbar LED-lyskilde

- 15.000 timers levetid og 2 års garanti
- Dæmpbar
- God farvegengivelse med Ra 90



God



CorePro LED Standard E27

Billig LED-lyskilde

- 15.000 timers levetid og 2 års garanti
- Ikke dæmpbar
- God farvegengivelse med Ra 80

Filament LED standard

Bedst



Filament LED Standard E27 DimTone

Klassisk LED-filament, perfekt til at skabe atmosfære

- 15.000 timers levetid og 2 års garanti
- Dæmpbar med DimTone – lyset bliver varmere, når det dæmpes
- God farvegengivelse med Ra 80

Bedre

Filament LED Standard E27 Dæmpbar

En klassiker med retro-look – dæmpbar

- 15.000 timers levetid og 2 års garanti
- Dæmpbar
- God farvegengivelse med Ra 80



God



Filament LED Standard E27

En klassiker med retro-look

- 15.000 timers levetid og 2 års garanti
- Ikke dæmpbar
- God farvegengivelse med Ra 80

LED-lysrør

MASTER LED-lysrør T8

Erstat dine konventionelle lysrør med Philips MASTER LED-lysrør – og få en komplet, sikker og problemfri installation. Vi har det bredeste udvalg af LED-lysrør på markedet med standard 1200 og 1500 mm, og specielle 600 og 900 mm-versioner. Hvert enkelt LED-lysrør erstatter en forskellig type lysstofrør, så der sikres et LED-lysrør til enhver anvendelse. Nu fås vores T8 LED-lysrør også i High Output med integreret tilstedeværelsessensor. Dette lysrør er ideelt til blandt andet parkeringshuse, hvor der ikke altid er trafik. Kombinationen af LED-teknologi og automatisk dæmpning giver endnu større besparelser.




Vores EM og InstantFit HF-lysrør passer perfekt i eksisterende armaturer. Ultra Efficiency-serien har den bedste ydeevne i sin klasse med en ydeevne på hele 172 lm/W. Baseret på den seneste innovation inden for InstantFit-teknologi, kan Philips MASTER LED-rør HF nu tilbyde dæmningsfunktioner for udvalgte forkoblingskombinationer. Se www.philips.dk/installator for den nyeste information om forkoblingskompatibilitet.

MASTER LED-lysrør Ultra Efficiency T8




Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Drift (EM/HF)	Rot. ende-kapper	Spredningsvinkel (°)	Farvegen-givelse (Ra)	Farvetempe-ratur (K)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
MASTER LED-lysrør Ultra Efficiency EM														
14,5W (36W) EM 840 T8	14,5	36	2500	172	EM	Ja	160	83	4000	70.000	A++	28x1200	2057807584	87186961731505
14,5W (36W) EM 865 T8	14,5	36	2500	172	EM	Ja	160	83	6500	70.000	A++	28x1200	2057807597	87186961731529
21,5W (58W) EM 840 T8	21,5	58	3700	172	EM	Ja	160	83	4000	70.000	A++	28x1500	2057807607	87186961731543
21,5W (58W) EM 865 T8	21,5	58	3700	172	EM	Ja	160	83	6500	70.000	A++	28x1500	2057807610	87186961731567

Er din HF-forkobling ikke kompatibel, eller hvis du vil tilslutte LED-lysrøret direkte til netspænding, kan du fjerne den eksisterende forkobling og vælge et EM LED-lysrør.



Klip ledningerne og afmontér forkoblingen



Se venligst www.philips.dk/installator for at finde den seneste information om forkoblingskompatibilitet/dæmpning for vores InstantFit LED-lysrør.

MASTER LED-lysrør Ultra Output T8



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Drift (EM/HF)	Rot. ende-kapper	Spredningsvinkel (°)	Farvegen-givelse (Ra)	Farvetempe-ratur (K)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
-------------	------------	---------------	------------	-----------------------	---------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-------------	-----	------------------	----------	-----

1 MASTER LED-lysrør Ultra Output Premium EM

15,5W (36W) EM 830 T8	15,5	36	2300	148	EM	Ja	160	83	3000	60.000	A++	28x1200	2057810270	87186991647216
15,5W (36W) EM 840 T8	15,5	36	2500	161	EM	Ja	160	83	4000	60.000	A++	28x1200	2057810283	87186991647230
15,5W (36W) EM 865 T8	15,5	36	2500	161	EM	Ja	160	83	6500	60.000	A++	28x1200	2057810296	87186991647254
23W (58W) EM 830 T8	23	58	3400	148	EM	Ja	160	83	3000	60.000	A++	28x1500	2057810306	87186991647278
23W (58W) EM 840 T8	23	58	3700	161	EM	Ja	160	83	4000	60.000	A++	28x1500	2057810319	87186991647292
23W (58W) EM 865 T8	23	58	3700	161	EM	Ja	160	83	6500	60.000	A++	28x1500	2057810322	87186991647315

2 MASTER LED-lysrør Ultra Output Value EM

16W (36W) EM Value 830 T8 GLAS	16	36	2300	144	EM	Nej	240	83	3000	50.000	A++	28x1200	2057810429	87186991646974
16W (36W) EM Value 840 T8 GLAS	16	36	2500	156	EM	Nej	240	83	4000	50.000	A++	28x1200	2057810432	87186991646998
16W (36W) EM Value 865 T8 GLAS	16	36	2500	156	EM	Nej	240	83	6500	50.000	A++	28x1200	2057810445	87186991647018
24W (58W) EM Value 830 T8 GLAS	24	58	3400	142	EM	Nej	240	83	3000	50.000	A++	28x1500	2057810458	87186991647032
24W (58W) EM Value 840 T8 GLAS	24	58	3700	154	EM	Nej	240	83	4000	50.000	A++	28x1500	2057810461	87186991647056
24W (58W) EM Value 865 T8 GLAS	24	58	3700	154	EM	Nej	240	83	6500	50.000	A++	28x1500	2057810474	87186991647070

3 MASTER LED-lysrør Ultra Output HF

16W (36W) HF 830 T8	16	36	2350	147	HF	Ja	160	83	3000	60.000	A+	28x1200	2057807173	87186991688007
16W (36W) HF 840 T8	16	36	2500	156	HF	Ja	160	83	4000	60.000	A++	28x1200	2057807157	87186991687963
16W (36W) HF 865 T8	16	36	2500	156	HF	Ja	160	83	6500	60.000	A++	28x1200	2057807160	87186991687987
24W (58W) HF 830 T8	24	58	3500	146	HF	Ja	160	83	3000	60.000	A++	28x1500	2057807209	87186991688069
24W (58W) HF 840 T8	24	58	3700	154	HF	Ja	160	83	4000	60.000	A++	28x1500	2057807186	87186991688021
24W (58W) HF 865 T8	24	58	3700	154	HF	Ja	160	83	6500	60.000	A++	28x1500	2057807199	87186991688045

4 MASTER LED-lysrør Ultra Output HF Universal Value (HF / EM)

16W (36W) UN Value 830 T8 GLAS	16	36	2300	144	HF/EM	Nej	240	83	3000	50.000	A++	28x1200	2057811253	87186991739171
16W (36W) UN Value 840 T8 GLAS	16	36	2500	156	HF/EM	Nej	240	83	4000	50.000	A++	28x1200	2057811266	87186991739195
24W (58W) UN Value 830 T8 GLAS	24	58	3400	142	HF/EM	Nej	240	83	3000	50.000	A++	28x1500	2057811279	87186991739232
24W (58W) UN Value 840 T8 GLAS	24	58	3700	154	HF/EM	Nej	240	83	4000	50.000	A++	28x1500	2057811282	87186991739256

Se venligst www.philips.dk/installator for at finde den seneste information om forkoblingskompatibilitet/dæmpning for vores InstantFit LED-lysrør.

MASTER LED-lysrør T8

MASTER LED-lysrør High Output T8



G13



LED-lysrør

Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Drift (EM/HF)	Rot. ende-kapper	Spredningsvinkel (°)	Farvegen-givelse (Ra)	Farvetempe-ratur (K)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
-------------	------------	---------------	------------	-----------------------	---------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-------------	-----	------------------	----------	-----

1 MASTER LED-lysrør High Output Premium EM

8W (18W) EM 830 T8	8	18	1000	125	EM	Ja	160	83	3000	60.000	A++	28x600	2057806925	87186961697474
8W (18W) EM 840 T8	8	18	1050	131	EM	Ja	160	83	4000	60.000	A++	28x600	2057806938	87186961697498
8W (18W) EM 865 T8	8	18	1050	131	EM	Ja	160	83	6500	60.000	A++	28x600	2057806941	87186961697511
12W (30W) EM 840 T8	12	30	1575	131	EM	Ja	160	83	4000	60.000	A++	28x900	2057806954	87186961687086
12W (30W) EM 865 T8	12	30	1575	131	EM	Ja	160	83	6500	60.000	A++	28x900	2057806967	87186961687109
12,5W (36W) EM 830 T8	12,5	36	2000	160	EM	Ja	160	83	3000	60.000	A++	28x1200	2057809838	87186991592356
12,5W (36W) EM 840 T8	12,5	36	2100	168	EM	Ja	160	83	4000	60.000	A++	28x1200	2057809841	87186991592370
12,5W (36W) EM 865 T8	12,5	36	2100	168	EM	Ja	160	83	6500	60.000	A++	28x1200	2057809854	87186991592394
18,2W (58W) EM 830 T8	18,2	58	2900	159	EM	Ja	160	83	3000	60.000	A++	28x1500	2057809867	87186991592417
18,2W (58W) EM 840 T8	18,2	58	3100	170	EM	Ja	160	83	4000	60.000	A++	28x1500	2057809870	87186991592431
18,2W (58W) EM 865 T8	18,2	58	3100	170	EM	Ja	160	83	6500	60.000	A++	28x1500	2057809883	87186991592455

2 MASTER LED-lysrør High Output Value EM

8W (18W) EM Value 830 T8 GLAS	8	18	1000	125	EM	Nej	240	83	3000	50.000	A++	28x600	2057810335	87186991646790
8W (18W) EM Value 840 T8 GLAS	8	18	1050	131	EM	Nej	240	83	4000	50.000	A++	28x600	2057810348	87186991646813
8W (18W) EM Value 865 T8 GLAS	8	18	1050	131	EM	Nej	240	83	6500	50.000	A++	28x600	2057810351	87186991646837
14W (36W) EM Value 830 T8 GLAS	14	36	2000	143	EM	Nej	240	83	3000	50.000	A++	28x1200	2057810364	87186991646851
14W (36W) EM Value 840 T8 GLAS	14	36	2100	150	EM	Nej	240	83	4000	50.000	A++	28x1200	2057810377	87186991646875
14W (36W) EM Value 865 T8 GLAS	14	36	2100	150	EM	Nej	240	83	6500	50.000	A++	28x1200	2057810380	87186991646899
20,5W (58W) EM Value 830 T8 GLAS	20,5	58	2900	141	EM	Nej	240	83	3000	50.000	A++	28x1500	2057810393	87186991646912
20,5W (58W) EM Value 840 T8 GLAS	20,5	58	3100	151	EM	Nej	240	83	4000	50.000	A++	28x1500	2057810403	87186991646936
20,5W (58W) EM Value 865 T8 GLAS	20,5	58	3100	151	EM	Nej	240	83	6500	50.000	A++	28x1500	2057810416	87186991646950


3 MASTER LED-lysrør High Output HF

8W (18W) HF 830 T8	8	18	1000	125	HF	Ja	160	83	3000	60.000	A+	28x600	2057809362	87186961743539
8W (18W) HF 840 T8	8	18	1050	131	HF	Ja	160	83	4000	60.000	A+	28x600	2057809375	87186961743553
8W (18W) HF 865 T8	8	18	1050	131	HF	Ja	160	83	6500	60.000	A+	28x600	2057809388	87186961743676
14W (36W) HF 830 T8	14	36	2000	143	HF	Ja	160	83	3000	60.000	A+	28x1200	2057807050	87186961687529
14W (36W) HF 840 T8	14	36	2100	150	HF	Ja	160	83	4000	60.000	A++	28x1200	2057807034	87186961687482
14W (36W) HF 865 T8	14	36	2100	150	HF	Ja	160	83	6500	60.000	A++	28x1200	2057807047	87186961687505
20W (58W) HF 830 T8	20	58	2900	145	HF	Ja	160	83	3000	60.000	A+	28x1500	2057807089	87186961687581
20W (58W) HF 840 T8	20	58	3100	155	HF	Ja	160	83	4000	60.000	A++	28x1500	2057807063	87186961687543
20W (58W) HF 865 T8	20	58	3100	155	HF	Ja	160	83	6500	60.000	A++	28x1500	2057807076	87186961687567

MASTER LED-lysrør High Output EM med sensor

- Integreret bevægelsessensor med mikrobølgeteknologi
- Detektionsområde op til 5 meter
- LED-lysrøret dæmper efter 3 minutter til 20% lysmængde (ved ingen tilstedeværelse)
- Anbefalet maksimal monteringshøjde er 4 meter

- Frekvensområde: 5,8G ± 75 MHz
- Ideelt til indendørs parkeringshuse: Takket være mikrobølgeteknologien er de egnede til lukkede stænkætte armaturer
- Udført af glas



Detektionsområde	
Montagehøjde (m)	Radius (m)
2	5
2,5	5
3	5
3,5	4
4	3

MASTER LED-lysrør High Output EM med sensor



EM med sensor

Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Drift (EM/HF)	Rot. ende-kapper	Spredningsvinkel (°)	Farvegen-givelse (Ra)	Farvetempe-ratur (K)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
MASTER LED-lysrør High Output EM														
16.5W (36W) EM 840 T8 GLAS	16,5	36	2100	127	EM	Ja	240	83	4000	50.000	A++	28x1200	2057809359	87186961806029
16.5W (36W) EM 865 T8 GLAS	16,5	36	2100	127	EM	Ja	240	83	6500	50.000	A++	28x1200	2057809346	87186961806043
24W (58W) EM 840 T8 GLAS	24	58	3100	129	EM	Ja	240	83	4000	50.000	A++	28x1500	2057809333	87186961806067
24W (58W) EM 865 T8 GLAS	24	58	3100	129	EM	Ja	240	83	6500	50.000	A++	28x1500	2057809320	87186961806081



LED-starter

Produkttype	Elnummer	EAN 10 stk. (I)	Dimensioner
EMP Starter Gen2	2057809825	87186961819654	34,5 x 21,5

i Se venligst www.philips.dk/installator for at finde den seneste information om forkoblingskompatibilitet/dæmpning for vores InstantFit LED-lysrør.

CorePro LED-lysrør T8

Få mere værdi for pengene med CorePro LED-lysrør.

CorePro LED-lysrør er en simpel, eftermonteret erstatning for 600 mm, 1200 mm og 1500 mm lysstofrør. Det er udført af glas, hvilket giver en spredningsvinkel på 240°, så det passer til endnu flere anvendelser. CorePro LED-lysrør har et lavt energiforbrug og en høj effektivitet, hvilket giver øjeblikkelige besparelser. CorePro Universal er et universelt LED-lysrør, der både fungerer til EM og HF. Dette betyder, at du kun skal have én type rør med i bilen. Husk at tjekke kompatibilitetslisten på www.philips.dk/installator, hvis røret bruges på HF-forkobling.



G13

CorePro LED-lysrør T8



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Drift (EM/HF)	Rot. ende-kapper	Spredningsvinkel (°)	Farvegen-givelse (Ra)	Farvetempe-ratur (K)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
1 CorePro LED-lysrør EM														
8W (18W) EM 840 T8	8	18	800	100	EM	Nej	240	80	4000	30.000	A+	28x600	2057807720	87186961711033
8W (18W) EM 865 T8	8	18	800	100	EM	Nej	240	80	6500	30.000	A+	28x600	2057807733	87186961711057
14,5W (36W) EM 840 T8	14,5	36	1600	110	EM	Nej	240	80	4000	30.000	A+	28x1200	2057807746	87186961711071
14,5W (36W) EM 865 T8	14,5	36	1600	110	EM	Nej	240	80	6500	30.000	A+	28x1200	2057807759	87186961711095
20W (58W) EM 840 T8	20	58	2200	110	EM	Nej	240	80	4000	30.000	A+	28x1500	2057807762	87186961710913
20W (58W) EM 865 T8	20	58	2200	110	EM	Nej	240	80	6500	30.000	A+	28x1500	2057807775	87186961710951
2 CorePro LED-lysrør UN														
8W (18W) UN 830 T8	8	18	850	106	EM/HF	Nej	240	80	3000	30.000	A+	28x600	2057811907	87186991782771
8W (18W) UN 840 T8	8	18	900	113	EM/HF	Nej	240	80	4000	30.000	A+	28x600	2057811910	87186991782795
8W (18W) UN 865 T8	8	18	900	113	EM/HF	Nej	240	80	6500	30.000	A+	28x600	2057811923	87186991782818
18W (36W) UN 830 T8	18	36	1850	103	EM/HF	Nej	240	80	3000	30.000	A+	28x1200	2057809265	87186961801666
18W (36W) UN 840 T8	18	36	2000	111	EM/HF	Nej	240	80	4000	30.000	A+	28x1200	2057809278	87186961801680
18W (36W) UN 865 T8	18	36	2000	111	EM/HF	Nej	240	80	6500	30.000	A+	28x1200	2057809281	87186961801703
23W (58W) UN 830 T8	23	58	2500	109	EM/HF	Nej	240	80	3000	30.000	A+	28x1500	2057809294	87186961801727
23W (58W) UN 840 T8	23	58	2700	117	EM/HF	Nej	240	80	4000	30.000	A+	28x1500	2057809304	87186961801741
23W (58W) UN 865 T8	23	58	2700	117	EM/HF	Nej	240	80	6500	30.000	A+	28x1500	2057809317	87186961801765



LED-starter

Produkttype	Elnummer	EAN 10 stk. (I)	Dimensioner
EMP Starter Gen2	2057809825	87186961819654	34,5 21,5

i Se venligst www.philips.dk/installator for den seneste information om forkoblingskompatibilitet.

MASTER LED-lysrør HF T5

Philips MASTER LED-lysrør T5 med HF InstantFit integrerer LED-teknologi i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Lysrøret er en nem løsning til opgradering til LED i eksisterende installationer og kan problemfrit anvendes med kompatible spoler. Tjek www.philips.dk/installator for forkoblingskompatibilitet. Philips MASTER LED-lysrør T5 med HF InstantFit er den ideelle løsning til krævende belysningsopgaver, med behov for ekstra energibesparelser, f.eks. på kontorer, skoler og i detailhandlen.




MASTER LED-lysrør T5



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatte (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Drift (EM/HF)	Rot. ende-kapper	Spredningsvinkel (°)	Farvegen-givelse (Ra)	Farvetempe-ratur (K)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm) – se figur	Elnummer	EAN
MASTER LED-lysrør Ultra Output														
36W (80W) HF 830 T5 GLAS	36	80	5200	144	HF	Nej	160	83	3000	50.000	A++	1	2057807623	8718696705993
36W (80W) HF 840 T5 GLAS	36	80	5600	156	HF	Nej	160	83	4000	50.000	A++	1	2057807636	8718696706039
36W (80W) HF 865 T5 GLAS	36	80	5600	156	HF	Nej	160	83	6500	50.000	A++	1	2057807649	8718696706053
MASTER LED-lysrør High Output														
26W (54W) HF 830 T5 OE GLAS	26	54	3700	142	HF	Ja	200	80	3000	60.000	A+	1	2057812029	8718696749514
26W (54W) HF 840 T5 OE GLAS	26	54	3900	150	HF	Ja	200	80	4000	60.000	A++	1	2057812032	8718696749538
26W (54W) HF 865 T5 OE GLAS	26	54	3900	150	HF	Ja	200	80	6500	60.000	A++	1	2057812045	8718696749552
26W (49W) HF 830 T5 OE GLAS	26	49	3700	142	HF	Ja	200	80	3000	60.000	A+	1	2057812058	8718696749576
26W (49W) HF 840 T5 OE GLAS	26	49	3900	150	HF	Ja	200	80	4000	60.000	A++	1	2057812061	8718696749590
26W (49W) HF 865 T5 OE GLAS	26	49	3900	150	HF	Ja	200	80	6500	60.000	A++	1	2057812074	8718696749613
MASTER LED-lysrør High Efficiency														
8W (14W) HF 830 T5 GLAS	8	14	1000	125	HF	Nej	200	83	3000	50.000	A+	2	2057808677	8718696743232
8W (14W) HF 840 T5 GLAS	8	14	1050	131	HF	Nej	200	83	4000	50.000	A+	2	2057808680	8718696743256
8W (14W) HF 865 T5 GLAS	8	14	1050	131	HF	Nej	200	83	6500	50.000	A+	2	2057808693	8718696743270
16,5W (28W) HF 830 T5 GLAS	16,5	28	2300	139	HF	Nej	200	83	3000	50.000	A+	3	2057808703	8718696743294
16,5W (28W) HF 840 T5 GLAS	16,5	28	2500	152	HF	Nej	200	83	4000	50.000	A++	3	2057808716	8718696743317
16,5W (28W) HF 865 T5 GLAS	16,5	28	2500	152	HF	Nej	200	83	6500	50.000	A++	3	2057808729	8718696743331
20W (35W) HF 830 T5 GLAS	20	35	2800	140	HF	Nej	200	83	3000	50.000	A+	1	2057808732	8718696743355
20W (35W) HF 840 T5 GLAS	20	35	3000	150	HF	Nej	200	83	4000	50.000	A++	1	2057808745	8718696743379
20W (35W) HF 865 T5 GLAS	20	35	3000	150	HF	Nej	200	83	6500	50.000	A++	1	2057808758	8718696743393

i Se venligst www.philips.dk/installator for at finde den seneste information om forkoblingskompatibilitet/dæmpning for vores InstantFit LED-lysrør.



Figur	A1	A2	A3
1	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm
2	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
3	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

MASTER LED-lysrør 230 V T5

Intet behov for forkobling: MASTER LED-lysrør T5 kører direkte på netspænding. MASTER LED-lysrør T5 er udviklet til at erstatte T5 High Output lysrør. Det er ideelt i situationer, hvor den eksisterende HF-forkobling ikke er kompatibel. Her fjernes forkoblingen blot, og røret tilsluttes direkte på 230 V. Foruden dette har lysrøret en høj ydelse på op til 150 lm/W og en lang levetid på 50.000 timer, hvilket kræver mindre vedligehold.




MASTER LED-lysrør T5



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Drift (volt)	Rot. ende-kapper	Spredningsvinkel (°)	Farvegen-givelse (Ra)	Farvetempe-ratur (K)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm) – se figur	Elnummer	EAN
MASTER LED-lysrør High Output														
26W (49W) 230V 830 T5 GLAS	26	49	3600	138	230	Nej	200	83	3000	50.000	A++	1	2057809236	87186961819296
26W (49W) 230V 840 T5 GLAS	26	49	3900	150	230	Nej	200	83	4000	50.000	A++	1	2057809249	87186961819319
26W (49W) 230V 865 T5 GLAS	26	49	3900	150	230	Nej	200	83	6500	50.000	A++	1	2057809252	87186961819333
26W (54W) 230V 830 T5 GLAS	26	54	3600	138	230	Nej	200	83	3000	50.000	A++	3	2057809207	87186961819210
26W (54W) 230V 840 T5 GLAS	26	54	3900	150	230	Nej	200	83	4000	50.000	A++	3	2057809210	87186961819234
26W (54W) 230V 865 T5 GLAS	26	54	3900	150	230	Nej	200	83	6500	50.000	A++	3	2057809223	87186961819258
MASTER LED-lysrør High Efficiency														
8W (14W) 230V 830 T5 GLAS	8	14	1000	125	230	Nej	200	80	3000	50.000	A+	2	2057811936	87186991783433
8W (14W) 230V 840 T5 GLAS	8	14	1050	131	230	Nej	200	80	4000	50.000	A+	2	2057811949	87186991783457
8W (14W) 230V 865 T5 GLAS	8	14	1050	131	230	Nej	200	80	6500	50.000	A+	2	2057811952	87186991783471
16,5W (28W) 230V 830 T5 GLAS	16,5	28	2300	139	230	Nej	200	80	3000	50.000	A+	3	2057811965	87186991783495
16,5W (28W) 230V 840 T5 GLAS	16,5	28	2500	152	230	Nej	200	80	4000	50.000	A++	3	2057811978	87186991783518
16,5W (28W) 230V 865 T5 GLAS	16,5	28	2500	152	230	Nej	200	80	6500	50.000	A++	3	2057811981	87186991783532
20W (35W) 230V 830 T5 GLAS	20	35	2800	140	230	Nej	200	80	3000	50.000	A+	1	2057811994	87186991783556
20W (35W) 230V 840 T5 GLAS	20	35	3000	150	230	Nej	200	80	4000	50.000	A++	1	2057812003	87186991783570
20W (35W) 230V 865 T5 GLAS	20	35	3000	150	230	Nej	200	80	6500	50.000	A++	1	2057812016	87186991783594
MASTER LED-lysrør Ultra Output														
36W (80W) 230V 830 T5 GLAS	36	80	5200	144	230	Nej	200	80	3000	50.000	A++	1	2057812469	87195141290501
36W (80W) 230V 840 T5 GLAS	36	80	5600	155	230	Nej	200	80	4000	50.000	A++	1	2057812472	87195141290525
36W (80W) 230V 865 T5 GLAS	36	80	5600	155	230	Nej	200	80	6500	50.000	A++	1	2057812485	87195141290549

i Se venligst www.philips.dk/installator for at finde den seneste information om forkoblingskompatibilitet/dæmpning for vores InstantFit LED-lysrør.



Figur	A1	A2	A3
1	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm
2	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
3	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

CorePro LED-lysrør Cirkulær

Philips CorePro LED Cirkulær er den ideelle opgraderingsløsning til plafonder i en lang række almene belysningsanvendelser.

Den integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle størrelse for lysstofrør, hvilket giver enestående energibesparelser i lyskildens levetid (som er det dobbelte af levetiden for lysstofrør).



CorePro LED-lysrør Cirkulær



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Drift (volt)	Rot-ende-kapper	Spredningsvinkel (°)	Farvegen-givelse (Ra)	Farvetemperatur (K)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
CorePro LED-lysrør Cirkulær														
20W (32W) 840 G10q	20	32	2100	105	230	Nej	120	80	4000	30.000	A+	298	2057810979	87186991660420
20W (32W) 865 G10q	20	32	2100	105	230	Nej	120	80	6500	30.000	A+	298	2057810982	87186991660444



Se venligst www.philips.dk/installator for at finde den seneste information om forkoblingskompatibilitet/dæmpning for vores InstantFit LED-lysrør.

LED PL-C / PL-L / PL-S

CorePro LED PL-C

Reducér dine downlight-omkostninger med den energieffektive CorePro LED PL-C. Downlight-belysning i almindelige gangarealer udgør en stor belysningsudgift for mange bygninger. CorePro LED PL-C er en eftermonteret LED-lyskilde, der har op til 60% højere energieffektivitet sammenlignet med konventionelle PL-C-lyskilder og en levetid på op til 30.000 timer. Dette reducerer energi- og vedligeholdelsesomkostninger. CorePro LED PL-C er en let måde at opgradere et konventionelt armatur til LED. Du kan beholde det eksisterende armatur, og det kræver ikke større modifikationer. Derudover er CorePro LED PL-C udført af brudsikkert plastik for en sikker installation.



CorePro LED PL-C



Produktnavn	Effekt (W)	Erstat (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Drift (EM/HF)	Rot. ende-kapper	Spredningsvinkel (°)	Farvegen-givelse (Ra)	Farvetempe-ratur (K)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
1 CorePro LED PL-C EM/2-pin														
4,5W (13W) G24d-1 830	4,5	13	475	106	EM	Ja	120	83	3000	30.000	A++	95,8	2057807814	87186961706596
4,5W (13W) G24d-1 840	4,5	13	500	111	EM	Ja	120	83	4000	30.000	A++	95,8	2057807788	87186961706619
6,5W (18W) G24d-2 830	6,5	18	600	92	EM	Ja	120	83	3000	30.000	A+	105,8	2057805379	87186961541272
6,5W (18W) G24d-2 840	6,5	18	650	100	EM	Ja	120	83	4000	30.000	A+	105,8	2057805395	87186961541296
8,5W (26W) G24d-3 830	8,5	26	900	106	EM	Ja	120	83	3000	30.000	A+	128,8	2057805418	87186961541254
8,5W (26W) G24d-3 840	8,5	26	950	112	EM	Ja	120	83	4000	30.000	A+	128,8	2057805434	87186961541258
2 CorePro LED PL-C HF/4-pin														
4,5W (13W) G24q-1 830	4,5	13	475	106	HF	Ja	120	83	3000	30.000	A+	95,8	2057807791	87186961706633
4,5W (13W) G24q-1 840	4,5	13	500	111	HF	Ja	120	83	4000	30.000	A+	95,8	2057807801	87186961706657
6,5W (18W) G24q-2 830	6,5	18	600	92	HF	Ja	120	83	3000	30.000	A+	105,8	2057805382	87186961541197
6,5W (18W) G24q-2 840	6,5	18	650	100	HF	Ja	120	83	4000	30.000	A+	105,8	2057805405	87186961541210
9W (26W) G24q-3 830	9	26	900	100	HF	Ja	120	83	3000	30.000	A+	128,8	2057805421	87186961541159
9W (26W) G24q-3 840	9	26	950	106	HF	Ja	120	83	4000	30.000	A+	128,8	2057805447	87186961541173



Se venligst www.philips.dk/installator for at finde den seneste information om forkoblingskompatibilitet for vores LED PL-C 4P.

CorePro LED PL-L

Den nye generation af energibesparende LED PL-L-rørbelysning. CorePro LED PL-L integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for kompaktlysstofrør og er den ideelle opgraderings-løsning til downlights og andre armaturer i en lang række almene belysningsanvendelser. CorePro LED PL-L har et lavere energiforbrug samt to til tre gange længere levetid end traditionelle PLL-lyskilder. Dette reducerer både energi- og vedligeholdelsesomkostninger. CorePro LED PL-L er den letteste måde at opgradere til LED, og det kræver ingen omfattende ændringer i armaturet.

CorePro LED PL-L



G21

Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Drift (EM/HF)	Rot. ende-kapper	Spredningsvinkel (°)	Farvegen-givelse (Ra)	Farvetempe-ratur (K)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
CorePro LED PLL														
16,5W (36W) 830 4P 2G11	16,5	36	2000	121	HF	Nej	160	83	3000	30.000	A+	329,5	2057808651	8718696739662
16,5W (36W) 840 4P 2G11	16,5	36	2100	127	HF	Nej	160	83	4000	30.000	A+	329,5	2057808664	8718696739747
24W (55W) 830 4P 2G11	24	55	3200	133	HF	Nej	160	83	3000	30.000	A+	535,1	2057809948	8718696828397
24W (55W) 840 4P 2G11	24	55	3400	142	HF	Nej	160	83	4000	30.000	A+	535,1	2057809951	8718696828410
24W (55W) 865 4P 2G11	24	55	3400	142	HF	Nej	160	83	6500	30.000	A+	535,1	2057809964	8718696828434

CorePro LED PL-S

Philips CorePro LED PL-S integrerer en LED-lyskilde i den samme størrelse som traditionelle kompakt-lysstofrør. CorePro PL-S er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning. Den opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenlig. Det er en Plug & Play-løsning, der virker på eksisterende installation med kompatibel forkobling.

CorePro LED PL-S



G23

Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Drift (EM)	Rot. ende-kapper	Spredningsvinkel (°)	Farvegen-givelse (Ra)	Farvetempe-ratur (K)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
CorePro LED PLS														
5W (9W/11W) 830 2P G23	5W	9W/11W	520	110	EM	Nej	120	83	3000	30.000	A+	166	2057809935	8718699159668
5W (9W/11W) 840 2P G23	5W	9W/11W	520	110	EM	Nej	120	83	4000	30.000	A+	166	2057809922	8718699159682



Se venligst www.philips.dk/installator for at finde den seneste information om forkoblingskompatibilitet/dæmpning for vores LED PL-rør.

LED-spots

MASTER LED-spot GU10 / 230 V

Nyd klart, energivenligt lys – og spar energi og penge. Med MASTER LED-spot 230 V får du højeffektiv spotbelysning af allerbedste kvalitet og med lang levetid. Spottet fås i forskellige versioner, så det passer perfekt til både effektbelysning og generelle anvendelser.

MASTER LED-spot GU10 / 230 V



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Candela	Dæmpbar	Farvetemperatur (K)	Farvegengivelse (Ra)	Spredningsvinkel (°)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
1 MASTER LED-spot ExpertColor GU10														
3,9W (35W) GU10 ExpertColor 927 25°	3,9	35	265	68	700	Ja	2700	97	25	40.000	A+	50x54	2057807364	87186961707494
3,9W (35W) GU10 ExpertColor 930 25°	3,9	35	280	72	540	Ja	3000	97	25	40.000	A+	50x54	2057807380	87186961707517
3,9W (35W) GU10 ExpertColor 940 25°	3,9	35	300	77	750	Ja	4000	97	25	40.000	A+	50x54	2057807403	87186961707531
3,9W (35W) GU10 ExpertColor 927 36°	3,9	35	265	68	560	Ja	2700	97	36	40.000	A+	50x54	2057807377	87186961707555
3,9W (35W) GU10 ExpertColor 930 36°	3,9	35	280	72	800	Ja	3000	97	36	40.000	A+	50x54	2057807393	87186961707579
3,9W (35W) GU10 ExpertColor 940 36°	3,9	35	300	77	600	Ja	4000	97	36	40.000	A+	50x54	2057807416	87186961707593
5,5W (50W) GU10 ExpertColor 927 25°	5,5	50	355	65	1000	Ja	2700	97	25	40.000	A+	50x54	2057807429	87186961707616
5,5W (50W) GU10 ExpertColor 930 25°	5,5	50	375	68	800	Ja	3000	97	25	40.000	A+	50x54	2057807445	87186961707630
5,5W (50W) GU10 ExpertColor 940 25°	5,5	50	400	73	1000	Ja	4000	97	25	40.000	A+	50x54	2057807461	87186961707654
5,5W (50W) GU10 ExpertColor 927 36°	5,5	50	355	65	800	Ja	2700	97	36	40.000	A+	50x54	2057807432	87186961707678
5,5W (50W) GU10 ExpertColor 930 36°	5,5	50	375	68	1050	Ja	3000	97	36	40.000	A+	50x54	2057807458	87186961707692
5,5W (50W) GU10 ExpertColor 940 36°	5,5	50	400	73	850	Ja	4000	97	36	40.000	A+	50x54	2057807474	87186961707715
2 MASTER LED-spot Value DimTone GU10														
3,7W (35W) GU10 Value DimTone 927 36°	3,7	35	290	78	500	Ja	2700-2200	90	36	25.000	A+	50x54	2057807487	87186961708095
4,9W (50W) GU10 Value DimTone 927 36°	4,9	50	395	81	650	Ja	2700-2200	90	36	25.000	A+	50x54	2057807490	87186961708118
6,2W (80W) GU10 Value DimTone 927 36°	6,2	80	575	92	950	Ja	2700	90	36	25.000	A++	50x54	2057812281	87186991662714

Flere MASTER LED-spot GU10 / 230 V øverst på næste side



Se venligst www.philips.dk/installator for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.

3

Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Candela	Dæmpbar	Farvetemperatur (K)	Farvegen- givelse (Ra)	Sprednings- vinkel (°)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
MASTER LED-spot Value Dæmpbar GU10														
3,7W (35W) GU10 Value 927 36°	3,7	35	260	70	500	Ja	2700	90	36	25.000	A+	50x54	2057807500	8718696707739
3,7W (35W) GU10 Value 930 36°	3,7	35	270	73	500	Ja	3000	90	36	25.000	A+	50x54	2057807513	8718696707753
3,7W (35W) GU10 Value 940 36°	3,7	35	285	77	500	Ja	4000	90	36	25.000	A++	50x54	2057807526	8718696707777
4,9W (50W) GU10 Value 927 36°	4,9	50	355	72	650	Ja	2700	90	36	25.000	A+	50x54	2057807539	8718696707852
4,9W (50W) GU10 Value 930 36°	4,9	50	365	74	650	Ja	3000	90	36	25.000	A+	50x54	2057807542	8718696707876
4,9W (50W) GU10 Value 940 36°	4,9	50	380	78	700	Ja	4000	90	36	25.000	A+	50x54	2057807555	8718696707890
5W (50W) GU10 Value 827 36° 5-pak promo	5	50	345	69	650	Ja	2700	80	36	25.000	A+	50x54	2057811088	8718699739508
5W (50W) GU10 Value 830 36° 5-pak promo	5	50	345	69	650	Ja	3000	80	36	25.000	A+	50x54	2057811091	8718699747169
6,2W (80W) Value GU10 927 36° Dæmpbar	6,2	80	575	92	850	Ja	2700	90	36	25.000	A++	50x54	2057812304	8718699675417
6,2W (80W) Value GU10 930 36° Dæmpbar	6,2	80	575	92	850	Ja	3000	90	36	25.000	A++	50x54	2057812278	8718699705251
6,2W (80W) Value GU10 940 36° Dæmpbar	6,2	80	575	92	850	Ja	4000	90	36	25.000	A++	50x54	2057812294	8718699705237

CorePro LED-spot GU10 / 230 V

Varmt, halogenlignende lys med CorePro LED-spots. CorePro LED-spot er en nem eftermonteringsløsning til spotanvendelser. Det har en lang levetid, giver store energibesparelser samtidig med, at det har lav varmegenerering. Du får det klassiske halogenudseende, da spottet er udført af glas.



GU10

CorePro LED-spot GU10 / 230 V



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Candela	Dæmpbar	Farvetemperatur (K)	Farvegen- givelse (Ra)	Sprednings- vinkel (°)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
1 CorePro LED-spot GU10 Dæmpbar														
4W (35W) GU10 827 36°	4	35	250	63	540	Ja	2700	80	36	15.000	A+	50x54	2057807979	8718696721339
4W (35W) GU10 830 36°	4	35	260	65	540	Ja	3000	80	36	15.000	A+	50x54	2057807982	8718696721353
5W (50W) GU10 827 36°	5	50	350	70	710	Ja	2700	80	36	15.000	A+	50x54	2057807995	8718696721377
5W (50W) GU10 830 36°	5	50	365	73	710	Ja	3000	80	36	15.000	A+	50x54	2057808004	8718696721391
2 CorePro LED-spot GU10														
3,1W (25W) GU10 827 36°	3,1	25	215	69	470	Nej	2700	80	36	15.000	A+	50x54	2057807885	8718696752098
3,1W (25W) GU10 830 36°	3,1	25	225	73	490	Nej	3000	80	36	15.000	A++	50x54	2057807898	8718696728291
3,5W (35W) GU10 827 36°	3,5	35	255	73	545	Nej	2700	80	36	15.000	A+	50x54	2057807911	8718696752531
3,5W (35W) GU10 830 36°	3,5	35	265	76	565	Nej	3000	80	36	15.000	A++	50x54	2057807924	8718696728338
4,6W (50W) GU10 827 36°	4,6	50	355	77	700	Nej	2700	80	36	15.000	A+	50x54	2057807940	8718696752517
4,6W (50W) GU10 830 36°	4,6	50	370	80	740	Nej	3000	80	36	15.000	A+	50x54	2057807953	8718696728376


SceneSwitch LED-spot 3-Step GU10

En lyskilde, tre indstillinger – uden lysdæmper. Philips SceneSwitch er én LED-lyskilde med tre forskellige lysindstillinger, der gør det muligt at ændre belysningen med den eksisterende kontakt og uden behov for lysdæmper. Du skal blot slukke og tænde på kontakten, så skifter lyskilden selv lysstyrke og farvetemperatur. De tre trin er forudindstillet og kommer med 2700 K, 2500 K og 2200 K. Spottet ligner et klassisk halogenspot, da det er udført af glas.




GU10

SceneSwitch LED-spot 3-Step GU10



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Candela	Dæmpbar	Farvetemperatur (K)	Farvegengivelse (Ra)	Spredningsvinkel (°)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
SceneSwitch LED-spot 3-Step GU10														
5W (50W) GU10 SceneSwitch 3-step 827-825-822 36°	5W 3,5W 1,5W	50	345	69	600	Nej	2700 2500 2200	80	36	15.000	A+	50x54	2057812126	



MASTER LED-spot MR16 GU5.3 / 12 V

Kvalitet og lang levetid. MASTER 12 V LED-spot er udviklet til detail-, hotel og restaurationsbranchen og giver høj kvalitet til fornuftig pris. MASTER 12 V LED-spot kommer med to forskellige spredningsvinkler, forskellige farvetemperaturer, DimTone, lysdæmningsmuligheder og en pålidelig levetid. De er således en kombination af alt, hvad du værdsætter ved LED. ExpertColor spottet har branchens højeste farvegengivelse i et LED-spot.



MASTER LED-spot MR16 GU5.3 / 12 V



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Candela	Dæmpbar	Farvetemperatur (K)	Farvegengivelse (Ra)	Spredningsvinkel (°)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
1 MASTER LED-spot ExpertColor MR16														
6,5W (35W) GU5.3 ExpertColor 12V 927 24°	6,5	35	420	65	2200	Ja	2700	97	24	40.000	A	51x46	2057808046	8718696738771
6,5W (35W) GU5.3 ExpertColor 12V 930 24°	6,5	35	440	68	2350	Ja	3000	97	24	40.000	A+	51x46	2057808059	8718696738795
6,5W (35W) GU5.3 ExpertColor 12V 940 24°	6,5	35	460	71	2350	Ja	4000	97	24	40.000	A+	51x46	2057808062	8718696738818
6,5W (35W) GU5.3 ExpertColor 12V 927 36°	6,5	35	420	65	1300	Ja	2700	97	36	40.000	A	51x46	2057808075	8718696738832
6,5W (35W) GU5.3 ExpertColor 12V 930 36°	6,5	35	440	68	1400	Ja	3000	97	36	40.000	A+	51x46	2057808088	8718696738856
6,5W (35W) GU5.3 ExpertColor 12V 940 36°	6,5	35	460	71	1400	Ja	4000	97	36	40.000	A+	51x46	2057808091	8718696738870
7,5W (43W) GU5.3 ExpertColor 12V 927 24°	7,5	43	485	65	2400	Ja	2700	92	24	40.000	A	50,5x46	2057808101	8718696735381
7,5W (43W) GU5.3 ExpertColor 12V 930 24°	7,5	43	500	67	2600	Ja	3000	92	24	40.000	A	50,5x46	2057808114	8718696735404
7,5W (43W) GU5.3 ExpertColor 12V 940 24°	7,5	43	520	69	2800	Ja	4000	92	24	40.000	A	50,5x46	2057808127	8718696735428
7,5W (43W) GU5.3 ExpertColor 12V 927 36°	7,5	43	485	65	1400	Ja	2700	92	36	40.000	A	50,5x46	2057808130	8718696735442
7,5W (43W) GU5.3 ExpertColor 12V 930 36°	7,5	43	500	67	1550	Ja	3000	92	36	40.000	A	50,5x46	2057808143	8718696735466
7,5W (43W) GU5.3 ExpertColor 12V 940 36°	7,5	43	520	69	1650	Ja	4000	92	36	40.000	A	50,5x46	2057808156	8718696735480
2 MASTER LED-spot Value DimTone MR16														
5W (35W) GU5.3 DimTone 36°	5	35	345	69	600	Ja	2700-2200	80	36	25.000	A	51x50	2057809650	8718696815380
7W (50W) GU5.3 DimTone 36°	7	50	621	89	1000	Ja	2700-2500-2200	80	36	25.000	A+	50,5 x 45,5	2057810827	87186991658205
3 MASTER LED-spot Value Dæmpbar MR16														
5,5W (35W) GU5.3 12V 827 36°	5,5	35	450	82	1000	Ja	2700	80	36	25.000	A+	50,5x46	2057808169	8718696708231
5,5W (35W) GU5.3 12V 830 36°	5,5	35	460	84	1000	Ja	3000	80	36	25.000	A+	50,5x46	2057808172	8718696708255
5,5W (35W) GU5.3 12V 840 36°	5,5	35	490	89	1100	Ja	4000	80	36	25.000	A+	50,5x46	2057808185	8718696708279
7W (50W) GU5.3 12V 827 36°	7	50	621	89	1500	Ja	2700	80	36	25.000	A+	50,5x46	2057809663	8718696815540
7W (50W) GU5.3 12V 830 36°	7	50	630	90	1500	Ja	3000	80	36	25.000	A+	50,5x46	2057809676	8718696815564
7W (50W) GU5.3 12V 840 36°	7	50	660	94	1650	Ja	4000	80	36	25.000	A+	50,5x46	2057809689	8718696815588



Se venligst www.philips.dk/installator for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.

CorePro LED-spot MR16 GU5.3 / 12 V

CorePro LED-spot MR16 GU5.3



GU5.3



Halogenlignende lys med CorePro LED-spots.

CorePro LED-spot er en nem eftermonteringsløsning i eksisterende armaturer med GU5.3-sokkel og er udviklet som erstatning for halogen- og glødepærespots. Det har en lang levetid, giver store energibesparelser og har et klassisk udtryk, da det er udformet af glas.

Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Candela	Dæmpbar	Farvetemperatur (K)	Farvegengivelse (Ra)	Spredningsvinkel (°)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
1 3W (20W) GU5.3 12V 827 36°	3	20	230	77	600	Nej	2700	80	36	15.000	A++	51x46	2057808017	8718696710616
2 5W (35W) GU5.3 12V 827 36°	5	35	345	69	650	Nej	2700	80	36	15.000	A+	51x46	2057808020	8718696710630
3 7W (50W) GU5.3 12V 827 36°	7	50	621	88	1400	Nej	2700	80	36	15.000	A+	51x46	2057809692	8718696814710

MASTER LED-spot MR11 GU4 / 12 V

MASTER LED-spot MR11 GU4



GU4



Fremhæv sølvvarer med MASTER LED-spot MR11. MASTER LED-spot MR11 er et LED-spot, der bl.a. passer perfekt til fremhævnings af smykker og sølvvarer. Ydermere har spottet en lang levetid og en klar defineret spredningsvinkel. Spottet er kompatibelt med de mest gængse halogentransformere og er eksklusivt tilpasset elektroniske transformere.

Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Candela	Dæmpbar	Farvetemperatur (K)	Farvegengivelse (Ra)	Spredningsvinkel (°)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
3,5 (20W) MR11 827 24°	3,5	20	200	57	1000	Nej	2700	80	24	40.000	A+	35x40	2057803368	8718696410196

CorePro LED-spot MR11 GU4 / 12 V

CorePro LED-spot MR11 GU4



GU4



CorePro MR11 LED-spot er en prisbillig spotløsning i MR11 form. Takket være LED-teknologien får du en levetid på 15.000 timer.

Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Candela	Dæmpbar	Farvetemperatur (K)	Farvegengivelse (Ra)	Spredningsvinkel (°)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
2,3W (20W) MR11 827 36°	2	20	184	80	400	Nej	2700	80	36	15.000	A++	35x39,5	2057810940	8718699465948

MASTER LED-spot AR111 / 12 V

Effektbelysning med MASTER LED-spot AR111. MASTER LED-spot AR111 har fået et elegant design og skaber en strålende, visuel effekt til detailforretninger, hoteller, restauranter, butikker, udstillingslokaler m.m. Varerne får det rette udtryk, da lysets høje kvalitet bringer deres sande farver frem. Derudover har det en fremragende farvegengivelse på Ra 90, der gør farver levende og naturlige. MASTER LED-spot AR111 er kompatibel med de fleste tilgængelige halogentransformere og er eksklusivt tilpasset elektroniske transformere.

MASTER AR111 G53



G53




1



2

reddot award 2016
winner

Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Candela	Dæmpbar	Farvetemperatur (K)	Farvegengivelse (Ra)	Spredningsvinkel (°)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
1 11W (50W) 927 AR111 24°	11	50	600	54	3000	Ja	2700	97	24	40.000	A	111x62	2057810830	87186991686925
11W (50W) 927 AR111 40°	11	50	600	54	1300	Ja	2700	97	40	40.000	A	111x62	2057810843	87186991686949
11W (50W) 930 AR111 24°	11	50	620	56	3000	Ja	3000	97	24	40.000	A	111x62	2057810869	87186991691011
11W (50W) 930 AR111 40°	11	50	620	56	1300	Ja	3000	97	40	40.000	A	111x62	2057810872	87186991686963
2 15W (75W) 927 AR111 24°	15	75	830	55	3500	Ja	2700	97	24	40.000	A	111x62	2057810885	87186991686987
15W (75W) 927 AR111 40°	15	75	850	56	1400	Ja	2700	97	40	40.000	A	111x62	2057810898	87186991687021
15W (75W) 930 AR111 24°	15	75	850	56	3500	Ja	3000	97	24	40.000	A	111x62	2057810908	87186991687007
15W (75W) 930 AR111 40°	15	75	870	58	1400	Ja	3000	97	40	40.000	A	111x62	2057810911	87186991687045
15W (75W) 940 AR111 24°	15	75	950	63	4000	Ja	4000	97	24	40.000	A	111x62	2057810924	87186991687083
15W (75W) 940 AR111 40°	15	75	980	65	1600	Ja	4000	97	40	40.000	A	111x62	2057810937	87186991687106



Se venligst www.philips.dk/installator for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.

MASTER PAR-spot / 230 V

Klar, energigivende belysning. Med vores MASTER PAR-spots kan du nyde klar, energigivende belysning samtidig med, at du sparer energi og penge. Spotsene er perfekte til opgavebelysning, og da de er udført af glas, ligner de klassiske halogenspots. De dæmbare spots giver en jævn dæmpning.



MASTER PAR-spot



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Candela	Dæmpbar	Farvetemperatur (K)	Farvegengivelse (Ra)	Spredningsvinkel (°)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
1 MASTER PAR20 E27														
6W (50W) 827 PAR20 25°	6	50	500	83	1500	Ja	2700	80	25	25.000	A+	68x87	2057811813	87186991768461
6W (50W) 827 PAR20 40°	6	50	500	83	800	Ja	2700	80	40	25.000	A+	68x87	2057811826	87186991768522
6W (50W) 830 PAR20 25°	6	50	515	86	1500	Ja	3000	80	25	25.000	A+	68x87	2057811839	87186991768485
6W (50W) 830 PAR20 40°	6	50	515	86	800	Ja	3000	80	40	25.000	A+	68x87	2057811842	87186991768546
6W (50W) 840 PAR20 25°	6	50	540	90	1500	Ja	4000	80	25	25.000	A+	68x87	2057811855	87186991768508
6W (50W) 840 PAR20 40°	6	50	540	90	800	Ja	4000	80	40	25.000	A+	68x87	2057811868	87186991768560
2 MASTER PAR30S E27														
9,5W (75W) 827 PAR30S 25°	9,5	75	740	78	2400	Ja	2700	80	25	25.000	A+	96x88	2057811871	87186991768607
9,5W (75W) 830 PAR30S 25°	9,5	75	760	80	2400	Ja	3000	80	25	25.000	A+	96x88	2057811884	87186991768621
9,5W (75W) 840 PAR30S 25°	9,5	75	820	86	2400	Ja	4000	80	25	25.000	A+	96x88	2057811897	87186991768645
MASTER PAR38 E27 – også til udendørs anvendelse														
3 9W (60W) 827 PAR38 25°	9	60	750	83	1800	Nej	2700	80	25	15.000	A+	122x134	2057808318	87186991714560
4 13W (100W) 827 PAR38 25° Dæmpbar	13	100	1000	77	3500	Ja	2700	80	25	25.000	A+	124x130	2057811800	87186991768706



Se venligst www.philips.dk/installator for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.

CorePro Reflektor LED-spot / 230 V

CorePro Reflektor LED-spot giver et varmt, halogenlignende lys og er det perfekte match til spot-belysning. CorePro Reflektor LED-spot i R50 og R63 findes også i dæmpbar versioner. Ydermere giver lyskilderne store energibesparelser og lang levetid, som mindsker vedligeholdelsesomkostningerne.



CorePro Reflektor LED-spot



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Candela	Dæmpbar	Farvetemperatur (K)	Farvegengivelse (Ra)	Spredningsvinkel (°)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
1 CorePro LED R-spot R39														
1,8W (30W) R39 E14 827 36°	1,8	30	150	83	250	Nej	2700	80	36	15000	A++	39x65	2057809744	8718696811719
2 CorePro LED R-spot R50														
1,4W (25W) R50 E14 827 36°	1,4	25	105	75	210	Nej	2700	80	36	15.000	A++	50x84	2057809731	8718696811733
2,8W (40W) R50 E14 827 36°	2,8	40	210	75	400	Nej	2700	80	36	15.000	A++	50x84	2057809760	8718696811757
4,3W (60W) R50 E14 827 36° Dæmpbar	4,3	60	320	74	520	Ja	2700	80	36	15.000	A+	50x84	2057809728	8718696811771
3 CorePro LED R-spot R63														
3W (40W) R63 E27 827 36°	3	40	210	70	400	Nej	2700	80	36	15.000	A++	63x102	2057809757	8718696811795
4,5W (60W) R63 E27 827 36° Dæmpbar	4,5	60	345	76	620	Ja	2700	80	36	15.000	A+	63x102	2057809715	8718696811818
4 CorePro LED R-spot R80														
4W (60W) R80 E27 827 36°	4	60	345	86	620	Nej	2700	80	36	15.000	A+	80x112	2057809773	8718696811832
8W (100W) R80 E27 827 36°	8	100	670	83	1100	Nej	2700	80	36	15.000	A+	80x112	2057809786	8718696811856



Se også www.philips.dk/installator for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.

LED-stifter og R7s-rør

CorePro LED-stiftspot 12 V / 230 V

CorePro LED-stiftspot



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Candela	Dæmpbar	Farvetemperatur (K)	Farvegengivelse (Ra)	Spredningsvinkel (°)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
-------------	------------	---------------	------------	-----------------------	---------	---------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------	-----	------------------	----------	-----

CorePro G4 12V LED-stiftspot

1	1W (10W) G4 827	1	10	115	115	–	Nej	2700	80	300	15.000	A++	13x35	2057811693	87186991767617
2	1W (10W) G4 830	1	10	120	120	–	Nej	3000	80	300	15.000	A++	13x35	2057811703	87186991767594
3	1,8W (20W) G4 827	1,8	20	205	114	–	Nej	2700	80	300	15.000	A++	13x35	2057811716	87186991767655
3	1,8W (20W) G4 830	1,8	20	215	119	–	Nej	3000	80	300	15.000	A++	13x35	2057811729	87186991767693
3	2,1W (20W) G4 827 Dæmpbar	2,1	20	210	100	–	Ja	2700	80	300	15.000	A++	15x40	2057811732	87186991767532
3	2,7W (28W) G4 827	2,7	28	315	117	–	Nej	2700	80	300	15.000	A++	15x40	2057811745	87186991767754
3	2,7W (28W) G4 830	2,7	28	330	122	–	Nej	3000	80	300	15.000	A++	15x40	2057811758	87186991767778

CorePro G9 230V LED-stiftspot

4	2W (25W) G9 827	2	25	220	110	–	Nej	2700	80	300	10.000	A++	13,5x50	2057811059	87186991735005
4	3,5W (40W) G9 827	3,5	40	400	114	–	Nej	2700	80	300	10.000	A++	14,5x60	2057811062	87186991735067
5	4,8W (60W) G9 827	4,8	60	570	119	–	Nej	2700	80	300	15.000	A++	19x60	2057810966	87186991657802
5	2,6W (25W) G9 827 Dæmpbar	2,6	25	300	115	–	Ja	2700	80	300	15.000	A++	15x52	2057811787	87186991766696
6	4W (40W) G9 827 Dæmpbar	4	40	480	120	–	Ja	2700	80	300	15.000	A++	18x59	2057811790	87186991766733
4	2W (25W) G9 830	2	25	220	110	–	Nej	3000	80	300	15.000	A++	13,5x50	2057811033	87186991735029
4	3,5W (40W) G9 830	3,5	40	400	125	–	Nej	3000	80	300	15.000	A++	14,5x60	2057811046	87186991735081

CorePro GY6,35 12V LED-stiftspot

7	1,8W (20W) GY6,35 827	1,8	20	205	114	–	Nej	2700	80	300	15.000	A++	13x35	2057811761	87186991767792
7	1,8W (20W) GY6,35 830	1,8	20	215	119	–	Nej	3000	80	300	15.000	A++	13x35	2057811774	87186991767839




Se venligst www.philips.dk/installator for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.

CorePro R7s-rør / 230 V

CorePro R7S er udviklet til eftermontering som erstatning for halogenlysilder og er kompatibel med armaturer med R7S-sokkel. Den giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne grundet den lange levetid.



CorePro LED-stiftspot



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatte (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Candela	Dæmpbar	Farvetemperatur (K)	Farvegengivelse (Ra)	Spredningsvinkel (°)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
CorePro R7s LED-rør														
1 4W (40W) R7S 78mm 830	4	40	450	112,5	–	Nej	3000	80	300	15.000	A++	14,5x78	2057811101	87186991735128
2 8,5W (60W) R7S 118mm 830	8,5	60	850	100	–	Nej	3000	80	300	15.000	A++	22,5x118	2057811127	87186991735166
3 14W (100W) R7S 118mm 830 Dæmpbar	14	100	1600	114	–	Ja	3000	80	300	15.000	A+	29x118	2057806501	87186961578797
3 14W (120W) R7S 118mm 830 Dæmpbar	14	120	2000	143	–	Ja	3000	80	300	15.000	A++	29x118	2057808334	87186961714003



Se venligst www.philips.dk/installator for den nyeste information om dæmpning af LED-lysilder og om transformerkompatibilitet.

LED Standard

MASTER LED Standard

Indbydende atmosfære med MASTER LED Standard. MASTER LED Standard leverer dæmpbar, varm belysning for en indbydende atmosfære. MASTER LED Standard har en lang levetid og den lave wattage sikrer maksimale energibesparelser.

MASTER LED Standard fås med DimTone, der gør belysningen varmere, når den dæmpes.

Dette er specielt egnet til anvendelser i hotel- og restaurationsbranchen.

Udvalgte typer har Ra 90, der giver en endnu bedre farvegengivelse.



E27

MASTER LED Standard DimTone Klar



reddot award 2016
winner

Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Dæmpbar	Farvegen- givelse (Ra)	Farvetempe- ratur (K)	Sokkel / Kolbeform	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
MASTER LED Standard DimTone Klar													
1 6W (40W) E27 DimTone 827-822 A60	6	40	470	77	Ja	80	2700-2200	E27/A60	25.000	A+	60x110	2057803698	87186961481288
2 8,5W (60W) E27 DimTone 827-822 A60	8,5	60	806	89	Ja	80	2700-2200	E27/A60	25.000	A+	60x110	2057803711	87186961481325
MASTER LED Standard DimTone Mat													
3 5,5W (40W) E27 DimTone 927-922 A60	5,5	40	470	85	Ja	90	2700-2200	E27/A60	25.000	A+	60x110	2057808347	87186961707098
4 9W (60W) E27 DimTone 927-922 A60	9	60	806	90	Ja	90	2700-2200	E27/A60	25.000	A+	60x110	2057808350	87186961707111
5 12W (75W) E27 DimTone 827-822 A67	12	75	1055	87	Ja	90	2700-2200	E27/A67	25.000	A+	77x142	2057809508	87186961826188
5 14W (100W) E27 DimTone 927-922 A67	14	100	1521	109	Ja	90	2700-2200	E27/A67	25.000	A+	77x142	2057810490	87186991695644

Filament LED Standard

Filament LED Standard



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Dæmpbar	Farvegen- givelse (R)	Farvetempe- ratur (K)	Sokkel / Form	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
-------------	------------	---------------	------------	-----------------------	---------	--------------------------	--------------------------	------------------	-------------	-----	---------------------	----------	-----

Filament LED Standard DimTone

1	5W (40W) E27 DimTone 927-922 A60	5	40	470	94	Ja	90	2700-2200	E27/A60	15.000	A+	60x106	2057811392	87186991770549
2	7W (60W) E27 DimTone 927-922 A60	7	60	806	115	Ja	90	2700-2200	E27/A60	15.000	A+	60x106	2057811415	87186991770426
3	7W (60W) E27 DimTone 927-922 ST64	7	60	806	115	Ja	90	2700-2200	E27/ST64	15.000	A+	64x143	2057811444	87186991770464
4	7W (60W) E27 DimTone 927-922 G93	7	60	806	115	Ja	90	2700-2200	E27G93	15.000	A+	95x142	2057811431	87186991770501
5	11,5W (100W) E27 DimTone 927-922 A60	11,5	100	1521	132	Ja	90	2700-2200	E27/A60	15.000	A+	60x106	2057811460	87186991770969

Filament LED Standard Dæmpbar

6	4,5W (40W) E27 827 A60	4,5	40	470	104	Ja	80	2700	E27/A60	15.000	A+	60x106	2057811350	87186991773250
9	8W (50W) E27 A60 822 Guld	8	50	630	78	Ja	80	2200	E27/A60	15.000	A+	60x104	2057809524	87186991803516
7	5,5W (25W) E27 820 T32 Spiral Guld	5,5	25	250	45	Ja	80	2000	E27/T32	15.000	A	32x141	2057810542	87186991815120
8	6,5W (40W) E27 820 T65 Spiral Guld	6,5	40	470	72	Ja	80	2000	E27/T65	15.000	A+	65x273	2057809469	87186991686581
9	5,5W (48W) A60 E27 825 Guld	5,5	48	600	109	Nej	80	2500	E27/A60	15.000	A++	66x150	2057812249	87186991673567
10	7,2W (60W) E27 827 A60	7,2	60	806	112	Ja	80	2700	E27/A60	15.000	A+	60x106	2057811363	87186991773298
11	6,5W (40W) E27 A160 820 Spiral Guld	6,5	40	470	72	Ja	80	2000	E27/A160	15.000	A+	160x293	2057809456	87186991803493
12	6,5W (40W) E27 A160 840 Spiral Smoky	6,5	25	270	42	Ja	80	4000	E27/A160	15.000	A	160x293	2057809485	87186991815106
13	5,5W (48W) ST64 E27 825 Guld	5,5	48	600	109	Nej	80	2500	E27/ST64	15.000	A++	70x182	2057812252	87186991673581
14	5,5W (25W) ST64 E27 Guld	5,5	25	250	45	Ja	80	2000	E27/ST64	15.000	A	75x177	2057812265	87186991774851
15	7,2W (60W) E27 827 ST64 Klar	7	60	806	112	Ja	80	2700	E27/ST64	15.000	A++	64x143	2057811389	87186991773335
16	7,2W (60W) E27 827 G93 Klar	7	60	806	112	Ja	80	2700	E27/G93	15.000	A+	95x142	2057811376	87186991773359
17	7,2W (50W) G120 E27 2200K Guld	7,2	50	650	90,27	Ja	80	2200	E27/G120	15.000	A+	125x190	2057812197	87186991782511
18	6,5W (40W) E27 820 G200 Spiral Guld	6,5	40	470	72	Ja	80	2000	E27/G200	15.000	A+	200x286	2057809443	87186991803479
19	6,5W (40W) E27840 G200 Spiral Smoky	6,5	25	270	42	Ja	80	4000	E27/T65	15.000	A	200x286	2057809472	87186991815069



Se venligst www.philips.dk/installator for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.

Flere Filament LED Standard på næste side

Filament LED Standard



Filament LED Standard



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Dæmpbar	Farve- givel- se (Ra)	Farvetempe- ratur (K)	Sokkel / Kolbeform	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
Filament LED Standard													
1 5,5W (25W) E27 820 A60 Spiral Guld	5,5	25	250	45	Ja	80	2000	E27/A60	15.000	A+	60x104	2057810584	87186991686543
2 4,3W (40W) E27 827 A60	4,3	40	470	109	Nej	80	2700	E27/A60	15.000	A++	60x104	2057811130	87186961808672
2 8,5W (75W) E27 827 A60	8,5	75	1055	124	Nej	80	2700	E27/A60	15.000	A++	60x104	2057810555	87186991649081
3 10,5W (100W) E27 827 A60	10,5	100	1521	145	Nej	80	2700	E27/A60	15.000	A++	60x104	2057810568	87186991649104
4 17W (150W) E27 827 A67	17	150	2452	144	Nej	80	2700	E27/A67	15.000	A++	70x128	2057810571	87186991657840
5 7W (60W) E27 827 A60	7	60	806	115	Nej	80	2700	E27/A60	15.000	A++	60x104	2057808428	87186961742730
6 5W (25W) E27 G200 Spiral Guld	5	25	300	60	Nej	80	2000	E27/G200	15.000	A	200x286	2057811143	87186961768082
7 4W (40W) E27 827 ST64	4	40	470	118	Nej	80	2700	E27/ST64	15.000	A++	64x140	2057805858	87186961574034
8 7W (60W) E27 827 ST64	7	60	806	115	Nej	80	2700	E27/ST64	15.000	A++	64x140	2057808431	87186961742754
9 7W (60W) E27 827 G93	7	60	806	115	Nej	80	2700	E27/G93	15.000	A++	95x140	2057808444	87186961742716
10 5W (25W) E27 820 G93 Spiral Guld	5	25	250	50	Nej	80	2000	E27/G93	15.000	A	95x142	2057808473	87186961744154

Retroledning til pendel med E27-fatning



Produktnavn	EAN
-------------	-----

Retroledning til pendel med E27-fatning

1 Retroledning til pendel med E27-fatning, guld	8718696167779
2 Retroledning til pendel med E27-fatning, sort	8718696167762



i Se venligst www.philips.dk/installator for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.

CorePro LED Standard

CorePro LED Standard er udviklet til eftermontering af glødelamper og er kompatible med eksisterende armaturer med E27- eller B22-sokler. De har en lang levetid, og den lave wattage sikrer store energibesparelser. CorePro LED Standard findes i dæmpbare versioner med 2700 kelvin. Versioner med B22-sokkel findes i 2700 kelvin.



CorePro LED Standard



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Dæmpbar	Farvegen- givelse (Ra)	Farvetempe- ratur (K)	Sokkel/ Kolbeform	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
CorePro LED Standard 2700 kelvin Dæmpbar													
1 5W (40W) A60 E27 927	5	40	470	94	Ja	90	2700	E27/A60	15.000	A+	60x110	2057810607	87186991660628
2 8,5W (60W) A60 E27 927	8,5	60	806	95	Ja	90	2700	E27/A60	15.000	A+	60x110	2057810610	87186991660642
3 10,5W (75W) A60 E27 927	10,5	75	1055	100	Ja	90	2700	E27/A60	15.000	A+	60x110	2057810487	87186991660666
4 13W (100W) A60 E27 927	13	100	1521	117	Ja	90	2700	E27/A60	15.000	A+	60x110	2057810623	87186991660680
CorePro LED Standard 2700 kelvin													
1 5,5W (40W) E27 827 A60	5,5	40	470	85	Nej	80	2700	E27/A60	15.000	A+	60x110	2057805926	8718696157778
2 8W (60W) E27 827 A60	8	60	806	101	Nej	80	2700	E27/A60	15.000	A+	60x110	2057805939	87186961577554
3 11W (75W) E27 827 A60	11	75	1055	96	Nej	80	2700	E27/A60	15.000	A+	60x110	2057803889	87186961490761
4 13W (100W) E27 827 A60	13	100	1521	117	Nej	80	2700	E27/A60	15.000	A+	60x110	2057803915	87186961490747
CorePro LED Standard 3000 kelvin													
1 5W (40W) E27 830 A60	5	40	470	94	Nej	80	3000	E27/A60	15.000	A+	60x110	2057805968	87186961577930
3 7,5W (60W) E27 830 A60	7,5	60	806	107	Nej	80	3000	E27/A60	15.000	A+	60x110	2057805971	87186961577714
3 10,5W (75W) E27 830 A60	10,5	75	1055	100	Nej	80	3000	E27/A60	15.000	A+	60x110	2057803876	87186961497524
4 13W (100W) E27 830 A60	13	100	1521	117	Nej	80	3000	E27/A60	15.000	A+	60x110	2057805997	87186961577677
CorePro LED Standard 4000 kelvin													
1 5W (40W) E27 840 A60	5	40	470	94	Nej	80	4000	E27/A60	15.000	A+	60x110	2057807270	87186961577790
3 7,5W (60W) E27 840 A60	7,5	60	806	107	Nej	80	4000	E27/A60	15.000	A+	60x110	2057807267	87186961577776
3 10W (75W) E27 840 A60	10	75	1055	106	Nej	80	4000	E27/A60	15.000	A+	60x110	2057805719	87186961510322
4 12,5W (100W) E27 840 A60	12,5	100	1521	122	Nej	80	4000	E27/A60	15.000	A+	60x110	2057805722	87186961510308
CorePro LED Standard B22													
5 5,5W (40W) B22 827 A60	5,5	40	470	85	Nej	80	2700	B22/A60	15.000	A+	60x108	2057806006	87186961577653
5 8W (60W) B22 827 A60	8	60	806	101	Nej	80	2700	B22/A60	15.000	A+	60x108	2057806019	87186961577639
6 11W (75W) B22 827 A60	11	75	1055	96	Nej	80	2700	B22/A60	15.000	A+	60x108	2057803892	87186961510049
6 13W (100W) B22 827 A60	13	100	1521	117	Nej	80	2700	B22/A60	15.000	A+	60x108	2057803928	87186961510025



Se venligst www.philips.dk/installator for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.

Philips LED Standard

Philips LED Standard DimTone



Klassisk form som du kender og elsker.

Philips LED Standard bruger ca. 80% mindre energi end konventionelle lyskilder takket være den energibesparende LED-teknologi og den lange levetid.



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Dæmpbar	Farvegen- givelse (Ra)	Farvetempe- ratur (K)	Sokkel / Kolbeform	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
Philips LED Standard DimTone													
5W (40W) E27 DimTone 927-922 A60 mat	5	40	470	94	Ja	90	2700-2200	E27/A60	15.000	A+	60x106	2057811402	87186991780098
7W (60W) E27 DimTone 927-922 A60 mat	7	60	806	115	Ja	90	2700-2200	E27/A60	15.000	A++	60x106	2057811428	87186991780135
10,5W (75W) E27 DimTone 927-922 A60 mat	10,5	75	1055	100	Ja	90	2700-2200	E27/A60	15.000	A+	60x106	2057811457	87186991771065
11,5W (100W) E27 DimTone 927-922 A60 mat	12	100	1521	127	Ja	90	2700-2200	E27/A60	15.000	A++	60x106	2057811473	87186991771027

Philips LED Standard 2700 kelvin



Klassisk form som du kender og elsker.

Philips LED Standard bruger ca. 80% mindre energi end konventionelle lyskilder takket være den energibesparende LED-teknologi og den lange levetid.

Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Dæmpbar	Farvegen- givelse (Ra)	Farvetempe- ratur (K)	Sokkel / Kolbeform	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
Philips LED Standard													
4,5W (40W) E27 827 A60	4,5	40	470	104	Nej	80	2700	E27/A60	15.000	A+	60x110	2057803614	87186961419656
7W (60W) E27 827 A60	7	60	806	115	Nej	80	2700	E27/A60	15.000	A++	60x110	2057804118	87186961472187

Philips LED Standard 3000 kelvin



Klassisk form som du kender og elsker.

Philips LED Standard bruger ca. 80% mindre energi end konventionelle lyskilder takket være den energibesparende LED-teknologi og den lange levetid.

Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Dæmpbar	Farvegen- givelse (Ra)	Farvetempe- ratur (K)	Sokkel / Kolbeform	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
Philips LED Standard													
4,5W (40W) E27 830 A60	4,5	40	470	104	Nej	80	3000	E27/A60	15.000	A++	60x104	2057811486	87195141250048
7W (60W) E27 830 A60	7	60	806	115	Nej	80	3000	E27/A60	15.000	A++	60x104	2057811499	87195141250062
8,5W (75W) E27 830 A60	8,5	75	1055	124	Nej	80	3000	E27/A60	15.000	A++	60x104	2057811509	87195141250086
10,5W (100W) E27 830 A60	10,5	100	1521	145	Nej	80	3000	E27/A60	15.000	A++	60x104	2057811512	87195141250109

Classic LED Standard topforspejlet



Classic LED Standard topforspejlet



Genkendelig formgivning som du kender og elsker.

Disse topforspejlede Standard LED-lyskilder bruger ca. 80% mindre energi end traditionelle lyskilder takket være den nyeste energibesparende LED-teknologi og den lange levetid.

Produktnavn	Effekt (W)	Erstatte (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Dæmpbar	Farve- givelser (Ra)	Farvetempe- ratur (K)	Sokkel / Kolbeform	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
Classic LED Standard topforspejlet													
3,5W (30W) E27 827 A60	3,5	30	370	106	Nej	80	2700	E27/A60	15.000	A++	60x104	2057808871	8718696668672
7,2W (50W) E27 827 A60 Dæmpbar	7,2	50	650	90	Ja	80	2700	E27/A60	15.000	A+	60x106	2057812168	87186991782474

SceneSwitch LED

Skift atmosfæren uden lysdæmper.

SceneSwitch er én LED-lyskilde med tre forskellige lysindstillinger, der gør det muligt at ændre belysningen med den eksisterende kontakt og uden

behov for lysdæmper. Du skal blot slukke og tænde på kontakten, så skifter lyskilden selv lysstyrke og farvetemperatur.

• 3-trin:


Dæmp lyset og skift mellem 2700 K, 2500 K og 2200 K.



1




2



reddot award 2016
winner

Produktnavn	Effekt (W)	Erstatte (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Dæmpbar	Farve- givelser (Ra)	Farvetempe- ratur (K)	Sokkel / Kolbeform	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
SceneSwitch LED 3-step													
1 7,5W (60W) E27 827-825-822 A60 3-step	7,5 3 1,6	60	806- 320- 80	101	Nej	80	2700- 2500-2200	E27/A60	15.000	A+	60x104	2057812139	87195141263963
2 7,5W (60W) E27 Filament 827-822 A60 3-step	7,5 3 1,6	60	806- 320- 150	107	Nej	80	2700- 2500-2200	E27/A60	15.000	A+	60x104	2057812142	87186991772130



T25 køleskabspære

Køleskabspærer fra Philips kan bruges i køleskabe, frydere og lignende steder med lave driftstemperaturer. Udskift nemt dine pærer med en LED-køleskabspære fra Philips med lang levetid.



T25 køleskabspære



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Dæmpbar	Farvegen- givelse (Ra)	Farvetempe- ratur (K)	Sokkel / Kolbeform	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
Køleskabspære T25 E14													
1,7W (15W) E14 827 T25	1,7	15	150	88	Nej	80	2700	E14	15.000	A++	25x59	2057812155	87186991771935

CorePro T38 LED-stick

CorePro LED-stick er kompatibel med eksisterende armaturer med en E27-fatning. T38 LED-stick er designet med henblik på eftermontering som erstatning for Genie lavenergilyskilder. De giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris. CorePro LED-stick er den perfekte lyskilde til dine basale belysningsbehov.



CorePro T38 LED-stick



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Dæmpbar	Farvegen- givelse (Ra)	Farvetempe- ratur (K)	Sokkel / Kolbeform	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
CorePro T38 LED-stick													
9.5W (68W) E27 830 T38	9,5	68	950	100	Nej	80	3000	E27	15.000	A+	37,2x114,3	2057809427	87186991814312
9.5W (75W) E27 840 T38	9,5	75	1050	111	Nej	80	4000	E27	15.000	A+	37,2x114,3	2057809430	87186991814336

LED-lyskilde med dag/nat-sensor

Denne LED-lyskilde har lyssensor og automatisk tænd/sluk. Med den indbyggede, automatiske lyssensor kan lyskilden tænde automatisk efter skumring og slukke efter solopgang.



Dag/nat-sensor LED



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Dæmpbar	Farvegen- givelse (Ra)	Farvetempe- ratur (K)	Sokkel / Kolbeform	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
Dag/nat-sensor													
7,5 (60W) E27 827 A60	7,5	60	806	107	Nej	80	2700	E27	15.000	A+	62x114	2057812171	87186991782696

LED-kerte

MASTER LED-kerte

Designet til at blive set. Takket være et revolutionerende linsedesign giver disse kerter det smukkeste glimtende lys. Kerternes elfenbensfarvede design er det perfekte match til eksisterende armaturer. De fås ydermere med DimTone, der giver varmere lys, jo mere du dæmper.

MASTER LED-kerte DimTone



E14



red dot award 2016
winner

Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Dæmpbar	Farveegngivelse (Ra)	Farvetemperatur (K)	Sokkel / Kolbeform	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
1 4W (25W) E14 DimTone 827-822 BA38	4	25	250	63	Ja	80	2700-2200	E14/BA38	25.000	A+	38x129	2057804134	87186961453766
2 4W (25W) E14 DimTone 827-822 B38	4	25	250	63	Ja	80	2700-2200	E14/B38	25.000	A+	38x113	2057804121	87186961453681
1 6W (40W) E14 DimTone 827-822 BA38	6	40	470	78	Ja	80	2700-2200	E14/BA38	25.000	A+	38x129	2057804176	87186961453544
2 6W (40W) E14 DimTone 827-822 B38	6	40	470	78	Ja	80	2700-2200	E14/B38	25.000	A+	38x113	2057804163	87186961453506
2 8W (60W) E14 DimTone 827-822 B40	8	60	806	101	Ja	80	2700-2200	E14/B40	25.000	A+	40x127	2057806129	87186961555996



Se venligst www.philips.dk/installator for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.

Filament LED-kerte

Filament LED-kerte



LED-kerte



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Dæmpbar	Farvegen- givelse (Ra)	Farvetempe- ratur (K)	Sokkel/ Kolbeform	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
Filament LED-kerte DimTone 													
1 3.2W (25W) E14 DimTone 927-922 B35	3	25	250	78	Ja	90	2700-2200	E14/B35	15.000	A+	35x99	2057811525	
1 4.5W (40W) E14 DimTone 927-922 B35	4,5	40	470	104	Ja	90	2700-2200	E14/B35	15.000	A+	35x99	2057811622	
2 4.5W (40W) E14 DimTone 927-922 BA35	4,5	40	470	104	Ja	90	2700-2200	E14/BA35	15.000	A+	35x125	2057811541	
Filament LED-kerte dæmpbar													
3 3.5W (15W) E14 B35 Spiral Guld	3,5	15	136	39	Ja	80	2000	E14/B35	15000	A	35x106	2057810720	
4 2.7W (25W) E14 827 B35	2,7	25	250	93	Ja	80	2700	E14/B35	15.000	A++	35x103	2057808541	
5 4.5W (40W) E14 827 B35	4,5	40	470	104	Ja	80	2700	E14/B35	15.000	A++	35x99	2057811538	
Filament LED-kerte													
6 2W (25W) E14 827 B35	2	25	250	125	Nej	80	2700	E14/B35	15.000	A++	35x97	2057806598	
7 2W (25W) E14 827 BA35	2	25	250	125	Nej	80	2700	E14/BA35	15.000	A++	35x123	2057806608	
8 2W (25W) E14 827 ST35	2	25	250	125	Nej	80	2700	E14/ST35	15.000	A++	35x97	2057806611	
9 4.3W (40W) E14 827 B35	4,3	40	470	109	Nej	80	2700	E14/B35	15.000	A++	35x97	2057809595	

CorePro LED-kerte

CorePro LED-kerte



Den matterede CorePro LED-kerte er designet til udskiftning af traditionelle kertelyskilder, hvor prisen er i fokus. Ydermere sikrer den lave wattage store energibesparelser.

Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Dæmpbar	Farvegen- givelse (Ra)	Farvetempe- ratur (K)	Sokkel/ Kolbeform	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
CorePro LED-kerte													
4W (25W) E14 827 B35	4	25	250	65	Nej	80	2700	E14/B35	15.000	A+	35x106	2057803944	
5.5W (40W) E14 827 B35	5,5	40	470	85	Nej	80	2700	E14/B35	15.000	A+	35x106	2057803973	



Se venligst www.philips.dk/installator for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.

LED-krone

MASTER LED-krone

Designet til at blive set. Takket være et revolutionerende linsedesign giver disse kronelyskilder det smukkeste glimtende lys. Kronernes elfenbensfarvede design er det perfekte match til eksisterende armaturer. De fås ydermere med DimTone, der giver varmere lys, jo mere du dæmper.

MASTER LED-krone DimTone



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatte (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Dæmpbar	Farvegen- givelse (Ra)	Farvetempe- ratur (K)	Sokkel / Kolbeform	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
1 4W (25W) E14 DimTone 827-822 P48	4	25	250	63	Ja	80	2700-2200	E14/P48	25.000	A+	48x95	2057804147	8718696453780
2 4W (25W) E27 DimTone 827-822 P48	4	25	250	63	Ja	80	2700-2200	E27/P48	25.000	A+	48x93	2057804150	8718696453803
1 6W (40W) E14 DimTone 827-822 P48	6	40	470	78	Ja	80	2700-2200	E14/P48	25.000	A+	48x95	2057804189	8718696453582
2 6W (40W) E27 DimTone 827-822 P48	6	40	470	78	Ja	80	2700-2200	E27/P48	25.000	A+	48x93	2057804192	8718696453605
3 8W (60W) E14 DimTone 827-822 P50	8	60	806	101	Ja	80	2700-2200	E14/P50	25.000	A+	50x111	2057806035	8718696458077

i Se venligst www.philips.dk/installator for den nyeste information om dæmpning af LED-lyskilder og om transformerkompatibilitet.

Filament LED-krone

Filament LED-krone



Filament
LED-krone
DimTone
E14 og E27



Filament
LED-krone
Dæmpbar
E14



Filament
LED-krone
Dæmpbar
E27



Filament
LED-krone
E14 og E27



Produkt navn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Dæmpbar	Farvegen- givelse (Ra)	Farvetempe- ratur (K)	Sokkel / kolbeform	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
Filament LED-krone DimTone 													
1 3,2W (25W) E14 DimTone 927-922 P45	3,2	25	250	78	Ja	90	2700-2200	E14/P45	15.000	A+	45x82	2057811596	8718699770709
2 4,5W (40W) E14 DimTone 927-922 P45	4,5	40	470	104	Ja	90	2700-2200	E14/P45	15.000	A++	45x82	2057811619	87186997780234
3 3,5W (25W) E27 DimTone 927-922 P45	3,2	25	250	78	Ja	90	2700-2200	E27/P45	15.000	A+	45x80	2057811583	8718699770662
3 4,5W (40W) E27 DimTone 927-922 P45	4,5	40	470	104	Ja	90	2700-2200	E27/P45	15.000	A++	45x80	2057811606	8718699770747
Filament LED-krone Dæmpbar													
4 2,8W (25W) E14 P45 827	2,8	25	250	93	Ja	80	2700	E14/P45	15.000	A++	45x82	2057811554	8718699773458
4 4,5W (40W) E14 P45 827	4,5	40	470	104	Ja	80	2700	E14/P45	15.000	A+	45x82	2057811567	8718699773410
5 5W (32W) E14 P45 822 Guld	5	32	350	82	Ja	80	2200	E14/P45	15.000	A+	45x85	2057808622	8718699815670
6 3,5W (15W) E14 820 P45 Guld Spiral	4	15	136	39	Ja	80	2000	E14/P45	15.000	A	45x92	2057810775	8718699686642
7 2,7W (25W) E27 P45 827	2,7	25	250	93	Ja	80	2700	E27/P45	15.000	A++	45x80	2057808570	87186997709887
8 4,5W (40W) E27 P45 827	4,5	40	470	104	Ja	80	2700	E27/P45	15.000	A+	45x80	2057811570	8718699773434
9 5W (35W) E27 P45 822 Guld	5	32	350	82	Ja	80	2200	E27/P45	15.000	A+	45x80	2057809621	8718699814413
10 3,5W (15W) E27 820 P45 Guld Spiral	4	15	136	39	Ja	80	2000	E27/P45	15.000	A	45x80	2057810762	8718699686628
Filament LED-krone													
11 2W (25W) E14 827 P45	2	25	250	125	Nej	80	2700	E14/P45	15.000	A++	45x80	2057806080	8718699574133
12 4,3W (40W) E14 827 P45	4,3	40	470	109	Nej	80	2700	E14/P45	15.000	A++	45x82	2057809634	8718699809716
13 2W (25W) E27 827 P45	2	25	250	125	Nej	80	2700	E27/P45	15.000	A++	45x80	2057806093	8718699574157
14 4,3W (40W) E27 827 P45	4,3	40	470	109	Nej	80	2700	E27/P45	15.000	A++	45x82	2057809647	8718699809730

CorePro LED-krone

Den matterede CorePro LED Krone er designet til udskiftning af traditionelle kronelyskilder, hvor prisen er i fokus. Ydermere sikrer den lave wattage store energibesparelser.

CorePro LED-krone



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Dæmpbar	Farvegen- givelse (Ra)	Farvetempe- ratur (K)	Sokkel / Kolbeform	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
CorePro LED-krone													
1 4W (25W) E14 827 P45	4	25	250	65	Nej	80	2700	E14/P45	15.000	A+	45x88	2057803957	87182911787037
2 4W (25W) E27 827 P45	4	25	250	65	Nej	80	2700	E27/P45	15.000	A+	48x95	2057803960	87182911787051
3 5,5W (40W) E14 827 P45	5,5	40	470	85	Nej	80	2700	E14/P45	15.000	A+	45x88	2057803986	87186961474891
4 5,5W (40W) E27 827 P45	5,5	40	470	85	Nej	80	2700	E27/P45	15.000	A+	48x95	2057803999	87186961507650

Philips LED Filament topforspejlet

Genkendelig formgivning som du kender og elsker. Disse topforspejlede standard LED-lyskilder bruger ca. 80% mindre energi end traditionelle lyskilder takket være den nyeste energibesparende LED-teknologi, og levetiden der er ti gange længere.

Philips LED-krone topforspejlet



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Dæmpbar	Farvegen- givelse (Ra)	Farvetempe- ratur (K)	Sokkel / Kolbeform	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
Classic LED-krone topforspejlet													
4W (35W) E14 827 P45	4	35	397	99	Nej	80	2700	E14/P45	15.000	A++	45x82	2057812184	87186991763310

Kulørt LED-krone

Sæt gang i festen. Energibesparende, farvede LED-lyskilder fra Philips giver fuld lysstyrke med det samme og gør farver mere levende. De er især ideelle til særlige aktiviteter og anledninger og kan sidde i udendørs lyskæder i sikret fatning.



E27

LED-krone

CorePro LED-krone



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatte (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Dæmpbar	Farvegengivelse (Ra)	Farvetemperatur (K)	Sokkel / Kolbeform	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
Kulørt LED-krone													
1 3,1W (25W) E27 P45 Rød	3,1	25	—	—	Nej	—	Rød	E27/P45	10.000	C	45x78	2057808897	87186961748589
2 3,1W (25W) E27 P45 Gul	3,1	25	—	—	Nej	—	Gul	E27/P45	10.000	A	45x78	2057808907	87186961748602
3 3,1W (25W) E27 P45 Blå	3,1	25	—	—	Nej	—	Blå	E27/P45	10.000	E	45x78	2057808910	87186961748626
4 3,1W (25W) E27 P45 Grøn	3,1	25	—	—	Nej	—	Grøn	E27/P45	10.000	C	45x78	2057808923	87186961748640



TrueForce LED Urban (udendørs) og vej

TrueForce LED Urban til parkbelysning. Nu er der et omkostningseffektivt alternativ, der gør det let at opgradere parkarmaturer i byer. Philips TrueForce er den første direkte erstatning med præcis samme størrelse som HPL/HQL 125 W. Dette sikrer et perfekt match med eksisterende, moderne og traditionelle armaturer uden behov for at skifte armaturet. TrueForce LED Urban er den simpleste måde at opgradere til LED og samtidig holde investeringsomkostningerne nede.

Lyskilden virker både med kompatibel forkobling og direkte på 230 V.

TrueForce Urban (udendørs) / HPL-erstatning – IP65



1	2	3			TrueForce
			Traditionel	TrueForce	
			HPL 80W →	LED 21W	
			SON 50W →	LED 28W/42W	
			SON 70W →	LED 28W/42W	
			HPL 125W →	LED 28W/42W	
			HPI 200W →	LED 42W	
			SON 100W →	LED 42W	

Produktnavn	Effekt (W)	Erstat (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Dæmpbar	Farve- givel- se (Ra)	Farvetempe- ratur (K)	Sokkel	Sprednings- vinkel (°)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
TrueForce Urban (udendørs) / HPL-erstatning														
1 21W (80W/50W) E27 830 IP65	21	1*)	2850	136	Nej	80	3000	E27	360	50.000	A++	178x75	2057810076	87186991638146
2 28W (125W/70W) E27 830 IP65	28	2*)	3800	136	Nej	80	3000	E27	360	50.000	A++	178x75	2057810089	87186991638184
2 42W (125W/70W) E27 830 IP65	42	2*)	5700	136	Nej	80	3000	E27	360	50.000	A++	178x84	2057810092	87186991638221
3 42W (200W/100W) E40 830 IP65	42	3*)	5700	136	Nej	80	3000	E40	360	50.000	A++	191x84	2057810102	87186991638269
1 21W (80W/50W) E27 840 IP65	21	1*)	3000	143	Nej	80	4000	E27	360	50.000	A++	178x75	2057810115	87186991638160
2 28W (125W/70W) E27 840 IP65	28	2*)	4000	143	Nej	80	4000	E27	360	50.000	A++	178x75	2057810128	87186991638207
2 42W (125W/70W) E27 840 IP65	42	2*)	6000	143	Nej	80	4000	E27	360	50.000	A++	178x84	2057810131	87186991638245
3 42W (200W/100W) E40 840 IP65	42	3*)	6000	143	Nej	80	4000	E40	360	50.000	A++	191x84	2057810144	87186991638283

1*) HPL 80W, SON 50W – 2*) HPL 125W, SON 70W – 3*) HPL 200W, SON 100W




TrueForce Urban Core (udendørs) / HPL-erstatning



Philips TrueForce Urban Core erstatter HPL-lyskilder direkte på 230V og på forkobling. TrueForce Urban Core er nem at installere, da den passer direkte i den gamle installation. LED-teknologien giver op til 47% energibesparelser og 50.000 timers levetid.

Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Dæmpbar	Farve- givelse (Ra)	Farvetempe- ratur (K)	Sokkel	Sprednings- vinkel (°)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
-------------	------------	---------------	------------	-----------------------	---------	------------------------	--------------------------	--------	---------------------------	-------------	-----	---------------------	----------	-----

TrueForce Urban Core (udendørs) / HPL-erstatning

1	13W (HPL 50W) 2000lm E27 830 IP65 Mat	13	50	2000	154	Nej	80	3000	E27	300	25.000	A++	180x75	2057811295	
2	18W (HPL 80W) 3000lm E27 830 IP65 Mat	18	80	3000	167	Nej	80	3000	E27	300	25.000	A++	180x75	2057811318	
3	26W (HPL 125W) 4000lm E27 830 IP65 Mat	26	125	4000	154	Nej	80	3000	E27	300	25.000	A++	245x90	2057811334	
1	13W (HPL 50W) 2000lm E27 840 IP65 Mat	13	50	2000	154	Nej	80	4000	E27	300	25.000	A++	180x75	2057811305	
2	18W (HPL 80W) 3000lm E27 840 IP65 Mat	18	80	3000	167	Nej	80	4000	E27	300	25.000	A++	180x75	2057811321	
3	26W (HPL 125W) 4000lm E27 840 IP65 Mat	26	125	4000	154	Nej	80	4000	E27	300	25.000	A++	245x90	2057811347	
3	36W (HPL 125W) 5500lm E27 830 IP65 Mat	36	125	5500	152	Nej	80	3000	E27	300	25.000	A++	245x90	2057812508	
3	36W (HPL 125W) 6000lm E27 840 IP65 Mat	36	125	6000	166	Nej	80	4000	E27	300	25.000	A++	245x90	2057812511	
4	36W (HPL 125W) 5500lm E40 830 IP65 Mat	36	125	5500	152	Nej	80	3000	E40	300	25.000	A++	230x90	2057812524	
4	36W (HPL 125W) 6000lm E40 840 IP65 Mat	36	125	6000	166	Nej	80	4000	E40	300	25.000	A++	230x90	2057812537	


TrueForce Vej / SON-T-erstatning



Philips TrueForce Vej er den første LED-lyskilde til direkte erstatning af SON-T-lyskilder på EM. TrueForce Vej er nem at installere, da de passer direkte i den gamle installation. LED-teknologien giver op til 47% energibesparelser og 50.000 timers levetid. Virker ikke direkte til 230 V. Virker både med og uden starter.

Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Dæmpbar	Farve- givelse (Ra)	Farvetempe- ratur (K)	Sokkel	Sprednings- vinkel (°)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
-------------	------------	---------------	------------	-----------------------	---------	------------------------	--------------------------	--------	---------------------------	-------------	-----	---------------------	----------	-----

TrueForce Vej / SON-T-erstatning

2	25W (50W) SON-T E27 730 Klar	25	50	4000	160	Nej	70	3000	E27	360	50.000	A++	200x61	2057810157	
2	25W (50W) SON-T E27 740 Klar	25	50	4200	168	Nej	70	4000	E27	360	50.000	A++	200x61	2057810160	
1	35W (70W) SON-T E27 730 Klar	35	70	5500	157	Nej	70	3000	E27	360	50.000	A++	200x61	2057809171	
1	35W (70W) SON-T E27 740 Klar	35	70	6000	171	Nej	70	4000	E27	360	50.000	A++	200x61	2057809184	
3	55W (100W) SON-T E40 730 Klar	55	100	8400	153	Nej	70	3000	E40	360	50.000	A++	262x71	2057810173	
3	55W (100W) SON-T E40 740 Klar	55	100	9000	164	Nej	70	4000	E40	360	50.000	A++	262x71	2057810186	
4	68W (150W) SON-T E40 730 Klar	68	150	11.200	165	Nej	70	3000	E40	360	50.000	A++	262x71	2057810199	
4	68W (150W) SON-T E40 740 Klar	68	150	12.000	176	Nej	70	4000	E40	360	50.000	A++	262x71	2057810209	

TrueForce LED-lyskilder til industri og retail – se næste side

 Se venligst www.philips.dk/installator for den nyeste information om transformerkompatibilitet.

TrueForce LED Industri og retail

Nu er der et omkostningseffektivt alternativ, der gør det let at opgradere industribelysning til LED. TrueForce Industri er en retrofit erstatning til high-bay-installationer i højloftede rum. Med et lavt energiforbrug og en levetid på 50.000 timer er der store besparelser at hente. Du kan bruge TrueForce som erstatning for metalhalogen (HPI), højtryks-natrium (SON) og kviksølv (HPL). TrueForce er den simpleste måde at opgradere til LED og samtidig holde startomkostningerne nede. TrueForce Industri giver energibesparelser på op til 65% og en levetid på op til 50.000 timer. Virker direkte på 230V og på forkobling.




TrueForce Industri og retail / HPI-erstatning



Traditionel	TrueForce
HPI 250W	→ LED 95W/100W
SON 250W	→ LED 95W/100W
HPL 250W	→ LED 95W/100W
HPI 400W	→ LED 140W/160W
SON 400W	→ LED 140W/160W
HPL 400W	→ LED 140W/160W



Produktnavn	Effekt (W)	Erstatter (W)	Lumen (lm)	Lumen pr. watt (lm/W)	Dæmpbar	Farvegen- givelse (Ra)	Farvetempe- ratur (K)	Sokkel	Sprednings- vinkel (°)	Levetid (t)	EEL	Dimensioner (mm)	Elnummer	EAN
TrueForce Industri og retail / HPI-erstatning														
95W (250W) HPI LED Universal (EM/230V) 13000lm E40 840 60°	95	250	13.000	137	Nej	80	4000	E40	60	50.000	A+	250x290	2057812087	87186991753672
95W (250W) HPI LED Universal (EM/230V) 13000lm E40 840 120°	95	250	13.000	137	Nej	80	4000	E40	120	50.000	A+	250x290	2057812090	87186991753696
140W (400W) HPI LED Universal (EM/230V) 20000lm E40 840 60°	140	400	20.000	143	Nej	80	4000	E40	60	50.000	A+	250x290	2057812100	87186991753719
140W (400W) HPI LED Universal (EM/230V) 20000lm E40 840 120°	140	400	20.000	143	Nej	80	4000	E40	120	50.000	A+	250x290	2057812113	87186991753733



Se venligst www.philips.dk/installator for den nyeste information om transformerkompatibilitet.

Hvem er hvem i Signify?

Trade



Claus Sabinsky
Sales Manager
Tlf.: +45 21 33 99 66
claus.sabinsky@signify.com



Lars Goos
Key Account Manager Øst
Tlf.: +45 21 83 22 82
lars.goos@signify.com



Sanni Seritzlev
Key Account Manager Øst
Tlf.: +45 24 52 30 43
sanni.serritzlev@signify.com



Martin Lytken
Key Account Manager Øst
Tlf.: +45 28 68 83 55
martin.lytken@signify.com



Carsten Bahnsen
Key Account Manager Øst
Tlf.: +45 23 21 66 02
carsten.bahnsen@signify.com



Christian Rasch
Key Account Manager Øst
Tlf.: +45 28 10 01 54
christian.rasch@signify.com



Mads Bagger
Belysningsspecialist
Tlf.: +45 21 37 91 55
mads.bagger@signify.com

Marketing



Henrik Nykjær
Key Account Manager Vest
Tlf.: +45 30 57 35 64
henrik.nykjaer@signify.com



Kim Broch Ulsted
Key Account Manager Vest
Tlf.: +45 20 14 00 65
kim.broch.ulsted@signify.com



Martin Elkjær
Key Account Manager Vest
Tlf.: +45 51 36 93 41
martin.elkjaer@signify.com




Michael Hauge
Key Account Manager Vest
Tlf.: +45 28 92 31 50
michael.hauge@signify.com




Tommy Markvart
Key Account Manager Vest
Tlf.: +45 30 31 49 78
tommy.markvart@signify.com




Rene Cens
Belysningsspecialist
Tlf.: +45 51 40 46 22
rene.cens@signify.com



Mass Witt
Belysningsspecialist
Tlf.: +45 28 44 43 01
mass.witt@signify.com



Charlotte Pfeil
Nordic Channel Marketing Manager
Tlf.: +45 28 43 15 42
charlotte.pfeil@signify.com



Christine Holt Pedersen
Channel Marketing Project Manager
Tlf.: +45 61 70 95 98
christine.holt@signify.com

Ordrekontor og kundeservice



Anni Deleuran



Per Jensen



Charlotte Gamst



Iben Dalsgaard


Tlf.: +45 33 29 37 50

lighting.dk@signify.com

Teknisk support



Brian Spiegelberg
Teknisk produktchef
Tlf.: +45 33 29 37 46
brian.spiegelberg@signify.com



Lars Risbjerg
Teknisk produktchef
Tlf.: +45 21 83 23 22
lars.risbjerg@signify.com



© 2021 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i brochuren kan ændres uden varsel. Signify giver ingen erklæring eller garanterer for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne og er ikke ansvarlig for enhver handling, der er afhængig af det. Oplysningerne i brochuren kan ikke anvendes til et kommercielt tilbud eller udgøre en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er aftalt med Signify.

Signify Denmark A/S
Arne Jacobsens Allé 15, niveau 9
2300 København S
Telefon 33 29 37 50
www.signify.com/da-dk

Philips-navnet og Philips-skjoldet er registrerede varemærker, der tilhører Koninklijke Philips N.V. Alle andre varemærker ejes af Signify Holding eller deres respektive ejere.

April 2021