

PHILIPS

CoreLine

💡 Innovativ

🔧 Nem at installere

💡 Høj kvalitet

REAL
PROs
REAL
QUALITY



Super slank eller ekstra robust

Rigtige professionelle har det rette industriarmatur til enhver opgave

Det nye Philips CoreLine Tubular industriarmatur - til forskellige formål, men med den samme fremragende kvalitet, robusthed og nemme installation.

CoreLine Tubular(PC)- industriel smart kombineret med nem vedligeholdelse

Rørformede armaturer med et moderne og industrielt udseende er i høj efterspørgsel hos kunder, der gerne vil opgradere deres belysning til et mere stilmæssigt look. Det nye CoreLine Tubular industriarmatur tilbyder netop det look og har samtidig robustheden og holdbarheden fra almindelige industriarmaturer.


CoreLine Tubular (PMMA)- ultra modstandsdygtigt over for krævende miljøer

Industrisektorer med kemisk, fødevarer- og husdyrproduktion har store krav til deres belysnings holdbarhed. Det nye CoreLine Tubular industriarmatur (PMMA), lavet af plexiglas, er ammoniakbestandigt og passer perfekt til anvendelser inden for husdyrsektoren, såsom hønsehuse og svinestalde. Det har en høj ydelse og nem installation- hvilket gør det til en værdifuld ny tilføjelse i CoreLine industriarmatur sortimentet.





Stil møder budgetvenlig pålidelighed: Philips CoreLine Tubular industriarmatur (PC)



Effektivitet
op til 130lm/W
for større energi-
besparelser

Forskelligt udseende

- Moderne industrielt rørdesign med metal endestykke og sorte endekapsler
- Perfekt til kunder på udkig efter fremragende lysdesign til anvendelse på kontorer, offentlige bygninger og hoteller og restauranter

Høj robusthed

- Bygget i et stykke- ingen løse dele
- Høj mekanisk (IK10) beskyttelse og beskyttelse mod indtrængen af vand (IP68)
- Rørform forhindrer ophobning af støv
- Ekstra lang levetid på 50.000 timer (L80)
- UV-resistent dæksel

Nem installation

- Eksternt push-in-stik for hurtig installation
- 1-faset gennemfortrådning
- Fuldt fleksibelt montering med valgfri hældning og justerbare beslag

Perfekt til anvendelse på:



Kontorer



Offentlige bygninger



Hoteller







Restauranter

Løft ethvert rum med et moderne industrielt look-og overbevis dine kunder med store besparelser takket være høj energieffektivitet og lav vedligeholdelse.

Produktdetaljer og tilbehør



Dimensioner



Produktinformation

50.000 timer (L80)
1 pakke

Produkt navn	CRI	Effekt	Lumen	Lumen pr. watt	Farvetemp.	Beskyttelsesgrad	EOC-kode
CoreLine tubular waterproof (PC)		W	lm	lm/W	K		
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	≥80	39	5000	128	4000	IP68, IK10	8719514947375
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	≥80	54	7000	130	4000		8719514947382

Tilbehør

1 pakke

Produkt navn	EOC-kode
1 WT210Z SC (Kæder til nedhæng til indendørs og udendørs brug)	8719514956117
2 WT210Z SW2 (Kæder til nedhæng til indendørs brug)	8719514956100



Modstår de hårdeste forhold: Philips CoreLine Tubular industriarmatur (PMMA)



Ekstra høj beskyttelse mod indtrængen af vand IP67/ IP69K*

Fremragende robusthed

- Bygget i et stykke
- Høj mekanisk (IK06) og beskyttelse mod indtrængen af vand (IP67/IP69K*)
- Robust PMMA dæksel
- Rørform forhindrer ophobning af støv
- UV-resistent dæksel
- Lang levetid på 50.000 timer (L80)

Kompatibelt produktdesign

- Produktarkitektur understøtter rengøringsnormer (ingen kanter, riller eller klips)
- Simpel installation og næm afmontering af dæksel gør rengøring nemmere
- Høj beskyttelse mod indtrængen muliggør rengøring med højtrykspuler og rengøringsmidler
- Understøtter overholdelse af standarder i fødevarerindustrien (bl.a. HACCP, IFS)

Nem installation

- Eksternt push-in-stik for hurtig installation
- 1-faset gennemfortrådning
- Fuldt fleksibelt montering med valgfri hældning og justerbare beslag
- Flexibel position
- Hurtig installation betyder ingen spildtid for kunder

Optimeret for anvendelse i:



Husdyrindustri



Kemisk industri



Fødevarerindustri

Giv dine industrielle kunder robust belysning, der øger sikkerhed og produktivitet, og nedsætter energi- og vedligeholdelsesudgifter på samme tid.

*Beskyttelsesklasse: IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653:2013)

Kemisk modstandsdygtighed

	Resistent ¹	Delvis resistent ²	Ikke resistent ³
Acetone			x
Ammoniak 25 % (flydende form)		x	
Kaustisk soda 2%			x
Citronella olie	x		
Diesel olie			x
Ethanol	x		
Glycerin			x
Fedt	x		
Håndcreme	x		
Brintoverilte 30 %			x
Blæk	x		
Insektmiddel		x	
Neglelakfjerner		x	
Citronsaft			x
Margarine	x		
Mayonnaise	x		
Mælk	x		
Mineralsk olie	x		
Motorolie	x		
Olivenolie	x		
Paraffinolie	x		

¹ Ingen ændringer og/eller skade

² Ændringer i udseende med ingen skade

³ Ændringer i udseende og skade





Ansvarsfraskrivelse: Vores anbefalinger vedrørende materialernes og udvalgte stoffers kemiske resistens er baseret på erfaring fra forskellige industrianvendelser. Det skal bemærkes, dog kan modstanden af forskellige komponenter (metaller, plastik osv.) blive påvirket af temperatur, koncentration, tilstedeværelse af forskellige (blandede) kemikalier, blandt andre faktorer. Det resuméet heri er ikke og bør ikke betragtes som nogen garanti eller garanti, udtrykkelig eller underforstået, af nogen art eller af nogen form for, at det viste produkt er egnet til ethvert formål og/eller enhver applikation, som kan være beskrevet heri og/eller Modstandsdygtig over for eksponering for kemikalier og/eller andre stoffer, som kan være beskrevet heri. Vores armaturer er ikke egnede til korrosive miljøer. Udsættelse for sådanne miljøer vil ugyldiggøre garantien som beskrevet i standardgarantipolitikken for indendørs armaturer. Det er kundens ene og alene ansvar at bestemme armaturernes egnethed i forskellige løsninger og anvendelser.

	Resistent ¹	Delvis resistent ²	Ikke resistent ³
Almindelig benzin			x
Superbenzin			x
Fosforsyre 2 %			x
Fyrretræolie			x
Saltvand			x
Shampoo		x	
Silikoneolie		x	
Sæbeopløsning	x		
Sojaolie	x		
Terpentin	x		
Voks	x		
Vegetabilsk olie		x	
LERAPUR RHE 132 basisk (fortyndet 3 %)		x	
LERADES CSR 102 basisk (fortyndet 3 %)		x	
LERACID 169 syreholdig (fortyndet 3 %)		x	
LERACID RSC 215 syreholdig (fortyndet 3 %)			x
LERASEPT L 420 syreholdig (fortyndet 3 %)			x
Rengøringsmiddel		x	
Glas rengøringsmiddel		x	
Opvaskemiddel	x		

Produktdetaljer og tilbehør



Dimensioner



Produktinformation



50.000 timer (L80)



1 pakke

Produktnavn	CRI	Effekt	Lumen	Lumen pr. watt	Farvetemp.	Beskyttelsesgrad	EOC-kode
CoreLine tubular waterproof (PMMA)		W	lm	lm/W	K		
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	≥80	39	5000	128	4000	IP67, IP69K, IK06*	8719514947351
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	≥80	54	7000	130	4000		8719514947368
WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	≥80	28	3900	139	4000		8719514953857

Tilbehør



1 pakke

Produktnavn	EOC-kode
1 WT210Z SC (Kæder til nedhæng til indendørs og udendørs brug)	8719514956117
2 WT210Z SW2 (Kæder til nedhæng til indendørs brug)	8719514956100

* IP67: DIN EN 60529, IP69K: ISO 20653:2013

© 2022 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i brochuren kan ændres uden varsel. Signify giver ingen erklæring eller garanterer for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne og er ikke ansvarlig for enhver handling, der er afhængig af det. Oplysningerne i brochuren kan ikke anvendes til et kommercielt tilbud eller udgøre en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er aftalt med Signify.



Philips-navnet og Philips-skjoldet er registrerede varemærker, der tilhører Koninklijke Philips N.V. Alle andre varemærker ejes af Signify Holding eller deres respektive ejere.

Alle tekniske oplysninger kan findes på www.philips.com/coreline